


AVENTICS™ Module de visualisation (LED)

Et protection électrique, Taille 15
Pour distributeurs Série 519/520/521

Série
881

Présentation & Bénéfices

- Le module de visualisation (LED) et protection électrique intégrées est adaptable sur toutes électrovannes ou électrodistributeurs équipés de 2 broches + 1(masse), taille 15 dont les produits suivants :
 - Distributeur 5/2 - 5/3 Ø M5 - série 519
 - Distributeur 5/2 - 5/3 G 1/8 - série 520
 - Distributeur 5/2 - 5/3 G 1/4 - série 521
- Montage du module entre connecteur et électrovanne Connexion sur les broches de la bobine. Maintien en position assuré par le connecteur taille 15



Généralités


Plage de température ambiante -15°C à +50°C
(voir limites imposées par les différents produits)

Construction

Corps PA (polyamide), chargé fibres de verre
Composants électroniques Noyés dans du compound

Caractéristiques électriques

Nombre de broches §2 terminals§ + masses (2 masses à 180° pour re-tournement du module)
Conformité connecteur EN 175301-803, standard industriel forme C (9,4 mm)
Protection électrique Surmoulée IP65 (EN 60529)
Consommation 0,25 W (24 V) - 0,40 W (115 V) - 0,75 W (230 V)
Tensions standard CC (=) : 24V
CA (~) : 24V/50-60 Hz - 115V/50-60 Hz
230V/50-60 Hz



LED - diode électroluminescente verte, bidirectionnelle pour signalisation de présence de tension aux bornes de la bobine (24V CA/CC, 115V CA, 230 V CA)

VDR - Varistance de protection absorbant la self de la bobine

- Bobine (pour connecteur taille15)
- Module de visualisation et protection électrique

Sélection du matériel

Module de visualisation (LED) et protection électrique


	Code catalogue
24 V CC/CA	88130401
115 V CA	88130402
230 V CA	88130403

Installation

- Possibilité de montage du module de visualisation dans toutes les positions
- Instructions d'installation/maintenance sont incluses avec chaque module de visualisation

Encombrements (mm), Masses (kg)

masse : 0,005



- ① Trous pour passage des broches pour connecteur taille 15