


指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書


Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools



登錄完成通知書號碼：ML111100700P79

Document No.

茲據職業安全衛生法第七條第三項規定辦理安全資訊申報，經確認符合規定，准予登錄並使用安全標示  及識別號碼：TD040078。其登錄事項如下：

The document made under Paragraph 3 in Article 7 of the Occupational Safety and Health Act has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Safety Label  and the Identification No. TD040078. Details of the registration are as follows:

申請人：台灣艾默生股份有限公司 統一編號：84901840
Application Uniform No.

地址：新北市新店區寶橋路235巷122號3樓
Address

生產廠場/廠址：
Factory/Factory address

廠場項次 Factory Items	生產廠場 Factory	廠址 Factory Address	國別代碼 Country Code
1	Topworx Inc (USA)	3300 Fren Valley Road Louisville, Kentucky KY 40213	US
2	Topworx Inc (China)	Bao Heng Technology Industry Park Liu Xian 1st Road, District 68,	CN
3	Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z.o.o	Kurczaki 132, 93-331 Lodz Poland	PL

產品種類名稱：防爆電氣設備

Type/ name of product

貨品分類號列：85365020002

C.C.C. Code

中文名稱：開關盒

Chinese name

英文名稱：limit switch box

English name

型式：DXP 與 DXS 系列

Type

主型式序號：

Type number

系列型式：如附錄

Series of the type

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme of the required machinery, equipment and tools

依據標準：

Safety standards

廠場項次 Factory Items	驗證方式	標準
1	型式檢定	機構名稱：財團法人工業技術研究院 型式檢定合格證明書：(ITRI)2021第07-00175X號 合格證明書有效日期：113/08/29
2	型式檢定	機構名稱：財團法人工業技術研究院 型式檢定合格證明書：(ITRI)2021第07-00175X號 合格證明書有效日期：113/08/29
3	型式檢定	機構名稱：財團法人工業技術研究院 型式檢定合格證明書：(ITRI)2021第07-00175X號; 合格證明書有效日期：113/08/29

勞動部核發

This document shall be issued by the Ministry of Labor (MOL).

登錄有效期限： 111年02月21日 至 114年02月20日

Valid period for Prior Release (year) (month) (day) (year) (month) (day)

證書內容加註意見：完成登錄後請至變更新增Poland(波蘭)廠址

最後變更完成日期：111年03月18日第 3 次變更，變更項目：基本資料、新增廠場

註1：持本登錄完成通知書進口申報登錄產品時，進口人須與本登錄完成通知書名義人相同。

註2：本登錄完成通知書之效期依通知書上所載期限為準，且不得逾越測試驗證之證明文件效期之屆滿日期。如該登錄完成通知書上所載測試驗證之證明文件效期屆滿日期，早於本登錄完成通知書上所載之效期，依法以該測試驗證之證明文件效期為準，逾期則該通知書效期亦失效。如該測試驗證之證明文件效期即將屆滿，請於屆滿日前三個月內向核發單位申請展延之測試驗證之證明文件，並於系統提出變更測試驗證之證明文件之申請，以維持該登錄完成通知書效期之有效性。逾測試驗證之證明文件或登錄完成通知書之效期屆滿後始提出變更申請者，須重新申報登錄。另如測試驗證之證明文件效期尚未屆滿，但登錄完成通知書之效期即將屆滿，請於登錄完成通知書之效期屆滿日前三個月內提出登錄完成通知書之展延申請，逾登錄完成通知書或測試驗證之證明文件效期屆滿日提出申請者，該登錄完成通知書效期失效，須重新申報登錄。

註3：持本登錄完成通知書者，請至機械設備器具安全資訊網(<https://tsmark.osha.gov.tw>)查對通知書之字號、廠商及產品等資訊，如發現有差異，請通知勞動部職業安全衛生署查處。

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools

附錄

註1：關務署限制報關之項次位數僅到四位數，項次超過四位數者將無法進行報關，敬請將較常報關之系列型式優先申報。

系列型式：

Series of the type

項次	廠場項次	系列型式	貨品分類號列	允許多系列型式	國別代碼
0001	1	詳見附錄	85365020002		US
0002	1	詳見附錄	85365020002		US
0003	1	詳見附錄	85365020002		US
0004	1	詳見附錄	85365020002		US
0005	1	詳見附錄	85365020002		US
0006	1	詳見附錄	85365020002		US
0007	1	詳見附錄	85365020002		US
0008	1	詳見附錄	85365020002		US
0009	1	詳見附錄	85365020002		US
0010	1	詳見附錄	85365020002		US
0011	1	詳見附錄	85365020002		US
0012	1	詳見附錄	85365020002		US
0013	1	詳見附錄	85365020002		US
0014	1	詳見附錄	85365020002		US
0015	1	詳見附錄	85365020002		US
0016	1	詳見附錄	85365020002		US
0017	1	詳見附錄	85365020002		US
0018	1	詳見附錄	85365020002		US
0019	1	詳見附錄	85365020002		US
0020	2	詳見附錄	85365020002		CN
0021	2	詳見附錄	85365020002		CN
0022	2	詳見附錄	85365020002		CN
0023	2	詳見附錄	85365020002		CN
0024	2	詳見附錄	85365020002		CN
0025	2	詳見附錄	85365020002		CN
0026	2	詳見附錄	85365020002		CN
0027	2	詳見附錄	85365020002		CN
0028	2	詳見附錄	85365020002		CN
0029	2	詳見附錄	85365020002		CN

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報
登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools

0030	2	詳見附錄	85365020002		CN
0031	2	詳見附錄	85365020002		CN
0032	2	詳見附錄	85365020002		CN
0033	2	詳見附錄	85365020002		CN
0034	2	詳見附錄	85365020002		CN
0035	2	詳見附錄	85365020002		CN
0036	2	詳見附錄	85365020002		CN
0037	2	詳見附錄	85365020002		CN
0038	2	詳見附錄	85365020002		CN
0039	3	詳見附錄	85365020002		PL
0040	3	詳見附錄	85365020002		PL
0041	3	詳見附錄	85365020002		PL
0042	3	詳見附錄	85365020002		PL
0043	3	詳見附錄	85365020002		PL
0044	3	詳見附錄	85365020002		PL
0045	3	詳見附錄	85365020002		PL
0046	3	詳見附錄	85365020002		PL
0047	3	詳見附錄	85365020002		PL
0048	3	詳見附錄	85365020002		PL
0049	3	詳見附錄	85365020002		PL
0050	3	詳見附錄	85365020002		PL
0051	3	詳見附錄	85365020002		PL
0052	3	詳見附錄	85365020002		PL
0053	3	詳見附錄	85365020002		PL
0054	3	詳見附錄	85365020002		PL
0055	3	詳見附錄	85365020002		PL
0056	3	詳見附錄	85365020002		PL
0057	3	詳見附錄	85365020002		PL

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme
of the required machinery, equipment and tools

項次	系列型式
0001	DXP 與 DXS 系列
0002	DXP-(00/31/32/42/44/52/54/62/72/82/83/84)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0003	DXP-(FF/FL/FP)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0004	DXP-(H/ X)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0005	DXP-(0A/0B/A0/AS/B2/B3/D0/DN/E1/E2/E3/E4/E6/ES/F2)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0006	DXP-(H)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0007	DXP-(J1/J2/K2/K4/K6/L1/L2/L3/L4/M2/M4/M6)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0008	DXP-(P0/PB)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0009	DXP-(T2/Z1/Z2/Z3/Z4)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0010	DXP-(N2/V1/V2/V3)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0011	DXS-(00/31/32/42/44/52/54/62/72/82/83/84)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0012	DXS-(FF/FL/FP)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0013	DXS-(H/ X)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0014	DXS-(0A/0B/A0/AS/B2/B3/D0/DN/E1/E2/E3/E4/E6/ES/F2)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0015	DXS-(H)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0016	DXS-(J1/J2/K2/K4/K6/L1/L2/L3/L4/M2/M4/M6)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0017	DXS-(P0/PB)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0018	DXS-(T2/Z1/Z2/Z3/Z4)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0019	DXS-(N2/V1/V2/V3)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0020	DXP 與 DXS 系列
0021	DXP-(00/31/32/42/44/52/54/62/72/82/83/84)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0022	DXP-(FF/FL/FP)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme of the required machinery, equipment and tools

0023	DXP-(H/ X)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0024	DXP-(0A/0B/A0/AS/B2/B3/D0/DN/E1/E2/E3/E4/E6/ES/F2)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0025	DXP-(H)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0026	DXP-(J1/J2/K2/K4/K6/L1/L2/L3/L4/M2/M4/M6)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0027	DXP-(P0/PB)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0028	DXP-(T2/Z1/Z2/Z3/Z4)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0029	DXP-(N2/V1/V2/V3)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0030	DXS-(00/31/32/42/44/52/54/62/72/82/83/84)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0031	DXS-(FF/FL/FP)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0032	DXS-(H/ X)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0033	DXS-(0A/0B/A0/AS/B2/B3/D0/DN/E1/E2/E3/E4/E6/ES/F2)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0034	DXS-(H)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0035	DXS-(J1/J2/K2/K4/K6/L1/L2/L3/L4/M2/M4/M6)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0036	DXS-(P0/PB)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0037	DXS-(T2/Z1/Z2/Z3/Z4)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0038	DXS-(N2/V1/V2/V3)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0039	DXP 與 DXS 系列
0040	DXP-(00/31/32/42/44/52/54/62/72/82/83/84)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0041	DXP-(FF/FL/FP)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0042	DXP-(H/ X)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0043	DXP-(0A/0B/A0/AS/B2/B3/D0/DN/E1/E2/E3/E4/E6/ES/F2)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0044	DXP-(H)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0045	DXP-(J1/J2/K2/K4/K6/L1/L2/L3/L4/M2/M4/M6)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0046	DXP-(P0/PB)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)

指定機械、設備或器具安全資訊網站申報 登錄完成通知書

Registration Document for the Declaration and Registration scheme of the required machinery, equipment and tools

0047	DXP-(T2/Z1/Z2/Z3/Z4)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0048	DXP-(N2/V1/V2/V3)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0049	DXS-(00/31/32/42/44/52/54/62/72/82/83/84)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0050	DXS-(FF/FL/FP)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0051	DXS-(H/ X)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0052	DXS-(0A/0B/A0/AS/B2/B3/D0/DN/E1/E2/E3/E4/E6/ES/F2)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0053	DXS-(H)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0054	DXS-(J1/J2/K2/K4/K6/L1/L2/L3/L4/M2/M4/M6)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0055	DXS-(P0/PB)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0056	DXS-(T2/Z1/Z2/Z3/Z4)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)
0057	DXS-(N2/V1/V2/V3)-(1/C)-(0/1/3/4/5/7/8/9/B/G/N/R/T/W/X/Y/Z/S)-(S/N)-(E/M/3/1/4/6)-(B/S/E/V)