

## Schaltbox für TopWorx™ Serie DVR

Die kompakte Schaltbox  
für reibungslose Prozesse.



### Eine verlässliche Lösung für anspruchsvolle Umgebungen

- Zuverlässig. Die flache Anzeige des Geräts bietet eine leicht ablesbare, lokale Positionsrückmeldung.
- Ideal in engen Räumen. Die Schaltbox ist kompakt und vielseitig, wodurch sie sich ideal für enge Räume und zahlreiche Anwendungen eignet.
- Einfache Wartung. Das patentierte Nockendesign vereinfacht die Inbetriebnahme, spart Zeit und reduziert Fehler.

**TOPWORX™**

  
**EMERSON™**

# Eine Schaltbox von hoher Qualität für bündigen Einbau.

Die DVR ist eine zuverlässige, langlebige Schaltboxlösung für enge Räume und viele Branchen, wie z. B. die Wasser- und Abwasserwirtschaft, Versorgungsunternehmen und die Lebensmittelindustrie. Das Gerät ist flexibel und anpassungsfähig und leistet auch unter schwierigen Bedingungen ganze Arbeit. Sein patentiertes Nockendesign ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, während die bündige Montage eine sichere Verbindung und Bedienung gewährleistet.

## Serie DVR – Merkmale und Vorteile

Dank des robusten Gehäuses, der kompakten Größe und des patentierten Nockendesigns bietet die DVR viele Vorteile und steigert die Produktivität, ohne den vorhandenen Arbeitsraum zu beeinträchtigen:

- Kompakt und vielseitig für enge Räume und zahlreiche Anwendungen.
- Robustes Gehäuse und Komponenten aus Edelstahl für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Flache Anzeige für leicht ablesbare lokale Positionsrückmeldung.
- Patentiertes Nockendesign vereinfacht die Inbetriebnahme, spart Zeit und reduziert Fehler.
- UV-Beständigkeit für gleiche Leistung der DVR auch im Freien.



### DVR Betriebsdaten

Gehäuse	UV F1 Schutzart IP66/67, UL Typ 4/4X
Wellendrehung	90° (Für zusätzliche Wellendrehungssensoren das Werk kontaktieren)
Anschlussklemme	24-12 AWG

**TOPWORX™**

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.Emerson.com/TopWorx](http://www.Emerson.com/TopWorx)

  
**EMERSON™**