

Cilindro de cuerpo redondo no reparable AVENTICS™ Serie M

Rendimiento eficiente y confiabilidad en entornos desafiantes



Cilindro de cuerpo redondo versátil con una gama de opciones y características para cumplir con una variedad de aplicaciones

- Rendimiento eficiente en una amplia gama de aplicaciones para servicios ligeros y espacios restringidos.
- Permite el reemplazo rápido de la mayoría de los cilindros de cuerpo redondo estándar de EE.UU. en el campo.
- Amplia gama de opciones de montaje que garantizan una fácil instalación.
- Diseñado y construido para maximizar la durabilidad, la confiabilidad y el ciclo de vida.
- Versión de acero inoxidable adecuada para entornos corrosivos y de lavado a fondo.
- Personalización disponible para cumplir con los requisitos de aplicación específicos.

AVENTICS™


EMERSON™

Cuerpo robusto diseñado para una variedad de aplicaciones desafiantes

La serie M de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos de cuerpo redondo que ha sido concebida para maximizar el rendimiento en una amplia gama de aplicaciones para servicios ligeros y espacios restringidos. Este cilindro intercambiable no reparable es ideal para el reemplazo rápido de la mayoría de los cilindros de cuerpo redondo estándar de EE.UU. en el campo, con una amplia gama de opciones de montaje que garantizan una fácil instalación.

La Serie M tiene un diseño resistente que es ideal para la instalación en interiores y exteriores, mientras que está disponible una opción de acero inoxidable (vástago de émbolo, cabeza y caperuzas finales) con roscas laminadas que permite su implementación en entornos corrosivos y aplicaciones de lavado a fondo, como en el procesamiento de alimentos.

Variedad de opciones estándar para satisfacer sus necesidades

- Diámetros disponibles desde 5/16" a 3"
- Múltiples opciones de montaje estándar disponibles
- Carrera hasta 32"
- Simple y doble efecto
- Vástago de émbolo magnético para opciones de detección
- Múltiples opciones de rascadores



Serie M ACCU

Transductor para un control continuo y preciso de la posición del émbolo del cilindro.



Serie M Varias posiciones

Versión dedicada de varias posiciones que proporciona tres posiciones con un solo cilindro.



Sensores y accesorios

La serie M está lista para aplicar una amplia gama de accesorios y sensores.



Cuna lineal Serie SH

Guía de actuación liviana y duradera para evitar la rotación y simplificar el montaje del sensor y los accesorios.



Acero Inoxidable Serie M

- Diámetros disponibles 3/4", 1 - 1/16", 1 - 1/4", 1-1/2", 2"
- Opciones de montaje DS1 DS2
- Opciones de juntas y rascadores FKM disponibles para entornos hostiles o de alta temperatura
- Dimensiones generales iguales Serie M

Escanee el código para obtener más información



Cilindro Serie M



AVENTICS

Para obtener más información:
www.Emerson.com/AVENTICS

El logotipo de Emerson es una marca comercial y una marca de servicio de Emerson Electric Co. AVENTICS es una marca comercial registrada del grupo de empresas Emerson. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 Emerson Electric Co. Todos los derechos reservados. FL000575ESLA-01_04-23


EMERSON