


Optimieren Sie Design
und Leistung von
pneumatischen Systemen.

ASCO Numatics™ Baureihen 651, 652 und 653
Hohe Durchflüsse und ein breites Spektrum an Produkten für die Druckluftaufbereitung ermöglichen eine einfachere Auswahl-, Design- und Systemoptimierung.



Übersicht über die ASCO Numatics Druckluftaufbereitungsprodukte der Baureihen 651, 652 und 653 aus Aluminium.



Ein breites Spektrum von Produkten und Zubehör erleichtert die Auswahl.

Die ASCO Numatics Baureihen 651, 652 und 653 von Druckaufbereitungsprodukten umfassen Partikel- und Koaleszenzfilter, Druckregler, Filterdruckregler, Öler (FRL), Absperrventile und eine Vielzahl von Zubehör und Montagesätzen.

Das Sortiment beinhaltet eines der umfangreichsten Angebote an Druckluftaufbereitungsprodukten aus einer Hand.

Anschlussgrößen	1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
Max. Durchfluss	Bis zu 10 000 l/min
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C (optional -40 bis +80 °C)
Druckregelbereich	0,2 bis 10 bar (optional 16 bar)

Ausgezeichnete Leistungsmerkmale



Die Baureihen 651, 652 und 653 bieten eine der höchsten Durchflussraten (bis zu 10 000 l/min) von jeglichen in vergleichbaren Größen auf dem Markt erhältlichen FRL. Dadurch können Sie mehr Produkte von der gleichen Druckluftaufbereitungseinheit mit Energie versorgen oder alternativ den Druckabfall im System reduzieren – beides führt zu potenziellen Energie- und Kosteneinsparungen.


Zertifizierungen und Standards



Diese Produktreihe kann mit ATEX-Zertifizierung der Zone 1-21 für den Einsatz in gefährdeten Bereichen und mit CUTR-Zertifizierung geliefert werden, wodurch sie für den Einsatz in Russland, Weißrussland und Kasachstan geeignet ist. Die Filter entsprechen der Luftreinheitsklasse ISO 8573.1:2010.


Für alle Anwendungen geeignete Produkte

Vielseitig



Die Robuste Konstruktion ermöglicht den Einsatz der Druckluftaufbereitungsreihe aus Aluminium in korrosiven Bedingungen und bei Temperaturen von -40 bis +80 °C. Das Sortiment ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, wie z. B. Industrieautomation, Prozesstechnik, Lebensmittelverpackung und Sprühlackierungen.


Kompakt und modular



Die Baureihen 651, 652 und 653 sind kompakt und modular und wiegen bis zu 40 % weniger als vergleichbare Produkte auf dem Markt. Das bedeutet, sie sind platzsparend, einfach zu montieren und flexibel. Sie ermöglichen Einsparungen bei der Gesamtfläche der Maschine und bei der Herstellung von Trägerkonstruktionen.

Schnelle Lieferung und umfassender technischer Support ermöglichen Zeit- und Kosteneinsparungen.

Schnelle Lieferung



ASCO Express™ garantiert kurze Lieferzeiten für viele unserer beliebtesten Produkte, einschließlich der Produkte für die Druckluftaufbereitung der Baureihen 651, 652 und 653. Die von Ihnen bestellten Produkte werden noch am selben Tag versandt, sodass Sie Ihre Produkte schneller erhalten, Projektlaufzeiten verkürzen und Ihre Produktivität steigern.


Technische Lösungen



Die Druckluftaufbereitungsprodukte aus Aluminium können als Baugruppe oder als Komponente in einem Schaltschrank oder auf einer Schalttafel geliefert werden. Bei Emerson haben wir das Know-how, um umfassende, gebrauchsfertige, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Alle Lösungen sind ausgiebig getestet und können mit einem vollständigen Zertifizierungspaket geliefert werden. So reduzieren Sie die Entwicklungszeit und -kosten und entlasten Ihre eigenen Ressourcen.



Die richtigen Produkte und das technische Know-how ermöglichen Ihnen, Ihre Druckluftaufbereitungssysteme zu optimieren.



ASCO NUMATICS™

Hier trifft Durchflussregelung auf Pneumatik, um Fluidautomationslösungen zu schaffen, die die Effizienz maximieren, Anwendungen optimieren und es den Kunden ermöglichen, ihr wahres Potenzial auszuschöpfen.

Unsere umfangreiche Produktpalette umfasst ein breites Spektrum an Magnetventilen, fremdbetätigten Ventilen, Pneumatikventilen, Ventilinseln, Zylindern, Druckluftaufbereitungsprodukten und Zubehör.

Emerson Automation Solutions
ASCO Numatics GmbH – Deutschland
Otto-Hahn-Str. 7-11
75248 Ölbronn-Dürren
T. +49 7237 996 0
E. asconumatics-de@Emerson.com

Emerson Automation Solutions
ASCO SAS – Frankreich
53 Bereuen de la Beauce
28111 Lucé
Tel.: +33 (0)2 37 24 47 72
E-Mail: anf.serviceclients@Emerson.com

Emerson Automation Solutions
ASCO-Ventil Inc. – USA
160 Park Avenue,
Florham Park, NJ, 07932
Tel.: +1 (0)800 972 2726
E-Mail: info-valve@asco.com

Emerson Automation Solutions
ASCO ASIA – Singapur
Blk 4008, Ang Mo Kio Avenue 10
#04-17/22, TECHplace I
Singapur 569625
Tel.: +65 6556 1100
E-Mail: valvesales@Emerson.com

 asco.com

 Facebook.com/EmersonAutomationSolutions

 LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions

 Twitter.com/ASCO_EU

Das Emerson Logo ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Emerson Electric Co. Das Markenlogo ist eine eingetragene Marke eines Unternehmens der Emerson Unternehmensfamilie. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. © 2018 Emerson Electric Co. Alle Rechte vorbehalten.



CONSIDER IT SOLVED™