


Stoßdämpfer



Inhaltsverzeichnis Stoßdämpfer

| Stoßdämpfer | Seite |
|-----------------------------------|--------------|
| Elastomer Dämpfer ASED | 57 |
| Zubehör ASED | 57 |
| Anschlagschraube/Stoßdämpfer ASSD | 58 |
| Stoßdämpfer SD | 59 |
| Zubehör SD | 61 |

| | ASED M4x0.5-1 50389768 | ASED M5x0.5-1 50282683 | ASED M6x0.5-1 50298509 | ASSD M5x0.5 -3 50599453 | ASSD M6x0.5 -5 50599454 | SD M6x0.5-2 50310020 | SD M6x0.5-3 50287720 | SD M8x1-2 11004990 | SD M8x1-3 50041089 | SD M8x1-4 50535531 | SD M8x1-5 50288020 | SD M10x1-4 50279077 | SD M10x1-5 50337721 | SD M12x1-1 50287972 | SD M14x1-1 11004987 | SD M14x1-2 11004988 | SD M20x1.5-1 50252844 | SD M25x1.5-1 50252854 | SD M14x1 -3 50001055 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CS 6 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS 8 | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS 12 | | | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| CS 16 | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| CS 20 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| CS 25 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| LM 12 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| LM 16 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| LM 20 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| LM 25 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| LM 32 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| HM 10 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| HM 16 | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| HM 25 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| PMP | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| PMP-c | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| CR 12 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| CR 16 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| CR 20 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| CR 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| CR 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| RM 12 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| RM 16 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| RM 25 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| RM 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| GMQ 12 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| GMQ 20 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| GMQ 32 | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |


x Dieser Stoßdämpfer (SD) darf nur mit den Afag-Anschlaghülsen betrieben werden.

- ASED: Anschlagschraube Elastomerdämpfer
- ASSD: Anschlagschraube Stoßdämpfer
- SD: Stoßdämpfer

Elastomer Dämpfer ASED

| Elastomer-Stoßdämpfer ASED | M4x0.5 -1 | M5x05 -1 | M6x0.5 -1 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50389768 | 50282683 | 50298509 |
| Nettogewicht | 0.002 kg | 0.003 kg | 0.006 kg |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 0.01 mm | +/- 0.01 mm | +/- 0.01 mm |
| Max Energieaufnahme/Hub | 0.005 Nm | 0.02 Nm | 0.03 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 8 Nm | 32.4 Nm | 48 Nm |
| Geeignet für | CS 6/...-ED | CS 8/...-ED | CS 12/...-ED |
| A | M4 x 0.5 | M5 x 0.5 | M6 x 0.5 |
| B | 22 mm | 26 mm | 30 mm |
| C | 1.7 mm | 2.8 mm | 3.1 mm |
| D | SW 1.3 mm | SW 1.5 mm | SW 2 mm |
| E | SW 2.5 mm | SW 3 mm | SW 4 mm |

4



Zubehör

- Dämpfungselement ASED M4x0.5 -1 [S.]
- Dämpfungselement ASED M5/M6x0.5 -1 [S.]

Zubehör ASED

| Dämpfungselement zu ASED M4x0.5 -1 | |
|------------------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50400874 |
| Nettogewicht | 0.001 kg |
| Geeignet für | ASED M4x0.5-1 |



| Dämpfungselement zu ASED M5/M6x0.5 -1 | |
|---------------------------------------|------------------|
| Bestellnummer | 50286941 |
| Nettogewicht | 0.001 kg |
| Geeignet für | ASED M5/M6x0.5-1 |



Anschlagschraube/Stoßdämpfer ASSD

Anschlagschraube/Stoßdämpfer ASSD M5


Bestellnummer 50599453

Nettogewicht 0.001 kg

Max Energieaufnahme/Hub 0.8 Nm

Max Energieaufnahme/h 2100 Nm

Geeignet für CS 8/...-SD



Anschlagschraube/Stoßdämpfer ASSD M6


Bestellnummer 50599454

Nettogewicht 0.001 kg

Max Energieaufnahme/Hub 1.0 Nm

Max Energieaufnahme/h 34 Nm


Geeignet für CS 12/...-SD



Stoßdämpfer SD


Stoßdämpfer SD M6x0.5 -2

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50310020 |
| Hub H | 4 mm |
| Nettogewicht | 0.007 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 1.5 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 3 200 Nm |
| Geeignet für | CR 12 |




Stoßdämpfer SD M6x0.5 -3

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50287720 |
| Nettogewicht | 0.007 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 1 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 2 400 Nm |
| Geeignet für | HM 10 |




Stoßdämpfer SD M8x1 -2

| | |
|-------------------------|--|
| Bestellnummer | 11004990 |
| Nettogewicht | 0.016 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 3 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 5 650 Nm |
| Geeignet für | LM 12, LM 16 RM 12 GMQ 12, GMQ 20, GMQ 32 |



Stoßdämpfer SD M8x1 -3

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50041089 |
| Nettogewicht | 0.011 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 3 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 5 650 Nm |
| Geeignet für | RM 16 |




Stoßdämpfer SD

Stoßdämpfer SD M8x1 -4

Bestellnummer 50535531

| | |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht | 0.001 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 3.5 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 5 600 Nm |
| Geeignet für | CS 16 |




Hinweis: Der Stoßdämpfer darf nur mit der Anschlaghülse betrieben werden!

Stoßdämpfer SD M8x1 -5

Bestellnummer 50288020


| | |
|-------------------------|----------|
| Nettogewicht | 0.013 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 4 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 9 000 Nm |
| Geeignet für | HM 16 |



Stoßdämpfer SD M10x1 -4

Bestellnummer 50279077


| | |
|-------------------------|--------------|
| Hub H | 8 mm |
| Nettogewicht | 0.038 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 12 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 20 000 Nm |
| Geeignet für | CR 16, CR 20 |



Stoßdämpfer SD M10x1 -5

Bestellnummer 50337721


| | |
|-------------------------|-----------|
| Hub H | 8 mm |
| Nettogewicht | 0.02 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 10 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 18 000 Nm |
| Geeignet für | CS 20 |



Stoßdämpfer SD M12x1 -1

Bestellnummer 50287972

| | |
|-------------------------|-----------|
| Nettogewicht | 0.035 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 16 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 30 000 Nm |
| Geeignet für | HM 25 |




Stoßdämpfer SD M14x1 -1

Bestellnummer 11004987

| | |
|-------------------------|-----------|
| Hub H | 15 mm |
| Nettogewicht | 0.065 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 15 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 32 000 Nm |


Geeignet für

LM 20, LM 25, LM 32
RM 25
PMP, PMP-c




Stoßdämpfer SD


| Stoßdämpfer SD M14x1 -2 | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 11004988 |
| Hub H | 15 mm |
| Nettogewicht | 0.077 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 17 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 34 000 Nm |
| Geeignet für | CS 25 |




| Stoßdämpfer SD M20x1.5 -1 | |
|---------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50252844 |
| Hub H | 15 mm |
| Nettogewicht | 0.07 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 80 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 80 000 Nm |
| Geeignet für | CR 25 |



| Stoßdämpfer SD M25x1.5 -1 | |
|---------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50252854 |
| Hub H | 25 mm |
| Nettogewicht | 0.106 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 210 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 120 000 Nm |
| Geeignet für | CR 32 |




| Stoßdämpfer SD M14x1 -3 | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50001055 |
| Hub H | 15 mm |
| Nettogewicht | 0.077 kg |
| Max Energieaufnahme/Hub | 17 Nm |
| Max Energieaufnahme/h | 34 000 Nm |
| Geeignet für | CS 25 |



Zubehör SD

| Dichtung zu SD M6x0.5-2 | |
|-------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50310021 |
| Nettogewicht | 0.001 kg |
| Geeignet für | SD M6x0.5-2 |



| Dichtung zu SD M10x1-4 | |
|------------------------|-----------------|
| Bestellnummer | 50300442 |
| Nettogewicht | 0.002 kg |
| Geeignet für | SD M10x1-4 |

