


ASCO™ ELECTROVANNE A PINCEMENT

2/2 NORMALEMENT OUVERTE

SÉRIES
S206-07



Caracteristiques Generales

Electrovanne a pincement, apte pour l'interception de fluides sans produire turbulences et espaces morts. Haut coefficient d'écoulement par rapport au même diamètre de passage des autres types d'électrovannes; le system permet l'écoulement en deux directions.

Les vannes sont aptes pour tubes souples en SILICONE ou autres équivalents comme élasticité et dureté (50 shore A).

Le tube est le seul matériel en contact avec le fluide.

Les tubes ne font partie de notre fourniture.

Materiaux	
Corps	Aluminium anodisé
Organe de pincement	POM (poly-acétal renforcé)
Composants internes	Acier inox
Tube de culasse	Acier inox

Installation

- Possibilité de montage de électrovanne dans toutes les positions.

Bobine	
Service continu	ED 100%
Matériel de surmoulage	PET (polyéthylène-téréphtalate) renforcée par fibres de verre
Classe d'isolation bobine	F (140°C)
Température ambiante	-10°C +60°C
Raccordements électrique	DIN 46340 - Connecteurs 3 pôles (EN175301-803)
Indice de protection	IP65 (DIN 40050) avec connecteurs
Tensions	c.c. 12-24V (+10% -5%) (Autres voltages sur demande et en fonction des quantités)

TUBES		Force de pincement (kg)	Série et type		Absorption (W)	Notes	Poids (kg)
Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)		Vanne	Bobine			
3,3	6,3	2,300	S206-07	Z130A	13	-	0,420

Notes

- L'électrovanne ne pourrait pas opérer correctement si le tube n'est pas placé dans son logement.