# Transmetteur de niveau Rosemount<sup>™</sup> 1408H

Radar sans contact avec protocole HART®





### **Table des matières**

À propos de ce guide	3
Nettoyage du transmetteur	5
Installation sur un réservoir	6
Montage sur support	10
Préparation des raccordements électriques	12
Mise sous tension du transmetteur	14
Configuration	15

# 1 À propos de ce guide

Ce guide condensé fournit des recommandations de base pour le transmetteur de niveau Rosemount 1408H. Pour plus d'informations, se reporter au <u>manuel de référence</u> du Rosemount 1408H.

# 1.1 Messages de sécurité

### **A** ATTENTION

Le non-respect des instructions d'installation et d'entretien sécurisés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

S'assurer que le transmetteur est installé par un personnel qualifié et conformément à la norme du code applicable.

N'utiliser l'équipement que de la façon spécifiée dans ce guide condensé ou dans le manuel de référence. Le non-respect de cette instruction peut altérer la protection assurée par l'équipement.

Une réparation, comme une substitution de composants, etc. peut compromettre la sécurité et n'est autorisée dans aucune circonstance.

### **A** ATTENTION

# Les explosions peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Afin d'éviter l'inflammation d'atmosphères inflammables ou combustibles, mettre hors tension avant de procéder à l'entretien.

Avant de raccorder une interface de communication portative dans une atmosphère explosive, s'assurer que les instruments sont installés conformément aux recommandations de câblage en zone de sécurité intrinsèque ou non incendiaire en vigueur sur le site.

### **A** ATTENTION

# Les fuites de procédé peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Manipuler le transmetteur avec précaution.

Installer et serrer les connecteurs au procédé avant toute mise sous pression.

Ne pas essayer de desserrer ou de retirer les connecteurs de conduite lorsque le transmetteur est en service.

### **A** ATTENTION

### Accès physique

Tout personnel non autorisé peut potentiellement causer des dommages importants à l'équipement et/ou configurer incorrectement les équipements des utilisateurs finaux. Cela peut être intentionnel ou involontaire et doit être évité.

La sécurité physique est un élément important de tout programme de sécurité et est fondamentale pour la protection du système considéré. Limiter l'accès physique par un personnel non autorisé pour protéger les équipements des utilisateurs finaux. Cela s'applique à tous les systèmes utilisés au sein de l'installation.

### **A** ATTENTION


#### Surfaces chaudes

Le transmetteur et le joint de procédé peuvent être chauds en raison de la température élevée du procédé. Laisser refroidir avant de procéder à l'entretien.



#### Remarque

Veiller à ne pas érafler ou endommager le joint en PTFE.




# 1.2 Certifications du produit

Consulter le document Rosemount 1408H <u>Certifications du produit</u> pour obtenir des informations détaillées sur les homologations et certifications existantes.

# 2 Nettoyage du transmetteur

### **Procédure**

Si nécessaire, nettoyer les pièces en contact avec le transmetteur. Utiliser un chiffon humide et un agent nettoyant doux adaptés au produit et aux pièces en contact avec le transmetteur.



### Remarque

Veiller à ne rayer aucune des surfaces.

# 3 Installation sur un réservoir


# 3.1 Montage de la version Tri Clamp

### **Procédure**


1. Placer un joint d'étanchéité adapté sur la bride de réservoir.



2. Insérer le transmetteur dans le piquage.



3. Serrer le collier au couple recommandé (voir le manuel d'instructions du fabricant).



# 3.2 Montage du couplage laitier (DIN 11851)

### **Procédure**

1. Placer un joint d'étanchéité adapté sur la bride de réservoir.



2. Insérer le transmetteur dans le piquage.




3. Serrer l'écrou de blocage au couple recommandé (voir le manuel d'instructions du fabricant).




# 3.3 Montage de VARIVENT® version

### **Procédure**


1. Monter un joint torique adapté sur l'adaptateur.



2. Insérer le transmetteur dans le piquage.



3. Serrer le collier au couple recommandé (voir le manuel d'instructions du fabricant).



# 3.4 Montage sur un raccordement fileté

### **Procédure**


1. Appliquer de la pâte lubrifiante sur le filetage du transmetteur.

### Remarque

La pâte doit être approuvée pour l'application et compatible avec les élastomères utilisés.




2. Monter le transmetteur sur le réservoir.



## 3.4.1 Longueur d'engagement du filetage

Reportez-vous à <u>Illustration 3-1</u> pour connaître la longueur d'engagement du filetage requise au niveau du raccordement au procédé G1 du client.

Illustration 3-1: Longueur d'engagement du filetage




A. 0,35 à 0,63 po (9 à 16 mm)

# 4 Montage sur support

# 4.1 Configuration des orifices du support

### Illustration 4-1: Configuration à orifices





Les dimensions sont en pouces (millimètres).

# 4.2 Montage du support


### **Procédure**

1. Monter le support sur le mur/le plafond ou une autre surface plane.





2. S'assurer que la bague de soutien réglable est orientée vers la terre.




3. Appliquer de la pâte lubrifiante sur le filetage du transmetteur.

### Remarque

La pâte doit être approuvée pour l'application et compatible avec les élastomères utilisés.



4. Fixer le transmetteur sur le support.



# 5 Préparation des raccordements électriques

# 5.1 Type de connecteur

Mâle M12 (codé A)

### 5.2 Sélection du câble

Utiliser un câble de 24-18 AWG (0,20-0,75 mm<sup>2</sup>). Un câble blindé à paires torsadées est recommandé dans les environnements présentant de fortes interférences électromagnétiques.

### 5.3 Consommation électrique interne

< 0.8 W en fonctionnement normal

# 5.4 Mise à la terre du blindage du câble

S'assurer que le blindage de câble de l'instrument :

- est raccordé en continu dans tout le segment ;
- est bien raccordé à la terre à l'extrémité d'alimentation.

### 5.5 Alimentation


Le transmetteur fonctionne avec une tension de 14-35 Vcc au niveau des bornes du transmetteur.

### 5.6 Limitations de charge

Pour l'interface de communication  $HART^{\otimes}$ , une résistance de boucle minimale de 250  $\Omega$  est requise. La résistance de boucle maximale est déterminée par la tension de l'alimentation externe ( $U_F$ ):

$$R = 44.4 \times (U_F - 14)$$

### Illustration 5-1: Limites de charge



# 5.7 Schéma de câblage

### Illustration 5-2: Raccordement




Tableau 5-1: Affectation des broches

Bro- che	Couleur du fil <sup>(1)</sup>		Signal	
1	BN	Marron	L+	24 V
2	WH	Blanc	NC	Non connecté
3	BU	Bleu	L-	0 V
4	вк	Noir	NC	Non connecté

(1) Selon la norme CEI 60947-5-2.

# 6 Mise sous tension du transmetteur

### Procédure

- 1. 🛆 Vérifier que l'alimentation est débranchée.
- 2. Insérer délicatement le connecteur M12.

### Remarque

Ne pas forcer sur le connecteur pour le mettre en place. Vérifier qu'il est correctement aligné.



3. Après l'insertion complète, tourner la bague de vis jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Pour le couple recommandé, voir le manuel d'instructions du fabricant.



4. Raccorder l'alimentation électrique.

# 7 Configuration

# 7.1 Outils de configuration

- Systèmes conformes à l'intégration d'appareils de terrain (FDI)
- Systèmes conformes au descripteur de dispositif (DD)
- Systèmes conformes au fichier « Device Type Manager » (DTM™)

# 7.2 Téléchargement du configurateur d'appareil AMS

Le configurateur d'appareil AMS est un logiciel de configuration des appareils de terrain Emerson utilisant la technologie FDI.

#### **Procédure**

Télécharger le logiciel sur Emerson.com/AMSDeviceConfigurator.

# 7.3 Vérification du fichier Device Driver (Pilote de l'appareil)

#### **Procédure**

- 1. Vérifier que le package correct de FDI/DD/DTM est chargé sur les systèmes afin de garantir une bonne communication.
- Télécharger la version la plus récente du package FDI/DD/DTM à partir de la page **Device Driver (Pilote de l'appareil)** à l'adresse <u>Emerson.com/MySoftware</u>.

# 7.4 Configurer le transmetteur à l'aide de la configuration guidée

Les options disponibles dans l'assistant de configuration guidée comprennent tous les éléments nécessaires au fonctionnement de base.

#### **Procédure**

- Sélectionner Configure (Configurer) → Guided Setup (Configuration guidée) → Initial Setup (Configuration initiale).
- 2. Sélectionner **Basic Setup (Configuration de base)** et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Sélectionner Verify Level (Vérification du niveau) pour contrôler la mesure du niveau.



Guide condensé 00825-0303-4480, Rev. AA Avril 2024

Pour plus d'informations: Emerson.com/global

©2024 Emerson. Tous droits réservés.

Les conditions générales de vente d'Emerson sont disponibles sur demande. Le logo Emerson est une marque de commerce et une marque de service d'Emerson Electric Co. Rosemount est une marque de l'une des sociétés du groupe Emerson. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

