
# Flexim FLUXUS G731 Caudalímetro ultrasónico







# Índice

1	Introducción	7
2	Advertencias de seguridad	8
2.1	Advertencias de seguridad generales	
2.2	Uso conforme	8
2.3	Uso no conforme	
2.4	Advertencias de seguridad para usuarios	9
2.5	Advertencias de seguridad para operadores	9
2.6	Advertencias de seguridad para trabajos eléctricos	9
2.7	Advertencias de seguridad para el transporte	10
2.8	Procedimiento recomendado en situaciones de peligro	10
3	Conceptos básicos	
3.1	Principio de medición	
3.2	Configuración de medición	15
3.3	Permeabilidad acústica	
3.4	Perfil de flujo no perturbado	
3.5	Influencia del ruido	20
3.6	Selección del punto de medición tomando en cuenta el perfil de flujo y la influencia del ruido	21
4	Descripción del producto	
4.1	Sistema de medición	
4.2	Concepto de manejo	
4.3	Visualización	25
4.4	Teclado	26
5	Transporte y almacenamiento	27
5.1	Transporte	27
5.2	Almacenamiento	27
6	Montaje	28
6.1	Transmisor	29
6.2	Transductores	
6.3	Sensor de temperatura	66
6.4	Transmisor de presión	70
7	Conexión	
7.1	Transductores	73
7.2	Fuente de alimentación	85
7.3	Salidas	86
7.4	Entradas	89
7.5	Sensor de temperatura	90
7.6	Transmisor de presión	94
7.7	Interfaces de servicio	98
8	Arranque	
8.1	Ajustes en el primer arranque	100
8.2	Conexión	100
8.3	Visualizaciones de estado	101
8.4	Selección del idioma	101
8.5	Inicialización	101
8.6	Fecha y hora	102
8.7	Informaciones acerca del transmisor	102

9	Medición	. 103
9.1	Entrada de parámetros	. 104
9.2	Configuración de una salida	. 113
9.3	Arranque de la medición	. 121
9.4	Calibración in situ DGM (opción)	. 123
9.5	Visualización durante la medición	. 125
9.6	Ejecución de funciones especiales	. 129
9.7	Detención de la medición	. 130
10	Localización y resolución de problemas	. 131
10.1	Problemas con la medición	. 132
10.2	Selección del punto de medición	. 132
10.3	Contacto acústico máximo	. 132
10.4	Problemas específicos de la aplicación	. 133
10.5	Desviaciones significantes de los valores de medición	
10.6	Problemas con los totalizadores	
11	Mantenimiento y limpieza	134
11.1	Mantenimiento	
11.2	Limpieza	
11.3	Calibración	
	Desmontaje y eliminación	
12 12 1	Desmontaje	
12.1	Eliminación	
12.2		
13	Modos de usuario	
13.1	Modo StandardUser	
13.2	Modo ExpertUser	
13.3	Modos SuperUser y SuperUser avanzado	
14	Salidas	
14.1	Configuración de una salida digital como salida binaria	
14.2	Configuración de una salida digital como salida de impulsos	
14.3	Configuración de una salida digital como salida de frecuencia	. 159
15	Entradas	. 162
15.1	Configuración de las entradas	. 162
15.2	Asignación de una entrada	. 165
16	Memoria de valores de medición	. 166
16.1	Configuración de la memoria de valores de medición	. 166
16.2	Borrado de la memoria de valores de medición	. 170
16.3	Informaciones referentes a la memoria de valores de medición	. 170
17	Transmisión de datos	. 171
17.1	Interfaz de servicio	
17.2	Interfaz de proceso	
18	Funciones avanzadas	
18.1	Totalizadores	
18.2	Modo FastFood	
18.3	Diagnóstico con ayuda de la función snap	
18.4	Modificación del límite para el diámetro interior de la tubería	
18.5	Funciones remotas	
18.6	Disparo de evento	
18.7	Protocolo evento	

FLUXUS G731 Índice

19	Ajustes	
19.1	Diálogos y menús	
19.2	Modos de medición	
19.3	Ajustes de la medición	
19.4	Unidades de medida	
19.5	Lista de selección de materiales y fluidos	
19.6	Uso de conjuntos de parámetros	
19.7	Ajuste del contraste	
19.8	HotCodes	
19.9	Bloqueo de tecla	
20	Determinación del caudal de energía de gas (opción)	
20.1	Cálculo del caudal de energía de gas (DGM)	
20.2	Ajustes para el cálculo del valor calorífico	
20.3	Definición de la magnitud medida y de la unidad de medida	
Ane	xo	
Α	Estructura del menú	
В	Unidades de medida	
С	Referencia	
D	Informaciones legales - licencias Open Source	
E	Declaraciones de conformidad	

Índice FLUXUS G731

#### 1 Introducción

Esta instrucción de empleo ha sido escrita para usuarios del caudalímetro ultrasónico FLUXUS. Ella contiene información importante acerca del instrumento de medición, como manejarlo correctamente y como evitar daños. Familiarícese con las advertencias de seguridad. Es importante que haya leído y entendido la instrucción de empleo en su totalidad antes de emplear el instrumento de medición.

Todos los trabajos en el instrumento de medición deben ser efectuados únicamente por personal capacitado y autorizado.

#### Presentación de advertencias

La instrucción de empleo contiene advertencias que están visualizadas de la siguiente manera:

#### ¡Peligro!



#### Tipo y origen del peligro

Peligro con un alto grado de riesgo que, si no es evitado, puede causar daños severos o mortales.

→ medidas de prevención

#### ¡Advertencia!



#### Tipo y origen del peligro

Peligro con un mediano grado de riesgo que, si no es evitado, puede causar daños severos o moderados.

→ medidas de prevención

#### ¡Atención!



#### Tipo y origen del peligro

Peligro con un bajo grado de riesgo, que si no es evitado, puede causar daños ligeros o moderados.

→ medidas de prevención

#### ilmportante!

Este texto contiene información importante que debe ser respetada para evitar daños materiales.

#### ¡Aviso!

Este texto contiene información importante para el uso del instrumento de medición.

#### Almacenamiento de la instrucción de empleo

La instrucción de empleo siempre debe estar a alcance de mano en el sitio de instalación del instrumento de medición. Este debe estar siempre disponible para el usuario.

#### Aviso del usuario

Se ha hecho el máximo esfuerzo para garantizar la exactitud del contenido de esta instrucción de empleo. Si Usted no obstante encontrase información incorrecta o faltante, le rogamos que nos la comunique.

Estamos muy agradecidos por recibir sugerencias y comentarios con respecto al concepto así como información acerca de sus experiencias al usar el instrumento de medición. Si tiene sugerencias para mejorar la documentación, en especial de esta instrucción de empleo, comuníquenoslas para considerarlas en nuevas ediciones.

#### Derechos de autor

El contenido de esta instrucción de empleo puede ser modificado en cualquier momento. Todos los derechos de autor pertenecen a la empresa FLEXIM GmbH. Sin la autorización escrita por Flexim queda prohibida cualquier tipo de reproducción de esta instrucción de empleo.

#### 2 Advertencias de seguridad

## 2.1 Advertencias de seguridad generales

Antes de usar el instrumento de medición, lea cuidadosamente la instrucción de empleo.

El no cumplir con las instrucciones, en especial con las advertencias de seguridad, pone en peligro la salud y puede provocar daños materiales. Si tiene preguntas, contacte Flexim.

Observe las condiciones ambientales y de instalación, indicadas en la documentación, durante la instalación y el funcionamiento del instrumento de medición.

Descripción de los símbolos del transmisor y del accesorio:

símbolo	significado
===	corriente continua
<u></u>	conexión para conexión equipotencial/conexión a tierra
	conductor de protección
	Equipos electrónicos y baterías deben ser eliminados por separado. En casos necesarios, las sustancias peligrosas son indicadas.
<u>Á</u>	¡Advertencia! Peligro de descargas eléctricas.
Ωi	Observe la instrucción de empleo.
<u> </u>	¡Advertencia! Observe las advertencias de seguridad de la documentación del fabricante.

Antes de cualquier uso, es importante verificar el estado y la seguridad funcional del instrumento de medición. Contacte Flexim, en caso de que se presenten fallas o daños durante la instalación o el funcionamiento del instrumento de medición.

Cualquier modificación o transformación no autorizada del instrumento de medición queda prohibido.

Si el punto de medición se encuentra en una atmósfera explosiva, se debe determinar la zona peligrosa y la atmósfera explosiva en cuestión. El transmisor, los transductores y el accesorio deben ser apropiados y autorizados para esta zona.

El personal debe poseer una capacitación y conocimiento para realizar estos trabajos.

Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas", véase el documento SIFLUXUS. Observe los reglamentos acerca de sustancias peligrosas y sus hojas de datos de seguridad correspondientes. Observe las directivas sobre la eliminación de equipos electrónicos.

#### 2.2 Uso conforme

El instrumento de medición sirve para medir las propiedades de fluidos en tuberías cerradas. A través de transductores conectados, se miden y evalúan los tiempos de tránsito de las señales ultrasónicas en el fluido y en la tubería.

De estos valores, el transmisor calcula las magnitudes buscadas, como p. ej. el caudal volumétrico, el caudal másico. La comparación con los valores guardados en el transmisor permite determinar otras magnitudes. La salida de las magnitudes se efectúa a través de salidas configurables y a través de la pantalla.

- Para asegurar un uso conforme, todas la instrucciones de la presente instrucción de empleo deben ser respetadas.
- Cada uso que no sea el conforme o diferente no será cubierta por la garantía y puede causar peligros. Daños resultantes son responsabilidad del operador o del usuario.
- La medición se lleva a cabo sin contacto directo con el fluido en la tubería. El perfil del flujo no es influenciado.
- · Los transductores se fijan en la tubería con ayuda del porta-transductores entregado.

- Si se requiere de una extensión para la conexión de los transductores al transmisor, se puede usar una caja de bornes (opción). Observe las advertencias de seguridad en la instrucción de empleo. Para datos técnicos de la caja de bornes, véase la especificación técnica.
- Observe las condiciones de servicio, como p. ej. el ambiente y los rangos de tensión. Para datos técnicos del transmisor, de los transductores y los accesorios, véase la especificación técnica.

#### 2.3 Uso no conforme

Los siguientes puntos son considerados como uso no conforme en el sentido de un manejo erróneo:

- todos los trabajos en el instrumento de medición sin cumplir todas las instrucciones de esta instrucción de empleo
- uso de combinaciones de transmisores, de transductores y de accesorios no previstos por Flexim
- instalación del transmisor, de los transductores y de los accesorios en una atmósfera explosiva para la cual no están autorizados
- todos los trabajos en el instrumento de medición (p. ej. instalación, desmontaje, conexión, puesta en marcha, manejo y mantenimiento) por personal no autorizado y no capacitado
- almacenamiento, instalación o funcionamiento del instrumento de medición fuera de sus condiciones ambiente, véase la especificación técnica

#### 2.4 Advertencias de seguridad para usuarios

Todos los trabajos en el instrumento de medición únicamente pueden ser efectuados por personal capacitado y autorizado. Observe las advertencias de seguridad en la instrucción de empleo. Para datos técnicos del transmisor, de los transductores y los accesorios, véase la especificación técnica.

- Respete los reglamentos de seguridad y de prevención de accidentes aplicables para el lugar de instalación.
- Use únicamente las fijaciones y transductores entregados así como los accesorios previstos.
- · Siempre es necesario ponerse el equipo de protección individual.

#### 2.5 Advertencias de seguridad para operadores


- El operador es obligado de capacitar el personal para los trabajos a realizar. Es responsable de poner a disposición el equipo de protección individual y dar ordenes de ponérselo. Se recomienda llevar a cabo una evaluación de riesgos del lugar de trabajo.
- A parte de las advertencias de seguridad en esta instrucción de empleo, se deben respetar los reglamentos de seguridad, de protección de trabajo y del medio ambiente aplicables al rango de aplicación del transmisor, de los transductores y de los accesorios.
- Con excepción de algunos puntos mencionados en el capítulo 11, el instrumento de medición no requiere ningún mantenimiento. Los componentes y los repuestos únicamente pueden ser reemplazados por Flexim. El operador debe efectuar controles periódicos para verificar si hay cambios o daños que pueden causar peligro. Si tiene preguntas, contacte Flexim.
- Respete las instrucciones para la instalación y la conexión del transmisor, de los transductores y los accesorios.

#### 2.6 Advertencias de seguridad para trabajos eléctricos

- Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. instalación, desmontaje, conexión, mantenimiento), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación. El retiro del seguro del equipo interno no es suficiente.
- Trabajos eléctricos deben llevarse a cabo únicamente si hay suficiente espacio.
- Abra el transmisor únicamente en ambientes seguras (p. ej. humedad del aire < 90 %, ausencia de contaminación conductiva y de una atmósfera explosiva). En caso contrario se deben realizar medidas de protección adicionales.
- El grado de protección del transmisor únicamente queda garantizado si todos los cables están montados firmemente con los prensaestopas y si la carcasa está firmemente cerrada con tornillos.
- Es importante verificar periódicamente si las conexiones eléctricas están en buen estado y si se encuentran fijas.
- Al conectar el transmisor a la fuente de alimentación, es necesario instalar un interruptor como dispositivo de separación cumpliendo con las existencias de las normas CEI 60947-1 y CEI 60947-3. El interruptor debe separar todos los conductores de corriente. La conexión del conductor de protección no se debe interrumpir. El interruptor debe estar en un lugar de fácil acceso para el usuario y estar identificado como dispositivo de separación para el transmisor. El interruptor debe estar cerca del transmisor. Si el transmisor es utilizado en una atmósfera explosiva, el interruptor debe estar afuera de la atmósfera explosiva. En caso de que no sea posible, el interruptor debe encontrarse en una zona con el menor riesgo.
- La conexión se puede establecer únicamente en redes de la categoría de sobretensión II. Observe las instrucciones de instalación, en especial la asignación de los bornes, durante la conexión de las entradas y salidas así como la fuente de alimentación.
- La placa frontal no debe ser desmontada. El transmisor no contiene componentes que requieren ser revisados por el usuario. Para trabajos de reparación y de servicio, contacte Flexim.

• Observe las instrucciones de seguridad y de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

Fig. 2.1: Transmisor



#### 2.7 Advertencias de seguridad para el transporte

#### ¡Atención!



#### Advertencia ante lesiones por caídas de objetos

Objetos no asegurados que pueden caerse pueden causar lesiones severos.

- → Asegure todos los componentes ante caídas durante el transporte.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Si se percata de algún daño de transporte, contacte de inmediato el proveedor o Flexim.
- El transmisor es un instrumento de medición electrónico sensible. Evite choques o golpes.
- Trate el cable del transductor con cuidado. Evite un doblado excesivo. Observe las condiciones ambiente.
- Seleccione una superficie fija para poner el transmisor, los transductores y el accesorio.
- El transmisor, los transductores y el accesorio deben estar empacados adecuadamente para el transporte:
  - Si es posible, utilice el embalaje original de Flexim o un cartón equivalente.
  - Posicione el transmisor, los transductores y el accesorio en el centro del cartón.
  - Llene los huecos con materiales de embalaje apropiados (p. ej. papel, espuma, envoltura de burbuja).
  - Proteja el embalaje de cartón contra humedad.

#### 2.8 Procedimiento recomendado en situaciones de peligro

#### Procedimiento en la lucha contra incendios

- Si es posible, interrumpa el transmisor de la fuente de alimentación.
- Antes de extinguir, proteja las partes eléctricas que no están afectadas (p. ej. cubriéndolas).
- Seleccione un medio de extinción adecuado. Si es posible, evite extintores conductivos.
- Respete las distancias mínimas en vigor. Estas varían dependiendo del medio de extinción usado.

#### 3 Conceptos básicos

En la medición del caudal por ultrasonido, la velocidad de flujo de un fluido en una tubería es determinada. Otras magnitudes medidas son derivadas de la velocidad de flujo y, en caso necesario, de magnitudes medidas adicionales.

#### 3.1 Principio de medición

La velocidad del caudal del fluido se mide empleando el principio de correlación de la diferencia de tiempo de tránsito ultrasónico.

#### 3.1.1 Términos

#### Perfil de flujo

FLUXUS G731

Distribución de las velocidades del flujo sobre la superficie de la sección transversal de la tubería. Para obtener una medición óptima, el perfil de flujo debe estar completamente formado y axialmente simétrico. La forma del perfil de flujo depende de que el flujo es laminar o turbulento, además es sumamente influida por las condiciones en la entrada del punto de medición.

#### Número de Reynolds Re

El número de Reynolds Re es un índice para describir el comportamiento turbulento de un fluido en la tubería. El número de Reynolds Re depende de la velocidad de flujo, de la viscosidad cinemática del fluido así como del diámetro interior de la tubería.

Si el número de Reynolds excede un valor crítico (con flujos en tuberías, normalmente aprox. 2300), tiene lugar la transición de un flujo laminar a un flujo turbulento.

#### Flujo laminar

Se trata de un flujo sin turbulencias. El fluido se mueve en láminas paralelas sin que se mezclen.

#### Flujo turbulento

Se trata de un flujo con turbulencias (vórtices del fluido). En aplicaciones técnicas, los flujos dentro de una tubería son normalmente turbulentos.

#### Zona de transición

Se trata de un flujo parcialmente laminar y parcialmente turbulento.

#### Velocidad del sonido c

La velocidad con la que el sonido se propaga. La velocidad del sonido depende de las propiedades mecánicas del fluido o del material de la tubería. Con respecto a materiales de la tubería y otros materiales sólidos, se distingue entre la velocidad del sonido longitudinal y transversal.

#### Velocidad de flujo v

Es la media de todas las velocidades de flujo del fluido a través de la superficie de la sección transversal de la tubería.

#### Factor de calibración acústico ka

$$k_a = \frac{c_\alpha}{\sin \alpha}$$

El factor de calibración acústica k<sub>a</sub> es un parámetro del transductor el cual resulta de la velocidad del sonido c dentro del transductor y del ángulo de incidencia. Según la ley de la refracción, el ángulo de propagación en el fluido o material de la tubería adyacente es:

$$k_a = \frac{c_\alpha}{\sin \alpha} = \frac{c_\beta}{\sin \beta} = \frac{c_\gamma}{\sin \gamma}$$

#### Factor de calibración fluidomecánico k<sub>Re</sub>

El factor de calibración fluidomecánico k<sub>Re</sub> es usado para convertir el valor de la velocidad de flujo medido en el área del haz sónico, en el valor de la velocidad de flujo a través de toda la superficie de la sección transversal de la tubería. En un perfil de flujo completamente desarrollado, el factor de calibración fluidomecánico depende solamente del número de Reynolds y de la rugosidad de la pared interior de la tubería. El factor de calibración fluidomecánico se vuelve a calcular por el transmisor para cada medición.

#### Caudal volumétrico de servicio V

$$\dot{V} = v \cdot A$$

Es el volumen del fluido que fluye por la tubería por unidad de tiempo. El caudal volumétrico de servicio es el producto de la velocidad del caudal v y de la superficie de la sección transversal de la tubería A.

3.1 Principio de medición FLUXUS G731

#### Caudal volumétrico normal V<sub>N</sub>

Es el caudal volumétrico de un gas bajo condiciones normalizadas. Durante la medición de gases, la temperatura y la presión tienen una gran influencia en el caudal volumétrico de servicio medido. El caudal volumétrico de servicio medido puede ser convertido por el transmisor en el caudal volumétrico normal  $\dot{V}_N$ :

$$\dot{V}_N = \dot{V} \cdot \frac{p}{p_N} \cdot \frac{T_N}{T} \cdot \frac{1}{K}$$

donde

V<sub>N</sub> − caudal volumétrico normal

V – caudal volumétrico de servicio

p<sub>N</sub> – presión normal (valor absoluto)

p - presión de servicio (valor absoluto)

T<sub>N</sub> – temperatura normal en K

T - temperatura de servicio en K

 coeficiente de compresibilidad del gas: relación entre los factores de compresibilidad del gas bajo las condiciones de servicio y bajo las condiciones normales Z/Z<sub>N</sub>

Los valores para la presión normal  $p_N$  (preajuste: 1.013 bar(a)) y temperatura normal  $T_N$  (preajuste: 0 °C) pueden ser introducidos. El coeficiente de compresibilidad del gas K está guardado en el conjunto de datos del fluido o puede ser introducido por el usuario. La temperatura de servicio T y la presión de servicio p pueden ser integradas en el transmisor a través de las entradas o introducidas como valores constantes.

#### **Dynamic Gas Master (DGM)**

Existe un conjunto de datos del fluido para un gas estándar cuyas características son calculadas en dependencia de la presión y de la temperatura con composición fija.

Adicionalmente existen conjuntos de datos del fluido DGM para gas natural con composición variable, cuyas características son calculadas en dependencia de la presión, temperatura y velocidad del sonido para gas natural con composición variable. Para estos fluidos se recomienda una calibración in situ, véase el párrafo 9.4.

gas DGM del tipo H: gas natural con un valor calorífico alto

gas DGM del tipo L: gas natural con valor calorífico bajo

gas DGM del tipo F: gases sobrantes y mezclas de gas natural heterogéneo con valor calorífico bajo

xxx conjunto de datos del fluido DGM personalizados

El valor calorífico (HHV – Higher Heating Value) del tipo H es más grande en comparación con el tipo L que el valor siguiente (dato convertido en diferentes unidades):

Tab. 3.1: Valor calorífico máx. para gas natural del tipo L a condiciones normales

10 000 kcal/kg	42 MJ/kg	18 000 BTU/lb	12 kWh/kg
8000 kcal/m <sup>3</sup>	34 MJ/m <sup>3</sup>	900 BTU/ft <sup>3</sup>	9 kWh/m <sup>3</sup>

Al seleccionar de un conjunto de datos del fluido DGM la masa molar media está disponible como otra magnitud medida. Esta es visualizada con la letra K durante la medición.

La temperatura de servicio y la presión de servicio pueden ser integradas en el transmisor a través de las entradas o introducidas como valores constantes (tipo H, L, F: rango: 1...100 bar(a), -20...+100 °C) al arrancar la medición.

Para mas información, véase el documento TI DGM.

#### Caudal de energía de gas (DGM)

El caudal de energía de gas es la cantidad de valor calorífico de un gas natural transportado en un tiempo dado. Para gas natural con una composición variable (conjuntos de datos del fluido DGM), el Dynamic Gas Master (DGM) puede ser usado para calcular el caudal de energía de gas:

$$\Phi = HHV_V \cdot \dot{V}_N = HHV_m \cdot \dot{m}$$

$$HHV_m = \rho_N \cdot HHV_V$$

donde

 $\begin{array}{lll} \Phi & & - & \text{caudal de energía de gas} \\ \dot{V}_N & & - & \text{caudal volumétrico normal} \end{array}$ 

m - caudal másico

 ${\rm HHV_{V}}$  – valor calorífico (Higer Heating Value) volumétrico  ${\rm HHV_{m}}$  – valor calorífico (Higher Heating Value) másico

 $\rho_N$  – densidad normada

#### Caudal másico m

$$\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho$$

Es la masa del fluido que fluye por la tubería por unidad de tiempo. El caudal másico es el producto del caudal volumétrico  $\dot{V}$  y la densidad  $\rho$ .

#### 3.1.2 Medición de la velocidad del caudal

Las señales son emitidas por una pareja de transductores de modo alterno en la dirección de flujo y en dirección contraria. Si el fluido, en el cual se propagan las señales, está fluyendo, las señales son llevadas por el fluido.

Este desplazamiento causa una reducción de la señal en dirección de flujo y con la señal en dirección contraria, una prolongación de la trayectoria del sonido.

Esto provoca cambios de los tiempos de tránsito. El tiempo de tránsito de la señal en dirección de flujo es más corto que en contracorriente. La diferencia de tiempo de tránsito es proporcional a la velocidad media de flujo.

La velocidad media de flujo es un resultado de:

$$v = k_{Re} \cdot k_a \cdot \frac{\Delta t}{2 \cdot t_y}$$

donde

v - velocidad media de flujo del fluido


k<sub>Re</sub> - factor de calibración fluidomecánico

k<sub>a</sub> - factor de calibración acústico

Δt – diferencia de tiempo de tránsito

t<sub>v</sub> – tiempo de tránsito en el fluido

Fig. 3.1: Trayectoria del sonido de la señal en dirección de flujo



c - velocidad del sonido


1 - transductor (emisor)

2 - transductor (receptor)

3 - pared de la tubería


3.1 Principio de medición

Fig. 3.2: Trayectoria del sonido en contracorriente



- c velocidad del sonido
- 1 transductor (emisor)
- 2 transductor (receptor)
- 3 pared de la tubería

Fig. 3.3: Diferencia de tiempo de tránsito Δt



- 1 señal en dirección de flujo
- 2 señal en contracorriente

#### 3.1.3 Promedio de los canales sincronizados

El promedio de canales sincronizados reduce fluctuaciones de valores de medición causadas por turbulencias sin necesidad de calcular el promedio a largo plazo. Si el promedio de los canales sincronizados está activado para una medición en configuración en modo de reflexión, en X o en X desplazada, la medición casi simultánea de todos los haces de medición causa una compensación momentánea de la fluctuaciones del caudal turbulentas.

Para el promedio de canales, todas las parejas de transductores deben ser del mismo tipo e instaladas en el mismo punto de medición. La configuración de medición debe ser idéntica para todas las parejas de transductores.

# 3.2 Configuración de medición

#### 3.2.1 Términos

configuración en modo diagonal	configuración en modo de reflexión	
Los transductores están montados en lados opuestos de la tubería.	Los transductores están montados en el mismo lado de la tubería.	

#### Trayectoria sonido

Es el trayecto recorrido por la señal ultrasónica después de haber atravesado la tubería una vez. El número de trayectorias del sonido es:


- impar con configuración en modo diagonal
- par con configuración en modo de reflexión


#### Haz sónico

Es el trayecto recorrido por la señal entre los transductores, es decir el transductor que emite la señal y el transductor que la recibe. El haz consiste en 1 o más trayectorias de sonido.

Fig. 3.4: Configuración en modo diagonal con 2 haces y 3 trayectorias de sonido

Fig. 3.5: Configuración en modo de reflexión con 1 haz y 4 trayectorias de sonido





#### Distancia entre transductores

La distancia es medida entre los bordes interiores de los transductores.

configuración en modo de reflexión

a

configuración en modo diagonal
(distancia entre transductores positiva)

configuración en modo diagonal
(distancia entre transductores negativa)

a - distancia entre transductores

#### Plano del haz sónico

Es el plano con 1 o más trayectorias de sonido o haces.

Fig. 3.6: 2 haces en un plano





Fig. 3.7: 2 trayectorias de sonido en un plano



## 3.2.2 Ejemplos

configuración en modo diagonal con 1 haz	configuración en modo de reflexión con 1 haz
pareja de transductores     trayectoria del sonido     haz     plano	1 pareja de transductores 2 trayectorias de sonido 1 haz 1 plano
configuración en modo diagonal con 2 haces	configuración en modo de reflexión con 2 haces y 2 planos
2 parejas de transductores 2 trayectorias de sonido 2 haces 1 plano	2 parejas de transductores 4 trayectorias de sonido 2 haces 2 planos
configuración en X	
configuración en X desplazada	

#### 3.3 Permeabilidad acústica

La tubería debe ser acústicamente permeable en el punto de medición. La permeabilidad acústica es dada si la tubería y el fluido no atenúan la señal ultrasónica de manera que se absorbe por completo antes de alcanzar el segundo transductor.

La atenuación de la tubería y del fluido es influida por:

- · viscosidad cinemática del fluido
- proporción de líquidos y sólidos en el fluido
- · depósitos en la pared interior de la tubería
- · material de la tubería

Las siguientes condiciones deben ser cumplidas en el punto de medición:


- · no hay depósitos de sólidos en la tubería
- no hay depósitos de líquido (condensado), p. ej. delante de orificios de medición o en segmentos de la tubería que se encuentren a un nivel más bajo


Observe las notas para la elección del punto de medición:


#### Tubería horizontal

Elija un punto de medición en el cual los transductores pueden ser montados en el costado de la tubería de tal manera que las ondas sonoras puedan propagarse horizontalmente en ello. De este modo, los sólidos o líquidos en el fondo de la tubería no pueden influir la propagación de la señal.

Fig. 3.8: Instalación recomendada de los transductores (lateral)







#### 3.4 Perfil de flujo no perturbado


Muchos elementos de flujo (p. ej. codos, válvulas, bombas, reductores) causan distorsiones locales del perfil de flujo. El perfil de flujo axialmente simétrico, necesario para obtener una medición correcta, ya no está dado. Una elección esmerada del punto de medición reduce la influencia de fuentes de perturbación.

Es sumamente importante elegir un punto de medición suficientemente alejado de fuentes de perturbación. Sólo así se puede asumir que el perfil de flujo se desarrolla completamente. La corrección de la fuente de perturbación (véase el párrafo 13.2.1) permite efectuar una medición incluso a distancias pequeñas de 2 d.


Los ejemplos de la tabla muestran los trayectos de entrada y salida rectos recomendados para los diferentes tipos de fuentes de perturbación del flujo. Estos trayectos deben ser medidos a partir de los extremos de la fuente de perturbación, que no siempre se encuentra en la posición de la brida más próxima, véase la Tab. 13.2.

Tab. 3.2: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación;


- d diámetro interior de la tubería en el punto de medición
- I distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor



Tab. 3.2: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación; d – diámetro interior de la tubería en el punto de medición l – distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor



Tab. 3.2: Distancias recomendadas hacia fuentes de perturbación;
 d – diámetro interior de la tubería en el punto de medición
 I – distancia recomendada entre la fuente de perturbación y la posición del transductor




3 Conceptos básicos
3.5 Influencia del ruido FLUXUS G731

#### 3.5 Influencia del ruido

Las ondas ultrasónicas no sólo se propagan en el fluido sino también en la pared de la tubería. Se reflejan en las bridas.

Fig. 3.10: Propagación de las ondas ultrasónicas



- 1 señales ultrasónicas en el fluido (señal de medición)
- 2 señales ultrasónicas en la pared de la tubería (señal de pared de la tubería)

Las señales de pared de la tubería reflejadas pueden tener un efecto perturbador en la medición, sobre todo si:

- el punto de medición se encuentra cerca del punto de reflexión
- las señales de la pared y de la medición alcanzan al mismo tiempo el transductor

#### Puntos de medición a evitar

- punto de medición justo al lado del punto de reflexión (I < 3 D)
- punto de medición a una distancia de  $l_s \pm 2$  D del punto de reflexión
  - la señal de la pared de la tubería y de la medición alcanzan el transductor al mismo tiempo

$$-I_s = \frac{n}{2} \cdot \frac{c_{\beta}}{c_{\gamma}} \cdot D$$

I,  $I_s$  – distancia hacia el punto de reflexión


D - diámetro exterior de la tubería

c<sub>v</sub> - velocidad del sonido del fluido

c<sub>β</sub> - velocidad del sonido de la tubería

n - número de trayectorias del sonido

Fig. 3.11: Puntos de medición a evitar



# 3.6 Selección del punto de medición tomando en cuenta el perfil de flujo y la influencia del ruido

- Elija el área de la tubería en donde el perfil de flujo se desarrolla completamente.
- Elija en este área el punto de medición de tal manera, que la influencia del ruido puede ser ignorada.

#### **Ejemplo**

fluido: gas natural,  $c_V = 400 \text{ m/s}$ 

material de la tubería: acero inoxidable,  $c_{\beta}$  = 3 000 m/s

longitud del segmento tubular 1: 20 D longitud del segmento tubular 2: 20 D cantidad de las trayectorias de sonido: 2

 $I_{s} = 7.5 D$ 

• área con perfil de flujo completamente desarrollado:

fuente de perturbación: codo con un ángulo recto


rango recomendado para el punto de medición: I ≥ 10 D (segmento tubular 2 completo)

· área con baja influencia del ruido:

punto de reflexión: brida

área recomendada para el punto de medición: I ≥ 3 D y fuera de I<sub>s</sub> = (7.5 ± 2) D en el segmento tubular 2

Fig. 3.12: Área para el punto de medición con un perfil de flujo favorable y baja influencia del ruido



Teniendo en cuenta el perfil de flujo y la influencia del ruido, el punto de medición puede seleccionarse en el área 3...(7.5 - 2) D en el lado derecho del segmento tubular 2 (con una distancia máx. del codo).

En el ejemplo, la distancia fue definida como 36 D.

No en todos los casos es posible satisfacer ambas exigencias al mismo tiempo. Entonces, elija el punto de medición de tal manera que a influencia del ruido sea mínima y el punto de medición se encuentre los más lejano posible de perturbaciones del perfil de flujo.

## **Ejemplo**

fluido: gas natural,  $c_\gamma$  = 400 m/s material de la tubería: acero inoxidable,  $c_\beta$  = 3 000 m/s

longitud del segmento tubular 1: 20 D longitud del segmento tubular 2: 5 D cantidad de las trayectorias de sonido: 2

 $I_{s} = 7.5 D$ 

• área con perfil de flujo completamente desarrollado:

fuente de perturbación: codo con un ángulo recto


rango recomendado para el punto de medición: I ≥ 10 D (segmento tubular 2 completo)

· área con baja influencia del ruido:

punto de reflexión: brida

área recomendada para el punto de medición:  $I \ge 3$  D y fuera de  $I_s = (7.5 \pm 2)$  D en el segmento tubular 1

Fig. 3.13: Área para el punto de medición con baja influencia del ruido y con un perfil de flujo no completamente formado



En el ejemplo no hay ninguna área que cumple con ambas condiciones al mismo tiempo. El punto de medición debe ser elegido los más lejano posible del codo, en un lugar en donde la influencia del ruido puede ser ignorada: 3...(7.5 - 2) D en el lado derecho del segmento tubular 1. En el ejemplo, la distancia fue definida como 16 D.


FLUXUS G731

## 4 Descripción del producto

#### 4.1 Sistema de medición

El sistema de medición consiste en un transmisor, los transductores ultrasónicos y la tubería en la cual se lleva a cabo la medición.

Fig. 4.1: Ejemplo para una configuración de medición



- 1 transductor
- 2 tubería
- 3 transmisor


Los transductores están montados en el exterior de la tubería. Ellos emiten y reciben señales ultrasónicas a través del fluido.

El transmisor controla el ciclo de medición, elimina las señales parásitas y analiza las señales útiles. Los valores de medición pueden ser visualizados, calculados y transmitidos.

### 4.2 Concepto de manejo

El transmisor es manejado a través del teclado. Al pulsar las teclas 4 o 6 los menús son visualizados consecutivamente en el menú principal:

Fig. 4.2: Panel de mando del transmisor



- 1 pantalla LCD con retroiluminación
- 2 teclado

Tab. 4.1: Descripción de los menús

menú	descripción
Parámetros	introducir los parámetros del sensor, de la tubería y del fluido
Instalación	introducir los parámetros específicos para el punto de medición
Arrancar medición	arrancar la medición <sup>(1)</sup>
Visualizar medición	visualizar el valor de medición <sup>(2)</sup>
Detener medición	detener la medición <sup>(2)</sup>
Entradas	configurar y asignar las entradas
Salidas	configurar las salidas
Funciones	configurar los disparos de evento y las funciones remotas
Almacenamiento	configurar la memoria de valores de medición y los snaps
Calibración	definir los valores de corrección para compensar condiciones de medición desfavorables
Comunicación	configurar las interfaces de comunicación (p. ej. buses de campo (opción))
Otros	cambiar ajustes del sistema y de medición así como ajustes en los diálogos y los menús

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> visualizado si la medición no está corriendo

Después del primer arranque del transmisor, es importante ajustar el idioma, la fecha, el tiempo y el sistema de unidades. Después aparece el menú Parámetros.

En cada siguiente puesta en marcha, la visualización del valor de medición aparece si la medición no ha sido detenida antes de desconectar el transmisor de la fuente de alimentación. Si la medición ha sido detenida, el menú Parámetros es visualizado.


Después de arrancar una medición, es posible visualizar los parámetros introducidos o la configuración de las salidas del transmisor sin necesidad de detener la medición. No es posible realizar un cambio de los ajustes de parámetros durante la medición. Si los ajustes de los parámetros o la configuración de las salidas del transmisor deben ser cambiados, es importante detener la medición.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> únicamente visualizado si la medición está corriendo

#### 4.3 Visualización

#### Estructura

Fig. 4.3: Menú Parámetros (ejemplo)



- 1 menú
- 2 elemento del menú que se está editando
  3 rubro para listas de selección, campos de selección o de entrada


Tab. 4.2: Navegación

lista de selección horizontal	lista de selección vertical	campos de selección	campos de entrada
Parámetros  ↑ ↑ ↑ † † † ↑	Parámetros Material de la tubería Sintimid Otro material Acero al carbono Acero inoxidable DUPLEX	Instalación Seleccionar canales 'A' B	Parámetros Diámetro externo 62.00_ mm
desplazamiento horizontal con la tecla 4 o 6	desplazamiento vertical con la tecla	desplazamiento horizontal con la tecla 4 o 6     activación/desactivación con la tecla 2 o 8	entrada a través de las 10 teclas numéricas del teclado     eliminación con la tecla C

#### Visualizaciones de estado

Las visualizaciones del estado contienen símbolos.

Fig. 4.4: Visualización del estado (línea 1)



4.4 Teclado

#### 4.4 Teclado

El teclado consiste en 15 teclas teniendo 3 teclas de función: ENTER, 🤊 y C.

Algunas teclas tienen funciones múltiples. Estas pueden ser usadas para la entrada de valores, el desplazamiento por las listas de selección y la ejecución de funciones especiales (p. ej. restablecimiento de los totalizadores).

Tab. 4.3: Funciones generales

ENTER	confirmación de la selección o de la entrada
+ C + ENTER	Reset: pulse estas 3 teclas simultáneamente para eliminar un mal funcionamiento. El reset equivale a un reinicio del transmisor. Los datos guardados no son modificados.
5 + C	INIT: Al iniciar el transmisor, todos los ajustes se restablecen a los preajustes del fabricante.

#### Tab. 4.4: Navegación

5	durante la entrada de los parámetros: presión breve: regreso al elemento del menú anterior presión prolongada (varios segundos): regreso al principio del menú durante la medición: regreso al menú principal
4 6	desplazamiento hacia la izquierda/derecha por una lista de selección
8 2	desplazamiento hacia arriba/abajo por una lista de selección
ENTER	confirmación de un elemento del menú

#### Tab. 4.5: Entrada de números

0 9	entrada de la cifra visualizada en la tecla
_	signo para la entrada de valores negativos
·	separador decimal
С	eliminación de valores Después de la eliminación, se visualiza el valor anterior.
ENTER	confirmación de la entrada

#### Tab. 4.6: Entrada de texto

4 6	posicionamiento del cursor
9	la letra "A" es visualizada y las mayúsculas están activadas
3	la letra "Z" es visualizada y las mayúsculas están activadas
5	cambio entre el empleo de mayúsculas y minúsculas
8 2	selección del carácter anterior/siguiente
0	eliminación de un carácter e inserción de un espacio
ENTER	confirmación de la entrada

FLUXUS G731 5.1 Transporte

## 5 Transporte y almacenamiento

#### ¡Atención!



#### El transmisor puede caerse al empacarlo.

Existe el riesgo de aplastar partes del cuerpo o de dañar el instrumento.

- → Asegure el transmisor ante caídas al empacarlo.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

#### ¡Atención!



El centro de gravedad del transmisor en el embalaje puede cambiar al levantarlo. El transmisor puede caerse.

Existe el riesgo de aplastar partes del cuerpo o de dañar el instrumento.

- → Asegure el transmisor ante caídas durante el transporte.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

#### 5.1 Transporte

El instrumento debe estar adecuadamente empacado para el transporte. Para la indicación del peso, véase la especificación técnica.

- Si es posible, utilice el embalaje original de Flexim o un cartón equivalente.
- Posicione el transmisor, los transductores y el accesorio en el centro del cartón.
- Llene los huecos con materiales de embalaje apropiados (p. ej. papel, espuma, envoltura de burbuja).
- Proteja el embalaje de cartón contra humedad.

#### 5.2 Almacenamiento

- · Almacene el transmisor en su embalaje original.
- No almacene el transmisor en el exterior.
- · Cierre todas las aperturas con un tapón ciego.
- Proteja el transmisor ante radiación solar directa.
- Almacene el transmisor en un lugar seco y libre se polvo dentro del rango de temperatura válida, véase la especificación técnica.

## 6 Montaje

#### ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

#### ¡Advertencia!



#### Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

#### ¡Advertencia!



#### Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación. El retiro del seguro del equipo interno no es suficiente.

#### ¡Atención!



#### Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

#### ¡Atención!



#### Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

#### ilmportante!

Todas las láminas de protección puestas en el equipo de medición así como en el porta-transductores deben ser removidas antes de entrar a una atmósfera explosiva, véase el documento SIFLUXUS.

FLUXUS G731 6.1 Transmisor

#### 6.1 **Transmisor**

#### 6.1.1 Apertura y cierre de la carcasa

#### 6.1.1.1 **Apertura**

#### ¡Atención!



#### Riesgos posibles al abrir el equipo en condiciones ambientales inadmisibles

Abra el transmisor únicamente en ambientes seguras (p. ej. humedad del aire < 90 %, ausencia de contaminación conductiva y de una atmósfera explosiva). En caso contrario se deben realizar medidas de protección adicionales.

#### ilmportante!

No utilice herramientas u objetos agudos para abrir la tapa de la carcasa ya que se puede dañar la junta de la carcasa.


- Afloje los tornillos de la carcasa del transmisor.
- Abra la tapa de la carcasa del transmisor.

#### 6.1.1.2 Cierre

#### Transmisor con carcasa de acero inoxidable

- Cierre la tapa de la carcasa.
- Apriete los tornillos en la carcasa del transmisor con un par de máx. 1 Nm.

Fig. 6.1: Transmisor




1 - tornillos

6.1 Transmisor FLUXUS G731

#### Transmisor con carcasa de aluminio

- Cierre la tapa de la carcasa.
- Apriete todos los tornillos en la carcasa del transmisor a mano.

Fig. 6.2: Transmisor



1 - tornillos

#### 6.1.2 Montaje del transmisor

#### ¡Aviso!


Instale el equipo en un lugar sombreado con las entradas para el cable mirando hacia abajo. Al seleccionar los elementos de fijación y el lugar de instalación, observe las indicaciones de temperatura y de peso escritas en la especificación técnica.

#### 6.1.2.1 Montaje en pared

#### Transmisor con carcasa de acero inoxidable

• Fije el transmisor en la pared con 4 tornillos.

Fig. 6.3: Transmisor (dimensiones en mm)




1 - orificios de fijación para el montaje en pared Ø 9.5

6.1 Transmisor

#### Transmisor con carcasa de aluminio

- Afloje los tornillos de la carcasa del transmisor.
- · Abra la tapa de la carcasa del transmisor.
- Fije el transmisor en la pared con 4 tornillos.

Fig. 6.4: Transmisor (dimensiones en mm)



1 - agujeros de fijación para el montaje en pared

#### 6.1.2.2 Montaje en tubería

#### ¡Aviso!

La tubería debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por el transmisor y para poder absorber las fuerzas ejercidas por los estribos de sujeción.

#### Transmisor con carcasa de acero inoxidable

#### Montaje en tubería de 2"

- Posicione el transmisor y los estribos de sujeción (1) en la tubería.
- Fije el transmisor con los estribos de sujeción en la tubería apretando las tuercas (2).

#### Montaje en tubería > 2"

El juego de montaje se fija en la tubería con abrazaderas de tensión.

## ¡Atención!




# El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Fije el transmisor en la tubería utilizando abrazaderas de tensión en vez de los estribos de sujeción.

6.1 Transmisor FLUXUS G731

Fig. 6.5: Vista de montaje



- 1 estribo de sujeción
- 2 tuerca


#### Transmisor con carcasa de aluminio


#### ¡Aviso!

Para el montaje en tubería se requiere del juego de montaje compuesto de 2 abrazaderas de tubo, 2 tornillo de cabeza avellanada y 2 arandelas. La distancia de las abrazaderas de tubo debe corresponder a la distancia de los agujeros.

- Atornille las abrazaderas de tubo (6) con los 2 tornillos de cabeza avellanada (4) firmemente en el soporte de montaje (1). Es importante colocar las arandelas (7) entre el soporte de montaje y la abrazadera de tubo.
- Fije el soporte con las abrazaderas en el tubo.
- Cuelgue el transmisor en los ganchos inferiores (8) del soporte de montaje.
- Fije el transmisor en el soporte de montaje al encajar el perno fiador (2) en su agujero y al apretar el tornillo (3).

Fig. 6.6: Vista de montaje





- 1 soporte de montaje
- 2 perno fiador
- 3 tornillo
- 4 tornillo con cabeza avellanada
- 5 agujeros
- 6 abrazadera de tubo
- 7 arandela
- 8 gancho

FLUXUS G731 6.2 Transductores

#### 6.2 **Transductores**

#### ¡Atención!



#### Advertencia ante lesiones graves causada por componentes calientes o fríos

El contacto con componentes calientes o fríos puede causar lesiones graves (p. ej. daños térmicos).

- → Todos los trabajos de montaje, de instalación y de conexión deben ser terminados.
- → No se deben realizar ningunos trabajos en el punto de medición durante la medición.
- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

#### 6.2.1 Preparación

#### 6.2.1.1 Selección del punto de medición

La selección del punto de medición correcto es crucial para obtener resultados de medición fiables y para tener una medición de alta exactitud.

Una medición se puede llevar a cabo en una tubería si:

- el ultrasonido se propaga con una amplitud lo suficientemente grande
- el perfil de flujo es completamente desarrollado
- la influencia del ruido es lo suficientemente pequeña

La selección del punto de medición adecuado y el posicionamiento correcto de los transductores garantizan que la señal sónica sea recibida bajo condiciones óptimas y evaluada correctamente.

Debida a la variedad de posibles aplicaciones y la multitud de factores que pueden influir en una medición, no existe ninguna solución estándar para el posicionamiento de los transductores.

La medición es influida por los siguientes factores:

- diámetro, material, revestimiento, espesor de pared y forma de la tubería
- Evite puntos de medición que se encuentren cerca de áreas deformadas o dañadas en la tubería así como cerca de cordones de soldadura.
- Evite puntos de medición en donde se forman depósitos en la tubería.
- Fíjese en que la superficie de la tubería en el punto de medición esté plana.
- Seleccione un lugar para el transmisor dentro del alcance del cable del transductor.
- · La temperatura en el sitio debe encontrarse dentro del rango de temperatura ambiente especificada del transmisor y de los transductores, véase la especificación técnica.

Si el punto de medición se encuentra en una atmósfera explosiva, es importante determinar los áreas peligrosas y posibles gases. Los transductores y el transmisor deben ser apropiados para dichas condiciones.

6.2 Transductores FLUXUS G731

#### 6.2.1.2 Preparación de la tubería

#### ¡Atención!



#### Contacto con polvo de lijado

Riesgo de lesiones (p. ej. problemas de respiración, reacciones de la piel e irritaciones de los ojos).

- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

#### ilmportante!

La tubería debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por los transductores y los sistemas de acoplamiento de tensión.

#### ¡Aviso!


Observe los criterios de elección para la tubería y el punto de medición.

Herrumbre, pintura u otros depósitos en la tubería absorben la señal sónica. Un buen contacto acústico entre la tubería y los transductores se logra de la manera siguiente:


- · Limpie la tubería en el punto de medición.
  - Alise una capa de pintura lijándola. No es necesario remover toda la pintura.
  - Elimine herrumbre o pintura suelta.
- · Monte las esteras de atenuación.

#### 6.2.1.3 Selección de la configuración de medición

# Configuración en modo diagonal con 1 haz Configuración en modo de reflexión con 1 haz





- rango de velocidad de flujo y del sonido más grande comparado con la configuración en modo de reflexión
- uso en caso de formación de depósitos en la pared interior de la tubería o con gases o líquidos con una fuerte atenuación acústica (debido a 1 sola trayectoria del sonido)



- rango de velocidad de flujo y del sonido más pequeño comparado con la configuración en modo diagonal
- los efectos de flujos cruzados son compensados ya que el haz atraviesa la tubería en 2 direcciones
- exactitud de medición más alta debido a la cantidad aumentada de trayectorias del sonido


# Configuración en modo diagonal con 2 haces





- mismas características como en la configuración en modo diagonal con 1 haz
- característica adicional: los efectos de flujos cruzados son compensados ya que la medición se ejecuta con 2 haces


# Configuración en modo de reflexión con 2 haces y 2 planos



- mismas características como en la configuración en modo de reflexión con 1 haz
- característica adicional: las influencias del perfil de flujo son compensadas debido a que la medición se ejecuta en 2 planos


Si el punto de medición se encuentra cerca de un codo, la siguientes configuraciones de medición son recomendadas para la selección del plano de la trayectoria del sonido.

#### Tubería vertical



 El plano de la trayectoria del sonido es seleccionado en un ángulo de 90° hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición.

#### Tubería horizontal




 El plano de la trayectoria del sonido es seleccionado en un ángulo de 90° ± 45° hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición. 6.2 Transductores FLUXUS G731

#### Medición bidireccional



 El plano de la trayectoria del sonido es ajustada cerca del codo más cercano (dependiendo de la orientación de la tubería es horizontal o vertical, véase arriba).

# Medición con configuración en modo de reflexión con 2 haces y 2 planos



- Los 2 planos de la trayectoria del sonido son seleccionados en un ángulo de 45° hacia el plano del codo. El codo se encuentra delante del punto de medición.
- Para la medición en tuberías horizontales, los transductores son montados en la mitad superior de la tubería.

#### 6.2.2 Instalación de las esteras de amortiguamiento

Antes del montaje del porta-transductores, las esteras de amortiguamiento son montadas.

- Las ondas ultrasónicas no sólo se propagan en el fluido sino también en la pared de la tubería. Las esteras de amortiguamiento para el transductor son montadas para impedir la propagación de las ondas ultrasónicas en la pared de la tubería.
- Las ondas ultrasónicas son reflejadas en puntos de reflexión (p. ej. en bridas). Las esteras de amortiguamiento son montadas para reducir las amplitudes de las ondas ultrasónicas reflejadas.
- Dependiendo del tipo de transductor es necesario poner varias capas de esteras de amortiguamiento.

#### Esteras de amortiguamiento para el transductor


Las esteras de amortiguamiento son montadas a lo largo de la tubería.

El montaje depende del diámetro exterior de la tubería:

- < 900 mm: el diámetro de la tubería es completamente cubierto con esteras de amortiguamiento
- > 900 mm: el diámetro de la tubería es parcialmente cubierto con esteras de amortiguamiento

El porta-transductores es montado por encima de las esteras de amortiguamiento

Fig. 6.7: Esteras de amortiguamiento montadas en configuración en modo de reflexión



- 1 porta-transductores
- 2 esteras de amortiguamiento para el transductor

6.2 Transductores


#### Esteras de amortiguamiento para la tubería

Las esteras de amortiguamiento para la tubería pueden ser montadas longitudinalmente o transversalmente en la tubería. El perímetro de la tubería entero es cubierto con las esteras de amortiguamiento.

Las esteras de amortiguamiento para la tubería pueden ser montadas para reducir la propagación del ruido en la pared de la tubería si no es posible respetar las distancias recomendadas hacia los puntos de reflexión.

Si el valor SCR medido es > 40 dB, no es necesario poner esteras de amortiguamiento para la tubería.

Fig. 6.8: Esteras de amortiguamiento para el transductor y la tubería en configuración en modo de reflexión



- 1 esteras de amortiguamiento para la tubería (montadas a lo largo de la tubería)
- 2 punto de reflexión (p. ej. brida, soldadura)

### Esteras de amortiguamiento autoadhesivas


- Elija el punto de medición según las recomendaciones en el capítulo 3.
- Observe la temperatura de servicio de las esteras de amortiguamiento, véase la especificación técnica, párrafo "Esteras de amortiguamiento".
- Determine el área de la tubería en donde se deben montar las esteras de amortiguamiento:
- para diámetros exteriores de la tubería < 900 mm, véase el párrafo 6.2.2.1.
- para diámetros exteriores de la tubería > 900 mm, véase el párrafo 6.2.2.2.
- Limpie el área de la tubería en donde se montan las esteras de amortiguamiento:
- Alise una capa de pintura lijándola. No es necesario remover toda la pintura.
- Elimine herrumbre o pintura suelta.
- Elimine grasa o polvo. Limpie la superficie de la tubería con lejía de jabón.
- Determine el número y el tamaño de las esteras de amortiguamiento:
- para diámetros exteriores de la tubería < 900 mm, véase el párrafo 6.2.2.1.
- para diámetros exteriores de la tubería > 900 mm, véase el párrafo 6.2.2.2.
- · Corte las esteras de amortiguamiento.
- Retire una parte de la lámina de protección.

Fig. 6.9: Retiro de la lámina de protección



- 1 lámina de protección
- Fije la parte de la estera de amortiguamiento de la cual se ha retirado la lámina de protección en la tubería, véase la Fig.
   6.10 a.
- Retire poco a poco la lámina de protección de la estera de amortiguamiento y péguela al mismo tiempo en la tubería.
- Utilice un rodillo para fijar la estera de amortiguamiento en la tubería.
- Presione el rodillo sobre la estera de amortiguamiento:
- Mueva el rodillo desde la mitad hacia los bordes de la estera de amortiguamiento, véase 1 en la Fig. 6.10 b.
- Después, mueva el rodillo por la mitad de la estera de amortiguamiento a lo largo del perímetro de la tubería, véase 2 en la Fig. 6.10 b.
- Repita los pasos hasta que todas las esteras de amortiguamiento estén montadas. Las esteras de amortiguamiento serán montadas a tope, véase Fig. 6.10 c.

Fig. 6.10: Fijación de la esteras de amortiguamiento



- Dependiendo del tipo del transductor, es necesario montar capas adicionales de las esteras de amortiguamiento, véase la especificación técnica, párrafo "Esteras de amortiguamiento". Repita los pasos para el montaje de las esteras de amortiguamiento.
- Durante el montaje, fíjese en que los transductores no sean montados por encima de las junturas de las esteras de amortiguamiento. Si los transductores son montados por encima de costuras, es importante que no se encuentren huecos entre las esteras de amortiguamiento, es decir, las esteras de amortiguamiento deben ser pegadas a tope.

38

FLUXUS G731

#### Diámetro exterior de la tubería < 900 mm 6.2.2.1

Para el cálculo de la longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para transductores y tuberías, véase la siguiente tabla.

Tab. 6.1: Longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para transductores y tuberías

configuración en modo diagonal	configuración en modo de reflexión		
sin punto de reflexión	sin punto de reflexión		
2	2		
1 punto de reflexión	1 punto de reflexión		
IR IR	January 1 Report 1 Re		
2 puntos de reflexión	2 puntos de reflexión		
IR 4 3	4 3		
1 – porta-transductores			

- 2 esteras de amortiguamiento para el transductor
- 3 esteras de amortiguamiento para la tubería
- 4 punto de reflexión
- $I_{S1}$  longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para el transductor (configuración en modo diagonal)  $I_{S2}$  longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para el transductor (configuración en modo de reflexión)  $I_{R}$  longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para la tubería
- $I_{S1}$  = longitud del porta-transductores + 2 × 20 mm
- $I_{S2} = 2 \times \text{longitud del porta-transductores} + 2 \times 20 \text{ mm}$
- $I_R$  = longitud del porta-transductores + 2 × 20 mm


# **Ejemplo**

medición en configuración en modo de reflexión 2 porta-transductores Variofix L transductor con frecuencia del transductor M ancho de la estera de amortiguamiento: 50 mm diámetro exterior de la tubería: 100 mm longitud del Variofix L: 310 mm punto de reflexión: 1

cálculo de la longitud de montaje, véase la Tab. 6.1: estera de amortiguamiento para el transductor:  $I_{\rm S2}$  = 660 mm estera de amortiguamiento para la tubería:  $I_{\rm R}$  = 350 mm

La longitud de montaje total es 1010 mm.

Fig. 6.11: Diámetro exterior de la tubería < 900 mm



- 1 esteras de amortiguamiento para el transductor
- 2 esteras de amortiguamiento para la tubería
- 3 punto de reflexión

Las esteras de amortiguamiento para el transductor se montan a lo largo de la tubería. Las esteras de amortiguamiento para la tubería pueden ser montadas longitudinalmente o transversalmente en la tubería. En el ejemplo, son montadas a lo largo de la tubería.

# Cantidad de esteras de amortiguamiento

Las esteras de amortiguamiento son montadas en el perímetro completo de la tubería.

perímetro de la tubería: 2πr = 315 mm

Se montan esteras de amortiguamiento de 315 mm : 50 mm = 6.3.


6 esteras de amortiguamiento (1010 mm × 50 mm) + 1 estera de amortiguamiento (1010 mm × 15 mm)

Es posible cortar las esteras de amortiguamiento en trozos para facilitar el montaje.

#### 6.2.2.2 Diámetro exterior de la tubería > 900 mm

Para el cálculo de la longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para transductores y tuberías, véase la siguiente tabla.

Longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para transductores y tuberías



- 2 esteras de amortiguamiento para el transductor
- 3 esteras de amortiguamiento para la tubería
- 4 punto de reflexión
- l<sub>S1</sub> longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para el transductor (configuración en modo diagonal)
- l<sub>S2</sub> longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para el transductor (configuración en modo de reflexión) l<sub>R</sub> longitud de montaje de las esteras de amortiguamiento para la tubería
- $I_{S1}$  = longitud del porta-transductores + 2 × 20 mm
- $I_{S2} = 2 \times longitud del porta-transductores + 2 \times 20 mm$
- $I_R$  = longitud del porta-transductores + 2 × 20 mm


# **Ejemplo**

medición en configuración en modo diagonal 2 porta-transductores Variofix C transductor con frecuencia del transductor G ancho de la estera de amortiguamiento: 225 mm diámetro exterior de la tubería: 1200 mm longitud del Variofix C: 560 mm punto de reflexión: 2

cálculo de la longitud de montaje, véase la Tab. 6.2: estera de amortiguamiento para el transductor:  $I_{S1}$  = 600 mm estera de amortiguamiento para la tubería:  $I_{R}$  = 600 mm (2 ×)

La longitud de montaje total es 1800 mm.

Fig. 6.12: Diámetro exterior de la tubería > 900 mm



- 1 esteras de amortiguamiento para el transductor
- 2 esteras de amortiguamiento para la tubería
- 3 punto de reflexión

Las esteras de amortiguamiento para el transductor se montan a lo largo de la tubería. Las esteras de amortiguamiento para la tubería pueden ser montadas longitudinalmente o transversalmente en la tuberías. En el ejemplo son montadas transversalmente.

# Cantidad de esteras de amortiguamiento para el transductor

Las esteras de amortiguamiento para el transductor son montadas a lo largo del perímetro de la tubería y con un ancho de 2 × 1400 mm.

Se montan 2 × 1400 / 225 mm = 2 × 6.2 esteras de amortiguamiento para el transductor.

2 × 6 esteras de amortiguamiento (600 mm × 225 mm) + 2 × 1 estera de amortiguamiento (600 mm × 50 mm)

### Cantidad de esteras de amortiguamiento para la tubería

Las esteras de amortiguamiento para la tubería son montadas en el perímetro completo de la tubería. perímetro de la tubería: 2πr = 3770 mm

Se montan esteras de amortiguamiento para la tubería con un tamaño de  $2 \times 600$  mm / 225 mm =  $2 \times 2.7$ . El valor es redondeado.

2 × 3 esteras de amortiguamiento para la tubería (3770 mm × 225 mm)

Es posible cortar las esteras de amortiguamiento en trozos para facilitar el montaje.

6.2 Transductores


# 6.2.3 Montaje de los transductores

#### 6.2.3.1 Orientación de los transductores y determinación de la distancia entre transductores

Observe la orientación de los transductores. Montados correctamente, los grabados en los transductores forman una flecha. Los cables del transductor muestran en direcciones opuestas.

La distancia entre los transductores es medida entre los bordes interiores de los transductores.

Fig. 6.13: Alineamiento de los transductores y distancia entre transductores




- a distancia entre transductores
- Elija las instrucciones para el montaje en correspondencia al porta-transductores entregado.

### 6.2.3.2 Configuración de los transductores

Existen diversas variantes para configurar los transductores en los rieles de montaje:

Fig. 6.14: Configuración de los transductores en rieles de montaje



### Configuración de los transductores para la medición de gas húmedo

La medición de gas húmedo únicamente puede efectuarse en tuberías horizontales. Los transductores deben ser montados en el costado de las tuberías.

Fig. 6.15: Medición de gas húmedo (configuración en modo de reflexión)





Fig. 6.16: Medición de gas húmedo (configuración en modo diagonal)



# 6.2.3.3 Fijación de los transductores del tipo \*\*\*\*Ll\*\*

Si la placa de características de los transductores \*\*\*\*Ll\*\* ha sido removida durante el montaje del cable del transductor, es importante ponerla de nuevo en su lugar y fijarla con el sujetacables entregado. La manguera encogible en caliente no debe ser reusada.

Fig. 6.17: Placa de características en el cable del transductor




- 1 transductores
- 2 placa de características
- 3 manguera encogible en caliente
- 4 sujetacables


# 6.2.3.4 Fijación con Variofix L, PermaRail

# Volumen de entrega (ejemplo)

Variofix L



pareja de transductores




cinta de sujeción con cierre tensor rápido



o

cinta de sujeción con cierre tensor



О

cierre de trinquete y rollo de cinta de sujeción



#### Montaje

En mediciones con configuración en modo diagonal, los porta-transductores son montados en lados opuestos de la tubería. En mediciones con configuración en modo de reflexión, los porta-transductores son montados en el mismo lado de la tubería.

En la configuración en modo diagonal con 2 haces y en configuración en X se requieren 4 porta-transductores. En mediciones con configuración en modo de reflexión y distancias pequeñas entre transductores, 1 solo porta-transductor es suficiente.

Tab. 6.3: Valores orientativos para el montaje de ambos transductores en un Variofix L

frecuencia del transductor (3° signo de tipo técnico)	longitud del riel [mm]	distancia entre transductores [mm]
F	368	< 94
G, H, K (****LI*)	368	< 94
G, H, K (excepto ****LI*)	348	< 89
M, P (transductores ondas Lamb) M, P (transductores ondas transversales)	234	< 84 < 100
Q	176	< 69

El montaje de 2 porta-transductores con configuración en modo de reflexión es descrito a continuación (1 porta-transductor por transductor).

Fig. 6.18: Porta-transductor Variofix L (configuración en modo diagonal)





Fig. 6.19: Porta-transductor Variofix L (configuración en modo de reflexión)



### Pasos del montaje

- · paso 1
  - desmontaje del Variofix L
- paso 2

fijación de los cierres tensor en las cintas de sujeción

• paso 3

fijación de una cinta de sujeción en la tubería

· paso 4

fijación del riel en la tubería

· paso 5


montaje de los transductores en un Variofix L

6.2 Transductores

# Paso 1: Desmontaje del Variofix L

• Desmonte el porta-transductores Variofix L.

Fig. 6.20: Desmontaje del Variofix L



- 1 cubierta
- 2 tornillo 3 tuerca
- 4 riel
- 5 sujetador para cinta de sujeción

# Paso 2: Fijación de los cierres tensor en las cintas de sujeción

• Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

### Cierre tensor

El tensor está fijado en la cinta de sujeción, véase Fig. 6.21.

### Cierre tensor rápido

El tensor está fijado en la cinta de sujeción, véase Fig. 6.22.

• Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

Fig. 6.21: Cinta de sujeción con cierre tensor Fig. 6.22: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido





#### Cierre de trinquete

• Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

#### ¡Atención!




### El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Pase la cinta de sujeción aprox. 100 mm a través de las piezas 1 y 2 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.23 a.
- Doble la cinta de sujeción hacia atrás.
- Pase la cinta de sujeción a través de la pieza 1 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.23 b.
- Fije la cinta de sujeción.
- Repita los pasos para la segunda cinta de sujeción.


Fig. 6.23: Cierre de trinquete con cinta de sujeción



### Paso 3: Fijación de una cinta de sujeción en la tubería

Fije una cinta de sujeción en la tubería. El montaje de la segunda cinta de sujeción se realiza más tarde.

Fig. 6.24: Cinta de sujeción con sujetador y resorte metálico en la tubería



- 1 sujetador para cinta de sujeción
- 2 tensor
- 3 resorte metálico

Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

#### Cierre tensor

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador, véase la Fig. 6.25.
- Posicione el tensor y el sujetador para cinta de sujeción en la tubería, véase la Fig. 6.24. En tuberías horizontales, monte, si es posible, el sujetador para cinta de sujeción en el costado de la tubería.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.27.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.

FLUXUS G731 6.2 Transductores

#### Cierre tensor rápido

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador y del resorte metálico, véase la Fig. 6.25 y la Fig. 6.26.
- Posicione el tensor, el sujetador para cinta de sujeción y el resorte metálico en la tubería, véase la Fig. 6.24:
- en tubería horizontales, monte, si es posible, el sujetador para cinta de sujeción en el costado
- monte el resorte metálico en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción.

Fig. 6.25: Cinta de sujeción con sujetador



1 - sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.26: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido y resorte metálico



- tornillo del tensor - resorte metálico

Fig. 6.27: Cinta de sujeción con cierre tensor



- 1 tornillo del tensor
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.26.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.

#### Cierre de trinquete

- · Pase la cinta de sujeción a través del sujetador y del resorte metálico, véase la Fig. 6.28. No es necesario montar el resorte metálico en:
- tuberías de acero
- tuberías con un diámetro exterior < 80 mm
- tuberías que no están sometidas a cambios de temperatura significantes
- · Posicione el cierre de trinquete, el sujetador para cinta de sujeción y el resorte metálico (en caso necesario) en la tubería, véase la Fig. 6.24:
- en tubería horizontales, monte, si es posible, el sujetador para cinta de sujeción en el costado
- monte el resorte metálico (en caso necesario) en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción
- · Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través de la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig. 6.29.
- Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.29.

# ¡Atención!



#### El borde de la cinta de sujeción es filoso.

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Fije el tornillo del tensor.

### ¡Aviso!

Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo, véase la Fig. 6.29.


Fig. 6.28: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador






- resorte metálico
- 2 sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.29: Cierre de trinquete con cinta de sujeción







- 1 dirección de rotación
- 2 borde
- 3 palanca
- 4 tornillo del tensor con ranura

### Paso 4: Fijación del riel en la tubería

- Inserte el sujetador para cinta de sujeción (2) en el riel, véase la Fig. 6.30. Fíjese en el alineamiento del sujetador para cinta de sujeción.
- Apriete ligeramente la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2).
- Atornille el riel al sujetador para cinta de sujeción 1, véase la Fig. 6.31.
- Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (1), pero sin exceso para no dañar la cinta.

Fig. 6.30: Riel con sujetador para cinta de sujeción






- 1 tuerca
- 2 sujetador para cinta de sujeción

6.2 Transductores

Fig. 6.31: Riel montado en un lado de la tubería




- 1 sujetador para cinta de sujeción
- 2 sujetador para cinta de sujeción
- 3 tuerca
- Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

### Cierre tensor

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2).
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.32 y la Fig. 6.33.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta.

Fig. 6.32: Riel en la tubería



- 1 sujetador para cinta de sujeción
- 2 sujetador para cinta de sujeción
- 3 resorte metálico
- 4 tuerca 5 tensor

#### Cierre tensor rápido

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2) y del resorte metálico.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.32 y la Fig. 6.34.

resorte metálico

Cinta de sujeción con cierre tensor rápido y

- Posicione el resorte metálico en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción (2).
- · Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.
- · Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta.

Fig. 6.34:

Fig. 6.33: Cinta de sujeción con cierre tensor



1 - tornillo del tensor

1 – tornillo del tensor2 – resorte metálico

#### Cierre de trinquete

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2) y del resorte metálico, véase la Fig. 6.32 y la Fig. 6.35. No es necesario montar el resorte metálico en:
  - tuberías de acero
  - tuberías con un diámetro exterior < 80 mm
  - tuberías que no están sometidas a cambios de temperatura significantes
- Posicione el cierre de trinquete, el sujetador para cinta de sujeción (2) y el resorte metálico (en caso necesario) en la tubería.
- Monte el resorte metálico en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través de la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig. 6.36.
- Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.36.

## ¡Atención!



# El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta, véase la Fig. 6.32.

### ¡Aviso!

Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo, véase la Fig. 6.29.


FLUXUS G731

Fig. 6.35: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador




- 1 resorte metálico
- 2 sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.36: Cierre de trinquete con cinta de sujeción



- 1 dirección de rotación
- 2 borde
- 3 palanca 4 tornillo del tensor con ranura
- Repita los pasos para la fijación del segundo riel, véase la Fig. 6.37.

Fig. 6.37: Tubería con 2 rieles




#### Paso 5: Montaje de los transductores en un Variofix L

• Empuje los transductores fuertemente en los soportes para transductor hasta que los transductores encajen y estén firmemente fijados en las cubiertas. Los cables de los transductores muestran en direcciones opuestas, véase la Fig. 6.38.

### ¡Aviso!


Las flechas en los transductores y las cubiertas deben mostrar en la misma dirección.

Fig. 6.38: Montaje de los transductores en las cubiertas



- 1 cubierta
- 2 soporte para transductor
- · Ajuste la distancia entre transductores recomendada por el transmisor, véase la Fig. 6.39.


Fig. 6.39: Ajuste de la distancia entre transductores



- 1 cubierta
- 2 borne equipotencial
- a distancia entre transductores
- Fije los cables de los transductores en la abrazadera de descarga de tracción para protegerlos ante cargas mecánicas. Transductores con revestimiento de acero inoxidable son fijados dentro de la carcasa, los con revestimiento de plástico afuera de la carcasa, véase la Fig. 6.40.
- Coloque una lámina de acoplamiento (o, en caso de una instalación momentánea, una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento) en las superficies de contacto de los transductores. Es posible fijar la lámina de acoplamiento con una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento en las superficies de contacto de los transductores.
- Coloque las cubiertas con los transductores sobre los rieles.
- Corrija la distancia entre transductores en caso necesario.

FLUXUS G731 6.2 Transductores

Fig. 6.40: Fijación del cable del transductor




- 1 abrazadera cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable
- 2 abrazadera cable del transductor con revestimiento de plástico

# ¡Aviso!

Fíjese que la lámina de acoplamiento quede en la superficie de contacto del transductor. Para obtener más información acerca de la lámina de acoplamiento, véase la ficha de datos de seguridad.

• Apriete los tornillos de las cubiertas, véase la Fig. 6.41.

Fig. 6.41: Variofix L con transductor en la tubería




- 1 borne equipotencial2 tornillos en las cubiertas


# 6.2.3.5 Fijación con Variofix C

# Volumen de entrega (ejemplo)

Variofix C



pareja de transductores



cinta de sujeción con cierre tensor rápido



cinta de sujeción con cierre tensor



rollo de cinta de sujeción

0



cierre de trinquete




FLUXUS G731 6.2 Transductores

#### Montaje

En mediciones con configuración en modo de reflexión, 1 porta-transductores es montado en el lado de la tubería. En mediciones con configuración en modo diagonal, 2 porta-transductores son montados en lados opuestos de la tubería. El montaje de 1 porta-transductor es descrito a continuación (configuración en modo de reflexión).

Fig. 6.43:

Fig. 6.42: Porta-transductores Variofix C (configuración en modo de reflexión)



Porta-transductores Variofix C



#### Pasos de montaje

· paso 1

desmontaje del Variofix C

· paso 2

fijación de los cierres tensor en las cintas de sujeción

· paso 3

fijación de una cinta de sujeción en el tubo

· paso 4

fijación del riel en el tubo

· paso 5

montaje de los transductores en el Variofix C


## Paso 1: Desmontaje del Variofix C

• Desmonte el porta-transductores Variofix C.

Para quitar la cubierta del riel, doble las paredes exteriores de la cubierta hacia fuera.

Para quitar el estribo elástico del riel, desplácelo sobre las muescas del riel y levántelo.

Fig. 6.44: Retiro de la cubierta







Fig. 6.45: Desmontaje del Variofix C



- 1 cubierta
- 2 tornillo de presión
- 3 estribo elástico
- 4 muesca
- 5 distanciador
- 6 riel
- 7 sujetador para cinta de sujeción

# Paso 2: Fijación de los cierres tensor en las cintas de sujeción

• Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

### Cierre tensor


El tensor está fijado en la cinta de sujeción, véase Fig. 6.46.

### Cierre tensor rápido

El tensor está fijado en la cinta de sujeción, véase Fig. 6.47.

• Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

Fig. 6.46: Cinta de sujeción con cierre tensor







FLUXUS G731

#### Cierre de trinquete

• Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).

### ¡Atención!




### El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Pase la cinta de sujeción aprox. 100 mm a través de las piezas 1 y 2 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.48 a.
- Doble la cinta de sujeción hacia atrás.
- Pase la cinta de sujeción a través de la pieza 1 del cierre de trinquete, véase la Fig. 6.48 b.
- · Fije la cinta de sujeción.
- Repita los pasos para la segunda cinta de sujeción.


Fig. 6.48: Cierre de trinquete con cinta de sujeción



Paso 3: Fijación de una cinta de sujeción en el tubo

Fije una cinta de sujeción en el tubo. El montaje de la segunda cinta de sujeción se realiza más tarde.

Fig. 6.49: Cinta de sujeción con sujetador y resorte metálico en el tubo



- 1 sujetador para cinta de sujeción
- 2 tensor
- 3 resorte metálico

Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

#### Cierre tensor

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador, véase la Fig. 6.50.
- Posicione el tensor y el sujetador para cinta de sujeción en el tubo, véase la Fig. 6.49. En tubos horizontales, monte, si es posible, el sujetador para cinta de sujeción en el costado de la tubería.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.52.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.

6 Montaje
6.2 Transductores FLUXUS G731

#### Cierre tensor rápido


- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador y del resorte metálico, véase la Fig. 6.50 y la Fig. 6.51.
- Posicione el tensor, el sujetador para cinta de sujeción y el resorte metálico en el tubo, véase la Fig. 6.49:
  - en tubería horizontales, monte, si es posible, el sujetador para cinta de sujeción en el costado
  - monte el resorte metálico en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción.

Fig. 6.50: Cinta de sujeción con sujetador



1 - sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.51: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido y resorte metálico



1 – tornillo del tensor2 – resorte metálico

Fig. 6.52: Cinta de sujeción con cierre tensor



- 1 tornillo del tensor
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.51.
- Fije la cinta de sujeción.
- · Fije el tornillo del tensor.

#### Cierre de trinquete

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador y del resorte metálico, véase la Fig. 6.53. No es necesario montar el resorte metálico en:
  - tuberías de acero
  - tuberías con un diámetro exterior < 80 mm
  - tuberías que no están sometidas a cambios de temperatura significantes
- Posicione el cierre de trinquete, el sujetador para cinta de sujeción y el resorte metálico (en caso necesario) en el tubo, véase la Fig. 6.49:
  - en tubería horizontales, monte, si es posible, el sujetador para cinta de sujeción en el costado
  - monte el resorte metálico (en caso necesario) en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través de la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig. 6.54.
- Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.54.

# ¡Atención!



#### El borde de la cinta de sujeción es filoso.

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Fije el tornillo del tensor.

FLUXUS G731 6.2 Transductores

### ¡Aviso!

Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo, véase la Fig. 6.54.


Fig. 6.53: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador




1 - resorte metálico

2 - sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.54: Cierre de trinquete con cinta de sujeción





- dirección de rotación

- borde


3 - palanca


4 - tornillo del tensor con ranura

### Paso 4: Fijación del riel en la tubería

- Inserte el sujetador para cinta de sujeción (2) en el riel, véase la Fig. 6.55. Fíjese en el alineamiento del sujetador para cinta de sujeción.
- Apriete ligeramente la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2).
- Atornille el riel al sujetador para cinta de sujeción 1, véase la Fig. 6.56.
- · Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (1), pero sin exceso para no dañar la cinta.

Fig. 6.55: Riel con sujetador para cinta de sujeción






1 – tuerca

2 - sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.56: Riel montado en un lado de la tubería



- sujetador para cinta de sujeción
- 2 sujetador para cinta de sujeción
- 3 tuerca
- Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

#### Cierre tensor

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2).
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.57 y la Fig. 6.58.
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta. El riel debe estar bien fijado en la tubería.

Fig. 6.57: Riel en la tubería



- 1 sujetador para cinta de sujeción
- 2 sujetador para cinta de sujeción
- 3 resorte metálico
- 4 tuerca
- 5 tensor

# Cierre tensor rápido

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2) y del resorte metálico.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través del tensor, véase la Fig. 6.57 y la Fig. 6.59.
- Posicione el resorte metálico en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción (2).
- Fije la cinta de sujeción.
- Fije el tornillo del tensor.
- Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta.

Fig. 6.58: Cinta de sujeción con cierre tensor



1 - tornillo del tensor

Fig. 6.59: Cinta de sujeción con cierre tensor rápido y resorte metálico



- tornillo del tensor
- 2 resorte metálico

6.2 Transductores

#### Cierre de trinquete

- Pase la cinta de sujeción a través del sujetador (2) y del resorte metálico, véase la Fig. 6.57 y la Fig. 6.60. No es necesario montar el resorte metálico en:
- tuberías de acero
- tuberías con un diámetro exterior < 80 mm
- tuberías que no están sometidas a cambios de temperatura significantes
- Posicione el cierre de trinquete, el sujetador para cinta de sujeción (2) y el resorte metálico (en caso necesario) en la tubería.
- Monte el resorte metálico en el lado opuesto del sujetador para cinta de sujeción.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor de la tubería y pásela a través de la ranura del tornillo del tensor, véase la Fig.
   61
- · Fije la cinta de sujeción.
- Corte la parte sobresaliente de la cinta de sujeción, véase Fig. 6.61.

### ¡Atención!



### El borde de la cinta de sujeción es filoso.

¡Peligro de lesiones!

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Fije el tornillo del tensor.
- · Apriete la tuerca del sujetador para cinta de sujeción (2), pero sin exceso para no dañar la cinta, véase la Fig. 6.57.

#### ¡Aviso!

Para soltar el tornillo y la cinta de sujeción, presione la palanca hacia abajo, véase la Fig. 6.61.


Fig. 6.60: Cinta de sujeción con resorte metálico y sujetador






- 1 resorte metálico
- 2 sujetador para cinta de sujeción

Fig. 6.61: Cierre de trinquete con cinta de sujeción





- 1 dirección de rotación
- 2 borde
- 3 palanca
- 4 tornillo del tensor con ranura

#### Paso 5: Montaje de los transductores en un Variofix C


 Coloque una lámina de acoplamiento (o, en caso de una instalación momentánea, una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento) en las superficies de contacto de los transductores. Es posible fijar la lámina de acoplamiento en la superficie de contacto de los transductores con una pequeña cantidad de pasta de acoplamiento.

#### ¡Aviso!

Utilice pasta de acoplamiento en lugar de la lámina de acoplamiento en caso de que la señal no sea suficiente para una medición. Para obtener más información acerca de la lámina o pasta de acoplamiento, véase la ficha de datos de seguridad.


- Posicione los transductores en el riel, de manera que los grabados en los transductores formen una flecha. Los cables de los transductores muestran en direcciones opuestas, véase la Fig. 6.62.
- Ajuste la distancia entre transductores recomendada por el transmisor, véase Fig. 6.62.
- Desplace los estribos elásticos sobre los transductores, véase la Fig. 6.64.
- Fije los transductores apretando ligeramente los tornillos de presión. El extremo del tornillo de presión se debe posicionar por encima del agujero del transductor, véase la Fig. 6.62 y la Fig. 6.64.
- · Corrija la distancia entre transductores en caso necesario.
- · Apriete los tornillos de presión hasta que el anillo quede a ras de la placa de soporte, véase Fig. 6.63.
- Fije los separadores en el riel para marcar la posición de los transductores, véase la Fig. 6.62.
- Fije los cables de los transductores con una fijación para protegerlos ante esfuerzos mecánicos, véase la Fig. 6.64.
- Coloque la cubierta sobre el riel, véase la Fig. 6.65.
- Apriete los tornillos (2) en ambos lados de la cubierta, véase la Fig. 6.65.


Fig. 6.62: Transductores en el riel (aguí sin estribos elásticos)



- 1 distanciador
- 2 agujero
- a distancia entre transductores


Fig. 6.63: Estribo elástico






- 1 tornillo de presión
- 2 anillo
- 3 placa de soporte

Fig. 6.64: Transductores en el riel



- 1 borne equipotencial
- 2 estribo elástico
- 3 tornillo de presión4 fijación de cable

Fig. 6.65: Variofix C con transductores en la tubería




- 1 cubierta
- 2 tornillo

La cubierta del porta-transductores Variofix C se quita de la manera siguiente:

- Afloje los tornillos de la cubierta, véase la Fig. 6.65.
- Utilice una palanca para quitar la cubierta.
- Introduzca la palanca (máx. 3 mm) en uno de los 4 orificios de la cubierta, véase la Fig. 6.66.
- Apriete la palanca hacia el soporte.
- Doble la cubierta hacia fuera y sáquela de la fijación.
- Repita los pasos con los otros 3 orificios.
- Quite la cubierta del riel.

Fig. 6.66: Retiro de la cubierta



- 1 palanca2 soporte

6.3 Sensor de temperatura FLUXUS G731

# 6.3 Sensor de temperatura

### 6.3.1 Preparación de la tubería

### ¡Atención!



#### Contacto con polvo de lijado

Riesgo de lesiones (p. ej. problemas de respiración, reacciones de la piel e irritaciones de los ojos).

- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

### ilmportante!

La tubería debe ser lo suficientemente estable para soportar la carga ejercida por el sensor de temperatura.

Herrumbre, pintura u otros depósitos en la tubería tienen un efecto térmico en el punto de medición. Un buen contacto térmico entre la tubería y el sensor de temperatura se logra de la siguiente manera:

- Limpie la tubería en el punto de medición.
  - Elimine material de aislamiento, herrumbre o pintura suelta.
  - Alise una capa de pintura lijándola. No es necesario remover toda la pintura.
- Utilice la lámina de acoplamiento o aplique una tira de pasta térmica o pasta de acoplamiento en la superficie de contacto del sensor de temperatura. Observe la temperatura ambiente especificada.
- Fíjese en que no se encuentre ninguna inclusión de aire entre la superficie de contacto del sensor de temperatura y la pared de la tubería.

## 6.3.2 Montaje del sensor de temperatura (tiempo de respuesta 50 s)

#### ¡Aviso!

El sensor de temperatura debe ser térmicamente aislado.

Elija la instrucción de montaje correspondiente al tensor entregado:

# 6.3.2.1 Montaje con tensor

### ¡Atención!




## El borde de la cinta de sujeción es filoso.

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).
- Asegúrese de que la pieza (2) del tensor esté por encima de la pieza (1), véase la Fig. 6.67. Los ganchos de la pieza (2) deben encontrarse en el exterior del tensor.
- Para fijar el tensor en la cinta de sujeción, pase aprox. 20 mm de la cinta de sujeción a través de la ranura del tensor, véase la Fig. 6.67 b.
- Doble el extremo de la cinta de sujeción hacia atrás.
- Posicione el sensor de temperatura en la tubería, véase la Fig. 6.68.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor del sensor de temperatura y de la tubería.
- Pase la cinta de sujeción a través de las piezas (2) y (1) del tensor.
- Fije la cinta de sujeción y encájela en el gancho interior del tensor.
- · Apriete el tornillo del tensor.

Fig. 6.67: Cierre tensor









Fig. 6.68: Sensor de temperatura en la tubería



### 6.3.2.2 Montaje con tensor Flexim


# ¡Atención!



El borde de la cinta de sujeción es filoso.

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).
- Pase aprox. 20 mm de la cinta de sujeción a través de la ranura del tensor.
- Doble el extremo de la cinta de sujeción hacia atrás.
- Posicione el sensor de temperatura en la tubería, véase la Fig. 6.68.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor del sensor de temperatura y de la tubería.
- Pase la cinta de sujeción a través de las piezas (2) y (1) del tensor.
- Fije la cinta de sujeción firmemente y encájela en el gancho interior del tensor.
- Apriete el tornillo del tensor.

Fig. 6.69: Tensor Flexim



6.3 Sensor de temperatura FLUXUS G731

# 6.3.2.3 Montaje con cierre tensor rápido

### ¡Atención!



6 Montaje

El borde de la cinta de sujeción es filoso.

- → Lije bordes filosos.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.
- Corte la cinta de sujeción (perímetro de la tubería + al menos 120 mm).
- Posicione el sensor de temperatura en la tubería, véase la Fig. 6.68.
- Coloque la cinta de sujeción alrededor del sensor de temperatura y de la tubería.
- Pase la cinta de sujeción a través del tensor.
- Fije la cinta de sujeción.
- Apriete el tornillo del tensor.

Fig. 6.70: Cierre tensor rápido







# 6.3.3 Montaje del sensor de temperatura (tiempo de respuesta 8 s)

- Fije la placa de protección y la espuma aislante en el sensor de temperatura, véase Fig. 6.71.
- Coja el extremo del resorte de la cadena e introduzca la primera bola en una de las dos ranuras en el lado superior del sensor de temperatura, véase Fig. 6.72.
- · Coloque la cadena alrededor de la tubería.
- Fije la cadena firmemente e introdúzcala en la otra ranura del sensor de temperatura.

Fig. 6.71: Sensor de temperatura






- 1 extremo del resorte
- 2 cadena
- 3 sensor de temperatura
- 4 placa de protección
- 5 espuma aislante

# ¡Aviso!

La superficie de contacto del sensor de temperatura debe reposar siempre completamente en la tubería. En caso de tuberías muy pequeñas, puede ser necesario recortar la placa de protección y la espuma aislante.

Fig. 6.72: Sensor de temperatura en la tubería



1 - ranuras en el lado superior del sensor de temperatura

6.4 Transmisor de presión FLUXUS G731


# 6.4 Transmisor de presión

# Volumen de entrega

6 Montaje

El volumen de entrega contiene las siguientes partes para el montaje y la conexión del transmisor de presión:

Fig. 6.73: Volumen de entrega




- 1 1 × transmisor de presión con conector
- $2 1 \times cable$
- 3 1 × prensaestopas y reductor

## Montaje

Antes del montaje del transmisor de presión en la tubería es necesario quitar el conector.


- Afloje el tornillo en el conector.
- Remueva el conector del transmisor de presión. La junta plana queda en los contactos machos del transmisor de presión.
- Monte el transmisor de presión, véase la documentación del fabricante entregada.

Fig. 6.74: Retiro del conector



- 1 transmisor de presión
- 2 contactos machos
- 3 conector
- 4 tornillo
- 5 junta plana

Fig. 6.75: Transmisor de presión montado



- 1 junta plana2 transmisor de presión3 tubería

### 7 Conexión

# ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

### ¡Advertencia!



### Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

#### ¡Advertencia!



#### Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación. El retiro del seguro del equipo interno no es suficiente.

### ¡Atención!



### Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.


## 7.1 Transductores

Se recomienda colocar los cables del punto de medición al transmisor antes de conectar los transductores para no cargar el punto de conexión.

### ¡Aviso!

Si se sustituyen o agregan transductores, también debe sustituirse o agregarse la memoria SENSPROM.

Fig. 7.1: Conexión de los transductores en el transmisor



1 - transductores (canal de medición A)

2 - transductores (canal de medición B)

#### 7.1.1 Conexión del cable del transductor al transmisor

### ilmportante!

El grado de protección del transmisor únicamente queda garantizado si todos los cables están montados firmemente con los prensaestopas y si la carcasa está firmemente cerrada con tornillos.


## 7.1.1.1 Cable del transductor con conectores SMB

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Introduzca el extremo del cable del transductor con los conectores SMB en la carcasa.
- Fije el cable del transductor apretando el prensaestopas firmemente.
- Conecte el conector SMB con las hembrillas del transmisor.

Tab. 7.1: Conexión de bornes

borne	conexión	
xV	conector SMB (cable marrón, marcado en blanco)	
xR	conector SMB (cable marrón, marcado en negro)	

Fig. 7.2: Conexión del cable del transductor con conectores SMB al transmisor



- 1 conector SMB
- 2 prensaestopas

### 7.1.1.2 Cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Abra el prensaestopas del cable del sensor. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione el cable del transductor.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la carcasa del transmisor.
- Introduzca el cable del transductor en la carcasa.

# ¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).


- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el cable del sensor en los bornes del transmisor.

Tab. 7.2: Conexión de bornes


borne	conexión	
xV+ o xV	transductor 🚹 (alma)	
xV- o xVS	transductor 🚹 (blindaje interior)	
xR- o xRS	transductor 🗑 (blindaje interior)	
xR+ o xR	transductor <b>▼</b> (alma)	

Fig. 7.3: Conexión del cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados al transmisor









- 1 tuerca racor
- 2 inserto 3 cuerpo
- 4 blindaje exterior peinado hacia atrás


## Cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Introduzca el cable del transductor en la carcasa.
- Fije el cable del transductor apretando el prensaestopas firmemente.
- Conecte el cable del sensor en los bornes del transmisor.

Tab. 7.3: Conexión de bornes

borne	conexión	
xV+ o xV	transductor 👚 (cable marrón, marcado de color blanco)	
xV- o xVS	transductor 1 (cable rojo)	
xR- o xRS	transductor <b>▼</b> (cable rojo)	
xR+ o xR	transductor <b>▼</b> (cable marrón)	

Fig. 7.4: Conexión del cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados al transmisor



1 - prensaestopas

#### 7.1.2 Conexión de la extensión en el transmisor

La extensión es conectada al transmisor a través de la conexión de los transductores.

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione la extensión.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la carcasa del transmisor.
- Introduzca la extensión en la carcasa.

## ¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte la extensión a los bornes del transmisor.

Tab. 7.4: Conexión de bornes

borne	conexión	
xV+ o xV	cable blanco o marcado (alma)	
xV- o xVS	cable blanco o marcado (blindaje interior)	
xR- o xRS	cable marrón (blindaje interior)	
xR+ o xR	cable marrón (alma)	

Fig. 7.5: Conexión de la extensión al transmisor



- 1 tuerca racor
- 2 inserto
- 3 cuerpo
- 4 blindaje exterior peinado hacia atrás
- 5 extensión

# 7.1.3 Conexión del cable del transductor en la caja de bornes


### 7.1.3.1 Cable del transductor con conectores SMB

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Introduzca el cable del transductor con los conectores SMB en la caja de bornes.
- Fije el cable del transductor apretando el prensaestopas firmemente.
- Conecte los conectores SMB con los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.5: Conexión de bornes

borne	conexión	
XV	conector SMB (cable marrón, marcado de color blanco)	
XR	conector SMB (cable marrón, marcado de color negro)	

Fig. 7.6: Conexión del cable del transductor con conectores SMB



- 1 conector SMB
- 2 prensaestopas

#### 7.1.3.2 Cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Abra el prensaestopas del cable del sensor. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione el cable del transductor.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la caja de bornes.
- Introduzca el cable del transductor en la caja de bornes.

## ¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el cable del transductor en los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.6: Conexión de bornes

borne	conexión	
V	transductor 1 (alma)	
VS	transductor (blindaje interior)	
RS	transductor 🗑 (blindaje interior)	
R	transductor 🗑 (alma)	

Fig. 7.7: Conexión del cable del transductor con cubierta exterior de plástico y extremos pelados



- 1 tuerca racor
- 2 inserto
- 3 cuerpo
- 4 blindaje exterior peinado hacia atrás


### 7.1.3.3 Cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados

- Remueva el tapón ciego para la conexión del cable del transductor.
- Introduzca el cable del transductor en la caja de bornes.
- Fije el cable del transductor apretando el prensaestopas firmemente.
- Conecte el cable del transductor en los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.7: Conexión de bornes

borne	conexión		
V	transductor 👚 (cable marrón, marcado de color blanco)		
VS	transductor (cable rojo)		
RS	transductor <b>▼</b> (cable rojo)		
R	transductor <b>Y</b> (cable marrón)		

Fig. 7.8: Conexión del cable del transductor con revestimiento de acero inoxidable y extremos pelados



1 - prensaestopas

## 7.1.4 Conexión de la extensión en la caja de bornes

## 7.1.4.1 Conexión sin separación de potencial (estándar)

La conexión de la extensión a la caja de bornes sin separación de potencial asegura que transductor, caja de bornes y transmisor estén en el mismo potencial. La extensión siempre debe estar conectada de esta manera, en especial si se encuentran cables de alta tensión en el entorno de ella. Si no se puede asegurar que la conexión a tierra está en el mismo potencial, véase el párrafo 7.1.4.2.

- Remueva el tapón ciego para la conexión de la extensión.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione la extensión.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la caja de bornes.
- · Introduzca la extensión en la caja de bornes.

#### ¡Aviso!


Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).


- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte la extensión en los bornes de la caja de bornes.


Tab. 7.8: Conexión de bornes

borne	conexión (extensión)		
TV	cable blanco o marcado (alma)		
TVS	cable blanco o marcado (blindaje interior)		
TRS	cable marrón (blindaje interior)		
TR	cable marrón (alma)		
prensaestopas	blindaje externo		

Conexión de la extensión en la caja de bornes (sin separación de potencial) Fig. 7.9:







- 1 extensión
- 2 blindaje exterior peinado hacia atrás
  3 tuerca racor
  4 inserto

- 5 cuerpo
- 6 conexión de la extensión
- 7 conexión del cable del transductor

#### 7.1.4.2 Conexión con separación de potencial

Si no se puede asegurar que la conexión a tierra está en el mismo potencial, p. ej. en configuraciones de medición con extensiones muy largas, las extensiones así como las cajas de bornes deben estar eléctricamente aislados el uno del otro. La caja de bornes y los transductores deben estar en el mismo potencial. Esto evita que corrientes compensatorias puedan fluir al transmisor a través del cable de extensión.

Para configuraciones de medición en donde se deben aislar eléctricamente la caja de bornes y los transductores el uno del otro, véase el documento TIFLUXUS\_GalvSep.

- Remueva el tapón ciego para la conexión de la extensión.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor, del inserto y del cuerpo.
- · Introduzca la extensión en la caja de bornes.
- · Confeccione la extensión.
- · Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás.
- Retire la extensión hacia atrás hasta que el blindaje exterior peinado se encuentre debajo del borne para blindaje. La extensión debe estar completamente aislada hasta el borne para blindaje.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la caja de bornes.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.

#### ilmportante!

Observe el voltaje máx. permisible de 60 V DC entre los potenciales de tierra.

#### ilmportante!


El blindaje exterior de la extensión no debe tener ningún contacto eléctrico con la caja de bornes. Por lo tanto, la extensión debe estar completamente aislada hasta el borne para blindaje.


- Fije la extensión y el blindaje exterior en el borne para blindaje.
- · Conecte la extensión en los bornes de la caja de bornes.


Tab. 7.9: Conexión de bornes

borne	conexión (extensión)	
TV	cable blanco o marcado (alma)	
TVS	cable blanco o marcado (blindaje interior)	
TRS	cable marrón (blindaje interior)	
TR	cable marrón (alma)	
borne para blindaje	blindaje externo	

Fig. 7.10: Conexión de la extensión en la caja de bornes (con separación de potencial)







- 1 extensión
   2 blindaje externo
   3 borne para blindaje
- 4 tuerca racor
- 5 inserto
- 6 cuerpo
- 7 conexión de la extensión
- 8 conexión del cable del transductor

### 7.1.5 Memoria SENSPROM

La memoria SENSPROM contiene datos del transductor importantes para la operación del transmisor con los transductores.

Si se sustituyen o agregan transductores, también debe sustituirse o agregarse la memoria SENSPROM.


### ¡Aviso!

Los números de serie del transductor y de la memoria SENSPROM deben coincidir. Una memoria SENSPROM incorrecta o conectada incorrectamente causa valores de medición incorrectos o un fallo de medición.

La memoria SENSPROM es conectada en los bornes del transmisor.

- Desconecte el transmisor de la alimentación de corriente.
- Conecte cada memoria SENSPROM en su borne correspondiente del transmisor.
- Conecte el transmisor con la fuente de alimentación.
- Edite el menú Parámetros en su totalidad.
- · Arranque la medición.

Fig. 7.11: Memoria SENSPROM



- 1 memoria SENSPROM A
- 2 memoria SENSPROM B


## 7.2 Fuente de alimentación

La instalación de la fuente de alimentación es realizada por el usuario. El usuario debe prever una protección contra sobrecorrientes de máx. 16 A (fusible o un dispositivo similar) que separa todos los conductores cargados con corriente si el consumo eléctrico es demasiadamente alto. La impedancia de la protección de tierra debe ser de bajo para impedir que la tensión de contacto no sobrepasa el límite permisible. El borne equipotencial sirve para una tierra funcional del transmisor.

## ¡Importante!


El grado de protección del transmisor únicamente queda garantizado si el cable de fuente de alimentación se encuentra montado firmemente y sin juego en el prensaestopas.

Fig. 7.12: Borne equipotencial en el transmisor



- 1 borne equipotencial en la carcasa de acero inoxidable
- 2 borne equipotencial en la carcasa de aluminio
- Conecte el cable de alimentación en el transmisor, véase el párrafo 7.2.1, Fig. 7.13 y Tab. 7.10.

Fig. 7.13: Conexión de la fuente de alimentación al transmisor



- 1 fusible
- 2 conexión de la fuente de alimentación

7.3 Salidas FLUXUS G731

Tab. 7.10: Conexión de bornes

borne	conexión AC	conexión DC
L(+)	conductor de fase	DC
N(-)	conductor neutro	GND
PE	conductor de puesta a tierra	conductor de puesta a tierra
fusible (CEI 60127-2/3)	T 1.6 A L 250 V, 5 x 20 mm	T 1.6 A L 250 V, 5 x 20 mm


#### 7.2.1 Conexión del cable

- Quite el tapón ciego para la conexión del cable en el transmisor.
- Confeccione el cable con un prensaestopas.

El cable usado debe tener una sección del conductor de 0.25...2.5 mm<sup>2</sup>.

- Pase el cable del transductor a través de la tuerca racor y del inserto del prensaestopas.
- Introduzca el cable en la carcasa del transmisor.
- Enrosque el lado del anillo sellador del cuerpo en la carcasa del transmisor.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el cable en los bornes del transmisor.

Fig. 7.14: Prensaestopas para carcasa de aluminio



- 1 tuerca racor
- 2 inserto
- 3 cuerpo


## 7.3 Salidas

## ¡Importante!

El voltaje máx. permisible tanto entre las salidas como contra la tierra de protección es de 60 V DC (permanente).

• Conecte el cable de salida en el transmisor, véase los párrafos 7.2.1 y 7.3.1 y la Fig. 7.15.

Fig. 7.15: Conexión de las salidas al transmisor



# 7.3.1 Circuito de las salidas

Tab. 7.11: Salida de corriente conmutable lx

Ω			
/ DC r ajustable (valor de medición inválido, no medición):			
0.0124 mA r del hardware: 3.2 mA			
pasivo			
C, en función de R <sub>ext</sub> 20 V)			
r ajustable (valor de medición inválido, no medición): 0.0124 mA r del hardware: 3.2 mA			
r r			

Tab. 7.12: Salida de corriente conmutable lx/HART

transmisor		circuito externo	nota	
circuito interno	conexión			
activo		•		
© U <sub>int</sub>	x+ x-	mA &	R <sub>ext</sub> = 250530 Ω U <sub>opencircuit</sub> = 28 V DC corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición): 3.53.99 mA, 20.0122 mA corriente de error del hardware: 3.2 mA	
pasivo	pasivo			
2	x+ x-	mA c v	$\label{eq:Uext} \begin{array}{l} \mbox{$U_{ext} = 930$ V DC, en función de $R_{ext}$} \\ \mbox{$(R_{ext} < 250458 \ \Omega$ a 20 V)$} \\ \mbox{$corriente de error ajustable (valor de medición inválido, no medición):} \\ \mbox{$3.53.99$ mA, $20.0122$ mA} \\ \mbox{$corriente de error del hardware:} \ 3.2 \ mA \end{array}$	

7.3 Salidas FLUXUS G731

Tab. 7.13: Salida digital

transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
circuito 1			OC30V según CEI 60947-5-6 (NAMUR)
R <sub>int</sub>	X+ X-		• 530 V • $I_{max} = 20 \text{ mA}$ $R_{int} = 1020 \Omega$ $R_{ext} = U_{ext}/I - R_{int} \text{ mit } I \le I_{max}$ • circuito abierto: $I_{OL} = 400800 \mu\text{A}$ • ruptura de hilo: $I_{LBD} < 400 \mu\text{A}$ • circuito cerrado: $I_{CL} = U_{ext}/(R_{int} + R_{ext})$ • cortocircuito: $I_{LSD} > I_{CL} + 5 \% \text{ de } I_{CL}$ • $f = 0.00210 \text{ kHz}$ • $T_p = 0.051000 \text{ ms}$
circuito 2			OC20V/400mA
R <sub>int</sub>	X+ X-	R <sub>c</sub> U <sub>ext</sub> PLC	OC30V/100mA  • 530 V  • $I_{max}$ = 100 mA $R_{int}$ = 20 Ω $R_{ext}$ = $U_{ext}$ /I - $R_{int}$ mit I ≤ $I_{max}$ • circuito abierto: $I_{CL}$ = 400800 μA  • ruptura de hilo: $I_{LBD}$ < 400 μA  • circuito cerrado: $I_{CL}$ = $U_{ext}$ /( $R_{int}$ + $R_{ext}$ )  • cortocircuito: $I_{LSD}$ > $I_{CL}$ + 5 % de $I_{CL}$ • $I_{CL}$ = 0.00210 kHz  • $I_{CL}$ = 0.051000 ms


Los siguientes datos aplican para todos los circuitos:

- R<sub>ext</sub> es la suma de todas las resistencias óhmicas en el circuito (por ejemplo resistencia de los conductores, resistencia del amperímetro, voltímetro).
- La cantidad, el tipo a los conexiones de las salidas dependen de la orden.
- Durante la configuración de las salidas, la asignación de bornes es visualizada en el transmisor.

7.4 Entradas

## 7.4 Entradas

Fig. 7.16: Conexión de las entradas al transmisor



#### 7.4.1 Circuito de las entradas

### ilmportante!

Fíjese en la polaridad correcta ya que de lo contrario se puede dañar la fuente de corriente. Un cortocircuito duradero puede causar la destrucción de la entrada de corriente.

Para la conexión del cable de entrada en el transmisor, véase el párrafo 7.2.1 y Fig. 7.16.

Tab. 7.14: Entrada de corriente lx conmutable

transmisor		circuito externo	nota	
circuito interno	conexión			
activo				
R <sub>int</sub>	x+ x-		$\begin{split} R_{int} &= 75~\Omega \\ I_{max} &\leq 30~\text{mA} \\ I &= 020~\text{mA (rango de medición)} \\ U_{opencircuit} &= 28~\text{V} \\ U_{min} &= 21.4~\text{V a 20 mA} \\ La entrada de corriente está galvánicamente separada del transmisor. \end{split}$	
pasivo	pasivo			
R <sub>int</sub>	x- x+	<b>Z</b>	R <sub>int</sub> = 35 Ω U <sub>max</sub> = 24 V I <sub>max</sub> ≤ 24 mA I = 020 mA (rango de medición) La entrada de corriente está galvánicamente separada del transmisor.	

Los siguientes datos aplican para todos los circuitos:


- La cantidad, el tipo a los conexiones de las entradas dependen de las particularidades del pedido.
- Durante la configuración de las entradas, la asignación de bornes es visualizada en el transmisor.

7.5 Sensor de temperatura FLUXUS G731

# 7.5 Sensor de temperatura

Los sensores de temperatura Pt100/Pt1000 (tecnología de 4 hilos) pueden ser conectados en las entradas del transmisor (opcional).

Fig. 7.17: Conexión del sensor de temperatura al transmisor




## 7.5.1 Circuitos de las entrada de temperatura

Tab. 7.15: Entrada de temperatura – sin seguridad intrínseca

transmisor		circuito externo	nota
circuito interno	conexión		
	a a b b		Pt100/Pt1000 (tecnología de 4 hilos) La entrada no está galvánicamente separada del transmisor.

- La cantidad, el tipo a los conexiones de las entradas dependen de las particularidades del pedido.
- Durante la configuración de las entradas, la asignación de bornes es visualizada en el transmisor.


Tab. 7.16: Sistema de conexión



### 7.5.2 Conexión directa del sensor de temperatura

- Quite el tapón ciego para la conexión del sensor de temperatura.
- Abra el prensaestopas del sensor de temperatura. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor de temperatura a través de la tuerca racor, del inserto, del cuerpo y del reductor.
- · Confeccione el cable.
- Introduzca el cable en la carcasa.
- Enrosque el lado del anillo sellador del reductor en la carcasa del transmisor.
- Enrosque el cuerpo en el reductor.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el sensor de temperatura en los bornes del transmisor.

Fig. 7.18: Confección del sensor de temperatura



- 1 tuerca racor
- 2 inserto
- 3 cuerpo
- 4 reductor
- 5 lado del anillo sellador

7.5 Sensor de temperatura FLUXUS G731

#### 7.5.3 Conexión con extensión

#### Conexión de la extensión en el transmisor

- Quite el tapón ciego para la conexión del sensor de temperatura.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor, el inserto, el cuerpo y el reductor.
- · Confeccione la extensión.

7 Conexión

- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- · Introduzca la extensión en la carcasa.
- Enrosque el lado del anillo sellador del reductor en la carcasa del transmisor.
- Enrosque el cuerpo en el reductor.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- · Conecte la extensión a los bornes del transmisor.

Tab. 7.17: Asignación de bornes (transmisor)


borne	conexión (extensión)
а	rojo
а	gris
b	azul
b	blanco

Durante la configuración de las entradas, la asignación de bornes es visualizada en el transmisor.

#### Conexión de la extensión en la caja de bornes


- Remueva el tapón ciego para la conexión de la extensión.
- Abra el prensaestopas de la extensión. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase la extensión a través de la tuerca racor y del inserto.
- · Confeccione la extensión.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del reductor en la caja de bornes.
- Enrosque el cuerpo en el reductor.
- Introduzca la extensión en la caja de bornes.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte la extensión en los bornes de la caja de bornes.

Fig. 7.19: Confección de la extensión



- 1 tuerca racor
- 2 inserto
- 3 cuerpo
- 4 reductor
- 5 blindaje exterior peinado hacia atrás
- 6 lado del anillo sellador

Fig. 7.20: Caja de bornes



- 1 conexión de la extensión
- 2 conexión del sensor de temperatura

### Conexión del sensor de temperatura a la caja de bornes

- Quite el tapón ciego para la conexión del sensor de temperatura.
- Abra el prensaestopas del sensor de temperatura. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable del sensor de temperatura a través de la tuerca racor y del inserto.
- · Confeccione el cable.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del reductor en la caja de bornes.
- Enrosque el cuerpo en el reductor.
- Introduzca el cable en la caja de bornes.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.
- Conecte el sensor de temperatura a los bornes de la caja de bornes.

Tab. 7.18: Asignación de bornes (caja de bornes)

borne	extensión (KL2)	sensor de temperatura (KL1)
1	rojo	
3	gris	
4	azul	
2	blanco	

7.6 Transmisor de presión FLUXUS G731

# 7.6 Transmisor de presión


7 Conexión

### 7.6.1 Desmontaje del conector

Antes de conectar el cable, es importante desmontar el conector

- Remueva el tornillo, en caso necesario.
- Afloje el tornillo de presión de la carcasa del conector.
- Remueva el anillo sellador y la arandela.
- Utilice una palanca para quitar el bloque de bornes.
- Meta la palanca en la ranura del bloque.
- · Apriete la palanca hacia la carcasa del conector.
- Remueva el bloque de bornes de la carcasa del conector.

Fig. 7.21: Conector desmontado




- 1 carcasa del conector
- 2 tornillo
- 3 anillo sellador
- 4 arandela
- 5 tornillo de presión
- 6 bloque de bornes
- 7 ranura del bloque de bornes

# 7.6.2 Conexión en conector

• Pase el cable a través del tornillo de presión, de la arandela, del anillo sellador y de la carcasa del conector.


Fig. 7.22: Montaje del cable



- 1 cable
- 2 carcasa del conector
- 3 anillo sellador
- 4 arandela
- 5 tornillo de presión


- Confeccione el cable en caso necesario.
- Recorte el blindaje externo a ras con la cubierta del cable.

Fig. 7.23: Confección del cable



- Conecte el cable en los bornes del bloque de bornes.
- Use punteras de ser posible.

Fig. 7.24: Conexión de bornes (conector)




#### 1 - bloque de bornes

Tab. 7.19: Conexión de bornes (conector)

borne	marcado del cable	
1	1	
2	2	
3	no conectado	
	no conectado	

- Empuje el bloque de bornes, el anillo sellador y la arandela en la carcasa del conector.
- Apriete el tornillo de presión fijamente en la carcasa del conector.

Fig. 7.25: Montaje del conector y del cable




- 1 bloque de bornes
- 2 carcasa del conector
- 3 anillo sellador
- 4 arandela
- 5 tornillo de presión

7.6 Transmisor de presión FLUXUS G731

• Enchufe el conector en el transmisor de presión. La junta plana debe encontrarse entre el conector y el transmisor de presión. Observe la orientación de los contactos machos.

• Apriete el tornillo en la carcasa del conector.

Fig. 7.26: Fijación del conector



1 - tornillo

2 - conector

3 – junta plana4 – transmisor de presión

Fig. 7.27: Contactos machos del transmisor de presión



### 7.6.3 Conexión en el transmisor

- Quite el tapón ciego para la conexión del cable.
- Abrir el prensaestopas. El inserto se queda en la tuerca racor.
- Pase el cable a través de la tuerca racor y del inserto.
- Confeccione el cable en caso necesario.
- Acorte el blindaje exterior y péinelo hacia atrás sobre el inserto.
- Enrosque el lado del anillo sellador del reductor en la carcasa del transmisor.
- Enrosque el cuerpo en el reductor.
- Introduzca el cable en la carcasa.
- Fije el prensaestopas enroscando la tuerca racor en el cuerpo.

### ¡Aviso!

Para garantizar una buena propiedad CEM, es importante establecer un buen contacto eléctrico del blindaje exterior a la tuerca racor (y, de este modo, con la carcasa).

- Conecte el cable en los bornes del transmisor.
- Use punteras de ser posible.

Fig. 7.28: Conexión de las entradas al transmisor






Fig. 7.29: Prensaestopas

Fig. 7.30: Cable confeccionado






- 1 tuerca racor
- 2 inserto
- 3 cuerpo
- 4 reductor

Durante la configuración de las entradas, la asignación de bornes es visualizada en el transmisor.

7.7 Interfaces de servicio FLUXUS G731

# 7.7 Interfaces de servicio

Fig. 7.31: Interfaces de servicio en el transmisor



- 1 interfaz USB
- 2 interfaz LAN

### 7.7.1 Interfaz USB

El transmisor puede ser conectado directamente con la computadora a través de la interfaz USB.

• Conecte el cable USB en la interfaz USB del transmisor y en la computadora.


### 7.7.2 Interfaz LAN

El transmisor puede ser conectado a la computadora o a la red de área local a través del cable LAN.

transmisor con carcasa de acero inoxidable	transmisor con carcasa de aluminio	
Quite el tapón ciego para la conexión del cable en el transmisor.	Quite el tapón ciego para la conexión del cable en el transmisor.	
Deslice la junta plana en el cable LAN.	Deslice la junta plana en el cable LAN.	
Introduzca el cable en la carcasa del transmisor.	Introduzca el cable en la carcasa del transmisor.	
Deslice la tuerca del tapón ciego en el cable LAN.	Enchufe el conector en la entrada de la interfaz LAN.	
Enchufe el conector en la entrada de la interfaz LAN.	Monte el prensaestopas partido en el cable LAN.	
Monte el prensaestopas partido en el cable LAN.	Deslice el anillo de junta plana en el prensaestopas y gírelo en	
Deslice el anillo de junta plana en el prensaestopas y fíjelo con la tuerca del tapón ciego.	la carcasa del transmisor.	

Fig. 7.32: Prensaestopas partido





- 1 anillo sellador partido
- 2 racor partido
- 3 anillo de junta plana
- 4 resorte anular

# 8 Arranque

### ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

#### ¡Advertencia!



#### Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

#### ¡Atención!



#### Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

## ¡Atención!



#### Advertencia ante lesiones graves causada por componentes calientes o fríos

El contacto con componentes calientes o fríos puede causar lesiones graves (p. ej. daños térmicos).

- → Todos los trabajos de montaje, de instalación y de conexión deben ser terminados.
- → No se deben realizar ningunos trabajos en el punto de medición durante la medición.
- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

# ¡Aviso!

Antes de cualquier uso, es importante verificar el estado y la seguridad funcional del instrumento de medición. Siempre mantenga la carcasa del transmisor cerrado durante la operación. Asegúrese de que todos los trabajos de mantenimiento estén terminados.

## 8.1 Ajustes en el primer arranque

Al arrancar el transmisor por primera vez los siguientes ajustes deben ser realizados:

- idioma
- · fecha/hora
- · sistema de unidades

Estas visualizaciones únicamente aparecen después del primer arranque o al inicializar el transmisor.

Idioma

Los idiomas disponibles en el transmisor son visualizados.

- · Seleccione un idioma.
- Pulse ENTER.

Los menús son visualizados en el idioma seleccionado.

Ajustar hora

La hora actual es visualizada.

- Pulse ENTER para confirmar la hora o introduzca la hora a través de las teclas numéricas.
- Pulse ENTER.

Ajustar fecha

La fecha actual es visualizada.

- Pulse ENTER para confirmar la fecha o introduzca la fecha actual a través de la teclas numéricas.
- Pulse ENTER.

Sistema de unidades

- $\bullet \; Seleccione \; \texttt{M\'etrico} \; o \; \texttt{Imperial}.$
- Pulse ENTER.

Región canadiense

- Seleccione Sí, si el transmisor es usado en la región canadiense.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Imperial ha sido seleccionado.

## 8.2 Conexión

En cuanto el transmisor es conectado con la fuente de alimentación, el menú es visualizado en el idioma seleccionado. El idioma de la visualización puede ser cambiado.

## ¡Aviso!

Los parámetros no pueden ser cambiados durante la medición. Con el fin de cambiar los parámetros es necesario detener la medición.


Si el transmisor ha sido separado de la fuente de alimentación durante la medición, al volver conectarlo aparece el mensaje Medición arrancada. La medición continua con los parámetros previamente ajustados.

Después de pulsar la tecla [ 5 | es posible detener la medición o visualizar los ajustes de los parámetros actuales.

#### 8.3 Visualizaciones de estado

El estado de funcionamiento se visualiza a través de leds.

Fig. 8.1: Panel de mando del transmisor



- 1 led (canal de medición A)
- 2 led (canal de medición B)
- 3 teclado

Tab. 8.1: Estado de operación del transmisor

led (canal de medición A)	luce, si el transmisor se encuentra en modo de medición y el canal de medición A está activado rojo – medición inválida verde – medición válida
led (canal de medición B)	luce, si el transmisor se encuentra en modo de medición y el canal de medición B está activado rojo – medición inválida verde – medición válida

#### 8.4 Selección del idioma

Otros\Ajustes sistema\Idioma

El idioma del transmisor puede ser seleccionado:

- Seleccione el elemento del menú Idioma.
- Pulse ENTER.
- · Seleccione el idioma en la lista de selección.
- Pulse ENTER.

Después de haber elegido el idioma el menú se visualiza en el idioma seleccionado. El idioma seleccionado se conserva después de apagar y encender el transmisor.

También es posible cambiar el idioma a través de un HotCode.

### 8.5 Inicialización

Al inicializar (INIT) el transmisor, todos los ajustes son restablecidos a los preajustes del fabricante.

Una inicialización es ejecutada de la siguiente manera:

- Al encender el transmisor: mantenga pulsado las teclas 🤼 y C.
- Durante la operación del transmisor: pulse las teclas , C y ENTER simultáneamente. Suelte únicamente la tecla ENTER. Mantenga pulsadas las teclas , y C.

Durante la inicialización se verifica si el bloqueo de teclado está activado. En caso afirmativo, este debe ser desactivado.

- Introduzca un código de 6 dígitos para el bloqueo del teclado.
- Pulse ENTER.

Si se está ejecutando una medición, esta es parada.

Aparece la pregunta si los ajustes iniciales deben efectuarse.

#### Ajusted iniciales

Si Sí ha sido seleccionado, aparecen los siguientes diálogos para el ajuste:

- Idioma
- •Fecha/hora
- •Sistema de unidades
- •Borrar valor. medión
- •Borrar snaps
- •Borrar sustanc. pers. (todos los materiales y fluidos personalizados que han sido guardados después de la entrega son borrados)
- •Resetear totalizadores

La inicialización también puede ser realizada introduciendo del HotCode 909000.

## 8.6 Fecha y hora

Otros\Ajustes sistema\Fecha/hora

El transmisor dispone de un reloj alimentado por baterías. Los valores de medición son automáticamente guardados con fecha y hora.

• Seleccione el elemento del menú Fecha/hora.

Se visualiza la hora ajustada.

- · Introduzca la hora actual.
- Pulse ENTER.

La fecha ajustada es visualizada.

- · Introduzca la fecha actual.
- Pulse ENTER.

## 8.7 Informaciones acerca del transmisor

 ${\tt Otros} \\ {\tt Ajustes \ sistema} \\ {\tt Info \ instrumento} \\$ 

- Seleccione el elemento del menú Info instrumento.
- Pulse ENTER.
- Pulse la tecla 2 o 8 para desplazarse por la lista de selección.
- Pulse la tecla para regresar al elemento del menú Ajustes sistema.

La siguiente información acerca del transmisor es visualizada:

visualización	descripción
Número de serie	número de serie
Versión firmware	número de la versión del firmware instalada
Fecha firmware	fecha de creación del firmware instalado
Fecha de fabricación	fecha de fabricación del transmisor
Log de verificación	estado de la memoria de verificación

## 9 Medición

# ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

## ¡Atención!



## Advertencia ante lesiones graves causada por componentes calientes o fríos

El contacto con componentes calientes o fríos puede causar lesiones graves (p. ej. daños térmicos).


- → Todos los trabajos de montaje, de instalación y de conexión deben ser terminados.
- → No se deben realizar ningunos trabajos en el punto de medición durante la medición.
- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

9.1 Entrada de parámetros FLUXUS G731

# 9.1 Entrada de parámetros

# ¡Aviso!

Evite una entrada de parámetros simultanea a través del teclado y a través de la interfaz USB, LAN o de proceso. Los conjuntos de parámetros recibidos a través de estas interfaces sobreescriben la parametrización actual del transmisor.



Los parámetros de la tubería y del fluido son introducidos para el punto de medición seleccionado. Los rangos de parámetros están limitados debido a las propiedades técnicas de los transductores y del transmisor.

- Seleccione el menú Parámetros.
- Pulse ENTER.

104 2024-04-01, UMFLUXUS\_G731V6-0ES

### 9.1.1 Configuración del punto de medición

Parámetros\Config. punto medición\1 punto medición (AB)

- Seleccione el punto de medición (aquí: 1 punto medición (AB)).
- Pulse ENTER.

La visualización no aparece si el transmisor únicamente dispone de un solo canal de medición.

Tab. 9.1: Configuración del punto de medición

1 punto de medición (A)	1 punto de medición (AB)	2 puntos de medición (A B)
La medición es ejecutada con 1 solo canal de medición en 1 punto de medición.	La medición es ejecutada con 2 canales de medición en 1 punto de medición.	La medición es ejecutada con 2 canales de medición en 2 puntos de medición.

Si 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición, los parámetros deben ser introducidos para cada punto de medición.

Parámetros\Config. punto medición\2 puntos medición (A|B)\Selecc. punto medición\A:

- · Seleccione el punto de medición.
- Pulse ENTER.

Si el promedio de los canales sincronizados está activado en el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición\Promedio canal síncron., debe seleccionarse 1 punto medición (AB) para la configuración del punto de medición.

#### 9.1.2 Entrada del número de punto de medición

Parámetros\No. punto medición

- Introduzca el número del punto de medición.
- Pulse ENTER.

Para la activación de la entrada de texto, véase Otros\Dialogos/menús\No. punto medición.

#### 9.1.3 Selección de los transductores

## ¡Aviso!

Los transductores deben ser seleccionados en dependencia de los parámetros de aplicación, véase especificación técnica.

Parámetros\Transd. conectado

- El transductor conectado en el transmisor es visualizado.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la memoria SENSPROM está conectada en el transmisor.

La visualización Transd. no encontrado es visualizada si ningunos transductores y ninguna memoria SENSPROM están conectados en el transmisor.

Pulse ENTER.

Parámetros\Selección transductor

Aparece la siguiente visualización Selección transductor. Se pueden seleccionar transductores estándares guardados en el transmisor.

- · Seleccione un transductor.
- Pulse ENTER.

9 Medición

9.1 Entrada de parámetros FLUXUS G731

#### ¡Aviso!

Si un transductor estándar ha sido seleccionado, los valores de calibración específicos del transductor no se consideran. Hay que asumir un nivel elevado de inexactitud.

# 9.1.4 Entrada de parámetros de la tubería

#### Diámetro exterior de la tubería

Parámetros\Diámetro externo

- Introduzca el diámetro exterior de la tubería. Si la tubería posee un recubrimiento, introduzca el diámetro exterior incluyéndolo.
- Pulse ENTER.

Es posible introducir el perímetro de la tubería en lugar del diámetro exterior de la tubería.

#### Perímetro de la tubería

Parámetros\Perímetro de la tubería

- La entrada del perímetro de la tubería puede ser activada en el elemento del menú Otros\Dialogos/menús\ Perímetro de la tubería.
- Pulse la tecla Diámetro externo en el elemento del menú . Se visualiza el elemento del menú Perímetro de la tubería.
- Introduzca el perímetro de la tubería. Si la tubería posee un recubrimiento, introduzca el perímetro incluyendo el recubrimiento.
- Pulse ENTER.

Pulse la tecla — si el diámetro exterior de la tubería debe ser introducido. Se visualiza el elemento del menú Diámetro externo.

## Material de la tubería

Parámetros\Material de la tubería

El material de la tubería debe ser seleccionado para que se pueda determinar la velocidad del sonido.

Las velocidades del sonido para los materiales en la lista de selección están guardadas en el transmisor.

- · Seleccione el material de la tubería.
- Si el material no está incluido en la lista de selección, seleccione la entrada de lista Otro material.
- Pulse ENTER.

#### Velocidad del sonido del material de la tubería

Parámetros\Material de la tubería\Otro material\c material

• Introduzca la velocidad del sonido del material de la tubería.

#### ¡Aviso!

Existen 2 velocidades del sonido para materiales de la tubería, la longitudinal y la transversal. Introduzca la velocidad del sonido que es la más cercana a 2500 m/s.

- Pulse ENTER.
- $\bullet \ \ \textbf{Seleccione} \ \ \textbf{Onda} \ \ \textbf{transversal} \ \ \textbf{O} \ \ \textbf{Onda} \ \ \textbf{longitudinal}.$
- Pulse ENTER.

Estas visualizaciones únicamente aparecen si Otro material ha sido seleccionado.

Para la velocidad del sonido de algunos materiales, véase el anexo C.

#### Rugosidad del material de la tubería

Parámetros\Material de la tubería\Otro material\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior de la tubería.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- Pulse ENTER si la tubería tiene un revestimiento. La rugosidad del revestimiento es incluida en el cálculo.
- Introduzca la rugosidad del material de la tubería si la tubería no tiene un revestimiento.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Otro material ha sido seleccionado.

Para la rugosidad de algunos materiales, véase el anexo C.

#### **Espesor pared**

Parámetros\Espesor de pared

- Introduzca el espesor de pared de la tubería.
- · Pulse ENTER.

#### Revestimiento

Parámetros\Revestimiento int.

- Seleccione Sí si la tubería tiene revestimiento. Seleccione No si la tubería no tiene revestimiento.
- · Pulse ENTER.

#### **Material revestimiento**

Parámetros\Material revestimiento

- Seleccione el material del revestimiento.
- Pulse ENTER.
- Si el material del revestimiento no está incluido en la lista de selección, seleccione la entrada de lista Otro material.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Sí ha sido seleccionado en la rama del programa Revestimiento int..

#### Velocidad del sonido del material del revestimiento

Parámetros\Material revestimiento\Otro material\c material

• Introduzca la velocidad del sonido del material del revestimiento.

## ¡Aviso!

Existen 2 velocidades del sonido para materiales del revestimiento, la longitudinal y la transversal. Introduzca la velocidad del sonido que es la más cercana a 2500 m/s.

- Pulse ENTER.
- Seleccione Onda transversal o Onda longitudinal.
- Pulse ENTER.

Estas visualizaciones únicamente aparecen si Otro material ha sido seleccionado.

9.1 Entrada de parámetros FLUXUS G731

#### Rugosidad del material del revestimiento

Parámetros\Material revestimiento\Otro material\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior de la tubería.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- Introduzca la rugosidad del material del revestimiento.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Otro material ha sido seleccionado.

#### **Espesor revestimiento**

Parámetros\Espesor revestimiento

- Introduzca el espesor del revestimiento.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Sí ha sido seleccionado en la rama del programa Revestimiento int.

#### Rugosidad

Parámetros\Rugosidad

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la rugosidad de la pared interior de la tubería.

La rugosidad es utilizada para el cálculo del factor de corrección del perfil.

En la mayoría de los casos, no es posible determinar exactamente la rugosidad y por lo tanto se debe estimar.

- Si Auto ha sido seleccionado, los valores de la rugosidad guardados en el transmisor son usado.
- Si Personalizado ha sido seleccionado, es necesario introducir un valor de rugosidad.
- Pulse ENTER.

Esta visualización no aparece si la entrada de lista Otro material ha sido seleccionada en el elemento del menú Material de la tubería O Material revestimiento.

#### 9.1.5 Medición de gas

Independientemente de los ajustes globales en el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición, la medición de gas también puede ser desactivada.

Parámetros\Medición de gas

Esta visualización únicamente aparece si la medición de gas ha sido activada en el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición.

- Seleccione Sí para que la medición de gas siga activada. Seleccione No para desactivarla.
- Pulse ENTER.

La lista de selección en el elemento del menú Fluido es ajustada.

# 9.1.6 Entrada de parámetros del fluido

#### Fluido

Parámetros\Fluido

· Seleccione el fluido en la lista de selección.

Es posible seleccionar conjuntos de datos del fluido especiales para el gas húmedo (WG, véase el documento TI\_WetgasCorrection), vapor de baja presión (medición de vapor) y gas natural con composición variable (DGM).

- Si el fluido no está incluido en la lista de selección, seleccione la entrada de lista Otro fluido.
- Pulse ENTER.

#### Velocidad del sonido del fluido

Parámetros\Fluido\Otro fluido\c fluido

La velocidad del fluido es usada para el cálculo de la distancia entre los transductores. Frecuentemente no se conoce el valor exacto de la velocidad del sonido. Por lo tanto, se debe introducir un rango de valores probables de la velocidad del sonido.

- · Introduzca la velocidad media del sonido del fluido.
- Pulse FNTFR

Esta visualización únicamente aparece Otro fluido ha sido seleccionado.

#### Rango de velocidad del sonido del fluido

Parámetros\Fluido\Otro fluido\Rango c fluido

- Seleccione Auto si el rango alrededor de la velocidad media del sonido se debe poner a ±10 % de la velocidad del sonido introducida.
- Seleccione Personalizado si el rango alrededor de la velocidad media del sonido debe ser introducida.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece Otro fluido ha sido seleccionado.

Parámetros\Fluido\Otro fluido\Rango c fluido\Personalizado

- Introduzca el rango alrededor de la velocidad media del sonido del fluido.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece Personalizado ha sido seleccionado.

# Viscosidad cinemática del fluido

Parámetros\Fluido\Otro fluido\Viscosidad cin.

El perfil de flujo del fluido es influenciado por la viscosidad cinemática. El valor es incluido en la corrección del perfil.

- · Introduzca la viscosidad cinemática del fluido.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece Otro fluido ha sido seleccionado.

# Coeficiente de compresibilidad

Parámetros\Fluido\Otro fluido\Fact. compresibilid.

El coeficiente de compresibilidad del gas es necesario para el cálculo del caudal volumétrico normal. El valor debe ser seleccionado según la presión de servicio, la temperatura de servicio y la composición del gas.

- Introduzca el coeficiente de compresibilidad del gas.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece Otro fluido ha sido seleccionado.

9 Medición 9.1 Entrada de parámetros FLUXUS G731

#### Densidad del fluido

Parámetros\Fluido\Otro fluido\Densidad fluido

La densidad es usada para calcular el caudal másico.

Si no se mide el caudal másico, no se requiere ninguna entrada. Se puede usar el valor preajustado.

- · Introduzca la densidad de servicio del fluido.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si Otro fluido ha sido seleccionado.

# 9.1.7 Ajustes de la medición

#### Selección de la magnitud medida

Parámetros\Magnitud medida

Se visualiza una lista de unidades de medida disponibles.

- Seleccione una magnitud medida
- Pulse ENTER.

#### Selección de la unidad de medida

Parámetros\Magnitud medida\Velocidad de flujo

Para la magnitud medida seleccionada (excepto para la velocidad del sonido) se visualiza una lista de las unidades de medida disponibles.

- Seleccione la unidad de medida para la magnitud medida.
- Pulse ENTER.

# ¡Aviso!

Al cambiar la magnitud medida y la unidad de medida, se deben comprobar las configuraciones de las salidas.

# 9.1.8 Otros parámetros

# Temperatura del fluido

Parámetros\Temp. del fluido

La temperatura del fluido es usada:

- al comenzar la medición para la interpolación de la velocidad del sonido y, de este modo, para el cálculo de la distancia entre transductores recomendada
- durante la medición para la interpolación de la densidad y de la viscosidad del fluido

Este valor es únicamente usado, si la temperatura del fluido no es medida. El valor debe estar dentro de la temperatura ambiente especificada de los transductores.

- Introduzca la temperatura del fluido. Al trabajar con un rango de temperatura, introduzca la temperatura media.
- Pulse ENTER.

# ¡Aviso!

Si la relación entre la velocidad del sonido y la temperatura no es linear, véase la curva velocidad del sonidotemperatura.

#### Presión del fluido

Parámetros\Presión fluido

La presión del fluido se usa para la interpolación de la velocidad del sonido y el coeficiente de compresibilidad del gas.

- Introduzca la presión del fluido.
- · Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la opción Medición de gas está activada en el elemento del menú Otros\
Medición\Modos de medición.

#### **Valor LVF (Liquid Volume Fraction)**

El valor LVF indica el porcentaje de líquido en el gas, véase el documento TI\_WetgasCorrection).

Parámetros\Liquid volume fraction

- Introduzca el valor LVF.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si un fluido ha sido seleccionado para la medición de gas húmedo (wet gas).

#### Valor WLR (Water Liquid Ratio)

El valor WLR indica que tan alto es el porcentaje del agua en el fluido, véase el documento TI WetgasCorrection).

Parámetros\Water liquid ratio

- Introduzca el valor WLR.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si un fluido ha sido seleccionado para la medición de gas húmedo (wet gas).

### ¡Aviso!

Los valores LVF y WLR pueden ser actualizados durante la medición a través de las entradas Modbus, véase el documento SU Modbus.

#### Entrada del porcentaje de CO<sub>2</sub> y N<sub>2</sub>

Parámetros\Porcentaje de CO2

- Introduzca el porcentaje de CO<sub>2</sub> del fluido.
- Pulse ENTER.

Parámetros\Porcentaje de N2

- Introduzca el porcentaje de N<sub>2</sub> del fluido.
- Pulse ENTER.

Estas visualizaciones únicamente aparecen si Calcular HHV está activado y un conjunto de datos del fluido DGM ha sido seleccionado en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición.

#### Extensión

Parámetros\Extensión

En caso de que el cable del transductor sea extendido (p. ej. entre la caja de bornes y el transmisor), introduzca la longitud de la extensión.

- · Introduzca la longitud de la extensión.
- Pulse ENTER.

9 Medición

9.1 Entrada de parámetros FLUXUS G731

#### Entrada del factor de atenuación

Parámetros\Atenuación

Cada valor de medición visualizado representa una media de los últimos x segundos, siendo x el factor de atenuación. Si 0 s ha sido introducido como factor de atenuación, no se puede crear una media.

El valor 10 s es apropiado para condiciones normales del caudal. Valores que oscilen intensamente debido a una mayor dinámica del flujo, requieren de un factor de atenuación más grande.

- · Introduzca el factor de atenuación.
- Pulse ENTER.

#### Atenuación dinámica

Si la atenuación dinámica está activada, cambios de los valores de medición repentinos de la magnitud medida seleccionada son transmitidos sin demora a través del transmisor.

#### ilmportante!

La atenuación dinámica únicamente tiene efecto en la magnitud medida seleccionada. Todas las demás no son dinámicamente atenuadas.

Parámetros\Atenuación dínamica

- Seleccione Encendido para activar la atenuación dinámica.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la atenuación dinámica está activada en el elemento del menú Otros\
Medición\Ajustes medición\Atenuación dínamica.

Parámetros\...\Umbral dinámico

- Introduzca el valor del umbral dinámico. Si 0 ha sido introducido, la atenuación dinámica está desactivada.
- Pulse ENTER.

Parámetros\...\Atenuación transitoria

- Introduzca el factor de atenuación para la atenuación temporal.
- Pulse ENTER.

### ¡Aviso!

Si otra magnitud medida ha sido seleccionado, es necesario introducir de nuevo la atenuación dinámica.

#### Entrada del retraso de error

Parámetros\Retardo de error

El retraso de error es el intervalo de tiempo tras el cual se transmite el valor introducido para la transmisión de error a la salida.

Esta visualización únicamente aparece si la entrada de lista Editar ha sido seleccionada en el elemento del menú Otros\Dialogos/menús\Retardo de error.

Si el retraso de error no es introducido, el factor de atenuación es usado.

- Introduzca un valor para el retraso de error.
- Pulse ENTER.

### Definición de una condición para una medición válida

Parámetros\Condición med. válida

- · Seleccione una condición.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si la entrada de lista 1 punto medición (AB) ha sido seleccionado en el elemento del menú Parámetros\Config. punto medición.

Tab. 9.2: Condición para una medición válida


todos canales OK	un canal OK
media con "Y"	media con "O"
Todos los canales de medición deben proporcionar un valor de medición válido.	Por lo menos un canal de medición debe proporcionar un valor de medición válido.

# 9.2 Configuración de una salida

Si la salida de corriente debe ser operada conforme a la NAMUR NE43, esta función debe ser habilitada.

Salidas\Modos salidas corriente\NAMUR NE43

- Seleccione la entrada de lista Modos salidas corriente en el elemento del menú Salidas.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú NAMUR NE 43 es visualizado.
- Seleccione Sí para habilitar NAMUR NE43.
- Pulse ENTER.



Si el transmisor está equipado con salidas, éstas deben ser configuradas. A través de las salidas individuales es posible emitir el valor de medición, el valor de estado o un valor de evento.

A continuación se describe la configuración de una salida de corriente.

- Seleccione el menú Salidas.
- Pulse ENTER.

La lista de selección contiene todas las salidas disponibles en el transmisor.

Salidas\Corriente I1(-)

- Seleccione una salida (aquí: Corriente I1 (-)).
- Pulse ENTER.

Si la salida ya está habilitada, esta es visualizada de la siguiente manera: Corriente I1 (🗸).

Salidas\Corriente I1\I1 Habilitar

- Seleccione Sí para habilitar una salida o para cambiar los ajustes de una salida ya configurada.
- Seleccione No para borrar la asignación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Si la entrada de lista 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionada en el elemento del menú Parámetros \
Config. punto medición, sebe seleccionarse el punto de medición cuyos valores de medición deben transmitirse a la salida.

- · Seleccione una entrada de lista.
- Pulse ENTER.

9.2 Configuración de una salida FLUXUS G731

# Asignación de una magnitud de origen

Hay que asignarle a cada salida seleccionada una magnitud de origen.

Salidas\...\Magnitud de origen

- Seleccione una magnitud de origen cuyo valor de medición, valor de estado o valor de evento debe transmitirse a la salida.
- Pulse ENTER.

Tab. 9.3: Configuración de las salidas

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Valores de	Velocidad de flujo	velocidad de flujo
caudal	Caudal vol. norm.	caudal volumétrico normal
	Caudal vol. func.	caudal volumétrico de servicio
	Caudal másico	caudal másico
	Caudal de energia de gas <sup>(1)</sup>	caudal de energía de gas
Totalizadores	Volumen (+)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo positiva
	Volumen (-)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo negativa
	Volumen (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Volumen normal (+)	totalizador para el caudal volumétrico normal en dirección del flujo positiva
	Volumen normal (-)	totalizador para el caudal volumétrico normal en dirección del flujo negativa
	Volumen normal (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Masa (+)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo positiva
	Masa (-)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo negativa
	Masa (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Energía de gas (+) <sup>(1)</sup>	totalizadores para valores de medición positivos de la energía de gas
	Energía de gas (-) <sup>(1)</sup>	totalizadores para valores de medición negativos de la energía de gas
	Energía de gas ( $\Delta$ ) $^{(1)}$	diferencia de los totalizadores
Propiedades del fluido	Temp. del fluido	temperatura del fluido
114140	Presión fluido	presión del fluido
	Densidad fluido	densidad del fluido
	Viscosidad cin.	viscosidad cinemática
	Viscosidad diná.	viscosidad dinámica
	Densidad normal.	densidad a la temperatura de referencia
	Fact. compresibilid.	coeficiente de compresibilidad del gas
	Masa molar	masa molar del conjunto de datos del fluido DGM
	Porcentaje de CO2	porcentaje de $\mathrm{CO}_2$ del conjunto de datos del fluido $\mathrm{DGM}$
	Porcentaje de N2	porcentaje de $\mathrm{N}_2$ del conjunto de datos del fluido DGM
	HHV por masa <sup>(1)</sup>	valor calorífico másico
	HHV por volumen (1)	valor calorífico volumétrico

<sup>(1)</sup> únicamente si Calcular HHV está activado y un conjunto de datos del fluido DGM ha sido seleccionado en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición

Tab. 9.3: Configuración de las salidas

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Disparo de	R1	mensaje límite (Disparo de evento R1)
evento	R2	mensaje límite (Disparo de evento R2)
	R3	mensaje límite (Disparo de evento R3)
	R4	mensaje límite (Disparo de evento R4)
Valor diagnóst.	Amplitud	amplitud de la señal
	Calidad	calidad de la señal
	SNR	relación entre la señal útil y la señal parásita
	SCNR	relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa
	VariAmp	variación de la amplitud
	VariTime	variación del tiempo de tránsito
	Amplificación	amplificación de la señal necesaria para recibir una señal utilizable
	Detección de diablo	señala si un diablo instrumentado ha sido detectado
		Esta visualización únicamente aparece si Detección de diablo está activado.
Otros	Entrada pers. 1	valores de medición de magnitudes de entrada (p. ej. temperatura,
	Entrada pers. 2	presión) que no pueden ser calculados  En el elemento del menú Entradas\Asignar entradas es posible
	Entrada pers. 3	asignar entradas personalizadas a las entradas configuradas.
	Entrada pers. 4	
Vel. del sonido	Vel. del sonido	velocidad del sonido
	Vel. del sonido (Δ)	diferencia de la velocidad del fluido medida y de la velocidad calculada de los datos del fluido

<sup>(1)</sup> únicamente si Calcular HHV está activado y un conjunto de datos del fluido DGM ha sido seleccionado en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición


Dependiendo de la magnitud de origen seleccionada se pueden emitir valores de medición, valores de estado o valores de evento.

Tab. 9.4: Salida de los valores de medición, de estado o de evento

	magnitud de origen valor de m		dición	valor de evento
		valor	estado	
magnitudes medidas	Valores de caudal	х	х	
	Totalizadores	х	х	
	Propiedades del fluido	х	х	
	Vel. del sonido	х	х	
	Otros	х	х	
	Valor diagnóst. (excepto Detección de diablo)	х		
eventos	Valor diagnóst.\Detección de diablo			х
	Disparo de evento			х

9.2 Configuración de una salida FLUXUS G731

# 9.2.1 Salida del valor de medición



- Seleccione la entrada de lista Salidas\...\Valores.
- Pulse ENTER.

#### Rango de salida

Salidas\...\Rango salida

- · Seleccione una entrada de lista.
  - 4...20 mA
- Otro rango
- Pulse ENTER.

Si Otro rango ha sido seleccionado, introduzca los valores Salida MIN y Salida MAX.

El rango de salida debe ser > 10 % del valor de salida máx. (Salida MAX). Un mensaje de error es visualizado, si el rango de salida es más pequeño.

Si la función NAMUR NE43 está activada en el elemento del menú Salidas \modos salidas corriente, únicamente el rango de salida 4...20 mA aplica.

#### Salida de error

Salidas\...\Valor de error

Se define un valor de error que se emite si la magnitud de origen no puede ser medida.


- Seleccione una entrada de lista para la transmisión de error.
- Pulse ENTER.
- Si Otro valor ha sido seleccionado o si la función NAMUR NE43 está activado, es necesario introducir un valor de error. Este debe encontrarse afuera del rango de salida. Si el valor introducido es inválido, se visualizan un mensaje de error y el rango permitido.
- Pulse ENTER.

# **Ejemplo**


magnitud de origen: caudal volumétrico salida: salida de corriente

rango de salida: 4...20 mA retraso de error:  $t_d > 0$ 

El caudal volumétrico no puede ser medido dentro el intervalo de tiempo  $t_0 \dots t_1$ . El valor de error es emitido.



Tab. 9.5: Ejemplos de salida de error (para el rango de salida 4...20 mA)



9.2 Configuración de una salida FLUXUS G731

#### Rango de medición

El signo algebraico del valor de medición y el rango de medición son definidos.

Salidas\...\Valores medidos\Valor absoluto

- Seleccione Signo si el signo algebraico de los valores de medición debe ser considerado.
- Seleccione Valor absoluto si el signo algebraico de los valores de medición no debe ser considerado.

Salidas\...\Inicio rango med.

• Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada. El Inicio rango med. es el valor asignado al valor Salida MIN del rango de salida.

Salidas\...\Fin rango medición

• Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Fin rango medición es el valor asignado al valor Salida MAX del rango de salida.

#### Conexión de bornes

Salidas\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla 2 o 8 se visualizan informaciones adicionales.

• Pulse ENTER.

# Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

• Conecte un instrumento de medición externo a los bornes de la salida instalada.

Salidas\...\Probar señal

- Seleccione  ${ t Si}$  para probar la salida. Seleccione  ${ t No}$  para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas $\ \dots\$ Probar rango medición

- Seleccione Sí para probar la asignación del valor de medición a la señal de salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento de menú.
- Pulse ENTER.


# Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de medición esperado.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor de corriente correspondiente, la salida funciona correctamente.

- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

#### 9.2.2 Salida de un valor de estado/evento



- Seleccione la entrada de lista Salidas\...\Estado.
- Pulse ENTER.

### Rango de salida

Salidas\...\Rango salida

- · Seleccione una entrada de lista.
  - -4...20 mA
  - Otro rango
- Pulse ENTER.

Si Otro rango ha sido seleccionado, introduzca los valores Salida MIN y Salida MAX.

El rango de salida debe ser > 10 % del valor de salida máx. (Salida MAX). Un mensaje de error es visualizado, si el rango de salida es más pequeño. El valor más próximo es visualizado.

valor de estado – estado OK	valor de evento – estado de reposo
El estado de la señal de salida que debe ser emitido si el valor de medición es válido, es definido.	Se define el estado de la señal de salida que se transmite en caso de que no ocurra un evento.
Seleccione en la lista de selección el valor para estado OK.     Pulse ENTER.	Seleccione el valor para el estado de reposo.     Pulse ENTER.

# Conexión de bornes

Salidas
$$\...\$$
Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla 2 o 8 se visualizan informaciones adicionales.

• Pulse ENTER.

## Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

• Conecte un instrumento de medición externo a los bornes de la salida instalada.

Salidas\...\Probar señal

- Seleccione Sí para probar la salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

9.2 Configuración de una salida FLUXUS G731

#### Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse FNTFR.

# Salidas\...\Probar rango medición

- Seleccione Sí para probar el estado de la señal de salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento de menú.
- Pulse ENTER.


#### Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

valor de estado	valor de evento
Estado OK O Estado error  La salida funciona correctamente si el instrumento de medición externo visualiza el valor (valor de salida mín. para Estado error o valor de salida máx. para Estado OK).	Activo o Pasivo  La salida funciona correctamente si el instrumento de medición externo visualiza el valor (valor de salida mín. para Pasivo o valor de salida máx. para Activo).

- Seleccione Repetir para repetir la prueba. Seleccione Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

# 9.2.3 Modo de operación para salidas de corriente



Si el transmisor dispone de salidas de corriente que pueden ser operadas activamente o pasivamente, debe definirse el modo de operación de las salidas de corriente.


- Seleccione la entrada de lista Modos salidas corriente en el menú Salidas.
- Pulse ENTER.

Salidas\Modos salidas corriente

- $\bullet \ \, \text{Seleccione} \ \, \text{Activo} \ \, \text{o} \ \, \text{Pasivo} \ \, \text{para operar las salidas de corriente en el modo de operación correspondiente}.$
- Pulse ENTER.

El ajuste seleccionado aplica siempre para todas las salidas de corriente disponibles.

# 9.3 Arranque de la medición



Al comenzar la medición, el punto de medición debe ser parametrizado. Si se usaron los mismos parámetros para el punto de medición en una medición anterior, la medición puede ser arrancada de inmediato.

- Seleccione el menú Arrancar medición.
- Pulse ENTER.

A continuación, se inicia la medición. La visualización de los valores de medición aparece.

Si se cambian parámetros o la configuración de medición, la medición debe ser arrancada a través del menú Instalación.

- Seleccione el menú Instalación.
- Pulse ENTER.

Si la entrada de lista 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionada en el elemento del menú Parámetros\Config. punto medición, los siguientes ajustes deben ser introducido para cada punto de medición.

#### Entrada del número de trayectorias del sonido

Instalación\Trayectoria sonido

- Introduzca la número de trayectorias de sonido.
- · Pulse ENTER.

#### Ajuste de la distancia entre transductores

Instalación\Distancia entre transd.

La distancia entre transductores recomendada es visualizada. La distancia entre los transductores es medida entre los bordes interiores de los transductores. En caso de tuberías muy pequeñas, es posible realizar una medición en configuración en modo diagonal con una distancia entre transductores negativa.

### ¡Aviso!

La exactitud de la distancia entre transductores recomendada depende de la exactitud de los parámetros de la tubería y del fluido introducidos.


- Fije los transductores en la tubería y ajuste la distancia entre los transductores recomendada.
- Pulse ENTER.

La ventana de diagnóstico es visualizada.

El gráfico de barras AMP visualiza la amplitud de la señal recibida.

El gráfico de barras SCNR visualiza la relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa.

Fig. 9.1: Ventana de diagnóstico



- 1 valores diagnósticos, selección con la tecla 9
- 2 valores diagnósticos, selección con la tecla 3
- 3 amplitud (gráfico de barras)
- 4 valor SCNR (gráfico de barras)

9.3 Arranque de la medición FLUXUS G731

Tab. 9.6: Valores de diagnóstico

9 Medición

	visualización <sup>(1)</sup>	explicación
línea 1 de la	c, G	velocidad del sonido del fluido medida y amplificación de la señal
visualización desplazamiento con la	SCNR	relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa
tecla 9	SNR	relación entre la señal útil y la señal parásita
	Q	calidad de la señal  Al pulsar la tecla 8 un valor numérico es visualizado en lugar del gráfico de barras.
	GAIN	amplificación de la señal Si el valor actual de la amplificación de la señal es más alto que la amplificación de la señal máx. se visualiza →FAIL! después del valor actual.
línea 2 de la visualización	<b></b>	distancia entre transductores recomendada y en paréntesis la distancia actualmente puesta
desplazamiento con la tecla 3	SCNR	relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa
	SNR	relación entre la señal útil y la señal parásita
	Q	calidad de la señal  Al pulsar la tecla 2 un valor numérico es visualizado en lugar del gráfico de barras.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Con el fin de evitar duplicaciones, un valor ya visualizado en una línea es ocultado en la otra.

- En caso de desviaciones mayores de los valores de diagnóstico de los valores límites recomendados, verifique si los parámetros introducidos son correctos o repita la medición en otro punto de la tubería.
- Pulse ENTER.

Tab. 9.7: Limites de diagnóstico recomendados

medición favorable	medición al límite	medición es imposible
SCNR > 30 dB (> 50 %)	20 dB ≤ SCNR ≤ 30 dB (0 % < SCNR ≤ 50 %)	SCNR < 20 dB (= 0 %)
SNR > 15 dB	0 dB ≤ SNR ≤ 15 dB	SNR < 0 dB
GAIN < 98 dB	98 dB ≤ GAIN ≤ 113 dB	GAIN > 113 dB

#### Entrada de la distancia entre transductores

Instalación\Distancia entre transd.

La distancia recomendada entre transductores es calculada de la velocidad del sonido medida. Por lo tanto es una mejor aproximación que el valor sugerido en primer lugar, calculado de los parámetros introducidos en el menú Parámetros.

- · Mida la distancia entre transductores ajustada.
- Introduzca la distancia entre transductores medida. La diferencia máx. permitida con respecto a la distancia entre transductores recomendada no debe ser rebasada.
- Pulse ENTER.

A continuación, se inicia la medición. La visualización de los valores de medición aparece.

S

frecuencia del transductor	diferencia máx. entre la distancia entre transductores recomendada e introducida [mm]		
(3.º carácter del tipo técnico)	transductor de ondas transversales	transductor de ondas Lamb	
F	-	-60+120	
G	20	-45+90	
Н	-	-30+60	
К	15	-20+40	
M	10	-10+20	
Р	8	-5+10	
0	6	-3 +5	

Tab. 9.8: Desviación máx. permisible entre la distancia entre transductores recomendada e introducida

# 9.4 Calibración in situ DGM (opción)

Con esta función se realiza para cada canal de medición un ajuste entre valor real y teórico de la masa molar media siempre cuando se ha seleccionado un conjunto de datos del fluido DGM para cada canal de medición.

Tolerancias posibles de la geometría de la tubería y del montaje de los transductores deben ser compensadas por un offset de la velocidad del sonido. La temperatura, la presión, la velocidad del sonido y la masa molar son guardadas en el momento de la toma de muestras para cada serie de valores de medición. Hasta 64 pares de valores de medición son posibles por serie.

Si una calibración es aplicada a una masa molar referenciada, el offset de la velocidad del sonido es generada automáticamente.

Después de la evaluación de las muestras, los valores teóricos son introducidos en el transmisor.

El transmisor calcula la corrección de la velocidad del sonido media y de la masa molar y la guarda para el conjunto de datos del fluido DGM seleccionado.

# Arranque de la medición

- Seleccione el menú Medición.
- Pulse ENTER.

Fig. 9.2: Visualización de los valores de medición



#### Almacenamiento de los valores de calibración

Los valores de la temperatura, la presión, la velocidad del sonido y la masa molar medidas en el momento de la toma de muestras deben ser guardadas.


Pulse la tecla

El número de muestra y el tiempo de la muestra son visualizados.

Por cada serie de valores de medición es posible guardar varios valores de calibración. Se mantienen guardados en el transmisor hasta que una calibración automática es efectuada o las muestras son borradas.

Los valores de calibración de la serie de valores de medición anteriores son sobreescritos al arrancar una nueva medición y al guardar nuevos valores.

Fig. 9.3: Visualización del número de la muestra y el tiempo de la toma de muestra




#### Detención de la medición

- Mantenga pulsada la tecla para regresar al menú principal.
- Seleccione el menú Detener medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para detener la medición.
- Pulse ENTER.

La medición es detenida. El menú principal es visualizado.

#### Entrada del valor de comparación



- Seleccione el menú Calibración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Calib. in situ de c.
- · Pulse ENTER.

Calibración\Calib. in situ de c

- Seleccione el canal para el cual se debe realizar una calibración in situ.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si 1 punto medición (AB) o 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición.

Calibración\Calib. in situ de c

- Seleccione la entrada de lista Editar muestras.
- El número de muestra y el tiempo de la muestra son visualizados.
- Pulse ENTER.
- Introduzca el valor comparativo de la toma de muestra.
- Pulse ENTER.

# ¡Aviso!

La magnitud de comparación debe corresponder con la magnitud medida del fluido seleccionado en el menú Parámetros.

### Calibración automática

- Seleccione la entrada de lista Auto-calibración.
- Pulse ENTER.

La calibración es efectuada.

# ¡Aviso!

Si varios valores de comparación han sido guardados, una medida para el rango de trabajo completo es calculada durante la calibración automática.

#### Activación automática

- Seleccione la entrada de lista Auto-activación.
- Seleccione Encendido si el offset de la velocidad del sonido determinado en la calibración in situ debe ser usado para calcular la masa molar media.
- Pulse FNTFR

En caso de mantenimiento, la activación automática puede ser desactivada para el control del offset. En caso extremo, un error de la masa molar media es visualizado.

- Seleccione Apagado si el offset de la velocidad del sonido no debe ser usado. El transmisor usa la velocidad del sonido medida sin corrección.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Preajuste (Auto-activación = Apagado) si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Pulse ENTER.

#### Eliminación de las muestras

- Seleccione la entrada de lista Borrar muestras.
- Seleccione Sí si las muestras deben ser eliminadas.
- Pulse ENTER.

#### 9.5 Visualización durante la medición

#### 9.5.1 Valores de medición

Durante la medición, los valores de medición son visualizados de la siguiente manera:

Fig. 9.4: Visualización de los valores de medición



- 1 visualizaciones de estado
- 2 magnitud medida
- 3 unidad de medida y valor de medición
- 4 otras magnitudes medidas
- 5 otras magnitudes medidas

Al pulsar la tecla 3 o 9 se pueden visualizar todas las magnitudes físicas disponibles durante la medición.

- Pulse la tecla 3 para visualizar los valores de medición en la línea 5. La denominación de la magnitud medida es visualizada en la línea 4 al pulsar la tecla 9 durante algunos segundos.

# Conmutación entre los canales de medición

Si 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición, la medición es arrancada en diferentes canales de medición. La visualización de los valores de medición es adaptada de la siguiente manera:

#### **Modo AutoMux**

En el modo AutoMux los valores de medición de todos los canales de medición activados son visualizados consecutivamente. Después de 3 s se conmuta al siguiente canal de medición. El tiempo de conmutación puede ser cambiado en el elemento del menú Otros\Dialogos/menús\Tiempo conmutación.

#### Modo HumanMux

En el modo HumanMux, los valores de medición de un solo canal de medición son visualizados. La medición sigue en los otros canales de medición.

 Pulse la tecla 7 para visualizar el siguiente canal de medición activado. Los valores de medición del canal de medición seleccionado son visualizados.

Cada medición empieza en el modo AutoMux. Pulse la tecla 🚺 para conmutar entre los modos.

9.5 Visualización durante la medición FLUXUS G731

# 9.5.2 Línea de estado

En la línea de estado están resumidos todos los datos importantes de la medición ejecutándose. Así se pueden evaluar la calidad y la precisión de la medición actual. Al pulsar la tecla 9 es posible desplazarse a la línea de estado durante la medición.

Fig. 9.5: Visualización de la línea de estado



#### 1 - línea de estado

Tab. 9.9: Descripción de la línea de estado

	valor	significado
S		amplitud de la señal
	0	< 5 %
	9	 ≥ 90 %
		Valores ≥ 3 son suficientes para la medición.
Q		calidad de la señal
	0	< 5 % 
	9	 ≥ 90 %
С		velocidad del sonido
		comparación con la velocidad del sonido del fluido medida y esperada  La velocidad del sonido esperada se calcula de los parámetros del fluido.
	<b>√</b>	OK, corresponde al valor esperado
	1	> 20 % del valor esperado
	↓	< 20 % del valor esperado
	?	desconocida, no puede medirse
R		perfil de flujo información acerca del perfil de flujo, a base del número de Reynolds
	Т	el perfil de flujo es completamente turbulento
	L	el perfil de flujo es completamente laminar
	<b>1</b>	el rango de transición entre flujo laminar y turbulento
	?	desconocido, no puede calcularse
F		velocidad de flujo comparación con la velocidad de flujo medida con los valores límite de flujo del sistema
	√	OK, la velocidad de flujo no se encuentra en el rango crítico
	1	la velocidad de flujo es más alta que el valor límite actual
	1	la velocidad de flujo es más baja que el caudal de corte actual
	0	la velocidad de flujo se encuentra dentro del rango límite del método de medición
	?	desconocida, no puede medirse

Tab. 9.9: Descripción de la línea de estado

	valor	significado
W		gas húmedo (wet gas) visualización únicamente aparece en la medición de gas húmedo
WS	√	Stratified Flow
WM	√	Mist Flow (caudal nebuloso)
	!	el factor WGC está fuera del rango válido del modelo usado
	?	el factor WGC no puede calcularse

#### 9.5.3 Valores de diagnóstico

Los valores de diagnóstico de la Tab. 9.6 pueden ser visualizados durante la medición.


- Pulse ENTER para cambiar a la ventana de diagnóstico.
- Si la medición se ha arrancado en varios canales de medición, pulse ENTER para cambiar a la ventana de diagnóstico del canal de medición B.
- Pulse de nuevo ENTER para regresar a la visualización de los valores de medición.

#### 9.5.4 Parámetros

### Factor de compensación de gas húmedo (wet gas compensation, WGC)

Si un fluido ha sido seleccionado para la medición de gas húmedo, al pulsar la tecla 🤋 durante la medición es posible desplazarse a la visualización del factor de compensación del gas húmedo.

Fig. 9.6: Visualización del factor de compensación del gas húmedo



1 - factor de compensación de gas húmedo

El caudal volumétrico de servicio visualizado contiene la corrección del gas húmedo. El caudal volumétrico normal es calculado mediante el caudal volumétrico de servicio corregido, véase el documento TI WetgasCorrection).

#### Temperatura del transductor

En el modo SuperUser y SuperUser ext. la temperatura del transductor puede ser visualizada.

Al pulsar la tecla 9 es posible desplazarse a la visualización de la temperatura del transductor durante la medición.

Fig. 9.7: Visualización de la temperatura del transductor



## ¡Aviso!

Si el cumplimiento de la temperatura de transductor específico debe ser monitoreado, es posible definir un disparo de evento a este valor de temperatura.

9.5 Visualización durante la medición FLUXUS G731

#### Ajustes de parámetros

Durante la medición se pueden visualizar los ajustes de los parámetros.

• Pulse la tecla (5) durante la medición.

El transmisor cambia al menú principal:

Fig. 9.8: Visualización del menú principal durante una medición



1 - visualización de estado

La medición sigue ejecutándose. El símbolo 10- aparece en la visualización de estado.

• Seleccione con la tecla  $\overbrace{4}$  o  $\overbrace{6}$  el menú correspondiente para visualizar los parámetros.

### ¡Aviso!

Los parámetros no pueden ser cambiados durante la medición. Al intentar cambiar los parámetros el mensaje Sólo lectura es visualizado.


Con el fin de cambiar los parámetros es necesario detener la medición.

#### Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

Las informaciones de la memoria de valores de medición pueden ser visualizadas durante la medición.

• Pulse la tecla 📵 hasta que aparezca lo siguiente en la visualización:

Fig. 9.9: Informaciones referentes a la memoria de valores de medición



Si el buffer circular está desactivado, la línea 4 indica cuando esté llena la memoria de valores de medición manteniendo todos los ajustes.

Si el buffer circular está activado, la línea 4 indica hasta cuando se pueden guardar datos de medición sin sobreescribir viejos datos de medición.

Las informaciones de la memoria de valores de medición también pueden ser visualizadas a través del menú Almacenamiento.

Almacenamiento\Memoria val. medión\Info memoria valores

- Pulse la tecla 🤼 durante la medición.
- Seleccione la entrada de lista Memoria val. medión\Info memoria valores en el menú Almacenamiento.
- Pulse ENTER.

Informaciones acerca del transmisor son visualizadas.

#### 9.5.5 Regreso a la visualización de los valores de medición

- Mantenga pulsada la tecla 🤝 para regresar al menú principal.
- Seleccione el menú Visualizar medición.
- Pulse ENTER.

La visualización de los valores de medición aparece.

# 9.6 Ejecución de funciones especiales

Algunas teclas tienen funciones especiales. Estas pueden ser usadas para la entrada de valores, para moverse en las listas de selección así como para la ejecución de funciones especiales.

Tab. 9.10: Funciones especiales

tecla	función
1	conmutación entre los modos AutoMux y HumanMux <sup>(1)</sup>
8	visualización del totalizador
5	disparo de snaps
7	conmutación entre las visualizaciones de los canales de medición activados <sup>(1)</sup>
0	conmutación entre los modos TransitTime y FastFood
5	conmutación al menú principal para detener la medición o para visualizar los parámetros
ENTER	visualización de la ventana de diagnóstico

 $<sup>^{(1)}</sup>$  únicamente si  $^2$  puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición

Al pulsar la tecla C se pueden ejecutar funciones adicionales. Si 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición, las funciones del canal de medición visualizado por última vez en la visualización son efectuadas.

- Pulse C y manténgala pulsada hasta que aparezca el elemento del menú Ejecutar comando.
- · Seleccione una entrada de lista.
- Pulse ENTER.

#### **Totalizadores**

Medición\Ejecutar comando\Totalizadores

- Seleccione la entrada de lista Totalizadores.
- Pulse ENTER.

La siguiente lista de selección aparece:

visualización	descripción
Resetear totalizadores	resetear el totalizador a cero
Enfriar display	visualizar el valor de medición de un totalizador durante unos segundos
Resetear error	resetear los errores del totalizador
Parar/restabl. totaliz.	detener y resetear el totalizador a cero
Arrancar totalizador	arrancar el totalizador

# Modo de medición

Si el modo FastFood está habilitado, es posible conmutar entre este y el modo TransitTime.

Medición\Ejecutar comando\Modo de medición

- Seleccione la entrada de lista Modo de medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione una entrada de lista para el modo de medición.
- Pulse ENTER.

9.7 Detención de la medición FLUXUS G731

#### Conmutación del canal

9 Medición

Si 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición, es posible adaptar la visualización de los valores de medición de la siguiente manera:

Medición\Ejecutar comando\Conmutación canal

- Seleccione la entrada de lista Conmutación canal.
- Pulse ENTER.

Durante la medición es posible visualizar los valores de medición del canal de medición A o B o conmutar automáticamente entre ambos canales de medición.

- Seleccione una entrada de lista para la conmutación del canal de medición.
- Pulse ENTER.

#### Tomar un snap

Medición\Ejecutar comando\Generar un snap

- Seleccione la entrada de lista Generar un snap.
- Pulse ENTER.

Un snap ha sido tomado.

## Restablecimiento del disparo de evento en el estado de reposo

Medición\Ejecutar comando\Borrar alarmas

- Seleccione la entrada de lista Borrar alarmas.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si el disparo de evento ha sido parametrizado y si por lo menos ha disparado un evento.

#### Toma de muestras


Medición\Ejecutar comando\Toma de muestras

- Seleccione la entrada de lista Toma de muestras.
- Pulse ENTER.

El número de muestra y el tiempo de la muestra son visualizados.

# 9.7 Detención de la medición

- Mantenga pulsada la tecla 🤼 para regresar al menú principal.
- Seleccione el menú Detener medición.



- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para detener la medición.
- Pulse ENTER.

La medición es detenida. El menú principal es visualizado.

# 10 Localización y resolución de problemas

# ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

#### ¡Advertencia!



## Trabajos de servicio por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

#### ¡Atención!



#### Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

# ¡Advertencia!



#### Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación. El retiro del seguro del equipo interno no es suficiente.

# ¡Atención!



# Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

En caso de que se presente un problema que no pueda solucionarse con la ayuda de esta instrucción de empleo, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de ventas y proporcione una descripción detallada del problema. Indique el tipo, el número de serie, así como la versión del firmware del transmisor.

#### La pantalla no funciona o falla repetidamente.

- Verifique los ajustes de contraste del transmisor o introduzca el HotCode 555000 para poner la pantalla a medio contraste.
- Asegúrese de que una tensión adecuada esté conectada en los bornes. En la placa de características debajo del lado derecho exterior de la regleta de bornes puede consultar para cual fuente de alimentación está previsto el transmisor.
- Si la fuente de alimentación está bien, o bien los transductores o algún componente del transmisor están defectuosos. Los transductores y el transmisor deben ser enviados a Flexim para que sean reparados.
- · Si el transmisor está conectado a través de la interfaz USB la iluminación de fondo se apaga.

# Se visualiza un error en la visualización de estado (símbolo 🔼).

- Pulse la tecla para regresar al menú principal.
- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Protocolo evento.
- Pulse ENTER.

La lista de mensajes de error es visualizada.

#### La fecha y la hora son incorrectas, los valores de medición son borrados al apagarlo.

• Si la fecha y la hora son restablecidas a cero o incorrectas después de haber encendido o apagado el transmisor o si los valores de medición son borrados, la batería de almacenamiento de datos debe ser reemplazada.

#### Una salida no funciona.

 Asegúrese de que las salidas sean configuradas correctamente. Compruebe si la salida funciona. Si la salida está defectuosa póngase en contacto con Flexim.

#### 10.1 Problemas con la medición

# La medición no es posible porque no se recibe ninguna señal. Un signo de interrogación es visualizado detrás de la magnitud medida. El led luce rojo después de que la medición arranca.

- Asegúrese de que los parámetros introducidos sean correctos, en especial del diámetro exterior de la tubería, el espesor de la pared así como la velocidad del sonido del fluido. Errores típicos: el perímetro o el radio ha sido introducido en lugar del diámetro; el diámetro interior ha sido introducido en lugar del diámetro exterior.
- Verifique el número de trayectorias del sonido.
- Asegúrese de que la distancia recomendada entre transductores haya sido ajustada durante el montaje de los transductores.
- Asegúrese de que un punto de medición adecuado haya sido seleccionado y el número de trayectorias del sonido haya sido introducida correctamente.
- Intente establecer un mejor contacto acústico entre la tubería y los transductores.
- Introduzca un número inferior de trayectorias del sonido. La atenuación de la señal puede ser demasiadamente alta debido a una viscosidad alta del fluido o debido a depósitos en la pared interior de la tubería.

#### La señal de medición es recibida pero no se obtienen ningunos valores de medición.

- Si el valor límite superior determinado de la velocidad de flujo sobrepasa o el valor límite inferior queda por debajo, se visualizan UNDEF y detrás de la unidad de medida un signo de admiración. Los valores son marcados como inválidos. El valor límite tiene que ser ajustado a las condiciones de medición.
- Si el signo de exclamación no es visualizado, no es posible efectuar una medición en el punto de medición seleccionado.

#### Pérdida de señal durante la medición.

- Si la tubería ha estado sin presión y ya no se puede obtener ninguna señal de medición, entonces póngase en contacto con Flexim
- Espere un momento hasta que el contacto acústico se haya restablecido. La medición puede ser interrumpida debido a una alta proporción temporal de líquido y sólidos en el fluido.

# Los valores de medición discrepan considerablemente de los valores esperados.

• Frecuentemente, los errores de medición son la consecuencia de parámetros incorrectamente introducidos. Asegúrese de que los parámetros introducidos sean correctos para este punto de medición.

# 10.2 Selección del punto de medición

- Asegúrese de que la distancia mínima recomendada hacia todo tipo de fuentes de perturbación sea observada.
- Evite puntos de medición en donde se forman depósitos en la tubería.
- Evite puntos de medición que se encuentran cerca de áreas deformadas o dañadas en la tubería así como cerca de cordones de soldadura.
- Fíjese en que la superficie de la tubería en el punto de medición esté plana.
- Mida la temperatura en el punto de medición y asegúrese de que los transductores sean aptos para esta temperatura.
- Asegúrese de que el diámetro exterior de la tubería se encuentre en el rango de medición de los transductores.
- En mediciones realizadas en una tubería horizontal, los transductores deben ser fijados en el costado de la tubería.

# 10.3 Contacto acústico máximo

• véase el párrafo 6.2

# 10.4 Problemas específicos de la aplicación

Un fluido con una velocidad del sonido incorrecta ha sido seleccionado.

- Si la velocidad del sonido en el fluido seleccionada no corresponde con la real, la distancia entre transductores calculada puede ser incorrecta.
- La velocidad del sonido del fluido se usa para calcular la distancia entre transductores y por lo tanto es muy importante para el posicionamiento de los transductores. Las velocidades del sonido guardadas en el transmisor únicamente sirven como valores orientativos.

#### La rugosidad de la tubería introducida no es apta.

Compruebe el valor introducido. La condición de la tubería debe ser considerada.

La medición en tuberías de materiales porosos (p. ej. hormigón o fundición de acero) únicamente es posible hasta cierto punto.

· Póngase en contacto con Flexim.

El revestimiento de la tubería puede causar problemas durante la medición si no tiene contacto directo con la pared interior de la tubería o si está compuesta de algún material que absorbe ondas sonoras.

• Intente medir en una sección de la tubería libre de revestimiento.

Gotas o partículas sólidas presentes en concentración alta en el fluido dispersan y absorban la señal ultrasónica y atenúan así la señal de medición.

• Una medición no es posible si la proporción es ≥ 10 %. Si el valor es < 10 %, la medición es posible hasta cierto punto.

# 10.5 Desviaciones significantes de los valores de medición

Un fluido con una velocidad del sonido incorrecta ha sido seleccionado.

• Si la velocidad del sonido introducida para el fluido no corresponde con la real es posible que la señal de medición sea confundida con una señal de la pared de la tubería. El valor del caudal calculado de esta señal incorrecta es muy pequeño u oscila alrededor de cero.

#### El valor límite superior introducido para la velocidad de flujo es demasiado bajo.

Todos los valores de medición para la velocidad de flujo que sobrepasen el valor límite superior son ignorados y
marcados como inválidos. Todas las magnitudes derivadas de la velocidad de flujo también son marcados como
inválidas. Si varios valores de medición correctos son ignorados de tal manera, se producen valores demasiados bajos
de los totalizadores.

#### El caudal de corte introducido es demasiado alto.

• Todas las velocidades de flujo más pequeñas que el caudal de corte son puestos en cero. Todas las magnitudes derivadas también son puestos en cero. Para poder efectuar mediciones con bajas velocidades de flujo, el caudal de corte (valor preajustado: 2.5 cm/s) debe ser ajustado con un valor correspondientemente bajo valor.

La rugosidad de la tubería introducida es inadecuada.

La velocidad de flujo del fluido se encuentra fuera del rango de medición del transmisor.

#### El punto de medición es inadecuado.

• Elija otro punto de medición para verificar si se pueden obtener mejores resultados. Tuberías nunca son perfectamente simétricas de rotación; por lo tanto el perfil de flujo es afectado.

El caudal volumétrico de servicio corresponde a los valores esperados pero el caudal volumétrico normal diverge considerablemente.

 Los parámetros (temperatura normal y de servicio, presión normal y de servicio) para la medición del caudal volumétrico normal no han sido introducidos correctamente.

#### 10.6 Problemas con los totalizadores

Los valores de los totalizadores son demasiadamente pequeños.

• Uno de los totalizadores ha alcanzado el valor límite superior y debe ser restablecido a cero manualmente.

### La suma de los totalizadores es incorrecta.

 La suma de ambos totalizadores (total del caudal ΣQ) transmitida ya no es válida después del primer desbordamiento de uno de los totalizadores.

# Un signo de interrogación (?) es visualizado detrás del valor del totalizador

• La medición no fue posible durante un tiempo así que el valor del totalizador puede ser incorrecto.

# 11 Mantenimiento y limpieza

# ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

# ¡Advertencia!



## Trabajos de servicio por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

#### ¡Advertencia!



#### Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación. El retiro del seguro del equipo interno no es suficiente.

# ¡Atención!



# Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

# ¡Atención!



# Contacto con superficies calientes o frías

Existe el riesgo de lesionarse (p. ej. daños térmicos).

- → Observe las condiciones ambiente en el punto de medición durante el montaje.
- → Póngase el equipo de protección personal.
- → Observe los reglamentos vigentes.

FLUXUS G731 11.1 Mantenimiento

# 11.1 Mantenimiento

El transmisor y los transductores son prácticamente libre de mantenimiento. Para asegurar seguridad, se recomiendan los siguientes intervalos de mantenimiento:

Tab. 11.1: Intervalos de mantenimiento recomendados

objeto	paso	intervalo	medida	
carcasa de acero inoxidable  transmisor  caja de bornes	control visual en búsqueda de corrosión y daños	anualmente o antes dependiendo de las condiciones del ambiente	limpieza	
porta-transductores	examen visual por contaminación	anualmente o antes dependiendo de las condiciones del ambiente		
carcasa de aluminio  transmisor	examen visual por contaminación	anualmente o antes dependiendo de las condiciones del ambiente		
transductores	control del acoplamiento de los transductores en la tubería	anualmente	cambio de la lámina de acoplamiento, en caso necesario	
transmisor	verificación del firmware por actualizaciones	anualmente	actualización, en caso necesario	
transmisor	prueba de funcionamiento	anualmente	extracción de valores de medición y de diagnóstico	
transmisor y transmisor	calibración	-	véase el párrafo 11.3	

# 11.2 Limpieza

#### Carcasa de acero inoxidable

• Limpie la carcasa con un trapo suave y con spray de limpieza y de cuidado.

# Carcasa de aluminio

• Limpie la carcasa con un trapo suave. Nunca utilice ningún producto de limpieza.

# **Transductores**

• Quite los restos de la pasta de acoplamiento de los transductores con una toalla de papel suave.

# 11.3 Calibración

Si el instrumento de medición es instalado correctamente en un lugar apropiado, conforme a esta instrucción de empleo, es usado debidamente y mantenido con diligencia, es muy improbable que se presenten fallos.

El transmisor fue calibrado en la empresa y una recalibración generalmente no es necesaria.

Una recalibración es recomendada si:

- la superficie de contacto de los transductores muestra huellas visibles de desgaste o
- los transductores han sido usados durante un período prolongado a temperaturas altas (varios meses > 130 °C para transductores normales o > 200 °C para transductores de alta temperatura).

Para una recalibración bajo condiciones de referencia, o el transmisor, los transductores o los transductores con el transmisor deben ser enviados a Flexim dependiendo de lo que se desea calibrar.

# 12 Desmontaje y eliminación

# ¡Peligro!



#### Riesgo de explosión al usar el instrumento de medición en atmósferas explosivas

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Observe las "Advertencias de seguridad para el uso en atmósferas explosivas".

#### ¡Advertencia!



## Montaje, conexión y puesta en marcha por personal no autorizado y calificado

Existe la probabilidad de que se produzcan lesiones a personas o daños materiales así como situaciones peligrosas.

→ Todos los trabajos en el transmisor deben ser efectuados únicamente por personal autorizado y calificado.

#### ¡Advertencia!



#### Contacto con piezas bajo tensión

Choques o arcos eléctricos pueden causar daños severos. El instrumento puede ser dañado.

→ Antes de realizar trabajos en el transmisor (p. ej. montaje, desmontaje, conexión, puesta en marcha), este debe ser desconectado de la fuente de alimentación. El retiro del seguro del equipo interno no es suficiente.

# ¡Atención!



# Instrucciones de prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos

El incumplimiento de las instrucciones puede llevar a lesiones graves.

→ En todos los trabajos eléctricos, es importante observar las instrucciones de seguridad y prevención de accidentes para instalaciones eléctricas y equipos.

### 12.1 Desmontaje

El desmontaje se lleva a cabo en orden inverso del montaje.

# 12.2 Eliminación

El instrumento de medición debe ser eliminado de acuerdo a los reglamentos vigentes.

#### ilmportante!


La eliminación adecuada de los componentes del transmisor y los accesorios que no se necesitan evita daños al medio ambiente y conserva los recursos.

Dependiendo del material, los componentes correspondientes deben ser desechados en la basura inorgánica, especial o en el reciclaje según los reglamentos en vigor.

Las baterías deben eliminarse por separado de los equipos eléctricos o electrónicos. Remueva las baterías de los equipos y llévelas al sistema de eliminación designado.

Flexim ofrece el retorno gratuito de los componentes de acuerdo con la normativa nacional. Póngase en contacto con Flexim.

# 13 Modos de usuario



A través de los modos personalizados es posible hacer un diagnóstico de señales y de valores de medición, así como la definición de parámetros adaptados a la aplicación.

Los siguientes modos personalizados pueden ser seleccionados:

- StandardUser
- ExpertUser
- SuperUser
- •SuperUser ext.

Dependiendo cual modo de usuario ha sido seleccionado, se visualizan los siguientes elementos del menú en el menú Calibración y en el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.

Tab. 13.1: Elementos del menú de los modos personalizados

elemento del menú	StandardUser	ExpertUser	SuperUser	SuperUser ext.	preajuste	
en el elemento del menú Otros\Ajustes especiales						
Arranque modo med.	х	х	х	х		
Detección de diablo			х	х	Apagado	
Modo turbulencia	х	х	х	х	Apagado	
Use curva vapor satur.	х	х	х	х	No	
Amplificación máx.		х	х	х	Apagado	
Detección señal tubería		х	х	х	Encendido	
en el menú Calibración						
Caudal de corte	х	х	х	х	Encendido	
Límite vel. de flujo		х	х	х	Apagado	
Calib. pared tubería LWT			х	х	Apagado	
Calibración lineal			х	х	Apagado	
Corrección de perfil		х	х	х	Encendido	
Factor ponderación			х	х	Apagado	
Calibración multipto. (si está habilitado en Otros\ Medición\Ajustes medición)	х	х	х	х		
como entrada de lista en el elemento del menú Salidas\\Magnitud de origen\Valor diagnóst.						
Temperatura transd.			х	х		
Rebasam. temp. transd.			х	х		
como magnitud de origen durante la parametrización basada en canales en el menú Salidas						
Diagnóstico ext.			х	х		

13.1 Modo StandardUser FLUXUS G731

#### Selección del modo personalizado

Otros\Ajustes sistema\Modo de usuario

- Seleccione el elemento del menú Modo de usuario.
- Pulse ENTER.
- · Seleccione una entrada de lista.
- Pulse ENTER.

### 13.1 Modo StandardUser

En el modo StandardUser se pueden llevar a cabo todas las mediciones para la aplicación específica. En la primera puesta en marcha el transmisor trabaja en el modo StandardUser.

Esta función no está disponible si el promedio de los canales sincronizados está activado en el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición\Promedio canal síncron..

### 13.1.1 Arranque en el modo de medición

Para algunas aplicaciones es necesario arrancar la medición en un modo específico.

Otros\Ajustes especiales\Arranque modo med.

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Arranque modo med. es visualizado.

El elemento del menú Arranque modo med. únicamente es visualizado si el modo FastFood ha sido habilitado.

- Seleccione TransitTime o FastFood para arrancar la medición en el modo correspondiente.
- · Pulse ENTER.

Otros\Ajustes especiales\Arranque modo med.\Solo en modo ...

• Seleccione Sí para mantener siempre el modo de medición. Seleccione No para poder seleccionar otro modo de medición durante la medición al pulsar la tecla o.

Esta función no está disponible si el promedio de los canales sincronizados está activado en el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición\Promedio canal síncron.

#### 13.1.2 Modo de turbulencia

En el caso de fuertes turbulencias, es decir, números de Reynolds elevados o perfiles de flujo perturbados debido a cortas longitudes de entrada/salida, se producen grandes fluctuaciones en el tiempo de tránsito de las señales ultrasónicas, causando a una mala calidad de la señal (por ejemplo, reducción de la amplitud de la señal, aumento de la amplificación). Una medición inestable con pérdidas de señal y valores diagnósticos VariAmp > 5 % indican una fuerte turbulencia. En este caso, puede ser útil activar el modo de turbulencia.

#### Condiciones de medición con modo de turbulencia activado

- Si el modo de turbulencia está desactivado, la SNR debe ser > 15 dB.
- Si el modo de turbulencia está activado, la amplificación de la señal es como mín. 3 dB menor que con modo de turbulencia desactivado. La amplificación de la señal debe ser medida a velocidades de flujo en el punto de trabajo en donde se supone una fuerte turbulencia.

Si se cumplen estos criterios, la incertidumbre de medición especificada se mantiene incluso con el modo de turbulencia activado.

Si no se cumplen, es preferible realizar la medición con modo de turbulencia desactivado.

Otros\Ajustes especiales\Modo turbulencia

- Seleccione el elemento del menú  $Otros \setminus Ajustes$  especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Modo turbulencia es visualizado.
- Seleccione Encendido para activar el modo de turbulencia. Seleccione Apagado para desactivarlo. Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- · Pulse ENTER.

# 13.1.3 Ajustes para la medición de gas

En la medición del gas es posible seleccionar en el elemento del menú Use curva vapor satur. si la presión saturada debe ser calculada de la temperatura o la temperatura saturada de la presión.

Otros\Ajustes especiales\Use curva vapor satur.

- Seleccione el elemento del menú  ${\tt Otros} \setminus {\tt Ajustes} \ {\tt especiales}.$
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Use curva vapor satur. es visualizado.
- Seleccione Tf -> Pf si la presión del fluido debe ser calculada de la temperatura del fluido. Seleccione Pf -> Tf si la temperatura del fluido debe ser calculada de la presión del fluido. Seleccione No si la presión y a temperatura están independientemente disponibles.
- Pulse ENTER.

Si Tf -> Pf o Pf -> Tf ha sido seleccionado y después de haber entrado la temperatura del fluido o la presión del fluido, se visualiza en el menú Parámetros, la información de la magnitud calculada.

#### 13.1.4 Caudal de corte

El caudal de corte es un valor límite inferior para la velocidad de flujo. Todas las velocidades de flujo medidas que quedan por debajo del valor límite son restablecidos a cero.

El caudal de corte puede depender de la dirección del flujo.

Calibración\Caudal de corte

- Seleccione el elemento del menú Calibración\Caudal de corte.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado si no se debe introducir ningún valor para el caudal de corte.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas (preajuste: ± 25 mm/s).
- Seleccione Personalizado para definir los valores del caudal de corte para la dirección de flujo positiva y negativa.
- Pulse ENTER.

Calibración\Caudal de corte\Personalizado\+Caudal de corte

Todos los valores de la velocidad de flujo para la dirección de flujo positiva inferior a este valor límite son puestos a cero.

- Introduzca el caudal de corte.
- · Pulse ENTER.

Calibración\Caudal de corte\Personalizado\-Caudal de corte

Todos los valores de la velocidad de flujo para la dirección de flujo negativa (como valor absoluto) inferior a este valor límite absoluto son puestos a cero.

- Introduzca el caudal de corte como valor absoluto.
- Pulse ENTER.

13.2 Modo ExpertUser FLUXUS G731

#### 13.1.5 Calibración multipunto

Es posible introducir una serie de valores de medición con el fin de definir una curva de calibración para la velocidad de flujo.

Obtención de la serie de valores de medición:

- Inicie una medición con el transmisor y un instrumento de referencia.
- Aumente gradualmente el valor para la velocidad de flujo. El rango de medición debe ser idéntico con el rango de trabajo posterior.
- Anote o guarde los valores de medición.

Entrada de la serie de valores de medición:

- Active la calibración multipunto en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición.
- Seleccione el elemento del menú Calibración \Calibración multipto.
- Pulse ENTER.

Calibración\Calibración multipto.

- Seleccione Sí para definir una curva de calibración, para medir sin calibración. Seleccione No para definir una curva de calibración, para medir sin calibración.
- Pulse ENTER.

Calibración\Calibración multipto.\Punto de calibración

- Introduzca el número de pares de valores de medición.
- Pulse ENTER.

Calibración\Calibración multipto.\Punto x=valor act.

- Introduzca el valor de medición del transmisor.
- Pulse ENTER.

Calibración\Calibración multipto.\Punto x=val nominal

- Introduzca el valor de medición del instrumento de referencia.
- Pulse ENTER.
- Repita el ingreso para todos los pares de medición.
- Pulse ENTER después de cada entrada.

Calibración\Calibración multipto.\Uso bidireccional

• Seleccione Sí para aplicar la curva de calibración también para velocidades del flujo negativas y No para no aplicarla.

#### 13.2 Modo ExpertUser

Algunos elementos del menú, invisibles en el modo StandardUser, son visualizados.

# ¡Aviso!

El modo ExpertUser se concibió para usuarios versados con conocimientos avanzados de la aplicación. Los parámetros modificados pueden tener efectos en el modo StandardUser y causar valores de medición incorrectos al instalar un nuevo punto de medición o provocar un fallo de la medición.

#### ¡Aviso!

Algunos de los parámetros definidos permanecen activados al cambiar al modo StandardUser. Estos son visualizados pero no se pueden cambiar.

13.2.1 Corrección del perfil

Para el calculo del factor de calibración fluidomecánico k<sub>Re</sub> es posible realizar los siguientes ajustes en el transmisor:

- kRe 1.0: corrección del perfil (versión previa)
- kRe 2.0: corrección del perfil mejorada (versión actual)
- kRe 2.0 corr. perturb.: corrección del perfil mejorada para condiciones de la entrada no ideales para la dirección de flujo positiva (dirección de flujo negativa sin corrección de la fuente de perturbación, preajuste)
- kRe 2.0 perturb.bidirect.: corrección del perfil mejorada para condiciones de la entrada no ideales para la dirección de flujo positiva y negativa (conmutación automática de la corrección del perfil en dependencia de la dirección de flujo)

Los siguientes pasos son necesarios para el ajuste de la corrección del perfil:

• selección de la versión de la corrección del perfil en el menú Otros

Si kRe 2.0 corr. perturb.o kRe 2.0 perturb.bidirect. ha sido seleccionado como función:

- selección de la fuente de perturbación en el menú Parámetros
- entrada de la distancia de la fuente de perturbación en el menú Parámetros

La distancia de la fuente de perturbación debe ser medida a partir de los extremos de la fuente de perturbación dada, véase la Tab. 3.2.

# ¡Aviso!

Si kRe 2.0 corr. perturb. o kRe 2.0 perturb.bidirect. ha sido seleccionado, los transductores deben ser montados en configuración en modo de reflexión, en configuración en x o en configuración en x desplazada para compensar efectos de flujos cruzados.

#### Selección de la versión

Otros\Medición\Ajustes medición\Corrección de perfil

- Seleccione el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Corrección de perfil es visualizado.
- Seleccione una entrada de lista (preajuste: kRe 2.0 corr. perturb.).
- Pulse ENTER.

### Selección de la fuente de perturbación

Parámetros\Fuente de perturbación

- · Seleccione una entrada de lista.
- Pulse ENTER.

Si kRe 2.0 corr. perturb. o kRe 2.0 perturb.bidirect. ha sido seleccionado, se deben introducir parámetros referentes a las fuentes de perturbación.

Tab. 13.2: Parámetros de la fuente de perturbación

fuente de perturbación	parámetros	descripción
Codo a 90°	Distancia perturbación(I)	
Codo doble (1 plano)	Distancia perturbación (I <sub>1</sub> ) Distancia entre codos (I <sub>2</sub> )	
Codo doble (2 planos)	Distancia perturbación (I <sub>1</sub> ) Distancia entre codos (I <sub>2</sub> )	
Codo de 45°	Distancia perturbación(I)	
Codo doble de 45°	Distancia perturbación (I <sub>1</sub> ) Distancia entre codos (I <sub>2</sub> )	1 <sub>1</sub>
Reductor	Distancia perturbación (I <sub>1</sub> )  Longitud del reductor (I <sub>2</sub> )  Diámetro ext. de entrada (d <sub>2</sub> )  en caso de un reductor con fuente de perturbación adicional río arriba:  Dist. perturb. río arriba (I <sub>3</sub> )  Perturbación río arriba (p. ej. codo de 90°)  parámetros de la fuente de perturbación adicional río arriba	1 <sub>3</sub> 1 <sub>2</sub> 1 <sub>1</sub> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

#### 13.2.2 Amplificación de la señal máx.

Para evitar que señales parásitas y/o señales de la pared de la tubería (p. ej. con una tubería vacía) sean interpretadas como señales útiles, se puede determinar una amplificación de la señal máxima.

Si la amplificación de la señal es más grande que la amplificación máx.:

- · la magnitud medida no puede ser determinada y el valor de medición es marcado como inválido
- la unidad de medida es seguida por una almohadilla (#) durante la medición; en caso de error normal un signo de interrogación es visualizado.

Otros\Ajustes especiales\Amplificación máx.

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Amplificación máx. es visualizado.
- Seleccione Apagado para medir sin limitación de amplificación de la señal.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Personalizado para determinar un valor límite para la amplificación de la señal máxima.
- Pulse ENTER.
- · Introduzca un valor para la amplificación máx.
- Pulse ENTER.

#### 13.2.3 Detección de la señal de la tubería

En la evaluación de la plausibilidad de la señal, el sistema verifica si la velocidad del sonido se encuentra dentro del rango definido. El umbral absoluto de la velocidad del sonido del fluido usado resulta del mayor de los valores siguientes:

- umbral absoluto, preajuste: 1848 m/s
- valor de la curva de la velocidad del sonido en el punto de trabajo y umbral relativo, preajuste del umbral relativo: 200 m/s

Otros\Ajustes especiales\Detección señal tubería

- Seleccione el elemento del menú  $Otros \setminus Ajustes$  especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Detección señal tubería es visualizado.
- Seleccione Apagado para medir sin la detección de la señal de la tubería.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas y si se deben usar los valores preajustados.
- Seleccione Personalizado para determinar los valores de la detección de la señal de la tubería.
- Pulse ENTER.

Otros\Umbral absoluto

- · Introduzca el valor del umbral absoluto.
- Pulse ENTER.

Otros\Umbral relativo

- Introduzca el valor del umbral relativo.
- Pulse ENTER.

# **Ejemplo**

umbral absoluto: 2007 m/s umbral relativo: 600 m/s

valor de la curva de la velocidad del sonido en el punto de trabajo: 1546 m/s

Puesto que 1546 m/s + 600 m/s = 2146 m/s es más grande que el umbral absoluto de 2007 m/s, este valor se utiliza como umbral absoluto de la velocidad del sonido en la evaluación de la plausibilidad de la señal.

13.2 Modo ExpertUser FLUXUS G731

#### 13.2.4 Valor límite de la velocidad de flujo

En ambientes muy turbulentos, pueden aparecer valores atípicos de la velocidad de flujo medida. Si estos valores atípicos no son eliminados, estos afectan todas las magnitudes derivadas, de tal manera que ya no son apropiadas para la integración (p. ej. salidas de pulsos).

En el modo ExpertUser es posible introducir un límite de la velocidad de flujo.

Es posible ignorar todas las velocidades de flujo medidas que sobrepasan o quedan por debajo de un valor límite ajustado. En este caso un error es emitido.

Calibración\Límite vel. de flujo

- Seleccione el elemento del menú Límite vel. de flujo en el menú Calibración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado si se debe de introducir ningún valor limite para la velocidad de flujo.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Personalizado para determinar un valor límite para la velocidad de flujo.
- Pulse FNTFR.

Calibración\+Límite vel. de flujo

- Introduzca un valor límite de la velocidad de flujo para la medición en dirección de flujo.
- Pulse ENTER.

Si la velocidad de flujo es mayor que este valor límite, esta es marcada como inválida. La magnitud medida no se puede determinar. UNDEF es visualizado.

Calibración\-Límite vel. de flujo

- Introduzca un valor límite de la velocidad de flujo para la medición en contracorriente.
- Pulse ENTER.

Si la velocidad de flujo es menor que este valor límite, esta es marcada como inválida. La magnitud medida no se puede determinar. UNDEF es visualizado.

# ¡Aviso!

Si el valor límite de la velocidad de flujo +Límite vel. de flujo es demasiado bajo o -Límite vel. de flujo es demasiado alto, puede ser imposible ejecutar una medición ya que la mayoría de los valores de medición son marcados como inválido.

Fig. 13.1: Velocidad de flujo fuera del rango de validez



- 1 magnitud medida
- 2 velocidad de flujo

### 13.2.4.1 Corrección del perfil específica para el punto de medición

En casos especiales es posible usar una corrección del perfil específica para el punto de medición.

Calibración\Corrección de perfil

- Seleccione el elemento del menú Calibración\Corrección de perfil.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado para desactivar la corrección del perfil.
- Seleccione Preajuste si se debe usar el ajuste global efectuado en el elemento del menú Otros\Ajustes medición\
  Corrección de perfil como corrección del perfil.
- Seleccione Personalizado para usar la corrección del perfil específica para el punto de medición.
- Pulse ENTER.

Si la entrada de lista Personalizado ha sido seleccionada, los parámetros de la corrección del perfil específica del punto de medición es visualizada. Los parámetros de la corrección del perfil son transmitidos al transmisor a través de la interfaz de servicio, pero también pueden ser introducidos aquí.

### 13.3 Modos SuperUser y SuperUser avanzado

Algunos elementos del menú, invisibles en el modo StandardUser y ExpertUser, son visualizados.

En el modo SuperUser avanzado no se lleva a cabo ninguna comprobación de plausibilidad de los parámetros introducidos.

#### ¡Aviso!

Los modos SuperUser y SuperUser avanzado son dirigidos a usuarios versados con un conocimiento avanzado de la aplicación.

Los parámetros modificados pueden tener efectos en el modo StandardUser y causar valores de medición incorrectos al instalar un nuevo punto de medición o provocar un fallo de la medición.

### ¡Aviso!

Algunos de los parámetros definidos permanecen activados al cambiar al modo StandardUser. Estos son visualizados pero no se pueden cambiar.

### 13.3.1 Detección de diablos instrumentados

Esta función sirve para detectar diablos instrumentados en tuberías. Ella es activada/desactivada a través del HotCode **007028** (preajuste: desactivado).

Si la entrada de lista 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionada en el elemento del menú Parámetros\
Config. punto medición, es posible activar o desactivar individualmente la detección de diablo instrumentado para un punto de medición diferente a los ajustes globales del transmisor.

Otros\Ajustes especiales\Detección de diablo

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes especiales.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Detección de diablo es visualizado.
- Seleccione Ajuste global para medir con los ajustes globales del transmisor.
- Si la detección del diablo instrumentado está desactivada en los ajustes globales del transmisor y la medición debe llevarse a cabo con ella, seleccione para este canal de medición Encendido.
- Pulse ENTER.
- Si la detección del diablo instrumentado está activada en los ajustes globales del transmisor y la medición debe llevarse a cabo sin ella, seleccione para este canal de medición Apagado.
- Pulse ENTER.

### 13.3.2 Calibración de la pared de la tubería para transductores ondas de Lamb

En el conjunto de parámetros de un canal de medición existe un factor de calibración para la velocidad de flujo para transductores ondas de Lamb. Este factor de calibración depende del material de la tubería.

La calibración de la pared de la tubería para transductores ondas de Lamb es activada si las siguientes condiciones se cumplen al arrancar una medición:

- transductores ondas de Lamb son usadas
- · la calibración de la pared de la tubería está activada
- un factor para el material de la tubería está definido que también ha sido seleccionado en menú Parámetros El factor puede ser activado en el transmisor.

Si la entrada de lista 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionada en el elemento del menú Parámetros\
Config. punto medición, es posible activar individualmente la calibración de la pared de la tubería para cada punto de medición.

### Calibración\Calib. pared tubería LWT

- Seleccione el elemento del menú Calib. pared tubería LWT en el menú Calibración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado para medir sin la calibración de la pared de la tubería.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Encendido para determinar los valores para la calibración de la pared de la tubería.
- Pulse ENTER.

### 13.3.3 Calibración lineal

Es posible determinar una corrección de la velocidad de flujo:

 $v_{cor} = m \cdot v + n$ 

donde

v - velocidad de flujo medida

m - factor, rango: -2...+2

n – offset, rango: -12...+12 cm/s

v<sub>cor</sub> – velocidad de flujo corregida

Todas las magnitudes derivadas de la velocidad de flujo son calculadas con la velocidad de flujo corregida.

### ¡Aviso!

La activación de la corrección de la velocidad de flujo no es visualizada durante la medición.

### Calibración\Calibración lineal

- Seleccione el elemento del menú Calibración \Calibración lineal.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado para medir sin la calibración linear.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Encendido para determinar los valores para la calibración.
- Pulse ENTER.

### Calibración\Factor

- · Introduzca el factor para la calibración linear.
- Pulse ENTER.

### Calibración\Offset

- Introduzca la desviación para la calibración linear.
- Pulse ENTER.

### **Ejemplo**

factor: 1.1

offset: -10 cm/s = -0.1 m/s

Si la velocidad de flujo medida es v = 5 m/s, esta es corregida antes del cálculo de magnitudes derivadas:

 $v_{cor} = 1.1 \cdot 5 \text{ m/s} - 0.1 \text{ m/s} = 5.4 \text{ m/s}$ 

### **Ejemplo**

factor: -1 offset: 0

Únicamente el signo de los valores de medición cambia.

### 13.3.4 Factor de ponderación

El factor de ponderación es usado para ponderar las diferencias entre los valores de medición de la velocidad de flujo de varios canales de medición en caso de que varios transductores estén montados en la misma tubería.

Estas diferencias pueden desarrollarse por deformaciones del perfil o flujos transversales. Al sacar la media de los valores de medición de varios canales se disminuyen estas influencias. Si un canal de medición repentinamente falla, el valor de medición cambia rápidamente. Si todos los canales de medición son ajustados con el factor de ponderación, se pueden evitar estos saltos.

El factor de ponderación para el canal de medición x resulta de la velocidad de flujo  $v_x$  medida del canal de medición x y de la velocidad media de flujo de todos los canales de medición  $v_m$ :

$$W_X = \frac{V_m}{V_x}$$

El factor de ponderación puede ser activado en el transmisor.

Si la entrada de lista 1 punto medición (AB) o Parám. basad. en canal ha sido seleccionado en el elemento del menú Parámetros\Config. punto medición, es posible activar individualmente el factor de ponderación para cada canal de medición.

### Calibración\Factor ponderación

- Seleccione el elemento del menú Factor ponderación en el menú Calibración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado para medir sin el factor de ponderación.
- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas.
- Seleccione Encendido para determinar el factor de ponderación.
- Pulse ENTER.

# 13.3.5 Temperatura del transductor y rebasamiento de la temperatura del transductor como valores de diagnóstico

Al configurar salidas, el elemento del menú Valor diagnóst. contiene las entradas de lista Temperatura transd. y Rebasam. temp. transd. Los valores de diagnóstico pueden ser emitidos a través de las salidas del transmisor o definidos como fuente del disparo de evento.

Salidas\...\Magnitud de origen

- Seleccione Valor diagnóst. como magnitud de origen.
- Pulse ENTER
- Seleccione una entrada de lista para la magnitud a emitir.
- Pulse ENTER.

Tab. 13.3: Magnitud de origen Valor diagnóst.

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Valor diagnóst.	Temperatura transd.	valor medio de las temperaturas de ambos transductores
	Rebasam. temp. transd.	información del estado: si/no

### 13.3.6 Activación de los canales de medición

Instalación\Seleccionar canales

Los canales de medición pueden ser activados y desactivados.

:el canal de medición está activado

el canal de medición está desactivado:

Esta visualización no aparece si el transmisor dispone de 1 solo canal de medición o la entrada de lista 1 punto medición (A) ha sido seleccionada en el elemento del menú Parámetros\Config. punto medición.

- Seleccione un canal de medición con la tecla 4 o 6.
- Pulse la tecla 2 o 8 para activar o desactivar el canal de medición.

### 13.3.7 Parametrización basada en canales

Parámetros\Config. punto medición\Parám. basad. en canal

- Seleccione la entrada de lista Parám. basad. en canal en el elemento del menú Parámetros\Config. punto medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione un canal de medición para el cual se deben introducir los parámetros.
- Pulse ENTER.

Para la descripción de otras entradas, véase el párrafo 9.1.

La entrada de parámetros debe llevarse a cabo individualmente para cada canal de medición.

#### 13.3.8 Canales de cálculo


### ¡Aviso!

Los canales de cálculo únicamente están disponibles si el transmisor dispone de varios canales de medición.

Adicional de los canales de medición ultrasónica, el transmisor dispone de 2 canales de cálculo virtuales Y y Z. Mediante ellos se pueden calcular los valores de medición de todos los canales de medición.

El resultado de la función de cálculo definida es el valor de medición del canal de cálculo seleccionado. Este valor de medición es equivalente a los valores de medición de un canal de medición. Todas la operaciones que son posibles con los valores de medición de un canal de medición (p. ej. totalización, almacenamiento, salida) también se pueden ejecutar con los valores de medición de un canal de cálculo.

### 13.3.8.1 Propiedades de los canales de cálculo



Los canales de medición a calcular así como la función de cálculo deben ser introducidos en el menú Parámetros.

Es posible definir 2 caudales de corte para cada canal de cálculo. Al contrario de los canales de medición, el caudal de corte no se basa en la velocidad de flujo. En lugar de esto, es definida como unidad de medida de la magnitud medida seleccionada para el canal de cálculo. Durante la medición, los valores de cálculo se comparan con los caudales de corte y se ponen en cero, en caso necesario.

### 13.3.8.2 Parametrización de un canal de cálculo

Parámetros\Config. punto medición\Parám. basad. en canal\Canal Y

- Seleccione la entrada de lista Parám. basad. en canal en el elemento del menú Parámetros \Config. punto medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione un canal de cálculo (aquí: Canal Y).
- Pulse ENTER.

Se visualiza la función de cálculo actual.

• Pulse ENTER.

#### Selección del modo de cálculo

Tab. 13.4: Modos de cálculo

media (tds canal. OK)	media (1 canal OK)	especial
media con "Y"  Todos los canales de medición deben proporcionar un valor de medición válido.	media con "O" Por lo menos un canal de medición debe proporcionar un valor de medición válido.	Se puede asignar un valor con signo a cada canal de medición seleccionado para el cálculo.
función de cálculo: Y = (A + B)/2	función de cálculo: Y = (A + B)/n	

Si el promedio de los canales sincronizados ha sido activado en el elemento del menú  $Otros\Modición\Modos$  de medición\Promedio canal síncron., únicamente se puede seleccionar el promedio como tipo de cálculo (operación Y u O).

Parámetros\Config. punto medición\Parám. basad. en canal\Canal Y\Modo de cálculo

- · Seleccione un modo de cálculo.
- Pulse ENTER.
- Asigne un canal de medición a cada canal de origen.
- Pulse ENTER después de cada selección.

### **Ejemplo**

modo de cálculo: especial

canal de origen 1: Canal medición A

signo del canal de origen 1: |A|

canal de origen 2: Canal medición B

signo del canal de origen 2: |B| promedio: 1/2 (Y) corrección lineal: Si

factor: 1.5 Factor offset: 2.0 m/s

función de cálculo: 1.5\*(|A|+|B|)/2 + 2 m/s

### Entrada de los valores límite

Para cada canal de cálculo se pueden definir valores límite para la magnitud medida. Estos son introducidos con la unidad de medida de la magnitud medida seleccionada para el canal de cálculo.

Parámetros\...\Modo de cálculo\+Límite sup.

- Seleccione Ningún valor límite si el canal de cálculo debe emitir todos los valores positivos sin límite superior.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Visualizar límite si el canal de cálculo debe emitir el valor límite al sobrepasar el valor límite superior.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Visualizar error si el canal de cálculo debe emitir un error (UNDEF) límite al sobrepasar el valor límite superior.
- · Pulse ENTER.

Parámetros\...\Modo de cálculo\-Límite sup.

- Seleccione Ningún valor límite si el canal de cálculo debe emitir todos los valores negativos sin limite superior.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Visualizar límite si el canal de cálculo debe emitir el valor límite al quedarse por debajo del valor límite superior.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Visualizar error si el canal de cálculo debe emitir un error (UNDEF) límite al quedarse por debajo del valor límite superior.
- Pulse ENTER.

Es posible definir 2 caudales de corte para cada canal de cálculo. Estos son introducidos con la unidad de medida de la magnitud medida seleccionada para el canal de cálculo.

Parámetros\...\Modo de cálculo\+Caudal de corte

- Introduzca un valor para el caudal del corte positivo.
- Pulse ENTER.

Todos los valores de cálculo positivos menores que el valor límite son puestos a cero.

Parámetros\...\Modo de cálculo\-Caudal de corte

- Introduzca un valor del caudal de corte negativo como valor absoluto.
- Pulse ENTER.

Todos los valores de cálculo negativos (como valor absoluto) menores que el valor límite son puestos a cero.

#### 13.3.8.3 Medición con los canales de cálculo

- Seleccione el menú Instalación.
- Pulse ENTER.

#### Instalación\Seleccionar canales

- Active los canales necesarios. Los canales de cálculo son activados o desactivados del mismo modo que un canal de medición.
- Pulse ENTER.

### ¡Aviso!

Si un canal de medición necesario para un canal de cálculo activado se encuentra desactivado, no se emite ningún valor para el canal de cálculo.

### 13.3.8.4 Diagnóstico avanzado

El diagnóstico avanzado sirve para la detección de errores en los diferentes canales de medición. Los valores del diagnóstico avanzado pueden ser emitidos a través de las salidas del transmisor o definidos como fuente del disparo de evento.

#### Asignación de una salida

- Seleccione el menú Salidas.
- Pulse FNTFR.

### Salidas\Corriente I1(-)

- Seleccione la salida que se debe asignar al canal de cálculo (aquí: Corriente I1 (-)).
- Pulse ENTER.

La lista de selección contiene todas las salidas disponibles en el transmisor.

Si la salida ya está asignada a un canal se visualiza de tal manera: Corriente I1 (Y).

### Salidas\Corriente I1\I1 Habilitar

- Seleccione Sí para cambiar la configuración de una salida ya asignada o para asignar una nueva salida.
- Seleccione No para borrar la asignación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

### Selección del canal de cálculo

### Salidas\Canal Y

- Seleccione el canal de cálculo (aquí: Canal Y).
- Pulse ENTER.

### Asignación de una magnitud de origen

Hay que asignarle a cada salida seleccionada una magnitud de origen.

### Salidas\Canal Y\...\Magnitud de origen

- Seleccione Diagnóstico ext. como magnitud de origen.
- Pulse ENTER.
- Seleccione una entrada de lista para la magnitud a emitir.
- Pulse ENTER.

13.3 Modos SuperUser y SuperUser avanzado

1ab. 13.5:	iviagnii	tua ae origer	Diagnostico	ext.

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Diagnóstico	Canales válidos	el porcentaje de los canales físicos que tienen un estado de medición válido
ext.	Δ(Velcidad del sonido)	diferencia de trayectoria de la velocidad del sonido
	Δ(Velocidad de flujo)	diferencia de trayectoria de la velocidad de flujo
	Δ(Amplificación)	diferencia de trayectoria de la amplificación de la señal
	Δ(Amplitud)	diferencia de trayectoria de la amplitud de la señal
	Δ(Calidad)	diferencia de trayectoria de la calidad de la señal
	Δ(SNR)	diferencia de trayectoria de la relación señal útil/señal parásita
	Δ(SCNR)	diferencia de trayectoria de la relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa
	Δ(VariAmp)	diferencia de trayectoria de la variación de la amplitud
	Δ(VariTime)	diferencia de trayectoria de la variación del tiempo de tránsito

La entrada de lista Canales válidos no aparece si una salida binaria ha sido seleccionada como salida.

El estado de una diferencia de trayectoria está bien si en por lo menos 2 canales de medición hay un valor de medición para el cálculo.

### Definición de un disparo de evento

### Funciones\Canal Y

- Seleccione en la menú Funciones un canal de cálculo para el cual se debe habilitar un disparo de evento (aquí: Canal Y).
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú Disparo de evento.
- Pulse ENTER.

### Funciones\Canal Y\Disparo de evento\Rx(-)

· Seleccione el disparo de evento.

Si el disparo de evento ya está habilitado se visualiza de la siguiente manera: R1 (+).


Funciones\Canal Y\Disparo de evento\Rx Habilitar

- Seleccione Sí para cambiar la configuración para un disparo de evento ya asignado o para asignar uno nuevo.
- Seleccione No para borrar la asignación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Funciones\Canal Y\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen

- Seleccione la magnitud de origen Diagnóstico ext.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista para la cual se debe definir una condición.
- Pulse ENTER.

### 14 Salidas



Si el transmisor está equipado con salidas, éstas deben ser configuradas. Para la configuración de la salida analógica, véase el párrafo 9.2.

El transmisor también puede ser equipado con salidas digitales. La salida digital contiene las siguientes funciones:

- salida binaria (salida de estados de conmutación)
- salida de impulso (salida integradora de conjuntos)
- salida de frecuencia (salida escalada por la magnitud de caudal)

La selección de esta función se define a través de selección de la magnitud medida.

Tab. 14.1: Salida a través de salidas digitales

	magnitud de origen	salida binaria		salida de pulso	salida de
		valor de estado	valor de evento		frecuencia
magnitudes	Vel. del sonido	х			х
medidas	Valores de caudal	х			х
	Totalizadores	х			х
	Pulso			x	
	Propiedades del fluido	х			х
	Valor diagnóst.				х
	Otros	х			х
eventos	Disparo de evento		x		

# 14.1 Configuración de una salida digital como salida binaria

Una salida binaria conmuta si se cumple una de las siguientes condición de conmutación:

- el valor de medición sobrepasa o queda por debajo de un valor límite
- el valor se encuentra dentro o fuera de un rango definido
- una medición no es posible
- un evento ocurre

### Habilitación de la salida

Si la salida debe ser usada, esta debe ser habilitada.

Salidas\Salida digital B1(-)

- Seleccione el elemento del menú Salidas\Salida digital B1 (-).
- · Pulse ENTER.

Si la salida ya está habilitada, esta es visualizada de la siguiente manera: Salida digital B1  $(\sqrt{})$ .

Salidas\Salida digital B1\B1 Habilitar

- Seleccione Sí para habilitar la salida o para cambiar los ajustes.
- Seleccione No para borrar la habilitación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse ENTER.

### Asignación de una salida

Salidas\Salida digital B1\B1 Habilitar\Selecc. punto medición

- Elegir el punto de medición.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición.

### Asignación de una magnitud de origen

Hay que asignarle a cada salida seleccionada una magnitud de origen.

Salidas\Magnitud de origen

Tab. 14.2: Salida de los valores de estado o de evento

	magnitud de origen	valor de estado	valor de evento
magnitudes medidas	Valores de caudal	Х	
	Propiedades del fluido	х	
	Otros	х	
	Vel. del sonido	х	
	Totalizadores	х	
eventos	Disparo de evento		х

- · Seleccione la magnitud de origen.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Estado.
- Pulse ENTER.

Si Disparo de evento ha sido seleccionado como magnitud de origen, aparece Estado de reposo como propiedad para la salida binaria.

### 14.1.1 Definición de la función de conmutación para el valor de estado/valor de evento

- Seleccione la función de conmutación para la salida de un valor de estado/evento
- Pulse ENTER.

Tab. 14.3: Selección de una función de conmutación

propiedad	función de conmutación	descripción
Estado OK (valor de estado)	Contacto NC	<ul><li>valor de medición válido: salida binaria cerrada</li><li>valor de medición inválido: salida binaria abierta</li></ul>
	Contacto NA	<ul><li>valor de medición válido: salida binaria abierta</li><li>valor de medición inválido: salida binaria cerrada</li></ul>
Estado de reposo (valor de evento)	Contacto NA	evento ocurre: salida binaria cerrada     evento aun no ha ocurrido: salida binaria abierta
	Contacto NC	evento ocurre: salida binaria abierta     evento aun no ha ocurrido: salida binaria cerrada

Si no se está midiendo, todas las salidas binarias están abiertas (sin corriente), independientemente de la función de conmutación ajustada.

#### Conexión de bornes

Salidas\Salida digital B1\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla 2 o 8 se visualizan informaciones adicionales.

• Pulse ENTER.

### Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

· Conecte un multímetro en la salida.

Salidas\...\B1 Probar señal

- Seleccione Sí para probar la salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

Tab. 14.4: Prueba de funcionamiento de la salida – señal

entrada de lista	descripción
Contacto NC	<ul> <li>La salida binaria está con corriente.</li> <li>El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.</li> </ul>
Contacto NA	<ul><li>La salida binaria está sin corriente.</li><li>El valor de medición debe ser de alta resistencia.</li></ul>

- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Probar rango medición

- Seleccione Sí para probar el estado de la señal de salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

Tab. 14.5: Prueba de funcionamiento de la salida - rango de medición

entrada de lista	función de conmutación	valor de prueba	descripción
Estado OK (valor de estado)	Contacto NC	Estado OK	La salida binaria está con corriente.     El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.
		Estado error	<ul><li>La salida binaria está sin corriente.</li><li>El valor de medición debe ser de alta resistencia.</li></ul>
	Contacto NA	Estado OK	<ul><li>La salida binaria está sin corriente.</li><li>El valor de medición debe ser de alta resistencia.</li></ul>
		Estado error	<ul><li>La salida binaria está con corriente.</li><li>El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.</li></ul>
Estado de reposo (valor de evento)	Contacto NC	Pasivo	La salida binaria está con corriente.     El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.
		Activo	La salida binaria está sin corriente.     El valor de medición debe ser de alta resistencia.
	Contacto NA	Pasivo	<ul><li>La salida binaria está sin corriente.</li><li>El valor de medición debe ser de alta resistencia.</li></ul>
		Activo	La salida binaria está con corriente.     El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.

- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

### 14.2 Configuración de una salida digital como salida de impulsos

Una salida de impulsos es una salida integradora, que emite un impulso si el volumen o la masa del fluido, que pasó por el punto de medición, alcanzó un valor determinado (valor de impulso).

La magnitud integrada es la magnitud medida seleccionada. Tan pronto el impulso haya sido emitido, vuelve a comenzar la integración. La salida digital debe ser configurada antes de activarla.

Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen

- Seleccione el elemento del menú Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen.
- Pulse ENTER.

### Asignación de una magnitud de origen

Salidas\Magnitud de origen\Pulso

- Seleccione Pulso como magnitud de origen.
- Pulse ENTER.

Salidas\Pulso\Pulso +V

- Seleccione una entrada de lista (aquí: Pulso +V).
- Pulse ENTER.

Tab. 14.6: Selección de la magnitud medida

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Pulso	Pulso  V	pulso sin tener el signo algebraico del caudal volumétrico en cuenta
	Pulso +V	pulso para valores de medición positivos del caudal volumétrico
	Pulso -V	pulso para valores de medición negativos del caudal volumétrico
	Pulso  m	pulso sin considerar el signo algebraico
	Pulso +m	pulso para valores de medición positivos del caudal másico
	Pulso -m	pulso para valores de medición negativos del caudal másico

### 14.2.1 Salida de pulsos a través de la definición del valor de pulso

Salidas\Salida de pulsos

- Seleccione la entrada de lista Valor del pulso.
- Pulse ENTER.

La salida de pulsos puede funcionar en 2 modos diferentes:

modo	descripción
Pulsos continuos	<ul> <li>salida de una serie de pulsos continua representando el comportamiento temporal de la magnitud del caudal correspondiente (caudal volumétrico, caudal másico) con totalización simultánea</li> <li>pausa de pulsos mínima = ancho de pulso a una frecuencia de pulso máxima (el ancho de pulso es constante)</li> </ul>
Pulsos a ráfagas	<ul> <li>salida de una serie de pulsos discontinua representando el comportamiento del totalizador</li> <li>varios pulsos pueden ocurrir en intervalos con distancias de pulsos equidistantes (pausa de pulso = ancho de pulso)</li> <li>sirve únicamente para la totalización</li> <li>frecuencia de pulso máxima (depende del ancho de pulso estando constante)</li> </ul>

- Seleccione una entrada de lista.
- Pulse ENTER.

Salidas\Valor del pulso

• Introduzca el valor de pulsos.

La unidad de medida es visualizada en correspondencia a la magnitud medida actual.

Si la magnitud medida contada alcanza el valor de pulso introducido, se emite un pulso.

• Pulse ENTER.

Salidas\Anchura del pulso

• Introduzca el ancho de pulso.

El rango del ancho de pulsos posibles depende de la especificación del equipo (p. ej. contador, PLC) que se debe conectar en la salida.

• Pulse ENTER.

### 14.2.2 Salida de pulsos a través de la definición de pulsos por unidad

Salidas\Salida de pulsos

- Seleccione la entrada de lista Pulsos por unidad.
- Pulse ENTER.

Salidas\Rango salida

- Seleccione una entrada de lista:
  - -0...1 kHz
  - -0...5 kHz
  - Otro rango
- Pulse ENTER.

 ${\sf Si}$  Otro rango ha sido seleccionado, introduzca un valor para {\sf Salida} MAX.

Salidas\Pulsos por unidad

- Introduzca la cantidad de pulsos por unidad.
- Pulse ENTER.

La unidad de medida es visualizada en correspondencia a la magnitud medida actual.

### 14.2.3 Opciones de salida

Salidas\Estado de reposo

• Seleccione el ajuste para el estado de reposo.

ajuste	descripción
Contacto NA	La salida de pulso está con corriente, cuando un pulso es enviado y sin corriente cuando ningún pulso es enviado (estado de reposo).
Contacto NC	La salida de pulso está sin corriente, cuando un pulso es enviado y con corriente cuando ningún pulso es enviado (estado de reposo).

Si no se está midiendo, todas las salidas de impulso están abiertas (sin corriente), independientemente de la función de conmutación ajustada.

### Conexión de bornes

Salidas\...\Info de la salida

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla 2 o 8 se visualizan informaciones adicionales.

• Pulse ENTER.

#### Prueba de funcionamiento de la salida

Salidas\...\B1 Probar señal

- Seleccione Sí para probar el estado de la señal de salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\B1 Ingresar valor prueba

- Seleccione una entrada de lista como valor de prueba.
- Pulse ENTER.

Tab. 14.7: Prueba de funcionamiento de la salida – señal

modo de salida	valor de prueba	descripción
Pulsos por unidad	El valor de prueba introducido debe encontrarse dentro del rango de salida.	Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.
Valor del pulso	Contacto NA	La salida de pulso está sin corriente.     El valor de medición debe ser de alta resistencia.
	Contacto NC	La salida de pulso está con corriente.     El valor de medición debe ser de bajo ohmiaje.

### 14.3 Configuración de una salida digital como salida de frecuencia

La salida de frecuencia envía una señal de forma rectangular con una frecuencia que es proporcional al valor de medición de la magnitud de origen.

Salidas\Salida digital B1\Magnitud de origen

- $\bullet \ \, \textbf{Seleccione el elemento del men\'u} \ \, \textbf{Salidas} \ \, \textbf{Salida digital B1} \\ \textbf{Magnitud de origen}.$
- Pulse ENTER.

### Asignación de una magnitud de origen

- Seleccione una de las siguientes magnitudes medidas:
  - Valores de caudal
- Totalizadores
- Propiedades del fluido
- Valor diagnóst.
- Otros
- Vel. del sonido

Salidas\Valores de caudal

- Seleccione una entrada de lista (aquí: Valores de caudal).
- Pulse ENTER.

Salidas\Caudal volumétrico

- Seleccione una entrada de lista (aquí: Caudal volumétrico).
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Valores.
- Pulse ENTER.

### Rango de salida

Salidas\...\Rango salida

- · Seleccione una entrada de lista.
  - 0...1 kHz
- -0...10 kHz
- Otro rango
- Pulse ENTER.

Si Otro rango ha sido seleccionado, introduzca los valores Salida MIN y Salida MAX.

#### Salida de error

```
Salidas\...\Valor de error
```

Se define un valor de error que se emite si la magnitud de origen no puede ser medida.

- Seleccione una entrada de lista para la transmisión de error.
- Pulse ENTER.

#### Rango de medición

El signo algebraico del valor de medición y el rango de medición son definidos.

Salidas\...\Valores medidos\Valor absoluto

- Seleccione Signo si el signo algebraico de los valores de medición debe ser considerado.
- Seleccione Valor absoluto si el signo algebraico de los valores de medición no debe ser considerado.

Salidas\...\Inicio rango med.

• Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Inicio rango med. es el valor asignado al valor Salida MIN del rango de salida.

Salidas\...\Fin rango medición

• Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Fin rango medición es el valor asignado al valor Salida MAX del rango de salida.

### Estado de reposo

El estado de la señal de salida que debe ser emitido si ningún valor de medición es medido.

- Seleccione una entrada de lista para el estado de reposo.
- Pulse ENTER.

# Conexión de bornes

```
Salidas\...\Info de la salida
```

Los bornes para la conexión de la salida son visualizados.

Al pulsar la tecla 2 o 8 se visualizan informaciones adicionales.

• Pulse ENTER.

#### Prueba de funcionamiento de la salida

Ahora, se puede verificar el funcionamiento de la salida.

• Conecte un instrumento de medición externo a los bornes de la salida instalada.

Salidas\...\Probar señal

- Seleccione Sí para probar la salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Salidas\...\Probar rango medición

- Seleccione Sí para probar la asignación del valor de medición a la señal de salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento de menú.
- Pulse ENTER.


Salidas\...\Ingresar valor prueba

- Introduzca un valor de prueba. Este debe encontrarse dentro del rango de salida.
- Pulse ENTER.

Si el instrumento de medición externo visualiza el valor introducido, entonces la salida funciona.

- Seleccione Repetir para repetir la prueba y Terminar para terminarlo.
- Pulse ENTER.

### 15 Entradas



## 15.1 Configuración de las entradas

Si el transmisor está equipado con entradas, éstas deben ser configuradas.

- Seleccione el elemento del menú Entradas\Configurar entradas.
- Pulse ENTER.

Entradas\Configurar entradas

- · Seleccione la entrada a configurar.
- Pulse ENTER.

La lista de selección contiene todas las entradas disponibles.

```
- Corriente Ix (-)
- Temperatura Tx (-)
```

Si la entrada ya está configurada se visualiza de la siguiente manera: Corriente I1 (✓).

### Habilitación de una entrada

Si la entrada debe ser usada, esta debe ser habilitada (aquí: Corriente I1).

Entradas\Configurar entradas\Corriente I1\I1 Habilitar

- Seleccione Sí para habilitar una entrada de nuevo o para cambiar los ajustes de una entrada ya configurada.
- ullet Seleccione No para bloquear una entrada ya configurada y regresar al elemento del menú anterior.
- Pulse ENTER.

### 15.1.1 Entradas de corriente

Al configurar las entradas de corriente se selecciona la magnitud de origen y se determina el rango de entrada y de medición.

### Selección de la magnitud de origen

Entradas\...\Magnitud de origen

• Seleccione la magnitud de origen.

### Rango de entrada

Entradas\...\Rango entrada

- Seleccione una entrada de lista:
  - 0...20 mA
  - 4...20 mA
  - Otro rango
- Pulse ENTER.

Si Otro rango ha sido seleccionado, introduzca los valores Entrada MIN y Entrada MAX.

#### Rango de medición

Entradas\...\Inicio rango med.

• Introduzca el valor de medición más bajo esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Inicio rango med. es el valor de medición asignado al valor límite inferior del rango de entrada (Entrada MIN).

• Introduzca el valor de medición más alto esperado. La unidad de medida de la magnitud de origen es visualizada.

El Fin rango medición es el valor de medición asignado al valor límite superior del rango de entrada (Entrada MAX).

#### Entrada de un valor de error

Entradas\...\Valor de error

Es posible definir un valor de error que se emite si la magnitud de origen no está disponible.

- Seleccione Sí para definir un valor de error.
- Pulse ENTER.
- · Introduzca el valor de error.
- Pulse ENTER.

### 15.1.2 Entradas de temperatura

Al configurar una entrada de temperatura se selecciona un sensor de temperatura.

#### Selección del sensor de temperatura

Entradas\Configurar entradas\Temperatura Tx\Pt100/Pt1000

- Seleccione el sensor de temperatura:
  - Pt100
- Pt1000

#### Activación de la corrección de temperatura

Una corrección de la temperatura (offset) puede ser definida para cada entrada de temperatura. Esta función es activada en el elemento del menú Otros\Dialogos/menús.

Otros\Dialogos/menús\Tx Offset temperatura

- Seleccione el elemento del menú Otros\Dialogos/menús.
- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Tx Offset temperatura.
- Seleccione Sí para activar la corrección de temperatura o No para desactivarla.
- · Pulse ENTER.

#### ¡Aviso!

El valor de corrección introducido para cada entrada de temperatura se guarda y se visualiza a volver a activar la corrección de temperatura.

El valor de corrección se suma automáticamente a la temperatura medida. Se usa p. ej. si las curvas características de ambos sensores de temperatura divergen considerablemente o si existe un gradiente de temperatura conocido y constante entre la temperatura medida y la temperatura real.

# Entrada de la corrección de temperatura

Entradas\Offset temperatura

- Seleccione Sí para introducir un offset para la entrada de temperatura.
- Pulse ENTER.
- Introduzca el offset para la entrada de temperatura.
- Pulse ENTER.

#### 15.1.3 Definición de la condición de conmutación

Para disparar una función por control remoto, se debe definir una condición de conmutación.

Entradas\...\Valor de disparo

- Seleccione Sí para definir una condición de conmutación. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\Función

- Seleccione una entrada de lista:
- MAX (x>limite): la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición sobrepasa el valor límite
- MIN (x<liimite): la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición queda por debajo del valor límite
- ERR (x=fallo): la condición de conmutación es cumplida si no se puede llevar a cabo una medición
- En el rango: la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición se encuentra dentro del rango definido: la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición se encuentra dentro del rango definido
- Fuera del rango: la condición de conmutación es cumplida si el valor de medición se encuentra fuera del rango definido
- Pulse ENTER.

Entradas\...\Valor de disparo

- Introduzca el valor límite para la condición de conmutación.
- Pulse ENTER.

 $\textbf{Esta visualizaci\'on \'unicamente aparece si \texttt{MAX} \quad (\texttt{x>l\'imite}) \ \textbf{o} \ \texttt{MIN} \quad (\texttt{x<l\'imite}) \ \textbf{ha sido seleccionado}.$ 

Entradas\...\Histéresis

Para evitar una conmutación continua del disparo de evento se puede definir una histéresis.

El disparo de evento se activa si el valor de medición sobrepasa el valor límite superior y se desactiva si se queda por debajo del valor límite inferior.

· Introduzca un valor para la histéresis.

Si 0 ha sido introducido, se trabaja sin histéresis.

Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si MAX (x>límite) o MIN (x<límite) ha sido seleccionado.

Entradas\...\Medio del rango

- · Introduzca el medio del rango de conmutación.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si se seleccionó En el rango o Fuera del rango.

Entradas\...\Ancho de rango

- Introduzca el ancho del rango de conmutación.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si se seleccionó En el rango o Fuera del rango.

Entradas\...\Retardo de tiempo

- Introduzca un intervalo de tiempo después del cual se debe conmutar el disparo de evento.
- Pulse ENTER.

### 15.1.4 Conexión de bornes

Entradas\...\Info entrada

Los bornes para la conexión de la entrada se visualizan.

Al pulsar la tecla 2 o 8 se visualizan informaciones adicionales.

• Pulse ENTER.

#### 15.1.5 Prueba de funcionamiento de la entrada

La función de la entrada puede ser verificada.

### Entrada analógica

• Conecte una fuente de señal a la entrada.

Entradas\...\I1 Probar señal

- Seleccione Sí para probar la señal de entrada. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- · Pulse ENTER.

Entradas\...\I1 Probar señal\Corriente

- Si el transmisor visualiza un valor (aquí: Corriente), la entrada entonces funciona.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\I1 Probar rango medición

- Seleccione Sí para probar la asignación del valor de medición a la señal de salida. Seleccione No para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.

Entradas\...\Il Probar rango medición\Corriente

- Si el transmisor visualiza un valor (aquí: Corriente), la entrada entonces funciona.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Repetir para repetir la prueba, Terminar para visualizar el siguiente elemento del menú.
- Pulse ENTER.
- Pulse la tecla para regresar al menú principal.


### 15.2 Asignación de una entrada

- Seleccione el elemento del menú Entradas\Asignar entradas.
- Pulse ENTER.

Entradas\Asignar entradas

- Seleccione una magnitud medida de la lista de selección.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada vía la cual debe introducirse la magnitud medida. Únicamente entradas configuradas son visualizadas en la lista de selección.
- Seleccione la entrada de lista Sin asignación si la magnitud medida no se debe de asignar a ninguna entrada.
- Pulse ENTER.

### 16 Memoria de valores de medición



El transmisor dispone de una memoria de valores de medición en donde los datos obtenidos son guardados durante la medición.

### ¡Aviso!

La memoria de valores de medición tiene que estar configurada para poder guardar datos de medición.

Los siguientes datos son guardados:

- fecha
- hora
- número del punto de medición
- · parámetro de la tubería
- · parámetros del fluido
- · datos de transductores
- · magnitud medida
- unidad de medida
- · valores de medición

Los valores de medición emitidos a través de las salidas son igualmente guardados en la memoria de valores de medición.

Si los valores de impulso son emitidos a través de una salida, la magnitud de caudal correspondiente y el valor del totalizador son guardados en la memoria de valores de medición. En caso de valores de impulso absolutos, ambos valores de los totalizadores son guardados.

### 16.1 Configuración de la memoria de valores de medición

### Habilitar la memoria de valores de medición

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Habilitar memoria

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para habilitar la memoria de valores de medición.
- Pulse ENTER.

#### Hora de inicio

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Arrancar almacenam.

Si es necesario de sincronizar el almacenamiento de los valores de medición con varios transmisores, es posible definir un momento de inicio.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Arrancar almacenam. es visualizado.
- Seleccione el momento en el cual se debe arrancar el almacenamiento.
- Pulse ENTER.

visualización	descripción
De inmediato	El almacenamiento comienza de inmediato.
5 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 5 minutos completos.
10 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 10 minutos completos.
15 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 15 minutos completos.
30 min. completos	El almacenamiento comienza a los siguientes 30 minutos completos.
Hora completa	El almacenamiento comienza a los siguientes 60 minutos completos.
Basado en un evento	El almacenamiento empieza después de haberse ocurrido un evento definido.

### **Ejemplo**

hora actual: 9:06 am


ajuste: 10 min. completos

El almacenamiento arranca a las 9:10 am.

### ¡Aviso!

Hay que asegurarse de que la hora de todos los transmisores estén sincronizados.

### Hora de inicio basada en un evento



Almacenamiento\Memoria val. medión\
Configuración\Arrancar almacenam.\
Basado en un evento

Si el almacenamiento de los valores de medición debe iniciar en un evento específico, seleccione la entrada de lista Basado en un evento como tiempo de inicio.

El evento es señalado a través de una entrada o disparo de evento. En la lista de selección todas las entradas y disparos de evento configurados son visualizados.

- Seleccione la entrada o el disparo de evento a través de la cual/del cual se debe señalar el evento.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Arrancar almacenam.\Basado en un evento\Almac. sin disparo

La frecuencia de almacenamiento indica cuantas veces los valores de medición son transmitidos o guardados.

- Seleccione en la lista de selección una frecuencia de almacenamiento con la cual los valores de medición deben ser guardar en caso de que el evento no ocurra.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Apagado si no se deben guardar los valores de medición mientras no ocurre el evento.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Arrancar almacenam.\Basado en un evento\Frec. almac., disparo

- Seleccione en la lista de selección una frecuencia de almacenamiento con la cual los valores de medición deben ser guardar en caso de que el evento ocurra.
- Pulse ENTER.

- · Introduzca el intervalo de tiempo en el cual los valores de medición deben ser guardados antes de que el evento ocurra.
- Pulse ENTER.

- Introduzca el intervalo de tiempo en el cual los valores de medición deben ser guardados si el evento ya no está activado.
- Pulse ENTER.

#### Frecuencia de almacenamiento

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Frec. almacenam.

La frecuencia de almacenamiento de datos es el intervalo con el cual los valores de medición son transmitidos o guardados. En caso de que se haya definido un inicio de almacenamiento de los valores de medición, se debe introducir una frecuencia de almacenamiento.

- $\bullet \ \, \textbf{Seleccione el elemento del men\'u} \ \, \textbf{Almacenamiento} \\ \ \, \textbf{Memoria val. medi\'on} \\ \ \, \textbf{Configuraci\'on}.$
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Frec. almacenam. es visualizado.
- Seleccione en la lista de selección una cuota de almacenamiento.
- Pulse ENTER.
- Si Personalizado ha sido seleccionado se debe introducir una frecuencia de almacenamiento.
- Pulse ENTER.

### Frecuencia de almacenamiento de datos

Es la frecuencia de almacenamiento de los valores de medición en el modo FastFood.

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Frecuencia FastFood

Esta visualización únicamente aparece si el modo FastFood ha sido activado en el elemento del menú Otros\
Medición\Modos de medición.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Frecuencia FastFood es visualizado.
- Seleccione Auto si la frecuencia de almacenamiento de datos debe corresponder al valor de la frecuencia de medición FastFood.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Personalizado para definir un valor para la frecuencia de almacenamiento de datos.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un valor.
- Pulse ENTER.

#### **Buffer circular**

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Buffer circular

La memoria de valores de medición puede ser configurada como memoria linear o como buffer circular. Si el buffer circular está desactivado y la memoria de valores de medición está llena, el almacenamiento de los valores de medición es terminado. El almacenamiento puede ser seguido, si la memoria de valores de medición ha sido borrada anteriormente. Si el buffer circular está activado y la memoria de valores de medición está llena, los valores de medición más antiguos de la serie de valores de medición son sobreescritos. En el modo del buffer circular y durante la medición se visualiza la capacidad de la memoria de valores de medición, p. ej.:

La visualización Log : 1d 6h 57m es visualizada, si los valores de medición no han sido sobreescritos.

La visualización Log | ← | : 1d 6h 57m es visualizada, si los valores de medición antiguos han sido sobreescritos.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Buffer circular es visualizado.
- Seleccione Encendido para activar el buffer circular.
- Pulse FNTFR.

Si el buffer circular está desactivado y la memoria de valores de medición está llena, el almacenamiento de los valores de medición es terminado.

- Seleccione Apagado para desactivar el buffer circular.
- Pulse ENTER.

#### Modo de almacenamiento

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Modo almacenamiento

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento \Memoria val. medión \Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Modo almacenamiento es visualizado.
- · Pulse ENTER.
- Seleccione Valor actual para guardar el valor de medición actual.
- Seleccione Media para guardar la media de todos los valores de medición no atenuados de un intervalo de almacenamiento.

#### ¡Aviso!

El modo de almacenamiento no tiene efecto en las salidas.

### ¡Aviso!

Modo almacenamiento = Media

La media de la magnitud medida se calcula así como la media de otras magnitudes, p. ej. las temperaturas medidas. Si la frecuencia de almacenamiento de < 5 s ha sido seleccionada, Valor actual es usada.

Si no fue posible calcular ninguna media para el intervalo de almacenamiento completo, el valor es marcado como inválido.

### Otros parámetros para el almacenamiento

Para los siguientes parámetros es posible definir si estos son guardados junto con los valores de medición.

Tab. 16.1: Parámetros para el almacenamiento

visualización	descripción de los parámetros
Guardar valores	valores de los totalizadores
Guardar diagnóstico	valores de diagnóstico
Guardar temp. transd.	temperatura del transductor

• Seleccione Sí para guardar el valor. Seleccione No para no guardar el valor.

### 16.2 Borrado de la memoria de valores de medición

Almacenamiento\Memoria val. medión\Borrar valor. medión

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento Memoria val. medión Borrar valor. medión.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para borrar los valores de medición.
- Pulse ENTER.

### 16.3 Informaciones referentes a la memoria de valores de medición

Almacenamiento\Memoria val. medión\Info memoria valores

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento \Memoria val. medión \Info memoria valores.
- Pulse ENTER.

Las siguientes informaciones acerca del transmisor son visualizadas:

visualización	descripción
Activado	la memoria de valores de medición está activada/desactivada  Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada y la memoria de valores de medición está activada.
Llena (fecha)	memoria de valores de medición está llena (fecha)  Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada y ningún buffer circular está activado.
Memoria llena el	memoria de valores de medición está llena (tiempo)  Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada, ningún buffer circular está activado y la memoria de valores de medición aun no está llena.
Desbordamiento (fecha)	valores de medición antiguos son sobrescritos (fecha)  Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada, el buffer circular está activado y la memoria de valores de medición aun no está llena.
Capacidad (tiempo)	capacidad de la memoria de valores de medición (en tiempo)  Esta visualización únicamente aparece si la medición ha sido arrancada y el buffer circular está activado.
Buffer circular	el buffer circular está activado/desactivado
Series val. med.	cantidad de las series de valores de medición guardadas

### 17 Transmisión de datos

Los datos se transmitan a través de la interfaz de servicio (USB) o de proceso (opción) del transmisor.

### 17.1 Interfaz de servicio

Las interfaces de servicio (USB, LAN) pueden ser usadas para la transmisión de datos del transmisor a una computadora con la ayuda del programa FluxDiagReader.

Con el programa FluxDiagReader es posible realizar las siguientes tareas:

- leer y guardar valores de medición, ajustes de la configuración y snaps
- · visualizar gráficamente los valores de medición
- · exportar datos en formato csv

Para el uso del programa FluxDiagReader, véase la función de soporte en este programa.

### 17.1.1 Interfaz LAN

Para el uso de la interfaz LAN es necesario adaptar los parámetros de red. El transmisor soporta el protocolo de internet versión 4 y 6.

### Comunicación\Red

- Seleccione la entrada de lista Red en el elemento del menú Comunicación.
- Pulse ENTER.

### 17.1.1.1 Protocolo de Internet versión 6 (IPv6)

El transmisor utiliza la configuración automática de direcciones (SLAAC) para generar 2 direcciones IPv6 individuales a través de las cuales puede ser localizado en la red.

- dirección de enlace-local con el prefijo "FE80::/64"
  - Con esta dirección, sólo se puede acceder al transmisor dentro de su propio segmento de red.
- dirección global
  - Con esta dirección, se puede acceder al transmisor en todo el mundo.
- Seleccione IPv6 para visualizar las direcciones IPv6.
- Pulse ENTER.

Las direcciones IPv6 son visualizadas.

### 17.1.1.2 Protocolo de Internet versión 4 (IPv4)

- Seleccione la entrada de lista IPv4 para ajustar los parámetros de la red IPv4.
- Pulse ENTER.

### Entrada manual

• Seleccione Manualmente para introducir los parámetros de red (dirección IP, máscara subred y pasarela estándar).

### ¡Aviso!

Los parámetros de red introducidos tienen que coincidir con los de la LAN.

### Preajustes en el transmisor:

- dirección IP: 192.168.0.70

máscara de subred: 255.255.255.0pasarela estándar: 192.168.0.1

FLUXUS G731

### Direccionamiento automático con DHCP

• Seleccione Auto para determinar automáticamente los parámetros de red (dirección IP, máscara subred y pasarela estándar) a través del servidor DHCP.

### ¡Aviso!

Los parámetros de red únicamente pueden ser determinados si la LAN soporta DHCP.

- Seleccione el elemento del menú Comunicación\Red\IPv4\Mostrar autoconfig. para visualizar los parámetros de red que han sido determinados automáticamente.
- Pulse ENTER.

### ¡Aviso!

Para la transmisión de datos de la computadora al transmisor se debe usa el programa FluxDiag.

### 17.2 Interfaz de proceso

El transmisor puede ser equipado con una interfaz de proceso (p. ej. Profibus, Modbus). Para la conexión de la interfaz de proceso en el transmisor, véase el suplemento a la instrucción de empleo.

18.1 Totalizadores

### 18 Funciones avanzadas

## 18.1 Totalizadores

Es posible determinar el volumen total o la cantidad total del fluido en un punto de medición.

Existen 2 totalizadores, uno para la dirección positiva del flujo y el otro para la dirección negativa del flujo. La unidad de medida utilizada para la totalización corresponde a la unidad de volumen o masa que ha sido elegido para la magnitud medida.

Los valores de los totalizadores se pueden visualizar en la línea de estado durante la medición.

Tab. 18.1: Función de las teclas

visualización del totalizador	pulse la tecla 🔞 durante la medición
congelar del totalizador visualizado	pulse la tecla 📵 por lo menos 2 s durante la medición
visualización del totalizador para la dirección del flujo positiva	pulse la tecla 6 durante la medición
visualización del totalizador para la dirección del flujo negativa	pulse la tecla 4 durante la medición
restablecimiento a cero de los totalizadores	pulse la tecla 2 3 veces durante la medición. la totalización vuelve a empezar después de pulsar la tecla 8
	pulse la tecla 8 3 veces durante la medición. la totalización enseguida vuelve a continuar y es visualizada

### ¡Aviso!

Si Parám. basad. en canal ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición, la pulsación de una tecla únicamente afecta los totalizadores del canal de medición cuyos valores de medición están visualizados en este mismo momento.

### 18.1.1 Cantidad de decimales

Los valores de los totalizadores pueden ser visualizados con un total de hasta 11 dígitos, p. ej. 74890046.03. Es posible definir la cantidad de decimales (máx. 4).

Almacenamiento\Totalizadores

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Automático para que se ajusten los decimales dinámicamente.
- Pulse ENTER.

Valores pequeños de los totalizadores son visualizados con 3 decimales. Con valores más grandes se reduce la cantidad de los decimales

valor máx.	visualización	
< 10 <sup>6</sup>	±0.000	 ±999999.999
< 10 <sup>7</sup>	±1000000.00	 ±9999999.99
< 10 <sup>8</sup>	±10000000.0	 ±99999999999
< 10 <sup>10</sup>	±1000000000	 ±999999999

- · Seleccione la cantidad de decimales.
- Pulse ENTER.

La cantidad de decimales es constante. El valor máx. de los totalizadores es reducido con la cantidad de decimales.

decimales	valor máx.	visualización máx.
0	< 10 <sup>10</sup>	±999999999
1	< 10 <sup>8</sup>	±99999999.9
2	< 10 <sup>7</sup>	±9999999.99
3	< 10 <sup>6</sup>	±999999.999
4	< 10 <sup>5</sup>	±99999.9999

### ¡Aviso!

La cantidad de decimales definida aquí y el valor máx. de los totalizadores únicamente tienen efecto en la visualización.

### 18.1.2 Detección de fallos de medición largos

Si durante un intervalo de tiempo largo no se pueden obtener valores de medición válidos, los valores de los totalizadores se mantienen inalterados. Detrás de este valor aparece un signo de interrogación.

Es posible definir el intervalo de tiempo.

Almacenamiento\Totalizadores\Retardo error totaliz.

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Retardo error totaliz. es visualizado.
- Seleccione Preajuste si no se deben hacer ningunas entradas personalizadas y se debe usar el valor preajustado de 30 s.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Personalizado para definir un intervalo de tiempo.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un intervalo de tiempo.
- Pulse ENTER.

### 18.1.3 Desbordamiento de los totalizadores

El comportamiento de los totalizadores en caso de desbordamiento puede ser ajustado:

### Sin desbordamiento

- El valor del totalizador asciende hasta el límite interno de 10<sup>38</sup>.
- En caso necesario, los valores son visualizados en notación exponencial (±1.00000E10). El totalizador únicamente puede ser restablecido a cero manualmente.

### Con desbordamiento

El totalizador es restablecido automáticamente a cero al llegar a ±9999999999.

Almacenamiento\Totalizadores\Comport. desborde

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Comport. desborde es visualizado.
- Seleccione S1 para trabajar con desbordamiento. Seleccione No para trabajar sin desbordamiento.
- Pulse ENTER.

Independientemente de la configuración, los totalizadores pueden ser restablecidos a cero manualmente.

### ¡Aviso!

El desbordamiento del totalizador afecta todos los canales de salida, p. ej. la memoria de valores y la transmisión en línea

La suma de ambos totalizadores (total del caudal  $\Sigma Q$ ) emitida ya no es válida después del primer desbordamiento de uno de los totalizadores.

### 18.1.4 Comportamiento del totalizador después de detener la medición

El comportamiento después de detener la medición o después de un reset del transmisor puede ser definido.

Almacenamiento\Totalizadores\Mantener valores

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Mantener valores es visualizado.
- Seleccione Sí si los valores de los totalizadores deben ser guardados y usados para la siguiente medición.
- Seleccione No si los totalizadores deben ser restablecido a cero.
- Pulse ENTER.

#### 18.1.5 Suma de los totalizadores

La suma de los totalizadores de ambas direcciones de flujo se puede visualizar en la línea superior durante la medición.

Almacenamiento\Totalizadores\Visualizar ΣQ

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Totalizadores.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Visualizar DQ es visualizado.
- Seleccione Sí para visualizar la suma de los totalizadores. Seleccione No para no visualizarla.
- Pulse ENTER.

### 18.1.6 Almacenamiento de los totalizadores

Los valores de los totalizadores pueden ser guardados.

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Guardar valores es visualizado.
- Seleccione Sí.
- Pulse ENTER.

#### 18.2 Modo FastFood

El modo FastFood permite la medición de caudales que cambian rápidamente. En el modo FastFood, la adaptación continua a condiciones de medición cambiantes es realizada únicamente parcialmente.

- · Los valores de medición son guardados juntos con la frecuencia de almacenamiento de datos del modo FastFood.
- El modo FastFood debe estar habilitado y activado.
- Las salidas pueden ser usadas sin modificación alguna. Estas son actualizadas de manera sincrónica con la frecuencia de medición en el modo FastFood, independientemente de la frecuencia de almacenamiento de datos.

Si 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición en el menú Parámetros, hay que observar los siguientes puntos:

- Un cambio del canal de medición no es posible. La medición es ejecutada en un solo canal de medición. En los otros canales de medición no es posible ejecutar una medición mientras esté activado el modo FastFood.
- Las salidas pueden ser usadas inalteradas para el canal de medición activado en el modo FastFood. Estas son actualizadas de manera sincrónica con la frecuencia de medición en el modo FastFood, independientemente de la frecuencia de almacenamiento de datos.
- Las salidas para los demás canales de medición (en mediciones con diferentes canales) emiten un valor de error. Esta función no está disponible si el promedio de los canales sincronizados está activado en el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición\Promedio canal síncron.

#### 18.2.1 Habilitación/bloqueo del modo FastFood

Otros\Medición\Modos de medición\Habilitar FastFood

- Seleccione el elemento del menú Otros\Medición\Modos de medición.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Habilitar FastFood es visualizado.
- Seleccione Encendido para habilitar el modo FastFood. Seleccione Apagado para bloquearlo.

Si Encendido ha sido seleccionado, aparece el elemento del menú Frecuencia medición FastFood. La frecuencia de medición FastFood indica el intervalo en el cual los valores de medición son transmitidos a las salidas de proceso.

- Seleccione Preajuste si no se debe llevar a cabo ninguna entrada personalizada (preajuste: 50 ms).
- Seleccione Personalizado para introducir un valor para la frecuencia de medición FastFood.
- Introduzca un valor en el intervalo de 20...200 ms.
- Pulse ENTER.

#### 18.2.2 Frecuencia de almacenamiento de datos

La frecuencia de almacenamiento de datos para el modo FastFood es introducida en la configuración de la memoria de valores de datos en el elemento del menú Frecuencia FastFood.

Almacenamiento\Memoria val. medión\Configuración\Frecuencia FastFood

- $\bullet \ \, \textbf{Seleccione el elemento del men\'u} \ \, \texttt{Almacenamiento} \\ \land \ \, \texttt{Memoria val. medi\'on} \\ \land \ \, \texttt{Configuraci\'on}.$
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Frecuencia FastFood es visualizado.
- Seleccione Auto si la frecuencia de almacenamiento de datos debe corresponder al valor de la frecuencia de medición FastFood.
- Pulse FNTFR
- Seleccione Personalizado para definir un valor para la frecuencia de almacenamiento de datos.
- Pulse ENTER.
- · Introduzca un valor.
- Pulse ENTER.

#### Activación/desactivación del modo FastFood 18 2 3

Si el modo FastFood está habilitado y una medición has sido arrancada, el modo de medición normal sigue ejecutándose.

• Pulse la tecla 🕠 para activar el modo FastFood. En la línea superior aparece el símbolo para el modo FastFood 🔀



• Pulse la tecla o para desactivar el modo FastFood.

El modo FastFood puede ser activado/desactivado a través de la función remota.

#### 18.3 Diagnóstico con ayuda de la función snap

#### 18.3.1 Configuración

Mediante la función snap es posible guardar parámetros de medición que pueden resultar importantes para la evaluación de resultados de medición o para el diagnóstico. Con el fin de usar la función snap esta debe ser configurada.

Almacenamiento\Snap\Configuración

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Snap\Configuración.
- Pulse ENTER.

Almacenamiento\Snap\Configuración\Buf. circ. snap

• Seleccione Sí para activar el buffer circular snap.

Si el buffer circular está activado, al llegar al snap número 101 se sobreescriben los snaps más antiguos. Si el buffer circular snap está desactivado se pueden guardar un máximo de 100 snaps.

Pulse ENTER.

Almacenamiento\Snap\Configuración\Snap automático

• Seleccione Sí para activar el auto snap.

Si auto snap está activado se guarda automáticamente un snap en caso de un fallo en la medición.

• Pulse ENTER.

Almacenamiento\Snap\Configuración\Snap en R1

- Seleccione Sí si un evento que debe dispara un snap ha sido parametrizado para el disparo de evento R1.
- Pulse ENTER.

### 18.3.2 Tomar un snap

Medición\Ejecutar comando\Generar un snap

- Pulse C y manténgala pulsada hasta que aparezca el elemento del menú Ejecutar comando durante la medición.
- Seleccione la entrada de lista Generar un snap.
- Pulse ENTER.

Un snap ha sido tomado.

Si la medición es ejecutada en varios canales de medición, los snaps son tomados en cada uno de ellos.

### 18.3.3 Informaciones acerca de snaps

Almacenamiento\Snap\Info snap

- Seleccione el elemento del menú  $\mbox{Almacenamiento}\mbox{Snap}\mbox{Info}$  snap.
- Pulse ENTER.

La siguiente información es visualizada:

visualización	descripción
Snaps guardados	cantidad de los snaps guardados
Snaps libres	cantidad de los snaps que aún se pueden guardar
Buffer circular	buffer circular snap activado

## 18.3.4 Eliminación de snaps

Almacenamiento\Snap\Borrar snaps

- $\bullet \ \, \textbf{Seleccione el elemento del men\'u} \ \, \texttt{Almacenamiento} \\ \texttt{Snap} \\ \texttt{Borrar snaps}.$
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí o No.
- Pulse ENTER.

### 18.4 Modificación del límite para el diámetro interior de la tubería

Es posible cambiar el valor límite inferior del diámetro interior de la tubería para un tipo de transductor dado.

Otros\Diámetro tubería MIN

- Seleccione el elemento del menú Otros\Diámetro tubería MIN.
- Pulse ENTER.

Es posible definir un diámetro de la tubería mín. para todas la frecuencias de transductor relevantes.

- Seleccione Preajuste si no se deben llevar a cabo ningunas entradas personalizadas y si se deben usar los valores preajustados.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Personalizado para definir un diámetro de la tubería mín.
- Pulse ENTER.
- · Introduzca el diámetro de la tubería en mm.
- Pulse ENTER.

#### ¡Aviso!

La medición puede resultar ser imposible al usar un transductor por debajo de su diámetro interior de la tubería recomendado.

#### 18.5 Funciones remotas

Las funciones remotas pueden ser activadas a través de entradas analógicas disparables o disparos de evento.

Con el fin de definir una función remota para una entrada, este debe ser habilitado en el elemento del menú Entradas.

Con el fin de definir un disparo de evento para una entrada, este debe ser habilitado en el elemento del menú Funciones\Disparo de evento.

Es posible activar una o varias de las siguientes funciones remotas:

- · resetear los valores de medición
- · resetear los totalizadores
- · detener los totalizadores
- activar del modo FastFood

### Entradas disparables y disparos de evento

La función remota se activa si la condición de conmutación es cumplida. La función remota es restablecida tan pronto la condición de conmutación ya no se está cumpliendo.

#### 18.5.1 Configuración de la función remota

Funciones\Funciones remotas

- Seleccione el elemento del menú Funciones \Funciones remotas.
- Pulse ENTER.

La lista de selección de las funciones permite una vista si y con cual entrada o disparo de evento está asignada una función.

- · Seleccione una entrada de lista:
  - Resetear valor medición (-)
  - Resetear totalizadores (-)
  - Detener totaliz. (-)
- Activar FastF (-)
- Pulse la tecla para regresar al elemento del menú anterior.

#### Restablecimiento de los valores de medición

- Seleccione la entrada de lista Resetear valor medición.
- Pulse FNTFR

La transmisión de valores de medición simula una aplicación de reposo durante la duración de la señal. La velocidad de flujo real medida es ignorada y el valor de medición es restablecido a cero. Todos los valores de la magnitud medida derivada de la velocidad de flujo resultan ser cero.

El transmisor sigue ejecutando la medición tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo.

- Seleccione la entrada o el disparo de evento a través de la cual/del cual se debe activar la función remota.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sin asignación para desactivar la función remota.
- Pulse FNTFR.

### Restablecimiento de los totalizadores

- Seleccione la entrada de lista Resetear totalizadores.
- Pulse ENTER.

Los valores de los totalizadores son restablecidos a cero. Los totalizadores son desactivados mientras dura la señal.

La totalización empieza de nuevo con cero tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo.

Si los totalizadores son reseteados a cero con la función remota, una H es visualizada a lado del valor de medición durante la medición.

- Seleccione la entrada o el disparo de evento a través de la cual/del cual se debe activar la función remota.
- Pulse FNTFR
- Seleccione Sin asignación para desactivar la función remota.
- Pulse ENTER.

#### Detención de los totalizadores

- Seleccione la entrada de lista Detener totaliz.
- Pulse ENTER.

Los totalizadores son detenidos mientras dura la señal.

La totalización sigue con el último valor del totalizador registrado tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo más.

- · Seleccione la entrada o el disparo de evento a través de la cual/del cual se debe activar la función remota.
- Pulse ENTER
- Seleccione Sin asignación para desactivar la función remota.
- Pulse ENTER.

### Activación del modo FastFood


- Seleccione la entrada de lista Activar FastF.
- Pulse ENTER.

El modo FastFood es activado mientras dura la señal. Es desactivado tan pronto la condición para la función remota ya no se está cumpliendo.

Esta entrada de lista únicamente aparece si el modo FastFood está habilitado en el elemento del menú  $otros \ Medición \ Modos de medición \ FastFood y 1 punto medición (A) o 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición.$ 

- · Seleccione la entrada o el disparo de evento a través de la cual/del cual se debe activar la función remota.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sin asignación para desactivar la función remota.
- Pulse ENTER.

# 18.6 Disparo de evento



Se pueden activar máx. 4 disparos de evento independientes R1, R2, R3, R4.

Los disparos de evento se usan p. ej. para:

- emitir informaciones sobre la medición ejecutándose
- disparar funciones remotas especiales
- arrancar y apagar bombas o motores

Funciones\Disparo de evento

- Seleccione el elemento del menú Funciones \Disparo de evento.
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx(-)

- Seleccione un disparo de evento.
- Pulse ENTER.

Si el disparo de evento ya está habilitado se visualiza de la siguiente manera:  $\mathbb{R}\mathbb{X}\left(\sqrt{\phantom{a}}\right)$ .

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar

- Seleccione Sí para cambiar la configuración para un disparo de evento ya asignado o para asignar uno nuevo.
- Seleccione No para borrar la asignación y para regresar al elemento del menú.
- Pulse FNTFR.

 $\verb|Funciones| \verb|Disparo| de evento| \verb|Rx| Habilitar| \verb|Magnitud| de origen|$ 

• Seleccione la magnitud de origen (magnitud medida) para cual se ha definido una condición.

Tab. 18.2: Magnitudes de origen

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Valores de caudal	Velocidad de flujo	velocidad de flujo
	Caudal vol. func.	caudal volumétrico de servicio
	Caudal vol. norm.	caudal volumétrico normal
	Caudal másico	caudal másico
	Caudal de energia de gas <sup>(1)</sup>	caudal de energía de gas

<sup>(1)</sup> únicamente si Calcular HHV está activado y un conjunto de datos del fluido DGM ha sido seleccionado en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición

Tab. 18.2: Magnitudes de origen

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Totalizadores	Volumen (+)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo positiva
	Volumen (-)	totalizador para el caudal volumétrico en dirección del flujo negativa
	Volumen (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Volumen normal (+)	totalizador para el caudal volumétrico normal en dirección del flujo positiva
	Volumen normal (-)	totalizador para el caudal volumétrico normal en dirección del flujo negativa
	Volumen normal (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Masa (+)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo positiva
	Masa (-)	totalizador para el caudal másico en dirección del flujo negativa
	Masa (Δ)	diferencia de los totalizadores para la dirección del flujo positiva y negativa
	Energía de gas (+) <sup>(1)</sup>	totalizadores para valores de medición positivos de la energía de gas
	Energía de gas (-) <sup>(1)</sup>	totalizadores para valores de medición negativos de la energía de gas
	Energía de gas ( $\Delta$ ) $^{(1)}$	diferencia de los totalizadores
Propiedades del	Temp. del fluido	temperatura del fluido
fluido	Presión fluido	presión del fluido
	Densidad fluido	densidad del fluido
	Viscosidad cin.	viscosidad cinemática
	Viscosidad diná.	viscosidad dinámica
	Densidad normal.	densidad a la temperatura de referencia
	Fact. compresibilid.	coeficiente de compresibilidad del gas
	Masa molar	masa molar del conjunto de datos del fluido DGM
	Porcentaje de CO2	porcentaje de CO <sub>2</sub> del conjunto de datos del fluido DGM
	Porcentaje de N2	porcentaje de N <sub>2</sub> del conjunto de datos del fluido DGM
	HHV por masa <sup>(1)</sup>	valor calorífico másico
	HHV por volumen (1)	valor calorífico volumétrico

<sup>(1)</sup> únicamente si Calcular HHV está activado y un conjunto de datos del fluido DGM ha sido seleccionado en el elemento del menú
Otros\Medición\Ajustes medición

Tab. 18.2: Magnitudes de origen

magnitud de origen	entrada de lista	salida
Valor diagnóst.	Amplitud	amplitud de la señal
	Calidad	calidad de la señal
	SNR	relación entre la señal útil y la señal parásita
	SCNR	relación entre la señal útil y la señal parásita correlativa
	VariAmp	variación de la amplitud
	VariTime	variación del tiempo de tránsito
	Amplificación	amplificación de la señal necesaria para recibir una señal utilizable
	Detección de diablo	señala si un diablo instrumentado ha sido detectado  Esta visualización únicamente aparece si Detección de diablo está activado.
Otros	Entrada pers. 1 Entrada pers. 2 Entrada pers. 3 Entrada pers. 4	valores de medición de magnitudes de entrada (p. ej. temperatura, presión) que no pueden ser calculados En el elemento del menú Entradas \Asignar entradas es posible asignar magnitudes medidas personalizadas a las entradas configuradas.
Vel. del sonido	Vel. del sonido  Vel. del sonido (Δ)	velocidad del sonido medida en el fluido diferencia de la velocidad del fluido medida y de la velocidad calculada de los datos del fluido

<sup>(1)</sup> únicamente si Calcular HHV está activado y un conjunto de datos del fluido DGM ha sido seleccionado en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición

Después se definen las propiedades del disparo de evento.

Tab. 18.3: Propiedades del disparo de evento

propiedad	ajuste	descripción
Función (condición de conmutación)	MAX (x>límite)	El disparo de evento conmuta en caso de que el valor de medición sobrepase el valor límite superior.
	MIN (x <límite)< td=""><td>El disparo de evento conmuta en caso de que el valor de medición quede por debajo del valor límite inferior.</td></límite)<>	El disparo de evento conmuta en caso de que el valor de medición quede por debajo del valor límite inferior.
	ERR (x=fallo)	El disparo de evento conmuta en caso de que no sea posible ninguna medición.
	En el rango	El disparo de evento conmuta si el valor de medición se encuentra dentro del rango definido.
	Fuera del rango	El disparo de evento conmuta si el valor de medición se encuentra fuera del rango definido.
Tipo (comportamiento de	No mantener	En caso de que ya no sea cumplida la condición de conmutación, el disparo de evento regresa al estado de reposo después de aprox. 1 s.
restablecimiento)	Mantener	El disparo de evento sigue activado aún cuando la condición de conmutación ya no se cumple.
	Mantener brevemente	El disparo de evento sigue activado por un tiempo definido aún cuando la condición de conmutación ya no se cumple.

#### Definición de la condición de conmutación

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Función

- · Seleccione una condición de conmutación.
- Pulse ENTER.

#### Definición del comportamiento de restablecimiento

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Tipo

- Seleccione el tipo del comportamiento de restablecimiento.
- Pulse ENTER.

## Definición de los límites del disparo

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Valor de disparo

Es importante introducir los límites, en los cuales los disparos de eventos deben conmutar.

- Introduzca el valor límite superior MAX (x>límite).
- Pulse ENTER.
- Introduzca el valor límite inferior MIN (x<limite).
- Pulse ENTER.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Histéresis

Para evitar una conmutación continua del disparo de evento se puede definir una histéresis.

El disparo de evento se activa si los valores de medición sobrepasan el valor límite y se desactiva si los valores de medición quedan por debajo del valor límite inferior.

· Introduzca un valor para la histéresis.

Si 0 ha sido introducido, se trabaja sin histéresis.

• Pulse ENTER.

#### **Ejemplo**

```
MAX (x>limite): 30 m<sup>3</sup>/h
Histéresis: 1 m<sup>3</sup>/h
```

El disparo de evento es activado con valores de medición  $> 30.5 \text{ m}^3/\text{h}$ , y desactivada con valores de medición  $< 29.5 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Medio del rango

- · Introduzca el valor que define el medio del rango en el cual el disparo de evento debe conmutar.
- Pulse FNTFR.

- Introduzca el valor que define el medio del rango en el cual el disparo de evento debe conmutar.
- · Pulse ENTER.

18.6 Disparo de evento FLUXUS G731

## **Ejemplo**

Función: Fuera de rango Medio del rango:  $100 \text{ m}^3/h$  Ancho de rango:  $40 \text{ m}^3/h$ 

El disparo de evento conmuta si el valor de medición está por debajo de 80 m³/h o por encima de 120 m³/h.

#### Definición del retraso de conmutación

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Retardo de tiempo

- Introduzca un intervalo de tiempo después del cual se debe conmutar el disparo de evento, al ocurrir el evento.
- Pulse FNTFR.

Funciones\Disparo de evento\Rx Habilitar\Magnitud de origen\...\Retardo de falla

- Introduzca un intervalo de tiempo después del cual se desactiva el disparo de evento en caso de un fallo de la medición.
- Pulse ENTER.

#### 18.6.1 Retraso aparente de la conmutación

Los valores de medición y los valores de los totalizadores se visualizan redondeados dependiendo de los decimales. Sin embargo, los valores límite no son comparados con los valores de medición redondeados. Por ello, un retraso aparente de la conmutación puede presentarse en caso de un cambio muy pequeño del valor de medición (más pequeño que los decimales visualizados). En este caso la exactitud del disparo de evento es más alta que la exactitud de la visualización.

#### 18.6.2 Restablecimiento e inicialización de los disparos de evento

Después de una inicialización del transmisor se desactivan todos los disparos de evento.

• Pulse la tecla C 3 veces durante la medición para restablecer todos los disparos de evento al estado de reposo.

Los disparos de evento cuya condición de conmutación sigue cumpliéndose, se activan después de 1 s. Esta función se usa para restablecer el disparo de evento del tipo MANTENER, si la condición de conmutación ya no se sigue cumpliendo.

Si una medición se detiene todos los disparos de evento se desactivan y las salidas de proceso se conmutan al estado sin corriente, independientemente del estado de reposo programado.

#### 18.6.3 Disparo de evento durante la medición

Un disparo de evento con la condición de conmutación MAX (x>límite), MIN (x<límite), En el rango o Fuera del rango es actualizado máx. una vez por segundo para evitar una conmutación continua del disparo de evento (una oscilación de los valores de medición alrededor del valor de la condición de conmutación).

Un disparo de evento con la condición de conmutación ERR (x=fallo) es activada en caso de un fallo de medición.

Un disparo de evento del tipo No mantener es activado cuando se cumpla una condición de conmutación. El es desactivado si la condición de conmutación ya no se está cumpliendo. Pero permanece activado durante mín. 1 s, incluso si la condición de conmutación se cumple por menos tiempo.

Un disparo de evento del tipo Mantener es activado cuando se cumpla una condición de conmutación. El sigue siendo activado incluso si la condición de conmutación ya no se está cumpliendo.

Un disparo de evento del tipo Mantener brevemente es activado cuando se cumpla una condición de conmutación. En el elemento del menú Mantener intervalo se define el tiempo después del cual se realiza la desactivación.

## 18.6.4 Visualización adicional de los disparos de evento

¡Aviso!			
La conmutación del disparo de evento no se señala ni de modo acústico ni visual.			
El estado del disparo de evento se visualiza durante la medición.  • Desplácese con la tecla   • hasta que se visualice el estado del disparo de evento en la segunda línea inferior.  La visualización de los disparos de evento tiene la siguiente estructura:			
RX =, en lo que X es el número del disparo de evento y un pictograma según la Tab. 18.4.			

Tab. 18.4: Pictogramas para la visualización del estado del disparo de evento

	n°		Función (condición de conmutación)	Tipo (comportamiento de restablecimiento)	estado actual
R		II			
	1		MAX (x>limite)	No mantener	desactivado (estado falso)
	2		MIN (x <limite)< th=""><th>Mantener</th><th>activado (estado correcto)</th></limite)<>	Mantener	activado (estado correcto)
	3		En el rango	Mantener brevemente	
	4		Fuera del rango		
			ERR (x=fallo)		

## **Ejemplo**



## 18.7 Protocolo evento

Si ocurre un error, el símbolo en la primera línea señala un mensaje de error. El mensaje de error puede ser visualizado.

Almacenamiento\Protocolo evento

- Seleccione el elemento del menú Almacenamiento\Protocolo evento.
- Pulse ENTER.

Se visualiza una lista con todos los mensajes de error desde la última inicialización del transmisor.

- Pulse ENTER.

Se visualiza la causa del error en la pantalla.

## ¡Aviso!

Después de leer el protocolo de eventos se borra el símbolo para el mensaje de error en la pantalla aunque el error aún no se ha eliminado.

El protocolo de eventos se borra al resetear el transmisor.

19.1 Diálogos y menús FLUXUS G731

## 19 Ajustes

## 19.1 Diálogos y menús

Otros\Dialogos/menús

- Seleccione el elemento del menú Otros\Dialogos/menús.
- Pulse ENTER.

#### Perímetro de la tubería

Otros\Dialogos/menús\Perímetro de la tubería

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Perímetro de la tubería.
- Seleccione Sí si el perímetro de la tubería en lugar del diámetro debe ser introducido en el menú Parámetros.
- Pulse ENTER.

Si Si ha sido seleccionado para Perímetro de la tubería, el diámetro exterior de la tubería es no obstante solicitado en el menú Parámetros.

- Pulse la tecla para seleccionar el elemento del menú Perímetro de la tubería.
- Pulse ENTER.

El valor en el elemento del menú Perímetro de la tubería es calculado del diámetro exterior de la tubería recientemente visualizado.

ejemplo: 100 mm .  $\pi$  = 314.2 mm

- Introduzca el perímetro de la tubería. Los valores límite para el perímetro de la tubería son calculados de los valores límites para el diámetro exterior de la tubería.
- Pulse ENTER.

Durante el siguiente procesado del menú Parámetros, se visualiza el diámetro exterior de la tubería que resulta del perímetro de la tubería recientemente introducido.

ejemplo: 180 mm :  $\pi$  = 57.3 mm

#### Recubrimiento

Si la tubería dispone de un recubrimiento, es necesario introducir los parámetros del material del recubrimiento en el menú Parámetros.

Otros\Dialogos/menús\Editar recubrimiento

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Editar recubrimiento es visualizado.
- Seleccione Sí si la tubería tiene un recubrimiento.
- Pulse ENTER.

#### **Revestimiento 2**

Si la tubería dispone de un segundo revestimiento, es necesario introducir los parámetros del material del segundo revestimiento en el menú Parámetros.

Otros\Dialogos/menús\Editar revestimiento 2

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Editar revestimiento 2 es visualizado.
- Seleccione Sí si la tubería tiene 2 revestimientos.
- Pulse ENTER.

#### Punto de medición

Otros\Dialogos/menús\No. punto medición

- ullet Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú No. punto medición es visualizado.
- Seleccione Número para denominar el punto de medición mediante números. Seleccione Texto para denominar el punto de medición mediante letras.
- · Pulse ENTER.

19.1 Diálogos y menús

#### Retardo de error

El retraso de error es el tiempo recorrido tras el cual se envía un valor de error a una salida si no hay valores de medición válidos disponibles.

Otros\Dialogos/menús\Retardo de error

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Retardo de error es visualizado.
- Seleccione Editar para introducir un retraso de error. Seleccione Atenuación si el factor de atenuación debe usarse como retraso de error.
- · Pulse ENTER.

#### Corrección de la temperatura

Otros\Dialogos/menús\Tx Offset temperatura

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Tx Offset temperatura es visualizado.
- Seleccione Sí para habilitar la entrada de una corrección de temperatura para cada entrada de temperatura.
- Pulse ENTER.

#### Distancia entre transductores

Otros\Dialogos/menús\Distancia entre transd.

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Distancia entre transd. es visualizado.
- Seleccione Personalizado si se trabaja siempre en el mismo punto de medición. Seleccione Auto si se cambia frecuentemente el punto de medición
- Pulse ENTER.

En el menú Medición se visualiza la distancia entre transductores recomendada en paréntesis, y detrás la distancia entre transductores introducida.

#### Velocidad del sonido del fluido de referencia

Otros\Dialogos/menús\Comparar c fluido

• Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Comparar c fluido es visualizado.

Seleccione Si si la diferencia  $\Delta c = c_{mea} - c_{ref}$  entre las dos velocidades del sonido durante la medición debe ser activada. El valor  $c_{ref}$  representa la velocidad del sonido del fluido calculada en las mismas condiciones de proceso (p. ej. temperatura, presión).

· Pulse ENTER.

El elemento del menú Comparar c fluido también puede ser activado/desactivado durante la medición y tiene un efecto inmediato en la visualización de los valores de medición.

#### Visualización del último valor

Otros\Dialogos/menús\Visualizar último valor

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Visualizar último valor es visualizado.
- Seleccione Sí para visualizar el último valor válido.
- Pulse ENTER.

Si Sí ha sido seleccionado y durante la medición no se puede emitir un valor de medición válido, entonces el último valor válido es visualizado. Detrás de este valor aparece un signo de interrogación.

#### Tiempo de conmutación

Si 1 punto medición (AB) o 2 puntos medición (A|B) ha sido seleccionado para la configuración del punto de medición en el menú Parámetros, es posible definir el intervalo de tiempo después del cual el transmisor conmuta entre los diferentes canales de medición. El valor preajustado es  $3 \, \text{s}$ .

19.2 Modos de medición FLUXUS G731

Otros\Dialogos/menús\Tiempo conmutación

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Tiempo conmutación es visualizado.
- Si no se quiere trabajar con el valor preajustado, introduzca otro valor para el tiempo de conmutación.
- Pulse ENTER.

Este valor queda guardado hasta que se introduzca un nuevo tiempo de conmutación.

#### Valor primario

Otros\Dialogos/menús\Valor vizualiz. primario

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Valor vizualiz. primario es visualizado.
- Seleccione Magnitud de caudal si el valor de la magnitud medida seleccionada debe ser visualizado como valor primario durante la medición. Seleccione Totalizador si el valor del totalizador seleccionada debe ser visualizado como valor primario durante la medición.
- Pulse ENTER.

#### Desactivación de la retroiluminación

Otros\Dialogos/menús\Apagar luz autom.

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Apagar luz autom. es visualizado.
- Seleccione Sí para activar la desactivación automática de la retroiluminación.
- Pulse ENTER.

Si la desactivación automática de la retroiluminación está activada, se apaga después de 30 s. Si una tecla es pulsada o un cable USB es conectado, la retroiluminación se vuelva a encender.

#### 19.2 Modos de medición

Otros\Medición\Modos de medición

- Seleccione el elemento del menú Otros\Medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú Modos de medición.
- Pulse ENTER.

### Medición de gas

Otros\Medición\Modos de medición\Medición de gas

- Seleccione Encendido para activar la medición de gas, Apagado para desactivarla.
- Pulse ENTER.

Otros\Medición\Modos de medición\Temp. de referencia

- Introduzca la temperatura correspondiente a las condiciones de referencia válidas en el punto de medición (preajuste: 0 °C).
- Pulse ENTER.

Otros\Medición\Modos de medición\Presión de referencia

- Introduzca la presión correspondiente a las condiciones de referencia en el punto de medición (preajuste: 1.01325 bar(a)).
- Pulse ENTER.

#### ¡Aviso!

Si la medición de gas está desactivada, utilice la instrucción de empleo UMFLUXUS\_F731, véase la memoria USB.

#### Promedio de los canales sincronizados

Otros\Medición\Modos de medición\Promedio canal síncron.

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Promedio canal síncron. es visualizado.
- Seleccione Encendido para activar el promedio de los canales sincronizados. Seleccione Apagado para desactivarla.
- Pulse ENTER.

#### Modo FastFood

Otros\Medición\Modos de medición\Habilitar FastFood

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Habilitar FastFood es visualizado.
- Seleccione Encendido para habilitar el modo FastFood. Seleccione Apagado para bloquearlo.
- Pulse ENTER.

Esta visualización únicamente aparece si el promedio de canales sincronizados ha sido activado.

## 19.3 Ajustes de la medición

Otros\Medición\Ajustes medición

- Seleccione el elemento del menú Otros\Medición.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú Ajustes medición.
- Pulse ENTER.

#### Calibración multipunto

Mediante la calibración multipunto se pueden obtener resultados de medición de alta precisión. La base de la calibración multipunto proporcionan curvas de series de valores de medición.

Otros\Medición\Ajustes medición\Calibración multipto.

- ullet Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Calibración multipto.
- Seleccione Encendido para activar la calibración multipunto. Seleccione Apagado para desactivarla (preajuste: Apagado).
- Pulse ENTER.

Si Encendido ha sido seleccionado es necesario introducir una serie de valores de medición en el menú.

## Atenuación rápida

Si Atenuación rápida está activada cada valor de medición visualizado representa una media de los últimos x segundos, siendo x el factor de atenuación. La visualización requiere x segundos para poder reaccionar completamente al cambio del caudal.

Si Atenuación rápida está desactivada, la atenuación es calculada como filtro de paso bajo de primer orden, es decir cambios de los valores de medición se visualizan en forma de una curva exponencial en el resultado de medida.

Otros\Medición\Ajustes medición\Atenuación rápida

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Atenuación rápida.
- Seleccione Apagado para desactivar la atenuación rápida. Seleccione Encendido para activarla (preajuste: Encendido).
- Pulse ENTER.

19.4 Unidades de medida FLUXUS G731

#### Atenuación dinámica

Si la atenuación dinámica está activada, cambios de los valores de medición repentinos de la magnitud medida seleccionada son transmitidos sin demora a través del transmisor.

## ilmportante!

La atenuación dinámica únicamente tiene efecto en la magnitud medida seleccionada. Todas las demás no son dinámicamente atenuadas.

Otros\Medición\Ajustes medición\Atenuación dínamica

- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Atenuación dínamica.
- Seleccione Encendido para activar la atenuación dinámica. Seleccione Apagado para desactivarlo (preajuste: Apagado).
- Pulse ENTER.

Si Encendido ha sido seleccionado, la atenuación dinámica debe ser parametrizada en el elemento del menú Parámetros \Atenuación dinamica.

#### Activación del cálculo del valor calorífico

Otros\Medición\Ajustes medición\Calcular HHV

- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Calcular HHV es visualizado.
- Seleccione Sí para activar el cálculo del valor calorífico.
- Pulse ENTER.

#### 19.4 Unidades de medida

Para la longitud, la temperatura, la presión, la velocidad, la densidad y la viscosidad cinemática es posible ajustar las unidades de medida globales en el transmisor.

Otros\Unidades de medida

- Seleccione el elemento del menú Otros\Unidades de medida.
- Pulse ENTER.
- Seleccione una unidad de medida para todas magnitudes.
- Pulse ENTER.

Otros\Unidades de medida\Prefijo unidad

Para una mejor distinción entre el caudal volumétrico de servicio y normal, las unidades de medida se pueden visualizar con prefijo. La unidad de medida del caudal volumétrico de servicio se visualiza con una A, la unidad de medida del caudal volumétrico normal con una N o S.

- · Seleccione una entrada de lista para el ajuste del prefijo.
- Pulse ENTER.

Otros\Unidades de medida\Tipo de barril

En este elemento del menú es posible definir cual tipo de barril debe ser visualizado como unidad de medida para el caudal volumétrico de servicio.

- · Seleccione un tipo de barril.
- Pulse ENTER.

## 19.5 Lista de selección de materiales y fluidos

En la entrega, todos los materiales y fluidos guardados en el transmisor son visualizados en listas de selección en el elemento del menú Parámetros\Material de la tubería o Parámetros\Fluido.

Los materiales y fluidos que no se necesitan pueden ser eliminados de la lista de selección para una mejor claridad. Los materiales y fluidos quitados anteriormente pueden ser añadidos en cualquier momento.

#### Adición o retiro de un material/fluido

Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales

- Seleccione el elemento del menú Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales.
- Pulse ENTER.
- Seleccione Sí para añadir o retirar un material de la lista de selección de materiales.
- Pulse ENTER.
- Desplácese en la lista de selección con la tecla 8 o 2.
- Pulse la tecla 6 para añadir (+) un material o la tecla 4 para removerlo (-).
- Pulse FNTFR

De la misma manera se configura la lista de selección para los fluidos (Otros\Bibliotecas\Usar lista fluidos).

#### Adición de todos los materiales/fluidos

Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales

- Seleccione el elemento del menú Otros\Bibliotecas\Usar lista materiales.
- Pulse ENTER.
- Seleccione No para visualizar todos los materiales en la lista de selección de materiales.
- · Pulse ENTER.

De la misma manera se configura la lista de selección para los fluidos (Otros\Bibliotecas\Usar lista fluidos).

### 19.6 Uso de conjuntos de parámetros

#### 19.6.1 Introducción

Un conjunto de parámetros es un juego de datos conteniendo toda la información para una tarea de medición determinada:

- parámetros de la tubería
- · parámetros de los transductores
- · parámetros del fluido
- · opciones de salida

Mediante el uso de conjuntos de parámetros es posible ejecutar de modo más sencillo y rápido las tareas de medición repetitivas. El transmisor puede almacenar un máximo de 20 conjuntos de parámetros.

## ¡Aviso!

En el estado de entrega, no se pueden guardar ningunos conjuntos de parámetros. Los conjuntos de parámetros son introducidos manualmente.

En primer lugar, los parámetros deben ser introducidos en los menús Parámetros y Otros. A continuación, estos pueden ser almacenados como conjunto de parámetros.

Otros\Memo. conj. parám.

- Seleccione el elemento del menú Otros\Memo. conj. parám.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú Guard. conjunto actual.
- · Pulse ENTER.

19 Ajustes

19.7 Ajuste del contraste

FLUXUS G731

Otros\Nombre conj. parám.

- A continuación introduzca un nombre para guardar el conjunto de parámetros.
- Pulse ENTER.

#### 19.6.2 Carga de un conjunto de parámetros

Los conjuntos de parámetros guardados pueden ser cargados y usados para una medición.

Otros\Memo. conj. parám.\Cargar conjunto parám.

- Seleccione el elemento del menú Cargar conjunto parám.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el conjunto de parámetros que debe cargarse.
- Pulse ENTER.

## 19.6.3 Eliminación de conjuntos de parámetros

Otros\Memo. conj. parám.\Borrar conjunto pará.

- Seleccione el elemento del menú Borrar conjunto pará.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el conjunto de parámetros que debe borrarse.
- Pulse ENTER.

## 19.7 Ajuste del contraste

Otros\Ajustes sistema\Contraste del display

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes sistema.
- Pulse ENTER.
- Seleccione el elemento del menú Contraste del display.
- Pulse ENTER.

El contraste de la pantalla puede ser ajustado con las siguientes teclas:

- 6 aumentar el contraste
- 4 reducir el contraste
- Pulse ENTER.

#### ¡Aviso!

Después de inicializar el transmisor, la visualización se restablece a un contraste mediano.

## 19.8 HotCodes

Un HotCode es una secuencia de cifras a través de la cual se pueden activar determinadas funciones y configuraciones:

- Pulse la tecla 🤰 durante varios segundos para regresarse al principio del menú.
- Pulse la tecla C.
- Introduzca el HotCode a través del teclado. No es visualizado durante la entrada.

función		
ajuste del contraste a mediano		
idioma		
inicialización	909000	
activación/desactivación de la detección de la dirección del caudal		
activación/desactivación de la detección de diablo instrumentado		
selección del gas natural personalizado		
totalización también visible en la línea inferior de la visualización		

## Idioma

 $\textit{La selecci\'on del idioma puede llevarse a cabo o en el elemento del men\'u \texttt{Otros} \\ \texttt{Ajustes sistema} \\ \texttt{Idioma o con un HotCode} :$ 

idioma	HotCode
inglés	909044
alemán	909049
francés	909033
español	909034
neerlandés	909031
ruso	909007
polaco	909048
turco	909090
italiano	909039
chino	909086

Después de introducir la última cifra, el menú principal es visualizado en el idioma seleccionado. El idioma seleccionado se conserva después de apagar y encender el transmisor.

FLUXUS G731

19.9 Bloqueo de tecla

## 19.9 Bloqueo de tecla

Una medición que está ejecutándose puede ser protegida contra intervenciones involuntarias por medio de un bloqueo de teclado.

#### Definición de un código para el bloqueo de teclado

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes sistema.
- Pulse ENTER.

Otros\Ajustes sistema\Bloqueo de tecla

- Seleccione el elemento del menú Bloqueo de tecla.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un código de 6 dígitos para el bloqueo del teclado.
- Pulse ENTER.

## ¡Aviso!

¡No olvide el código para desbloquear el teclado!

#### Desactivación el bloqueo de teclado

Otros\Ajustes sistema\Bloqueo de tecla

- Seleccione el elemento del menú Otros\Ajustes sistema.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Bloqueo de tecla.
- Pulse ENTER.
- Introduzca un código de 6 dígitos para el bloqueo del teclado.
- Pulse ENTER.

#### Intervención en la medición

Si el bloqueo de teclado está activado se visualiza el mensaje Teclado desactivado por unos segundos al pulsar una tecla.

Para detener una medición es necesario que el bloque de teclado esté desactivado.

- Pulse la tecla 5.
- Seleccione el elemento del menú  $Otros\Ajustes\ sistema\Bloqueo\ de\ tecla.$
- Pulse ENTER.
- Desactive el bloqueo de teclado.

#### Funciones deshabilitadas con bloqueo de teclado activado

La siguiente tabla contiene las funciones del transmisor que no son factibles con bloqueo de teclas activado.

medición no ha arrancado	medición arrancada
entrada de parámetros cambio de los ajustes (p. ej. modos de medición) borrado de la memoria de valores de medición ajuste de la fecha y el tiempo arranque de la medición (puesta en marcha)	cambio de los ajustes que se pueden realizar durante una medición ejecutándose     disparo de snaps     conmutación al modo FastFood     detención de los totalizadores     restablecimiento de los totalizadores     detención de la medición


#### 20 Determinación del caudal de energía de gas (opción)

El valor calorífico de un gas natural es la cantidad de energía liberada en la combustión de cierta cantidad de gas natural. El caudal de energía de gas es la cantidad de valor calorífico de un gas natural transportado en un tiempo dado.

Si el transmisor no solo posee de la opción de calcular el valor calorífico sino también de entradas, el valor calorífico y, de este, el caudal de energía de gas para un conjunto de datos del fluido DGM pueden ser calculados. Es posible calcular el valor calorífico másico o volumétrico. Para el cálculo del valor calorífico es importante conocer la temperatura y la presión de servicio así como el porcentaje de CO2 y N2 del fluido. Estas magnitudes pueden ser introducidas al transmisor a través de las entradas. Los porcentajes del CO2 y N2 también pueden ser introducidos manualmente.

Un conjunto de datos del fluido DGM es seleccionado como fluido. El caudal de energía de gas puede ser emitido como magnitud junto con las magnitudes de medición introducidas.

Fig. 20.1: Determinación del caudal de energía de gas durante la medición del caudal



- 1 transductores
- 2 sensor de temperatura
- 3 sensor de presión externo
- 4 transductor CO<sub>2</sub> (puesto a disposición por el cliente)
- 5 transductor N<sub>2</sub> (puesto a disposición por el cliente)
- 6 transmisor

#### 20.1 Cálculo del caudal de energía de gas (DGM)

El caudal de energía de gas es calculado por el transmisor según la siguiente formula:

$$\Phi = HHV_V \cdot \dot{V}_N = HHV_m \cdot \dot{m}$$

$$MW = f(c, T, p)$$

$$HHV_V = f(c, MW, CO_2, N_2)$$

 $HHV_m = \rho_N \cdot HHV_V$ 

donde

Φ - caudal de energía de gas

VΝ caudal volumétrico normal

ṁ caudal másico MW - masa molar

velocidad del sonido С

 $CO_2$  porcentaje de CO<sub>2</sub> en vol% porcentaje de N<sub>2</sub> en vol%  $N_2$ 

- valor calorífico (Higer Heating Value) volumétrico  $HHV_{V}$ - valor calorífico (Higher Heating Value) másico  $HHV_{\mathsf{m}}$ 

 densidad normada  $\rho_N$ 

## 20.2 Ajustes para el cálculo del valor calorífico

#### Activación del cálculo del valor calorífico

Otros\Medición\Ajustes medición\Calcular HHV

- Seleccione el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición.
- Pulse ENTER, hasta que el elemento del menú Calcular HHV es visualizado.
- Seleccione Sí para activar el cálculo del valor calorífico.
- Pulse ENTER.

Para el cálculo del valor calorífico es importante seleccionar un conjunto de datos del fluido DGM en el menú Parámetros. Introduzca el porcentaje de CO<sub>2</sub> y N<sub>2</sub> del fluido. Mismos pueden ser introducidos a través de las entradas del transmisor.

## Entrada del porcentaje de CO<sub>2</sub> y N<sub>2</sub>

Parámetros\...\Porcentaje de CO2

- Introduzca el porcentaje de CO<sub>2</sub> del fluido.
- Pulse ENTER.

Parámetros\...\Porcentaje de N2

- Introduzca el porcentaje de N<sub>2</sub> del fluido.
- Pulse ENTER.

## Introducción del porcentaje de CO<sub>2</sub> y N<sub>2</sub> a través de una entrada

Entradas\Configurar entradas\Corriente I1

- Seleccione el elemento del menú  ${\tt Entradas} \setminus {\tt Configurar}$  entradas.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada sobre la cual se debe introducir el porcentaje CO2 y N2 al transmisor (aquí: Corriente I1).
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista Porcentaje de gas.
- Pulse ENTER.
- Defina el rango de entrada.

Entradas\Asignar entradas

- Seleccione el elemento del menú Entradas\Asignar entradas.
- Pulse ENTER.

Entradas\Asignar entradas\Porcentaje de CO2

- Seleccione la entrada de lista para el porcentaje de gas que se debe introducir al transmisor (aquí: Porcentaje de CO2).
- Pulse ENTER.
- Seleccione la entrada de lista para la entrada correspondiente.
- Pulse ENTER.


## 20.3 Definición de la magnitud medida y de la unidad de medida


Parámetros\...\Magnitud medida\Caudal de energia de gas


- Seleccione el menú Parámetros.
- Pulse ENTER hasta que se visualice el elemento del menú Magnitud medida.
- Seleccione la entrada de lista Caudal de energia de gas.
- Pulse ENTER.
- Seleccione la unidad de medida que se debe usar para el cálculo del valor calorífico.
- Pulse ENTER.


## **Anexo**


## A Estructura del menú





















# Ajustes especiales



#### Leyenda

- Leyenda

  [1] únicamente en el modo SuperUser y si está activada a través del HotCode

  [2] únicamente en los modos ExpertUser, SuperUser y SuperUser avanzado


  [3] únicamente si el modo FastFood está habilitado en Otros\Mediction\Modos de medición

  [4] únicamente si el promedio de los canales sincronizados está desactivado


  [5] únicamente en medición de vapor


## Calibración

Si Parám. basad. en canal ha sido seleccionada para la configuración del punto de medición, es posible realizar los ajustes individualmente para cada canal de medición.




- [1] únicamente si está habilitado en el elemento del menú Otros\Medición\Ajustes medición
  [2] únicamente en los modos ExpertUser, SuperUser y SuperUser avanzado
  [3] únicamente en los modos SuperUser y SuperUser avanzado






## **Funciones remotas** 1 Disparo Entradas Funciones Condición Corriente Temperatura Habilitar Habilitar Seleccionar Rx Pt100/Pt1000 Magnitud de origen Habilitar Rx Magnitud de origen Condición Valor de disparo Función Sí → MAX (x>límite) → MIN (x<límite) → En el rango → Fuera del rango → ERR (x=fallo) $\begin{array}{ll} \rightarrow & \text{MAX (x>limite)} \\ \rightarrow & \text{MIN (x<limite)} \\ \rightarrow & \text{ERR (x=fallo)} \end{array}$ → Fuera del rango → ERR (x=fallo) Tipo Medio del rango Valor de disparo Ancho de rango Histéresis No mantener Mantener brevemente Mantener Mantener intervalo Retardo de tiempo [1] Info entrada $\begin{array}{ll} \rightarrow & \mathsf{MAX} \\ \rightarrow & \mathsf{MIN} \\ \rightarrow & \mathsf{ERR} \end{array}$ → En el rango→ Fuera del rango Medio del rango Valor de disparo Ancho de rango Histéresis Retardo de tiempo Retardo de falla <sup>2</sup> Acción Funciones Funciones remotas → Resetear valor medición [3] → Resetear totalizadores → Detener totaliz. → Activar FastF [2] Entrada/ disparo de evento [4]

FLUXUS G731






## Ejemplo 1

Los valores de diagnóstico deben ser controlados.

Si el SCNR es inferior a 20 dB, un snap debe disparar.

disparo: SCNR < 20 dB condición: R1 con SCNR < 20 dB acción: disparar un snap





214

FLUXUS G731

## Ejemplo 2

La frecuencia de almacenamiento de todos los valores de medición y diagnóstico dentro de un rango de temperatura se deben cambiar.

La frecuencia de almacenamiento normal de todos los valores de medición y diagnóstico es 1 h. Si la temperatura se encuentra fuera del rango definido de 20...40 °C, la frecuencia de almacenamiento debe ser de 1 min. Además se debe llevar a cabo un registro 10 s antes y 60 s después del evento.

El rango de temperatura de 0...100 °C debe ser registrado a través de una entrada de corriente 4...20 mA.


disparo: 20 °C > temperatura del fluido > 40 °C en la entrada de corriente I1

condición: 11 como valor de disparo fuera del rango de 20...40 °C

acción: guardar valores de medición en el rango de temperatura 20...40 °C con una frecuencia de

almacenamiento de 1 h





## Ejemplo 3

La velocidad de flujo es medida.


Si la velocidad de flujo es inferior a 5 m/s, el transmisor mide en el modo TransitTime. Mientras la velocidad de flujo esté superior a 5 m/s, el transmisor debe medir en el modo FastFood.

disparo: velocidad de flujo > 5 m/s

condición: R1 con una velocidad de flujo > 5 m/s

acción: medición en el modo FastFood





216

B Unidades de medida

## B Unidades de medida

## Longitud/rugosidad

unidad de medida	descripción
mm	milímetro
in	pulgada

## Temperatura

unidad de medida	descripción
°C	grado Celsius
° F	grado Fahrenheit

### Presión

unidad de medida	descripción
bar(a)	bar (absoluta)
bar(g)	bar (relativa)
psi(a)	libra por pulgada cuadrada (absoluta)
psi(g)	libra por pulgada cuadrada (relativa)

### Densidad

unidad de medida	descripción
g/cm3	gramo por centímetro cúbico
kg/cm3	kilogramo por centímetro cúbico

## Velocidad del sonido

ι	unidad de medida	descripción
n	n/s	metro por segundo
f	fps (ft/s)	pie por segundo

### Viscosidad cinemática

unidad de medida	descripción
mm2/s	milímetro cuadrado por segundo

 $<sup>1 \</sup>text{ mm}^2/\text{s} = 1 \text{ cSt}$ 

## Velocidad de flujo

unidad de medida	descripción
m/s	metro por segundo
cm/s	centímetro por segundo
in/s	pulgada por segundo
fps (ft/s)	pie por segundo

FLUXUS G731 B Unidades de medida

#### Caudal volumétrico normal/de servicio

unidad de medida	descripción
m3/d	metro cúbico por día
m3/h	metro cúbico por hora
m3/min	metro cúbico por minuto
m3/s	metro cúbico por segundo
km3/h	kilómetro cúbico por segundo
ml/min	milímetro por minuto
1/h	litro por hora
1/min	litro por minuto
1/s	litro por segundo
hl/h	hectolitro por hora
hl/min	hectolitro por minuto
hl/s	hectolitro por segundo
Ml/d (Megalit/d)	megalitro por día
bb1/d <sup>(4)</sup>	barril por día
bbl/h (4)	barril por hora
bb1/m <sup>(4)</sup>	barril por minuto
bb1/s (4)	barril por segundo
USgpd (US-gal/d)	galón por día
USgph (US-gal/h)	galón por hora
USgpm (US-gal/m)	galón por minuto
USgps (US-gal/s)	galón por segundo
KGPM (US-Kgal/m)	kilogalón por minuto
MGD (US-Mgal/d)	millón de galones por día
CFD	pie cúbico por día
CFH	pie cúbico por hora
CFM	pie cúbico por minuto
CFS	pie cúbico por segundo

caudal volumétr servicio (totaliza	ico normal/de ido) <sup>(1)</sup>
m3	
m3	
m3	
m3	
km3	
1	
1	
1	
1	
hl	
hl	
hl	
Ml	
bbl	
bbl	
bbl	
bbl	
gal	
gal	
gal	
gal	
kgal	
Mgal	
cft <sup>(2)</sup>	
cft	
cft	
aft <sup>(3)</sup>	

<sup>(1)</sup> selección a través del elemento del menú Parámetros\Unidades de medida (2) cft: cubic foot (pie cúbico)

218

<sup>(3)</sup> aft: acre foot (acre pie)

 $<sup>\</sup>hbox{$^{(4)}$ En el elemento del men\'u Otros$$\Unidades de medida$$\Tipo de barril \ \mbox{es posible determinar cual tipo de barril debe ser } }$ visualizado al ajustar la unidad de medida para el caudal volumétrico normal/de servicio y caudal volumétrico normal/de servicio totalizado. Si el tipo de barril Imperial (UK) ha sido seleccionado, galones imperiales (UK) son aplicados en vez de galones US.

<sup>1</sup> US-gal = 3.78541 I

<sup>1</sup> UK-gal = 4.54609 I

US Barrel Oil = 42.0 US-gal ≈ 159 I

US Barrel Wine = 31.5 US-gal ≈ 119 I

US Barrel Beer = 31.0 US-gal ≈ 117 I

Imperial (UK) Barrel = 36.0 UK-gal ≈ 164 I

unidad de medida	descripción
CCFD	cien de pies cúbicos por día
CCFH	cien de pies cúbicos por hora
MMCFD	millón de pies cúbicos por día
MMCFH	millón de pies cúbico por hora
Igpd (Imp-gal/d)	galón por día
Igph (Imp-gal/h)	galón por hora
Igpm (Imp-gal/m)	galón por minuto
Igps (Imp-gal/s)	galón por segundo
IKGM (Imp-Kgal/m)	kilogalón por minuto (imperial)
IMGD (Imp-Mgal/d)	millón de galones por día

caudal volumétrico normal/de servicio (totalizado) <sup>(1)</sup>
CCF
CCF
MMCF
MMCF
Igal
Igal
Igal
Igal
IKG
IMG

 $<sup>^{(1)}</sup>$  selección a través del elemento del menú <code>Parámetros\Unidades</code> de medida

US Barrel Oil = 42.0 US-gal ≈ 159 l

US Barrel Wine = 31.5 US-gal ≈ 119 I

US Barrel Beer = 31.0 US-gal ≈ 117 I

Imperial (UK) Barrel = 36.0 UK-gal ≈ 164 I

### Valor calorífico

valor calorífico másico	valor calorífico volumétrico
kWh/kg	kWh/m3
J/kg	J/m3
kJ/kg	kJ/m3
MJ/kg	MJ/m3
MJ/t	kcal/m3
GJ/t	BTU/ft3
kcal/kg	BTU/gal
kcal/t	
BTU/lb	

<sup>(2)</sup> cft: cubic foot (pie cúbico)

<sup>(3)</sup> aft: acre foot (acre pie)

<sup>(4)</sup> En el elemento del menú Otros\Unidades de medida\Tipo de barril es posible determinar cual tipo de barril debe ser visualizado al ajustar la unidad de medida para el caudal volumétrico normal/de servicio y caudal volumétrico normal/de servicio totalizado. Si el tipo de barril Imperial (UK) ha sido seleccionado, galones imperiales (UK) son aplicados en vez de galones US.

<sup>1</sup> US-gal = 3.78541 l

<sup>1</sup> UK-gal = 4.54609 I

FLUXUS G731 B Unidades de medida

## Caudal másico

unidad de medida	descripción
t/h	tonelada por hora
t/d	tonelada por día
kg/h	kilogramo por hora
kg/min	kilogramo por minuto
kg/s	kilogramo por segundo
g/s	gramo por segundo
lb/d	libra por día
lb/h	libra por hora
lb/m	libra por minuto
lb/s	libra por segundo
klb/h	kilo libra por hora
klb/m	kilo libra por minuto

masa (totalizada)	
t	
t	
kg	
kg	
kg	
g	
lb	
lb	
lb	
1b	
klb	
klb	

<sup>1</sup> lb = 453.59237 g 1 t = 1000 kg

## C Referencia

Las siguientes tablas sirven de ayuda para el usuario. La exactitud de los datos depende de la composición, de la temperatura y del procesamiento del material. Flexim no asume ninguna responsabilidad por datos inexactos.

# C.1 Velocidad del sonido de materiales de la tubería y del revestimiento seleccionados a 20 °C

Los valores de algunos de estos materiales están guardados en la base de datos del transmisor. En la columna c<sub>flow</sub> se visualiza la onda sonora (longitudinal o transversal), que se usa para la medición del caudal.

material (visualización)	explicación	c <sub>trans</sub> [m/s]	c <sub>long</sub> [m/s]	C <sub>flow</sub>
Acero al carbono	acero, normal	3230	5930	trans
Acero inoxidable	acero inoxidable	3100	5790	trans
DUPLEX	acero dúplex	3272	5720	trans
Fundición dúctil	fundición dúctil	2650	-	trans
Cemento de asbesto	cemento de asbesto	2200	-	trans
Titanio	titanio	3067	5955	trans
Cobre	cobre	2260	4700	trans
Aluminio	aluminio	3100	6300	trans
Latón	latón	2100	4300	trans
Plástico	plástico	1120	2000	long
PRFV	plástico reforzado con fibra de vidrio	-	2650	long
PVC	policloruro de vinilo	-	2395	long
PE	polietileno	540	1950	long
PP	polipropileno	2600	2550	trans
Bitumen	betún	2500	-	trans
Plexiglás	plexiglás	1250	2730	long
Plomo	plomo	700	2200	long
Cu-Ni-Fe	aleación cobre-níquel-hierro	2510	4900	trans
Fundición gris	fundición gris	2200	4600	trans
Goma	goma	1900	2400	trans
Vidrio	vidrio	3400	5600	trans
PFA	perfluoralkoxy	500	1185	long
PVDF	fluoruro de polivinilideno	760	2050	long
Sintimid	Sintimid	-	2472	long
Teka PEEK	Teka PEEK	-	2534	long
Tekason	Tekason	-	2230	long

La velocidad del sonido depende de la composición y del procesamiento del material. La velocidad del sonido de aleaciones y de materiales de fundición está sometida a grandes fluctuaciones. Los valores únicamente sirven de orientación.

C Referencia FLUXUS G731

# C.2 Rugosidades típicas de tuberías

Los valores se basan en experiencias hechas y mediciones.

material	rugosidad absoluta [mm]	
tuberías de metales estiradas no ferrosos, vidrio, plástico y metales ligeros	00.0015	
tuberías de acero estiradas	0.010.05	
superficie finamente alisada, rectificada	máx. 0.01	
superficie alisada	0.010.04	
superficie desbastada	0.050.1	
tuberías de acero soldadas, nuevas	0.050.1	
limpiados tras uso prolongado	0.150.2	
con corrosión moderada, incrustaciones ligeras	máx. 0.4	
incrustaciones graves	máx. 3	
tuberías de fundición:		
con revestimiento interior de betún	> 0.12	
nuevos, sin revestimiento interior	0.251	
con corrosión ligera	11.5	
con incrustaciones	1.53	

# C.3 Propiedades típicas de fluidos seleccionados a 20 °C y 1 bar

fluido	explicación	velocidad del sonido [m/s]	densidad [g/cm <sup>3</sup> ]	viscosidad cinemática [mm²/s]	rango de aplicación	WMM <sup>(1)</sup>
Gas natural estándar	calidad de una tubería típica con metano como componente principal	409	0.982	1.6	1060 °C 3200 bar	
Aire		344	0.997	1.5	1060 °C 3200 bar	
Metano		442	0.982	1.6	1060 °C 3200 bar	
Propano		217	0.837	0.2	-20+200 °C 115 bar	
Etileno_sc<50bar	gas supercrítico < 50 bar, presión crítica	316	0.938	0.8	-20+200 °C 160 bar	
Oxígeno		326	0.993	1.5	1060 °C 3200 bar	
Nitrógeno		350	0.998	1.5	1060 °C 3200 bar	
Hidrógeno		1312	1.006	10.7	1060 °C 3200 bar	
Amoníaco		404	0.894	0.2	-20+200 °C 140 bar	
Vapor de baja presión	vapor de agua (150 °C, presión de vapor saturado), medición de vapor	493	0.957	5.5	100200 °C 115.5 bar	х

<sup>(1)</sup> coeficiente del flujo calorífico incluido en el conjunto de datos del fluido

# C.4 Propiedades del metano

temperatura del fluido [°C]	presión del fluido [bar]	densidad [kg/m³]	velocidad del sonido [m/s]	viscosidad cinemática [mm²/s]	coeficiente de compresibilidad (AGA8-DC92)
0	40	31.177	415.4	0.4	0.906
10		29.683	425.2	0.4	0.918
20		28.354	434.4	0.4	0.929
30		27.159	443.1	0.4	0.937
40		26.076	451.5	0.5	0.945
50		25.09	459.4	0.5	0.952
60		24.186	467.1	0.5	0.958
70		23.353	474.4	0.6	0.963
80		22.583	481.5	0.6	0.968
0	80	68.928	411.4	0.2	0.820
10		64.534	422.6	0.2	0.845
20		60.824	433.1	0.2	0.866
30		57.632	442.9	0.2	0.883
40		54.841	452.2	0.2	0.899
50		52.372	461.1	0.3	0.912
60		50.164	469.5	0.3	0.924
70		48.174	477.5	0.3	0.934
80		46.367	485.2	0.3	0.943
0	120	111.81	429.9	0.1	0.758
10		103.24	438.3	0.1	0.792
20		96.221	447.1	0.2	0.821
30		90.346	455.8	0.2	0.845
40		85.332	464.4	0.2	0.866
50		80.984	472.7	0.2	0.885
60		77.166	480.8	0.2	0.901
70		73.775	488.5	0.2	0.915
80		70.737	496.1	0.2	0.927

## D Informaciones legales - licencias Open Source

El software incluido en este producto contiene el siguiente software de código abierto que está sujeto a la licencia Apache versión 2.0, enero de 2004:

#### 1. uC-TCP-IP

https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/tree/v3.06.01

https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/blob/v3.06.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-TCP-IP/blob/v3.06.01/NOTICE

#### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

#### 2. uC-Common

https://github.com/weston-embedded/uC-Common/tree/v1.02.01

https://github.com/weston-embedded/uC-Common/blob/v1.02.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-Common/blob/v1.02.01/NOTICE

### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

#### 3. uC-DHCPc

https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/tree/v2.11.01

https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/blob/v2.11.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-DHCPc/blob/v2.11.01/NOTICE

### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

(1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or

(2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

#### 4. uC-LIB

https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/tree/v1.39.01

https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/blob/v1.39.01/LICENSE

https://github.com/weston-embedded/uC-LIB/blob/v1.39.01/NOTICE

#### ATTENTION ALL USERS OF THIS REPOSITORY:

The original work found in this repository is provided by Silicon Labs under the Apache License, Version 2.0.

Any third party may contribute derivative works to the original work in which modifications are clearly identified as being licensed under:

- (1) the Apache License, Version 2.0 or a compatible open source license; or
- (2) under a proprietary license with a copy of such license deposited.

All posted derivative works must clearly identify which license choice has been elected.

No such posted derivative works will be considered to be a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0.

SILICON LABS MAKES NO WARRANTY WITH RESPECT TO ALL POSTED THIRD PARTY CONTENT AND DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES OR LIABILITIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, OWNERSHIP, NON-INFRINGEMENT, AND NON-MISAPPROPRIATION.

In the event a derivative work is desired to be submitted to Silicon Labs as a "Contribution" under the Apache License, Version 2.0, a "Contributor" must give written email notice to micrium@weston-embedded.com. Unless an email response in the affirmative to accept the derivative work as a "Contribution", such email submission should be considered to have not been incorporated into the original work.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/

#### TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

#### 1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50 %) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
  - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
  - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
  - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
  - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

E Declaraciones de conformidad

## E Declaraciones de conformidad

Para la declaración de conformidad UE según la directiva ATEX, véase el documento SIFLUXUS.







DC\_EU731V6-0EN, 2024-10-01, translation

## EU declaration of conformity according to low voltage directive

FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH Boxberger Straße 4 12681 Berlin

Germany

declares as manufacturer under its sole responsibility that the ultrasonic flowmeter(s)

FLUXUS a731\*\*-NNN, PIOX S731\*\*-NNN a = F, G, H

complies/comply with the relevant EU regulations and directives, including any amendments valid at the time this declaration was signed. This declaration of conformity is based on the following harmonized standards:

EU directive 2014/35/EU (low voltage directive) relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

EN 61010-1:2010

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

+ A1:2019 + A1:2019/AC:2019

Part 1: General requirements

EU directive 2014/30/EU (EMC directive) relating to electromagnetic compatibility

EN IEC 61326-1:2021

Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - EMC requirements

Part 1: General requirements

EU directive 2011/65/EU (RoHS directive) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

EN IEC 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with

respect to the restriction of hazardous substances

FLEXIM GmbH

Berlin, 2024-10-01

Signed for and on behalf of

Place and date

Jens Hilpert Managing Director

Instrucción de empleo UMFLUXUS\_G731V6-0ES AN 26455 2024-04-01

Para obtener más información: **Emerson.com** © 2024 Emerson. Reservados todos los derechos.

Los términos y condiciones de venta de Emerson están disponibles a pedido. El logotipo de Emerson es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. Flexim es una marca de una de las empresas de la familia de Emerson. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



