

**KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89**  
APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE



**CARACTÉRISTIQUES**

- Montage intégré sur toutes les vannes papillon et vannes à boisseau sphérique Keystone.
- Raccordement de vanne compatible avec les normes Keystone (impérial et métrique) et ISO 5211.
- Conception à double crémaillère qui annule les charges latérales exercées sur l'arbre de pignon, minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de service.
- Débit du produit optimisé grâce à des butées de fin de course standard qui permettent le réglage de la vanne en position ouverte et fermée (+/- 5° à chaque extrémité).
- Des « butées de fin de course linéaires » permettant de réduire davantage les angles de rotation sont disponibles en option sur demande.
- Corps en aluminium anodisé avec peinture poudre électrostatique (ESPC) offrant une protection durable dans des environnements corrosifs.
- Versions « simple effet » et « à rappel par ressort » disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
- Jusqu'à 12 ressorts individuels offrant une plage de couple de serrage flexible pour les vannes papillon et à boisseau sphérique.
- Conception à ressort pré-comprimé et à pignon de commande anti-éjection permettant l'entretien et le fonctionnement en toute sécurité.

**MATÉRIAUX**

Corps : Aluminium extrudé (revêtement ESPC)  
Flasques : Fonte d'aluminium (revêtement ESPC)

**CARACTÉRISTIQUES DE MONTAGE**

Actionneur sur vanne : Normes ISO et Keystone  
Accessoires : Namur VDI/VDE 3845

**DONNÉES DE PERFORMANCES**

L'actionneur F89 répond aux exigences de la norme EN15714-3 et a été validé pour une durée de vie opérationnelle pouvant atteindre 500 000 cycles dans les conditions spécifiées.

**INSTALLATION**

L'installation doit être effectuée conformément au manuel d'installation et d'utilisation (IOM) du produit. Se référer au document VCIOM-03059-EN 20/12.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Plage de couple de sortie :  
Double effet : 11 à 4 173 Nm  
(97 - 36955 pouces-livres)

Rappel par ressort : 6 - 1663 Nm  
(51 - 14729 pouces-livres)

Fluide de service : Air comprimé ou azote (sec ou lubrifié)

Pression d'alimentation en air : 8,3 bar (120 lb/pouce<sup>2</sup>) max. dynamique  
10 bar (145 lb/pouce<sup>2</sup>) max. statique

Ajustement de la course : +/- 5° à chaque extrémité de course  
Des butées de fin de course prolongées sont disponibles sur demande :  
Double effet et ressort de fermeture (CW) - Réglage de 30° à 90° de rotation (course ouverte uniquement)

Ressort d'ouverture (CCW) - Réglage de 60° à 0° de rotation (course fermée uniquement)

Plage de températures (Utilisation générale):

-20°C à +80°C  
[-4°F à +176°F]

Version haute température :

-15°C à +150°C  
[5°F à +302°F]

Version basse température :

-40°C à +65°C  
[-40°F à +149°F]

Version basse température extrême :

-52°C à +65°C  
[-62°F à +149°F]

Certification :

ATEX II 2G Ex h IIC T80°C Gb  
ATEX II 2D Ex h IIIC T80°C Db

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

## APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les actionneurs double effet et à rappel par ressort bénéficient d'une construction compacte avec leur propre ensemble de flasques. L'unité peut être transformée de double effet à simple effet (ou l'inverse) directement sur site et sans recourir au moindre outil spécial. L'actionneur à rappel par ressort est disponible avec des ensembles de ressorts compris entre 2,8 bar (40 psi) et 8,3 bar (120 psi) par incréments de 0,7 bar (10 psi).


Les ressorts sont fabriqués à partir de fil de gros calibre pour assurer une longue durée de service et revêtus ESPC pour une meilleure résistance à la corrosion. Ils sont pré-comprimés en utilisant un logement spécial visant à assurer un fonctionnement et un entretien en toute sécurité.

L'arbre de sortie à double clavette autorise un montage parallèle ou perpendiculaire dans le sens d'écoulement du robinet-vanne. En conditions normales, l'actionneur est monté parallèle au sens d'écoulement du robinet-vanne et opère une rotation dans le sens antihoraire (CCW), entre la position fermée et la position ouverte.

### DOUBLE EFFET

#### Pour ouvrir le robinet


En application double effet, la pression d'air est introduite au niveau de l'orifice 2 (A), avec une pressurisation de l'espace entre les pistons, ce qui entraîne leur sortie. Le volume d'air au-dessus des têtes de piston est déchargé dans l'atmosphère. Les crémaillères entraînent alors le pignon dans le sens antihoraire, ce qui provoque une rotation quart de tour. Cette rotation, transmise à l'arbre du robinet, entraîne l'ouverture de celui-ci.



Le sens de fonctionnement standard du ressort en mode de sécurité est le sens horaire (CW). Le sens de fonctionnement de l'actionneur peut être inversé en faisant tourner les pistons à 180 degrés dans le corps par rapport au pignon. Bien que la rotation de l'actionneur à 90 degrés aura un effet similaire, la rotation du piston est préférable car elle maintient le montage parallèle et assure le fonctionnement du robinet-vanne dans le quadrant approprié.

#### Pour fermer le robinet


La pression d'air introduite à l'orifice 4 (B) pressurise l'espace situé au-dessus de chaque tête de piston et entraîne la rentrée des pistons. Le volume d'air entre les pistons est déchargé dans l'atmosphère. Les crémaillères entraînent alors le pignon dans le sens horaire, ce qui provoque une rotation quart de tour. Cette rotation, transmise à l'arbre du robinet, entraîne la fermeture de celui-ci.



### RAPPEL PAR RESSORT


#### Pour ouvrir le robinet

En application simple effet, la pression d'air est introduite au niveau de l'orifice 2 (A), avec une pressurisation de l'espace entre les pistons, ce qui entraîne la sortie de ceux-ci. Dans le même temps, les ressorts sont comprimés. Les crémaillères entraînent alors le pignon dans le sens antihoraire, ce qui provoque une rotation quart de tour. Cette rotation, transmise à l'arbre du robinet, entraîne l'ouverture de celui-ci.



#### Pour fermer le robinet

Lorsque la pression d'air est déchargée, le ressort sous tension entraîne la rentrée des pistons. L'air s'échappe ensuite à travers l'orifice 2 (A). Les crémaillères entraînent alors le pignon dans le sens horaire, ce qui provoque une rotation quart de tour. Cette rotation, transmise à l'arbre du robinet, entraîne la fermeture de celui-ci.



# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

## AJUSTEMENT DE LA COURSE

Il existe plusieurs points de tolérance de fabrication au niveau des liaisons mécaniques d'entraînement entre le robinet-vanne et l'actionneur, y compris entre le disque du robinet ou la sphère et la tige, la tige et l'adaptateur, et l'adaptateur et l'actionneur. Ces points de tolérance doivent donc être compensés pendant le fonctionnement de l'ensemble. Par conséquent, un réglage ou ajustement est nécessaire pour veiller à ce que le fonctionnement du robinet-vanne soit aussi précis que souhaité. Les butées de fin de course double F89 permettent un réglage de  $\pm 5^\circ$  aux deux extrémités de la course.



### Butées de fin de course prolongée optionnelles

Des « butées de fin de course linéaires » permettant de réduire davantage la course sont disponibles en option sur demande.

Double effet et ressort de fermeture (CW)

- Réglage de  $30^\circ$  à  $90^\circ$  de rotation (course ouverte uniquement)

Ressort d'ouverture (CCW) - Réglage de  $60^\circ$  à  $0^\circ$  de rotation (course fermée uniquement)




## ⚠ ATTENTION

Lors de la sélection de l'option pour les butées de fin de course prolongée, veuillez noter que l'option du limiteur de course simple est acceptable si la pression d'alimentation en air de l'actionneur est  $\leq 5,5 \text{ bar} / 80 \text{ psi}$  et que l'option du limiteur de course double doit être sélectionnée si la pression d'alimentation en air de l'actionneur est  $> 5,5 \text{ bar} / 80 \text{ psi}$ .


### Robinet à papillon à siège souple

La fermeture se produit avant que le disque ne décrive une rotation complète à  $90^\circ$  à partir de la position ouverte. L'ajustement de la course est donc souhaitable pour éviter toute sur-course, qui se traduirait par un couple de manœuvre inutile et une détérioration prématurée du siège. En position ouverte, un réglage est nécessaire pour assurer un écoulement maximal à travers le robinet-vanne et un minimum de forces dynamiques appliquées sur le disque.




### Robinet à papillon haute performance

La conception à double excentration des robinets à papillon haute performance entraîne un déplacement du disque dans le siège via l'action d'une came. Il est important que le disque ne se déplace pas au-delà de la position du siège, sinon cela risque d'endommager le siège.



### Robinet à tournant sphérique et cylindrique

La sphère ou le cylindre doivent être précisément alignés avec l'orifice du robinet pour éviter tout endommagement du siège en position ouverte. Un ajustement en position fermée est nécessaire pour veiller à ce qu'une fermeture complète soit obtenue.




# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89


APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

## DIMENSIONS


Vue de dessus - Modèle 002 - 020



Vue de dessous - Modèle 032 - 240



Vue de côté



Vue de face




TABLEAU 1 - DIMENSIONS F89 - SYSTÈME MÉTRIQUE (mm)

Modèle	A1 <sup>(1)</sup>	A2 <sup>(1)</sup>	B	C	D	E	Partie supérieure de l'arbre <sup>(2)</sup>		
							H	J	Clavette
F89-002	-	121	72	74	54	66	16,0	11,0	
F89-003	186	125	86	81	59	79	16,0	11,0	
F89-004	217	143	96	91	61	80	16,0	11,0	
F89-006	259	169	101	108	64	87	16,0	11,0	
F89-009	257	174	119	124	64	99	16,0	11,0	
F89-014	307	193	138	141	78	112	16,0	11,0	
F89-020	378	236	155	157	81	123	16,0	11,0	
F89-032/033	462	283	171	182	95	136	20,6	21,6	4,8
F89-051/052	476	298	213	210	111	159	20,6	21,6	4,8
F89-084/085/086	627	384	227	233	130	190	25,4	27,0	6,4
F89-139/140/141	726	431	274	288	154	233	25,4	27,0	6,4
F89-240	845	507	325	341	186	290	25,4	27,0	6,4

TABLEAU 2 - DIMENSIONS F89 - SYSTÈME IMPÉRIAL (po)

Modèle	A1 <sup>(1)</sup>	A2 <sup>(1)</sup>	B	C	D	E	Partie supérieure de l'arbre <sup>(2)</sup>		
							H	J	Clavette
F89-002	-	4,76	2,83	2,91	2,13	2,60	5/8	7/16	
F89-003	7,30	4,90	3,39	3,18	2,32	3,09	5/8	7/16	
F89-004	8,53	5,63	3,78	3,60	2,40	3,15	5/8	7/16	
F89-006	10,20	6,65	3,97	4,26	2,52	3,42	5/8	7/16	
F89-009	10,10	6,85	4,69	4,87	2,52	3,91	5/8	7/16	
F89-014	12,07	7,60	5,42	5,55	3,07	4,41	5/8	7/16	
F89-020	14,89	9,29	6,10	6,20	3,19	4,82	5/8	7/16	
F89-032/033	18,20	11,14	6,73	7,18	3,74	5,35	0,81	0,84	0,19
F89-051/052	18,72	11,73	8,37	8,25	4,37	6,26	0,81	0,84	0,19
F89-084/085/086	24,69	15,12	8,94	9,17	5,12	7,48	1,00	1,06	0,25
F89-139/140/141	28,58	16,97	10,79	11,34	6,06	9,17	1,00	1,06	0,25
F89-240	33,27	19,96	12,80	13,43	7,32	11,42	1,00	1,06	0,25

## REMARQUES


1. A1 = rappel par ressort ; A2 = double effet
2. Tous les actionneurs possèdent un raccordement d'arbre supérieur DD 16 x 11 (DD 5/8 x 7/16) ou un insert en plastique de cette dimension, pour le montage direct d'accessoires AVID.

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89


APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

## DIMENSIONS

Raccordement à pignon F89E tailles 002-020



Raccordement à pignon F89E tailles 032-240



L'actionneur F89 est disponible avec 4 raccordements de robinet différents : F89D - ISO 5211 (filetage métrique) ; F89E - Keystone ISO (filetage métrique) ; F89U - Keystone unités impériales + filetage métrique

TABLEAU 3A - BRIDE ISO DE RACCORDEMENT AVEC LE ROBINET (mm)

Modèle	F89E - Keystone ISO				F89D - ISO 5211			
	Partie inférieure de l'arbre		D. perçage	Trous de montage	Partie inférieure de l'arbre		D. perçage	Trous de montage
	F	G	Clavette	trous	Nbr x taille x profondeur	Entraînement : pas d'étoile	trous	Nbr x taille x profondeur
F89-002	16,0	11,0		F03 F05	4 x M5 x 8,0 4 x M6 x 10,0	**	F03 F05	4 x M5 x 8,0 4 x M6 x 10,0
F89-003	16,0	11,0		F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0	14	F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0
F89-004	16,0	11,0		F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0	14	F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0
F89-006	20,0	14,0		F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0	17	F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0
F89-009	20,0	14,0		F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0	17	F05 F07	4 x M6 x 10,0 4 x M8 x 13,0
F89-014	20,0	14,0		F07	4 x M8 x 13,0	17	F07	4 x M8 x 13,0
F89-020	25,0	18,0		F07 F10 F12	4 x M8 x 13,0 4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	22	F07 F10 F12	4 x M8 x 13,0 4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0
F89-032	35,0		10 x 8	F10 F12	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	27	F10 F12	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0
F89-052	35,0		10 x 8	F10 F12	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	27	F10 F12	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0
F89-084*	50,0		14 x 9	F10 F14	4 x M10 x 15,0 4 x M16 x 24,0	36	F10 F14	4 x M10 x 15,0 4 x M16 x 24,0
F89-085	50,0		14 x 9	F12 F16	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0	36	F12 F16	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0
F89-139	45,0		14 x 9	F14	4 x M16 x 24,0			
F89-140	50,0		14 x 9	F14	4 x M16 x 24,0	46	F14	4 x M16 x 24,0
F89-141	50,0		14 x 9	F12 F16	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0	46	F12 F16	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0
F89-240	70,0		20 x 12	F16 F25	4 x M20 x 30,0 8 x M16 x 24,0	46	F16 F25	4 x M20 x 30,0 8 x M16 x 24,0

## REMARQUES

Le modèle F89-084 est identique au modèle F89-085 avec une bride F10-F14

Le modèle F89-140 est identique au modèle F89-141 avec une bride F14

\* F89-084 : Perçage F10 pas dans le corps ; utiliser la plaque de conversion F10 vers F14 à cet effet


\*\* Carré 14 à 45°

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

## DIMENSIONS

Raccordement à pignon F89U tailles 002-003



Raccordement à pignon F89U tailles 004-240




TABLEAU 3B - BRIDE KEYSTONE DE RACCORDEMENT AVEC LE ROBINET

Modèle	F89U - Keystone - système métrique (mm)				F89U - Keystone - système impérial (po)				Code*	
	Partie inférieure de l'arbre	D. perçage	Trous de montage	Nbr x taille x profondeur	Partie inférieure de l'arbre	D. perçage	Trous de montage	Nbr x taille x profondeur		
	F	G	Clavette		F	G	Clavette			
F89-002		**		44,5	4 x M6 x 8,0		***	1 3/4	4 x 1/4-20 UNC x 0,38	
F89-003	19,0	12,7		44,5 82,5	4 x M6 x 10,0 4 x M10 x 15,0	3/4	1/2	1 3/4 3 1/4	4 x 1/4-20 UNC x 0,38 4 x 3/8-16 UNC x 0,56	AAA BAD
F89-004	20,6		4,8 x 4,8	44,5 82,5	4 x M6 x 10,0 4 x M10 x 15,0	13/16	3/16 x 3/16	1 3/4 3 1/4	4 x 1/4-20 UNC x 0,38 4 x 3/8-16 UNC x 0,56	AAA BAC
F89-006	25,4		6,4 x 6,4	82,5	4 x M10 x 15,0	1	1/4 x 1/4	3 1/4	4 x 3/8-16 UNC x 0,56	BAD
F89-009	25,4		6,4 x 6,4	82,5	4 x M10 x 15,0	1	1/4 x 1/4	3 1/4	4 x 3/8-16 UNC x 0,56	BAD
F89-014	25,4		6,4 x 6,4	82,5	4 x M10 x 15,0	1	1/4 x 1/4	3 1/4	4 x 3/8-16 UNC x 0,56	BAD
F89-020	28,6		6,4 x 6,4	82,5 127,0	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	1 1/8	1/4 x 1/4	3 1/4 5	4 x 3/8-16 UNC x 0,56 4 x 1/2-13 UNC x 0,63	BAD CAF
F89-032	28,6		6,4 x 6,4	82,5 127,0	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	1 1/8	1/4 x 1/4	3 1/4 5	4 x 3/8-16 UNC x 0,56 4 x 1/2-13 UNC x 0,63	BAD CAF
F89-033	34,9		7,9 x 7,9	82,5 127,0	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	1 3/8	5/16 x 5/16	3 1/4 5	4 x 3/8-16 UNC x 0,56 4 x 1/2-13 UNC x 0,63	BAD CAG
F89-051	28,6		6,4 x 6,4	82,5 127,0	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	1 1/8	1/4 x 1/4	3 1/4 5	4 x 3/8-16 UNC x 0,56 4 x 1/2-13 UNC x 0,63	BAD CAF
F89-052	34,9		7,9 x 7,9	82,5 127,0	4 x M10 x 15,0 4 x M12 x 19,0	1 3/8	5/16 x 5/16	3 1/4 5	4 x 3/8-16 UNC x 0,56 4 x 1/2-13 UNC x 0,63	BAD CAG
F89-085	41,3		9,5 x 9,5	127,0 165,0	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0	1 5/8	3/8 x 3/8	5 6 1/2	4 x 1/2-13 UNC x 0,63 4 x 3/4-10 UNC x 1,00	CAH DAH
F89-086	47,6		12,7 x 9,5	127,0 165,0	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0	1 7/8	1/2 x 3/8	5 6 1/2	4 x 1/2-13 UNC x 0,63 4 x 3/4-10 UNC x 1,00	CAJ DAJ
F89-140	57,2		12,7 x 9,5	127,0 165,0	4 x M12 x 19,0 4 x M20 x 30,0	2 1/4	1/2 x 3/8	5 6 1/2	4 x 1/2-13 UNC x 0,63 4 x 3/4-10 UNC x 1,00	CAK DAK
F89-240	57,2		12,7 x 9,5	165,0	4 x M20 x 30,0	2 1/4	1/2 x 3/8	6 1/2	4 x 3/4-10 UNC x 1,00	DAK

## REMARQUES

Le modèle F89-033 est identique au modèle F89-032 avec un passage plus large

Le modèle F89-051 est identique au modèle F89-052 avec un passage plus étroit

Le modèle F89-084 est identique au modèle F89-085 avec un passage plus étroit

Le modèle F89-086 est identique au modèle F89-085 avec un passage plus large

\* Code de compatibilité de montage Keystone

\*\* Carré 14 à 45°


\*\*\* Carré 0,55 à 45°

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

## PERÇAGE DE MONTAGE SUPÉRIEUR

Le perçage de montage supérieur est disponible avec un filetage métrique ou impérial. Les dimensions du modèle de perçage sont identiques.




Tailles de perçage de montage supérieur 002 - 020    Tailles de perçage de montage supérieur 032 - 052    Tailles de perçage de montage supérieur 084 - 240

### REMARQUES

- Pour le modèle 002/003, le gabarit de perçage Keystone (93,5 x 41,1 mm) dépasse les dimensions du corps. Veuillez ajouter l'option de plaque de montage Keystone (n° 11425095).
- Les versions à filetage métrique comportent un filetage de vis de M5 x 1,0 x 9,0 mm de profondeur.
- Les versions à filetage impérial dispose d'un filetage 10-32 UNF x 0,8 po. de profondeur.


## MONTAGE NAMUR VDI/VDE 3845

Une totale conformité avec la norme VDI/VDE 3845 peut être obtenue avec l'introduction d'un insert mâle dans la partie femelle de l'arbre.



## RACCORDEMENT PNEUMATIQUE

L'actionneur est commandé via l'application d'air comprimé aux orifices BSP/NPT 1/4" (ou BSP/NPT 3/8" pour le modèle F89-240) ou au moyen d'une électrovanne Namur.



Tailles de raccordement pneumatique 002 - 052    Tailles de raccordement pneumatique 085 - 140    Taille de raccordement pneumatique 240

### REMARQUES

- Les versions à filetage métrique comportent un filetage de vis de M5 x 1,0 x 9,0 mm de profondeur.
- Les versions à filetage impérial disposent d'un filetage de boulon de 10-32 UNF x 0,28 pouce de profondeur.
- Le F89D ne comporte que des raccordements pneumatiques BSP

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

## APPLICATION SERVICES GÉNÉRAUX / ZONE DANGEREUSE

### CYLINDRÉE DE L'ACTIONNEUR

La cylindrée est le volume total d'air sous pression après que l'actionneur a terminé sa course.

**TABLEAU 4 - VOLUME DE L'ACTIONNEUR**

Modèle	Ouverture		Fermeture	
	litres	cu.in	litres	cu.in
F89-002	0,11	6,7	0,09	5,5
F89-003	0,17	10,4	0,14	8,5
F89-004	0,25	15,3	0,21	12,8
F89-006	0,36	21,8	0,29	17,7
F89-009	0,57	34,9	0,48	29,3
F89-014	0,90	54,9	0,73	44,5
F89-020	1,37	83,8	1,08	65,9
F89-032/033	2,10	128,2	1,66	101,3
F89-051/052	3,10	189,2	2,63	160,5
F89-084/085/086	5,09	310,6	3,87	236,2
F89-139/140/141	8,92	544,3	6,81	415,6
F89-240	15,40	939,8	12,63	770,7

### REMARQUES

Calcul de la consommation d'air : le volume indiqué dans le tableau représente le volume d'air libre effectif, que ce soit dans le sens de l'ouverture ou de la fermeture.

La consommation d'air varie en fonction de la pression d'alimentation. Utilisez la formule suivante pour déterminer la consommation d'air par minute :

Double effet (nL/min) :

$$\left( \frac{\text{Ouverture} + \text{Fermeture du volume (l)}}{1} \right) \left( \frac{\text{Alimentation pression de l'air} + 1}{1} \right) \left( \frac{\text{Cycles}}{\text{Min}} \right)$$

Double effet (SCFM) :

$$\left( \frac{\text{Ouverture} + \text{Fermeture du volume (in}^3\text{)}}{1728} \right) \left( \frac{\text{Alimentation pression de l'air} + 14,7}{14,7} \right) \left( \frac{\text{Cycles}}{\text{Min}} \right)$$

**TABLEAU 5 - TEMPS DE CYCLE DE L'ACTIONNEUR (s)**

Modèle	DA				SR			
	Temps de course		Temps total		Temps de course		Temps total	
	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture	Ouverture	Fermeture
F89-003	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
F89-004	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
F89-006	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
F89-009	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
F89-014	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
F89-020	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
F89-032/033	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7
F89-051/052	0,7	0,7	0,9	0,9	0,6	0,8	0,8	1,0
F89-084/085/086	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
F89-139/140/141	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	1,0
F89-240	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6

### REMARQUES

- La durée de la course de l'actionneur comprend le temps nécessaire pour évacuer/accumuler la pression dans l'actionneur et, par conséquent, pour déplacer les pistons (= temps de course).  
La somme du temps d'évacuation et d'accumulation et du temps de course est le temps total du cycle.
- Les durées de course indiquées ci-dessus sont basées sur un actionneur nu utilisant une pression d'air de 5,5 bar (80 psi) provenant d'un réservoir d'alimentation en air, des ressorts équilibrés (10 ou 11 dans le cas d'un actionnement par ressort) et une tuyauterie et une électrovanne surdimensionnées.
- La durée de la course de l'actionneur varie selon la pression d'air fournie, le débit d'air, l'électrovanne et le couple de serrage requis du robinet-vanne. Sa valeur est fournie à titre purement indicatif.
- La réduction de la vitesse sur les orifices d'entrée ou de sortie améliorera l'endurance de l'actionneur et est nécessaire pour respecter la durée de vie selon la norme EN15714-3.

**TABLEAU 6 - DURÉE DE CYCLE DE L'ACTIONNEUR AVEC OPTION D'ORIFICE SURDIMENSIONNÉ**

Modèle	Code	Orifice A	SR	
			Temps de course (s)	Temps total (s)
			Fermeture	Fermeture
F89-032/033	QS5	5,5 mm	0,47	0,61
F89-032/033	QS8	8 mm	0,23	0,31
F89-051/052	QS8	8 mm	0,24	0,30
F89-051/052	PS3/NS3	Supplémentaires 3/8"	0,16	0,20
F89-084/085/086	PS3/NS3	Supplémentaires 3/8"	0,17	0,24
F89-139/140/141	PS4/NS4	Supplémentaires 1/2"	0,18	0,26
F89-240	PS6/NS6	Supplémentaires 3/4"	0,19	0,28


**TABLEAU 7 - POIDS DE L'ACTIONNEUR**

Modèle	DA		SR	
	kg	lbs	kg	lbs
F89-002	1,0	2,2	-	-
F89-003	1,4	3,1	1,7	3,7
F89-004	2,1	4,6	2,6	5,7
F89-006	2,9	6,4	3,6	7,9
F89-009	3,7	8,2	4,9	10,8
F89-014	5,3	11,7	7,3	16,1
F89-020	7,9	17,4	11,0	24,3
F89-032/033	12,1	26,7	16,7	36,8
F89-051/052	18,3	40,3	24,9	54,9
F89-084/085/086	27,8	61,3	39,7	87,5
F89-139/140/141	45,8	101,0	69,5	153,2
F89-240	77,5	170,9	112,4	247,8

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

USAGE GÉNÉRAL / ZONE À RISQUE

## MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



**TABEAU 8 - MATÉRIAUX DE FABRICATION**

Rep.	N°	Matériau	Matériau US std	Matériau BS std	Matériau DIN std	Finition
1	Corps	Aluminium extrudé ASTM B221 type 6063T6	ASTM B221	BS 1474 6063	DIN 3.33206.51	Anodisé 5 à 8 microns + ESPC 60 à 80 microns
2	Pignon	Barre d'acier carbone laminée à chaud ASTM A108 grade 1045	A108	BS 970 080M40	C40	Nickelé zingué 8 à 12 microns
3	Piston	Fonte d'alliage d'aluminium ASTM B85 type A380 /BS 1490 grade LM24	ASTM B85	BS 1490	DIN 1725-2300 ou 226	Anodisée
4	Bouchon d'extrémité	Fonte d'alliage d'aluminium ASTM B85 type A380/BS 1490 grade LM24	ASTM B85	BS 1490	DIN 1725-2300 ou 226	ESPC 60 à 80 microns
5	Came	Fonte grade SAE 1045/C45 / EN8				Anodisé noir
6	Ressort	Acier à ressort suivant la norme ASTM A401	ASTM A401	BS 5216 HS3	DIN 17223 Pt1	Revêtement époxy 30 à 40 microns
7	Bague de retenue du ressort	Acier carbone				Zinguée
8	Coupelle de ressort	Fonte d'alliage d'aluminium ASTM B85 type A380 /BS 1490 grade LM24	ASTM B85	BS 1490	DIN 1725-2300 ou 226	Anodisée
9	Douille-guide pour piston	Zytel 101F NC010				Caoutchouc naturel
10	Palier supérieur	PAR <sup>(1)</sup> + 25% chargé de verre				Caoutchouc naturel
11	Palier inférieur	PAR <sup>(1)</sup> + 25% chargé de verre				Caoutchouc naturel
12	Rondelle de butée supérieure	PA66 <sup>(2)</sup>				Caoutchouc naturel
13	Rondelle de butée inférieure	PA66 <sup>(2)</sup>				Caoutchouc naturel
14	Rondelle de butée de course	SS <sup>(3)</sup> ISO 3506 grade A2-70				Caoutchouc naturel
15	Rondelle (à ressort) de bouchon d'extrémité	SS <sup>(3)</sup> ISO 3506 grade A2-70				Caoutchouc naturel
16	Joint torique supérieur (pignon)	NBR standard 70 A				Caoutchouc naturel
17	Joint torique inférieur (pignon)	NBR standard 70 A				Caoutchouc naturel
18	Joint torique (piston)	NBR standard 70 A				Caoutchouc naturel
19	Joint torique (butée de fin de course)	NBR standard 70 A				Caoutchouc naturel
20	Joint (bouchon d'extrémité)	NBR standard 70 A				Caoutchouc naturel
21	Boulon - butée de fin de course	SS <sup>(3)</sup> ISO 3506 grade A2-70				Caoutchouc naturel
22	Boulon - bouchon d'extrémité	SS <sup>(3)</sup> ISO 3506 grade A2-70				Caoutchouc naturel
23	Écrou - butée de fin de course	SS <sup>(3)</sup> ISO 3506 grade A2-70				Caoutchouc naturel
24	Circlip (fond)	Acier carbone				Zingué-nickelé
25	Indicateur de position	Plastique ABS				Caoutchouc naturel

1. Résine acétal POM

2. Polyamide 66

3. Acier inoxydable

\*Éléments inclus dans les kits de pièces de rechange flexibles

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

## USAGE GÉNÉRAL / ZONE À RISQUE

### COUPLE DE SORTIE

#### Actionneur double effet

Pour le dimensionnement des actionneurs double effet, utiliser le tableau suivant et sélectionner l'actionneur qui fournira le couple de sortie le plus proche du couple anticipé du robinet-vanne et le facteur de sécurité requis.

TABLEAU 9 - COUPLE DA (Nm)

Modèle	Pression d'air (bar)						
	3	4	5	5,5	6	7	8,3
F89-002	11	15	18	20	22	25	30
F89-003	17	22	28	31	33	39	46
F89-004	25	34	42	46	50	59	70
F89-006	36	48	60	66	72	84	100
F89-009	58	77	96	106	116	135	160
F89-014	90	121	151	166	181	211	250
F89-020	132	177	221	243	265	309	366
F89-032/033	208	277	346	381	416	485	575
F89-051/052	315	420	525	577	630	735	871
F89-084/085/086	525	701	876	963	1051	1226	1454
F89-139/140/141	913	1218	1522	1674	1826	2131	2527
F89-240	1508	2011	2514	2765	3017	3520	4173

TABLEAU 10 - COUPLE DA (in-lb)

Modèle	Pression d'air (psi)						
	40	60	70	80	90	100	120
F89-002	100	134	167	184	201	234	277
F89-003	147	197	246	270	295	344	408
F89-004	223	297	372	409	446	521	617
F89-006	320	427	534	587	641	747	886
F89-009	512	683	853	938	1024	1194	1416
F89-014	801	1068	1334	1468	1601	1868	2215
F89-020	1173	1563	1954	2150	2345	2736	3244
F89-032/033	1841	2455	3068	3375	3682	4295	5093
F89-051/052	2789	3718	4648	5112	5577	6507	7715
F89-084/085	4652	6203	7754	8529	9304	10855	12871
F89-140/141	7749	10332	12915	14206	15497	18080	21438
F89-240	13357	17810	22262	24489	26715	31167	36955

#### Actionneur à rappel par ressort

Le dimensionnement des actionneurs à rappel par ressort est plus complexe. Il est d'abord nécessaire de déterminer le « mode de sécurité » souhaité (« ouverture de sécurité » ou « fermeture de sécurité »). Ensuite, il faut déterminer les points de couple critiques du robinet-vanne visé en utilisant le tableau ci-dessous.

Robinet à papillon à 'fermeture de sécurité'	Robinet à papillon à 'ouverture de sécurité'
Couple de démarrage sur air	Couple de démarrage sur ressort
Couple de fermeture sur ressort	Couple de fermeture sur air

Robinet à tournant sphérique à 'fermeture de sécurité'	Robinet à tournant sphérique à 'ouverture de sécurité'
Couple de démarrage sur air (ouverture)	Couple de démarrage sur ressort (ouverture)
Couple de fermeture sur air (complètement ouvert)	Couple de fermeture sur ressort (complètement ouvert)
Couple d'ouverture sur ressort (Couple d'ouverture sur air)	Couple d'ouverture sur air (ouverture depuis démarrage)
Couple de fermeture sur ressort (refermeture)	Couple de fermeture sur air (refermeture)

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

USAGE GÉNÉRAL / ZONE À RISQUE

TABLEAU 11 - COUPLE SR EN Nm

Modèle	Nombre de ressorts	Pression d'air (bar)														Couple du ressort		
		3		4		5		5,5		6		7		8,3		SST	SET	
		AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET			
F89-003	4	11	8	16	13	22	19	25	22	28	24	33	30	40	37	9	6	
	5	9	6	15	11	21	17	23	19	26	22	32	28	39	35	11	7	
	6	8	3	14	9	19	14	22	17	25	20	30	26	37	33	13	9	
	7	7	1	12	7	18	12	20	15	23	18	29	23	36	31	16	10	
	8			11	4	16	10	19	13	22	16	27	21	34	28	18	12	
	9			9	2	15	8	17	11	20	13	26	19	33	26	20	13	
	10					13	6	16	8	19	11	24	17	32	24	22	15	
	11					12	3	15	6	17	9	23	14	30	22	24	16	
	12							13	4	16	7	21	12	29	19	27	17	
	F89-004	4	17	12	25	21	33	29	38	33	42	37	50	46	61	57	13	9
		5	15	9	23	17	31	26	36	30	40	34	48	43	59	53	16	11
		6	12	6	21	14	29	23	33	27	38	31	46	39	57	50	19	13
7		10	3	19	11	27	19	31	23	35	28	44	36	55	47	23	15	
8				17	8	25	16	29	20	33	24	42	33	53	44	26	17	
9				14	4	23	13	27	17	31	21	40	30	50	41	29	19	
10						21	10	25	14	29	18	37	26	48	37	32	21	
11						19	6	23	11	27	15	35	23	46	34	36	23	
12								21	7	25	11	33	20	44	31	39	26	
F89-006		4	24	13	36	25	48	37	54	43	60	49	72	61	88	77	23	12
		5	21	7	33	19	45	31	51	37	57	43	69	55	85	71	29	15
		6	18	2	30	14	42	26	48	32	54	38	66	50	82	65	34	18
	7			27	8	39	20	45	26	51	32	63	44	79	60	40	21	
	8			24	2	36	14	42	20	48	26	60	38	76	54	46	24	
	9					33	9	39	15	45	21	57	33	73	48	51	27	
	10					30	3	36	9	42	15	54	27	70	43	57	30	
	11							33	3	39	9	51	21	67	37	63	33	
	12									37	4	49	16	64	31	69	36	
	F89-009	4	38	29	58	48	77	67	87	77	96	86	115	106	140	131	29	19
		5	33	21	53	41	72	60	82	70	91	79	111	98	136	123	36	24
		6	29	14	48	33	67	53	77	62	86	72	106	91	131	116	44	29
7		24	7	43	26	62	45	72	55	82	65	101	84	126	109	51	34	
8				38	19	57	38	67	48	77	57	96	77	121	102	58	39	
9				33	11	53	31	62	40	72	50	91	69	116	94	66	44	
10						48	23	57	33	67	43	86	62	111	87	73	49	
11						43	16	52	26	62	35	81	55	106	80	80	53	
12								48	18	57	28	77	47	102	72	88	58	
F89-014		4	60	46	91	76	121	106	136	121	151	136	181	166	220	205	45	30
		5	53	35	83	65	113	95	128	110	143	125	173	155	213	194	56	38
		6	45	23	75	53	106	84	121	99	136	114	166	144	205	183	67	45
	7	38	12	68	42	98	72	113	88	128	103	158	133	198	172	78	53	
	8			60	31	91	61	106	76	121	91	151	122	190	161	89	60	
	9			53	20	83	50	98	65	113	80	143	110	183	150	101	68	
	10					76	39	91	54	106	69	136	99	175	138	112	75	
	11					68	28	83	43	98	58	128	88	168	127	123	83	
	12							76	32	91	47	121	77	160	116	134	90	
	F89-020	4	86	62	130	107	174	151	196	173	218	195	262	239	320	296	70	47
		5	74	45	118	89	162	133	184	155	206	177	251	221	308	279	88	58
		6	62	27	107	72	151	116	173	138	195	160	239	204	296	261	105	70
7		51	10	95	54	139	98	161	120	183	142	227	186	285	244	123	82	
8				83	37	127	81	149	103	171	125	216	169	273	226	140	93	
9				72	19	116	63	138	85	160	107	204	151	261	209	158	105	
10						104	46	126	68	148	90	192	134	250	191	175	117	
11						92	28	114	50	136	72	181	116	238	174	193	128	
12								103	33	125	55	169	99	226	156	210	140	

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

USAGE GÉNÉRAL / ZONE À RISQUE

**TABLEAU 11 - COUPLE SR EN Nm (SUITE)**

Modèle	Nombre de ressorts	Pression d'air (bar)														Couple du ressort	
		3		4		5		5,5		6		7		8,3		SST	SET
		AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET		
F89-032/033	4	134	96	203	166	272	235	307	270	341	304	411	374	501	464	111	74
	5	115	69	184	138	254	207	288	242	323	276	392	346	482	436	139	93
	6	96	41	166	110	235	179	270	214	304	249	374	318	464	408	167	111
	7	78	13	147	82	216	151	251	186	286	221	355	290	445	380	195	130
	8			129	54	198	124	232	158	267	193	336	262	426	352	223	149
	9			110	26	179	96	214	130	249	165	318	234	408	324	251	167
	10					161	68	195	102	230	137	299	206	389	296	279	186
	11					142	40	177	75	211	109	281	178	371	269	307	204
	12							158	47	193	81	262	151	352	241	334	223
F89-051/052	4	195	135	300	240	405	345	457	398	510	450	615	555	751	691	180	120
	5	165	90	270	195	375	300	428	353	480	405	585	510	721	647	225	150
	6	135	45	240	150	345	255	398	308	450	360	555	465	691	602	269	180
	7	105	1	210	105	315	210	368	263	420	315	525	420	662	557	314	210
	8			180	61	285	166	338	218	390	270	495	375	632	512	359	240
	9			150	16	255	121	308	173	360	226	465	331	602	467	404	269
	10					225	76	278	128	330	181	435	286	572	422	449	299
	11					195	31	248	83	300	136	405	241	542	377	494	329
	12						218	38	270	91	375	196	512	332	539	359	
F89-084/085/086	4	329	231	504	406	679	581	767	669	855	757	1030	932	1257	1159	294	196
	5	280	157	455	332	630	507	718	595	806	683	981	858	1208	1085	368	245
	6	231	83	406	258	581	433	669	521	757	609	932	784	1159	1011	442	294
	7	181	10	356	185	531	360	619	448	707	536	882	711	1109	938	515	344
	8			307	111	482	286	570	374	658	462	833	637	1060	864	589	393
	9			258	37	433	212	521	300	609	388	784	563	1011	790	663	442
	10					384	139	472	227	560	315	735	490	962	717	736	491
	11					335	65	423	153	511	241	686	416	913	643	810	540
	12						374	80	462	168	637	343	864	570	883	589	
F89-139/140/141	4	548	384	840	676	1131	967	1277	1113	1423	1259	1714	1550	2094	1930	491	327
	5	466	262	758	554	1049	845	1195	991	1341	1137	1632	1428	2012	1808	613	409
	6	384	139	676	431	967	722	1113	868	1259	1014	1550	1305	1930	1685	736	491
	7	303	16	595	308	886	599	1032	745	1178	891	1469	1182	1849	1562	859	572
	8			513	186	804	477	950	623	1096	769	1387	1060	1767	1440	981	654
	9			431	63	722	354	868	500	1014	646	1305	937	1685	1317	1104	736
	10					640	231	786	377	932	523	1223	814	1603	1194	1227	818
	11					558	109	704	255	850	401	1141	692	1521	1072	1349	900
	12						623	132	769	278	1060	569	1440	949	1472	981	
F89-240	4	954	676	1457	1179	1960	1682	2211	1933	2462	2184	2965	2687	3619	3341	832	554
	5	815	469	1318	972	1821	1475	2072	1726	2323	1977	2826	2480	3480	3134	1039	693
	6	676	261	1179	764	1682	1267	1933	1518	2184	1769	2687	2272	3341	2926	1247	832
	7	538	53	1041	556	1544	1059	1795	1310	2046	1561	2549	2064	3203	2718	1455	970
	8			902	348	1405	851	1656	1102	1907	1353	2410	1856	3064	2510	1663	1109
	9			764	140	1267	643	1518	894	1769	1145	2272	1648	2926	2302	1871	1247
	10					1128	435	1379	686	1630	937	2133	1440	2787	2094	2079	1386
	11					990	227	1241	478	1492	729	1995	1232	2649	1886	2287	1524
	12						1102	270	1353	521	1856	1024	2510	1678	2495	1663	

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

USAGE GÉNÉRAL / ZONE À RISQUE

TABLEAU 12 - COUPLE SR en-lb

Modèle	Nombre de ressorts	Pression d'air (psi)														Couple du ressort		
		40		60		70		80		90		100		120		SST	SET	
		AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET			
F89-003	4	97	71	142	115	195	168	221	195	248	213	292	266	354	328	80	53	
	5	80	53	133	97	186	151	204	168	230	195	283	248	345	310	97	62	
	6	70	30	120	79	169	128	193	153	218	177	267	226	331	290	118	77	
	7	58	10	107	59	156	108	180	133	205	157	254	207	318	270	137	90	
	8			94	39	143	89	168	113	192	138	241	187	305	251	157	103	
	9			81	20	130	69	155	94	179	118	229	167	292	231	177	116	
	10					117	49	142	74	167	99	216	148	280	212	196	128	
	11					105	30	129	54	154	79	203	128	267	192	216	141	
	12							116	35	141	59	190	108	254	172	236	154	
	F89-004	4	151	106	221	186	292	257	337	292	372	328	443	407	540	505	115	80
		5	133	80	204	151	275	230	319	266	354	301	425	381	523	469	142	97
		6	110	51	184	125	259	200	296	237	333	274	407	348	504	445	172	113
7		91	22	165	97	240	171	277	208	314	245	388	320	485	416	201	132	
8				146	68	221	142	258	179	295	217	369	291	466	388	230	151	
9				127	39	202	113	239	151	276	188	351	262	447	359	258	170	
10						183	85	220	122	257	159	332	233	428	330	287	189	
11						164	56	201	93	238	130	313	205	409	301	316	208	
12								182	65	220	102	294	176	391	273	344	227	
F89-006		4	214	117	320	223	426	329	479	382	533	435	639	541	777	679	202	105
		5	188	66	294	172	400	278	453	332	506	385	613	491	751	629	253	131
		6	162	15	268	122	374	228	427	281	480	334	586	440	724	578	303	157
	7			242	71	348	177	401	230	454	284	560	390	698	528	354	183	
	8			215	21	322	127	375	180	428	233	534	339	672	477	404	210	
	9					295	76	348	129	402	183	508	289	646	427	455	236	
	10					269	26	322	79	375	132	482	238	620	376	505	262	
	11							296	28	349	82	455	188	594	326	556	288	
	12									323	31	429	137	567	275	606	314	
	F89-009	4	337	257	514	425	682	593	771	682	850	762	1019	939	1240	1160	257	168
		5	292	186	469	363	638	531	726	620	806	700	983	868	1204	1089	319	213
		6	254	124	424	295	595	466	680	551	765	636	936	807	1158	1029	388	258
7		210	60	381	230	552	401	637	486	722	572	893	742	1115	964	452	301	
8				338	166	509	336	594	422	679	507	850	678	1072	900	517	344	
9				295	101	466	272	551	357	636	443	807	613	1029	835	581	388	
10						423	207	508	293	593	378	764	549	986	770	646	431	
11						380	143	465	228	550	313	721	484	943	706	710	474	
12								422	163	507	249	678	419	900	641	775	517	
F89-014		4	531	407	806	673	1072	939	1204	1072	1337	1204	1603	1470	1948	1816	399	266
		5	469	310	735	576	1001	841	1134	974	1266	1107	1532	1373	1886	1718	496	337
		6	402	207	669	474	936	741	1069	874	1202	1008	1469	1274	1816	1621	594	399
	7	335	108	602	375	869	642	1002	775	1136	909	1403	1175	1750	1522	693	465	
	8			536	276	803	543	936	676	1069	810	1336	1076	1683	1423	792	532	
	9			469	177	736	444	870	577	1003	711	1270	978	1617	1324	891	598	
	10					670	345	803	478	937	612	1203	879	1550	1226	990	665	
	11					603	246	737	379	870	513	1137	780	1484	1127	1089	731	
	12							670	280	804	414	1070	681	1417	1028	1188	798	
	F89-020	4	762	549	1151	948	1541	1337	1736	1532	1931	1727	2320	2117	2834	2622	620	416
		5	655	399	1045	788	1435	1178	1630	1373	1824	1568	2223	1957	2728	2471	779	514
		6	553	243	943	633	1334	1024	1530	1220	1725	1415	2116	1806	2624	2314	930	620
7		449	88	840	478	1231	869	1426	1065	1622	1260	2013	1651	2521	2159	1085	723	
8				737	323	1128	714	1323	910	1518	1105	1909	1496	2418	2004	1240	827	
9				633	168	1024	559	1220	755	1415	950	1806	1341	2314	1849	1395	930	
10						921	404	1116	600	1312	795	1703	1186	2211	1694	1550	1033	
11						818	249	1013	445	1208	640	1599	1031	2107	1539	1705	1137	
12								910	290	1105	485	1496	876	2004	1384	1860	1240	

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

USAGE GÉNÉRAL / ZONE À RISQUE

TABLEAU 12 - COUPLE SR en-lb (SUITE)

Modèle	Nombre de ressorts	Pression d'air (psi)														Couple du ressort		
		40		60		70		80		90		100		120		SST	SET	
		AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET	AST	AET			
F89-032/033	4	1187	850	1798	1470	2409	2081	2719	2391	3020	2692	3640	3312	4437	4109	983	655	
	5	1019	611	1630	1222	2250	1833	2551	2143	2861	2444	3472	3064	4269	3861	1231	824	
	6	854	360	1467	974	2081	1587	2388	1894	2695	2201	3308	2815	4106	3612	1481	987	
	7	689	113	1303	727	1916	1341	2223	1647	2530	1954	3144	2568	3942	3366	1728	1152	
	8			1138	480	1752	1094	2059	1401	2366	1707	2979	2321	3777	3119	1974	1316	
	9			974	233	1587	847	1894	1154	2201	1461	2815	2074	3612	2872	2221	1481	
	10					1423	600	1730	907	2037	1214	2650	1828	3448	2625	2468	1645	
	11					1258	353	1565	660	1872	967	2486	1581	3283	2378	2715	1810	
	12					1401	413	1707	720	2321	1334	3119	2132	2962	2132	2962	1974	
	F89-051/052	4	1727	1196	2657	2126	3587	3056	4047	3525	4517	3985	5447	4915	6651	6120	1594	1063
		5	1461	797	2391	1727	3321	2657	3791	3126	4251	3587	5181	4517	6386	5730	1993	1328
		6	1198	402	2127	1332	3057	2261	3522	2726	3986	3191	4916	4120	6124	5329	2386	1591
7		933	5	1862	934	2792	1864	3256	2328	3721	2793	4651	3723	5859	4931	2784	1856	
8				1597	536	2526	1466	2991	1931	3456	2395	4386	3325	5594	4533	3182	2121	
9				1332	139	2261	1068	2726	1533	3191	1998	4120	2927	5329	4136	3580	2386	
10						1996	670	2461	1135	2926	1600	3855	2530	5064	3738	3977	2652	
11						1731	273	2196	737	2661	1202	3590	2132	4799	3340	4375	2917	
12						1931	340	2395	805	3325	1734	4533	2942	4773	3182	4773	3182	
F89-084/085/086		4	2916	2048	4467	3599	6018	5150	6793	5925	7568	6700	9119	8251	11135	10267	2604	1736
		5	2482	1393	4033	2944	5584	4494	6359	5270	7134	6045	8685	7596	10701	9612	3259	2170
		6	2048	738	3599	2288	5150	3839	5925	4614	6700	5390	8251	6940	10267	8956	3915	2604
	7			3156	1642	4707	3192	5482	3968	6258	4743	7808	6294	9824	8310	4561	3047	
	8			2722	986	4273	2537	5048	3312	5824	4088	7374	5638	9390	7654	5217	3481	
	9					3839	1882	4614	2657	5390	3432	6940	4983	8956	6999	5872	3915	
	10					3405	1235	4180	2010	4956	2786	6506	4337	8522	6352	6518	4349	
	11					2971	580	3746	1355	4522	2130	6072	3681	8088	5697	7174	4783	
	12							3312	709	4088	1484	5638	3035	7654	5051	7820	5217	
	F89-139/140/141	4	4853	3400	7436	5983	10018	8566	11310	9857	12601	11149	15184	13732	18542	17090	4349	2896
		5	4126	2320	6709	4903	9292	7485	10584	8777	11875	10068	14458	12651	17816	16009	5429	3622
		6	3400	1230	5983	3813	8566	6396	9857	7688	11149	8979	13732	11562	17090	14920	6518	4349
7				5266	2724	7849	5307	9140	6598	10431	7890	13014	10473	16372	13830	7608	5066	
8				4539	1643	7122	4226	8414	5518	9705	6809	12288	9392	15646	12750	8688	5792	
9						6396	3137	7688	4428	8979	5720	11562	8303	14920	11660	9778	6518	
10						5670	2047	6961	3339	8253	4630	10836	7213	14193	10571	10867	7245	
11						4944	967	6235	2258	7527	3550	10109	6133	13467	9491	11948	7971	
12								5518	1169	6809	2461	9392	5043	12750	8401	13037	8688	
F89-240		4	8451	5989	12903	10441	17356	14894	19582	17120	21808	19346	26261	23798	32049	29587	7369	4907
		5	7220	4155	11672	8608	16125	13060	18351	15286	20577	17513	25030	21965	30818	27753	9202	6138
		6	5989	2313	10441	6766	14894	11218	17120	13444	19346	15671	23798	20123	29587	25911	11044	7369
	7			9219	4923	13671	9376	15898	11602	18124	13828	22576	18281	28364	24069	12886	8591	
	8			7988	3081	12440	7534	14667	9760	16893	11986	21345	16439	27133	22227	14729	9822	
	9					11218	5692	13444	7918	15671	10144	20123	14596	25911	20385	16571	11044	
	10					9987	3849	12213	6076	14439	8302	18892	12754	24680	18543	18413	12275	
	11					8765	2007	10991	4233	13217	6460	17670	10912	23458	16700	20255	13497	
	12							9760	2391	11986	4618	16439	9070	22227	14858	22097	14729	

# KEYSTONE ACTIONNEUR PNEUMATIQUE QUART DE TOUR F89

## GUIDE DE COMMANDE

### GUIDE DE SÉLECTION

Exemple :		89E	020	03	08	N14	N	2	M	00	M10	D25	
<b>Numéro de figure</b>													
89D	Bride et arbre ISO 5211												
89E	Bride et arbre ISO Keystone												
89U	Bride et arbre Keystone												
<b>Modèle/Taille</b>													
002	002	020	020	085	085								
003	003	032	032	086	086								
004	004	033	033	139	139								
006	006	051	051	140	140								
009	009	052	052	141	141								
014	014	084	084	240	240								
<b>Action</b>													
01	DA	03	SR FC CW (std)										
02	DA - Action inverse	04	SR FC CCW										
<b>Catégorie de ressort</b>													
04	4 ressorts	08	8 ressorts	12	12 ressorts								
05	5 ressorts	09	9 ressorts	XX	non applicable								
06	6 ressorts	10	10 ressorts										
07	7 ressorts	11	11 ressorts										
<b>Raccordement pneumatique</b>													
N14	¼" NPT		P14	¼" BSPP									
N12	½" NPT (F89-240 uniquement)		P12	½" BSPP (89-240 uniquement)									
<b>Plage de température</b>													
H	Haute temp. (FKM)												
N	Standard / Utilisation générale (NBR)												
L	Basse temp.												
E	Température basse extrême												
<b>Butées de course</b>													
2	Double arbre (std)												
3	Limiteur de course simple (capuchon)												
4	Limiteur de course double (capuchon) <sup>(1)</sup>												
<b>Filetage de bride</b>													
M	Métrique												
U	Impérial												
<b>Variante</b>													
00	Standard												
A4	Vis inox. A4												
<b>Bride de robinet*</b>													
F03	Cercle à boulons 36 mm (ISO 5211)	M05	F03 + F05 (ISO 5211)				U1C	Cercle à boulons 1,75" (Keystone 45°)					
F04	Cercle à boulons 42 mm (ISO 5211)	M07	F05 + F07 (ISO 5211)				U34	Cercle à boulons 3,25" (Keystone 45°)					
F05	Cercle à boulons 50 mm (ISO 5211)	M10	F07 + F10 + F12 (ISO 5211)				U50	Cercle à boulons 5,00" (Keystone 45°)					
F07	Cercle à boulons 70 mm (ISO 5211)	M11	F07 + F10 + F12 (ISO 5211)				U68	Cercle à boulons 6,50" (Keystone 45°)					
F10	Cercle à boulons 102 mm (ISO 5211)	M12	F10 + F12 (ISO 5211)										
F12	Cercle à boulons 125 mm (ISO 5211)	M14	F10 + F14 (ISO 5211)				C34	Cercle à boulons 1,75 + 3,25" (Keystone 45°)					
F14	Cercle à boulons 140 mm (ISO 5211)	M16	F12 + F16 (ISO 5211)				C50	Cercle à boulons 3,25 + 5,00" (Keystone 45°)					
F16	Cercle à boulons 165 mm (ISO 5211)						C68	Cercle à boulons 5,00 + 6,50" (Keystone 45°)					
<b>Arbre*</b>													
S11	Étoile 11	M35	E6 - 35K10				U0D	Dia 1 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "; K 3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> x 3 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (20,6K4,78 mm)					
S14	Étoile 14	M40	E7 - 40K12				U10	Dia 1"; K 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (25,4K6,35 mm)					
S17	Étoile 17	M44	E8 - 44K12				U12	Dia 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "; K 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (28,8K6,35 mm)					
S22	Étoile 22	M50	E9 - 50K14				U16	Dia 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "; K 9 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> x 9 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (34,9K7,94 mm)					
S27	Étoile 27	M60	E0 - 60K18				U1A	Dia 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "; K 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (41,3K9,53 mm)					
S36	Étoile 36	M70	EA - 70K20				U1E	Dia 1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "; K 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (47,6K12,7 mm)					
S46	Étoile 46	M80	EB - 80K22				U24	Dia 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "; K 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> x 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (57,2K12,7 mm)					
S55	Étoile 55	M90	EC - 90K25				U26	Dia 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "; K 5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (63,3K15,9 mm)					
S75	Étoile 75	MA0	ED - 100K28				U2C	Dia 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "; K 5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (69,9K15,9 mm)					
		MS0	Alésage 30 x K8 (Keystone)				U38	Dia 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "; K 7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (88,9K22,23 mm)					
D12	E1 - DD12 x 8												
D16	E2 - DD16 x 11												
D20	E3 - DD20 x 14												
D25	E4 - DD25 x 18												
D30	E5 - DD30 x 22												
		P06	DD 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (9,53 x 6,35 mm)										
		P09	DD 7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " x 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (14,29 x 9,53 mm)										
		P0A	DD 5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 7 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " (15,88 x 11,1 mm)										
		P0C	DD 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (19,05 x 12,7 mm)										
		P0E	DD 7 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " x 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (22,2 x 15,88 mm)										

\* Pour plus de détails sur les brides et arbres des différents modèles, consulter les pages techniques.

1. Lorsque l'option de butée de fin de course prolongée est requise, l'option du limiteur de course double (4) doit être sélectionnée si l'alimentation en air de l'actionneur est > 5,5 bar / 80 psi.

VCTDS-02779-FR © 2017, 2022 Emerson Electric Co. Tous droits réservés 12/22. Keystone est une marque détenue par l'une des sociétés de la division Emerson Automation Solutions du groupe Emerson Electric Co. Le logo Emerson est une marque commerciale et une marque de service d'Emerson Electric Co. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de cette publication est uniquement présenté à titre d'information. Malgré les efforts déployés pour en garantir l'exactitude, ce document ne doit pas être interprété comme une garantie ou une assurance, expresse ou tacite, concernant les produits ou services décrits ici, ni leur utilisation ou applicabilité. Toutes les ventes sont régies par nos conditions générales, disponibles sur demande. Nous nous réservons le droit de modifier ou d'améliorer à tout moment et sans préavis les conceptions ou spécifications de nos produits.

Emerson Electric Co. décline toute responsabilité concernant le choix, l'utilisation ou l'entretien de tout produit. La responsabilité du choix, de l'utilisation et de l'entretien adéquats de tout produit Emerson Electric Co. incombe exclusivement à l'acheteur.

[Emerson.com/FinalControl](https://www.emerson.com/FinalControl)