

Rosemount™ 644H temperaturtransmitter

med PROFIBUS® PA



Indholdsfortegnelse

Om denne vejledning.....	3
Montering af transmitteren.....	5
Tilslutning af ledninger og strøm.....	8
Jording af transmitteren.....	11
Kontrol af mærkater.....	15
Konfiguration af transmitter.....	16
Produktcertificeringer.....	22
Overensstemmelseserklæring.....	40
Kina RoHS.....	44

1 Om denne vejledning

Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for installation af temperaturtransmitteren Rosemount 644. Den indeholder ikke anvisninger angående detaljeret konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlsøgning eller installationer. Se [referencemanualen](#) til Rosemount 644 for at få flere oplysninger. Manualen og denne vejledning findes også i elektronisk udgave på Emerson.com/Rosemount.

Sikkerhedsmeddelelser

⚠ ADVARSEL

De produkter, der er beskrevet i dette dokument, er IKKE konstrueret til nukleare anvendelser.

Brug af produkter, der ikke er beregnet til nukleare anvendelser, på anvendelsesområder, der kræver hardware eller produkter, som er beregnet til nukleare anvendelser, kan forårsage ukorrekte aflæsninger.

For oplysninger om Rosemount-produkter, der er godkendt til nukleare anvendelser, skal den lokale salgsrepræsentant fra Emerson kontaktes.

Følg vejledningen

Følges denne installationsvejledning ikke, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Sørg for, at det kun er faglært personale, der udfører installationen.

Fysisk adgang

Ikke-autoriseret personale kan forårsage betydelig skade på og/eller forkert konfiguration af slutbrugerens udstyr. Det kan være tilsigtet eller utilsigtet, men dette skal der beskyttes imod.

Fysisk sikkerhed er en vigtig del af ethvert sikkerhedsprogram og er afgørende for beskyttelse af systemet. Begræns den fysiske adgang for uvedkommende personale for at beskytte slutbrugernes udstyr. Dette gælder for alle systemer, der bruges på fabriksanlægget.

⚠ ADVARSEL

Eksplosioner

Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser:

Installation af transmittere i eksplosive omgivelser skal overholde gældende lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter og praksis. Gennemgå afsnittet om produktcertificeringer vedrørende eventuelle krav i forbindelse med sikker installation.

Fjern ikke dækslet til forbindelseshovedet i eksplosive omgivelser, når der er sat strøm til kredsløbet.

Inden en håndholdt kommunikationsenhed tilsluttes i eksplosive omgivelser, skal det sikres, at instrumenterne er installeret i overensstemmelse med praksis for kabelføringer, der er egensikre eller ikke-antændingsfarlige. Kontrollér, at transmitterens driftsmiljø er i overensstemmelse med de relevante certificeringer for steder med eksplosionsfare.

Alle dæksler til forbindelseshovedet skal lukke helt tæt for at overholde krav til eksplosionssikring.

Proceslækager

Proceslækager kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Termolommen må ikke fjernes under drift.

Installér og spænd termolommer og følere, inden der påføres tryk.

Elektrisk stød

Elektrisk stød kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.

Undgå kontakt med ledninger og klemmer. Højspænding, som kan være i ledningerne, kan forårsage elektrisk stød.

⚠ Pas på

Installationsrør/kabelindgange

Medmindre andet er angivet, skal der bruges en 1/2-14 NPT gevindform i installationsgennemføringerne/kabelindgangene i husets indkapsling. Der må kun anvendes propper, adaptere, kabelforskrutninger eller installationsgennemføringer med en kompatibel gevindform til lukning af disse indgange.

Åbninger mærket "M20" er M20 x 1,5 gevindformede.

Ved installation i eksplosionsfarligt miljø må der kun bruges korrekt godkendte eller Ex-certificerede propper, kabelforskrutninger eller adaptere i kabelindgange/installationsrør.

2 Montering af transmitteren

Monter transmitteren på et højt punkt i kabelføringen for at undgå, at der trænger fugt ind i transmitterhuset.

2.1 Installation af forbindelseshoved

Hovedmonteret transmitter med føler med DIN-plade


⚠ ADVARSEL

Indkapsling

Indkapslingsdækslerne skal være tætsluttende for at overholde eksplosionssikringskravene.

Fremgangsmåde

1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommen, inden der påføres procestryk.
2. Saml transmitteren og føleren. Skub transmitterens monteringskrue gennem følerens monteringsplade, og sæt låseringene (ekstraudstyr) ind i transmitters fordybning til monteringskruen.
3. Slut føleren til transmitteren.
4. Sæt transmitteren/føleren ind i forbindelseshovedet. Skru transmitterens monteringskrue ind i forbindelseshovedets monteringshuller. Sæt forlængerstykket på forbindelseshovedet. Sæt enheden i termolommen.
5. Skub det skærmede kabel gennem kabelforskrningen.
6. Sæt en kabelforskrning ind i det skærmede kabel.
7. Sæt de skærmede kabelledninger ind i forbindelseshovedet gennem kabelindgangen. Tilslut og tilspænd kabelforskrningen.
8. Tilslut det skærmede strømkabels ledninger til transmitters klemmer.
Undgå kontakt med følerens ledninger og forbindelser.
9. Monter og tilspænd forbindelseshovedets dæksel.



- A. Rosemount 644 transmitter
- B. Forbindeshoved
- C. Termolomme
- D. Transmitterens monteringskruer
- E. Indbygget føler med løse ledningsender
- F. Forlænger

2.2 Installation af universalhoved

Hovedmonteret transmitter med gevindføler.

▲ ADVARSEL

Indkapsling

Indkapslingsdækslerne skal være tætsluttende for at overholde eksplosionssikringskravene.


Fremgangsmåde

1. Fastgør termolommen på røret eller procesbeholderens væg. Installer og tilspænd termolommerne, inden der påføres procestryk.
2. Fastgør de påkrævede forlængernipler og mellemstykker på termolommen. Forsegl niplen og mellemstykkegevindene med silikonetape.
3. Skru føleren ind i termolommen. Monter drænforseglinger, hvis dette er påkrævet i barske miljøer eller for at overholde lovkrav.
4. Bekræft den korrekte installation af integreret transientbeskyttelse (udstyrskode T1).
 - a) Kontrollér, at transientbeskyttelsen er tilsluttet rigtigt i transmittersens samleåse og ikke er løs.
 - b) Kontrollér, at strømledningerne til transientbeskyttelsen er fastgjort forsvarligt under transmittersens strømførende skruer.
 - c) Kontrollér, at jordforbindelsen til transientbeskyttelsen er fastgjort til den interne stelskrue inde i universalhovedet.

Bemærk

Der skal til transientbeskyttelsen anvendes en indkapsling på mindst 3,5" (89 mm) i diameter.

5. Træk følerledningerne igennem universalhovedet og transmitteren. Monter transmitteren i universalhovedet ved at skrue transmitterens monteringskraver ind i universalhovedets monteringshuller.
6. Monter transmitterfølerenheden i termolommen. Forseg mellemstykkegevindene med silikonetape.
7. Installer installationsrør til feltledningerne på installationsrøråbningen på universalhovedet. Forseg installationsrørgevindene med PTFE-tape.
8. Træk feltledningerne gennem installationsrøret og ind i universalhovedet. Fastgør føleren og strømledningerne på transmitteren.
Undgå berøring med andre klemmer.
9. Monter og tilspænd universalhovedets dæksel.



- A. Gevindtermolomme
- B. Standard forlængerstykke
- C. Føler med gevind
- D. Universalhoved (transmitter og LCD-display indvendigt)
- E. Installationsrørsindgang

3 Tilslutning af ledninger og strøm

Der findes ledningsdiagrammer på indersiden af klemmerækkedækslet.

Fieldbus-segmetet kræver ekstern strømforsyning.

Den spænding, der kræves hen over transmitterens spændingsklemmer, er 9 til 32 VDC (den nominelle spænding på klemmerne er 32 VDC). For at undgå at beskadige transmitteren må spændingen på klemmerne ikke komme under 9 VDC, når konfigurationsparametrene ændres.

3.1 Strømfiler


Et FOUNDATION™ Fieldbus-segment kræver en strømstabilisator for at kunne isolere strømforsyningen, filtrere og afkoble segmentet fra andre segmenter, som er sluttet til samme strømforsyning.

3.2 Strømforsyning til transmitteren

Fremgangsmåde

1. Tag klemmerækkedækslet af (hvis et sådan findes).
2. Forbind strømledningerne med klemmerne.
Transmitteren er ikke polaritetsfølsomme.
Hvis der anvendes en transientbeskyttelse, vil strømledningerne nu være sluttet til oversiden af transientbeskyttelsesenheden.
3. Spænd klemmeskruerne.
Når føleren og de strømførende ledninger tilspændes, må de højst spændes til 6 in-lb (0,7 N-m).
4. Sæt dækslet på igen, og spænd det til (hvis et sådan findes).
5. Sæt strøm til (9-32 VDC).

Figur 3-1: Følertilslutninger




Bemærk

Emerson leverer følere med 4 ledninger til alle enkeltelement-RTD'er. Disse RTD'ere kan anvendes i konfigurationer med tre ledninger ved


at lade de ledninger, som ikke er nødvendige, være frakoblede og isolerede med elektrikertape.

Transmitterne skal mindst være konfigureret til en RTD med 3 ledninger, for at den kan genkende en RTD med et kompenseringsloop.

Figur 3-2: Typisk konfiguration for Fieldbus-netværk



- A. 6234 ft. (1900 m) maks. alt efter kablets specifikationer
- B. Indbygget strømstabilisator og -filter
- C. Terminatorer
- D. Strømforsyning
- E. Trunk
- F. Linje
- G. FOUNDATION Fieldbus konfigurationsværktøj
- H. Enhed 1 til og med 16
- I. Strøm/signalledninger

Figur 3-3: Typisk konfiguration for PROFIBUS-netværk

- A. 6234 ft. (1900 m) maks. alt efter kablets specifikationer
- B. Indbygget strømstabilisator og -filter
- C. Terminatorer
- D. Strømforsyning
- E. Trunk
- F. Linje
- G. Konfigurationsværktøj
- H. Enhed 1 til og med 16
- I. Strøm/signalledninger

Bemærk

Strømforsyningen, filteret, første terminator samt konfigurationsredskabet sidder normalt i kontrolrummet.

Bemærk

Hvert segment i en Fieldbus-bus skal sluttes i begge ender.

4 Jording af transmitteren


4.1 Termoelement uden jordforbindelse, mV og RTD/ohm-input

Hver procesinstallation har forskellige krav til jordforbindelser. Brug de jordingsmuligheder, som anbefales på stedet til den specifikke følerstype, eller start med jordingsmulighed 1 (den mest almindelige).

4.1.1 Jording af transmitteren: mulighed 1

Fremgangsmåde

1. Forbind følerledningsafskærmningen til transmitterhuset.
2. Sørg for, at følerafskærmningen er elektrisk isoleret fra omgivende udstyr, som kan være jordet.
3. Jord signalledningsafskærmningen ved strømforsyningsenden.




- A. Følerledninger
- B. Transmitter
- C. Jordingspunkt på afskærmning
- D. 4-20 mA loop

4.1.2 Jording af transmitteren: mulighed 2

Fremgangsmåde

1. Tilslut signalledningsafskærmningen til følerledningsafskærmningen.
2. Sørg for, at de to afskærmninger er forbundet og elektrisk isolerede fra transmitterhuset.
3. Tilslut kun afskærmningen til jord ved strømforsyningsens ende.
4. Kontrollér, at følerafskærmningen er elektrisk isoleret fra omgivende jordforbundet udstyr.



- A. Følerledninger
- B. Transmitter
- C. Jordingspunkt på afskærmning
- D. 4-20 mA loop


Bemærk

Kobl afskærmningerne sammen, så de er elektrisk isolerede fra transmitteren.

4.1.3 Jording af transmitteren: mulighed 3

Fremgangsmåde

1. Tilslut følerledningsafskærmningen til jord ved føleren, hvis det er muligt.
2. Sørg for, at følerlednings- og signalledningsafskærmningerne er elektrisk isolerede fra transmitterhuset.
3. Signalledningsafskærmningen må ikke forbindes til følerens ledningsafskærmning.
4. Tilslut signalledningsafskærmningen til jord ved strømforsyningsenden.




- A. Følerledninger
- B. Transmitter
- C. Jordingspunkt på afskærmning
- D. 4-20 mA loop

4.2 Input fra jordet termoelement

4.2.1 Jording af transmitteren: mulighed 4

Fremgangsmåde

1. Tilslut følerledningsafskærmningen til jord ved føleren.
2. Sørg for, at følerlednings- og signalledningsafskærmningerne er elektrisk isolerede fra transmitterhuset.
3. Signalledningsafskærmningen må ikke forbindes til følerens ledningsafskærmning.
4. Jord signalledningsafskærmningen ved strømforsyningsenden.



- A. Følerledninger
- B. Transmitter
- C. Jordingspunkt på afskærmning
- D. 4-20 mA loop

5 Kontrol af mærkater

5.1 Idriftsættelsesmærkat (papir)

For at identificere hvilken enhed, der er på et bestemt sted, anvendes den aftagelige mærkat, som følger med transmitteren. Sørg for, at den fysiske enhedsmærkat (feltet PD Tag) er registreret rigtigt i begge felter på den aftagelige idriftsættelsesmærkat, og riv den nederste del af for hver transmitter.

COMMISSIONING TAG

Device ID:
0011513051010001440-121698091725

PD Tag:
TT- 101

Revision: 7.2

— — — **Tear Here** — — —

Revision: 7.2

Support files available at
www.rosemount.com

Device Serial
Number:
XXXXXXXXXX

Device ID:
0011513051010001440-121698091725

PD Tag:
TT- 101

Bemærk

Den enhedsbeskrivelse, som er blevet læst ind i hostsystemet, skal være samme version som denne enhed. Enhedsbeskrivelsen kan hentes fra Emerson.com/Rosemount.

6 Konfiguration af transmitter

Hver PROFIBUS-vært eller konfigurationsredskab har sin egen måde at vise og udføre konfigurationer på. Nogle bruger enhedsbeskrivelser (Device Descriptions, DD) eller DD-metoder til at konfigurere og til at vise ensartede data på tværs af platforme. Der er ingen krav om, at en host eller et konfigurationsredskab skal understøtte disse egenskaber.

Følgende er det mindste konfigurationskrav for en temperaturmåling. Denne vejledning er udarbejdet til systemer, som ikke anvender DD-metoder. En komplet liste over parametre og konfigurationsoplysninger kan findes i [referencemanualen](#) til Rosemount 644 hoved- og skinnemonteret temperaturtransmitter.

Rosemount 644 skal konfigureres via en klasse 2-master (DD- eller DTM-baseret). De to grundlæggende konfigurationsopgaver for PROFIBUS PA temperaturtransmitteren er:

- Tildeling af adresse.
- Indstilling af følerstype og tilslutning.
- Konfiguration af tekniske enheder.

6.1 Tildeling af adresse

Rosemount sender transmitteren med en midlertidig adresse på 126. For at etablere kommunikation med værten skal du ændre adressen til en entydig værdi mellem 0 og 125. Normalt er adresserne 0-2 forbeholdt masterne eller tilkoblinger. Derfor anbefaler Emerson at bruge transmitteradresser mellem 3 og 125.

Bemærk

Ved forsendelse fra fabrikken har Rosemount 644 PROFIBUS Profile 3.02-enhederne som standard identifikationsnummeret ADAPTATION MODE. I denne tilstand kan transmitteren kommunikere med alle PROFIBUS-kontrolværter ved, at enten den generiske Profile GSD-fil (9700) eller den specifikke Rosemount 644 GSD (4153) er indlæst i værten. Det er derfor ikke nødvendigt at ændre transmitterens identifikationsnummer ved opstart.

6.1.1 Transducerens funktionsblok

Denne blok indeholder temperaturmålingsdata for føler- og klemmetemperatur. Den indeholder også oplysninger om følertyper, tekniske enheder, dæmpning samt diagnostik.

Som minimum skal parametrene i [Tabel 6-1](#) bekræftes.

Tabel 6-1: Transducerbloktoparametre

Parameter	Bemærkninger
Typisk konfiguration	
FØLERTYPEFØLERTYPE_X	Eksempel: "Pt 100_A_385 (IEC 751)"
FØLERFORBINDELSERFØLERFORBINDELSER_X	Eksempel: "2-wire", "3-wire", "4-wire" (2, 3 eller 4 ledninger)
Konfiguration af følertilpasning	
FØLERTYPEFØLERTYPE_X	"User Defined, Calvandu" (brugerdefineret, Calvandu)
FØLERFORBINDELSERFØLERFORBINDELSER_X	Eksempel: "2-wire", "3-wire", "4-wire" (2, 3 eller 4 ledninger)
FØLER_KAL_METODEFØLER_KAL_METODE_X	indstil til "User Trim Standard" (Brugers trimstandard)
SPECIALFØLER_ASPECIALFØLER_A_X	indtast følerspecifikke koefficienter
SPECIALFØLER_BSPECIALFØLER_B_X	indtast følerspecifikke koefficienter
SPECIALFØLER_CSPECIALFØLER_C_X	indtast følerspecifikke koefficienter
SPECIALFØLER_ROSPECIALFØLER_RO_X	Indtast følerspecifikke koefficienter

6.1.2 Funktionsblok for analoge indgange (AI)

AI-blokken behandler feltenhedsmålinger og gør, at resultaterne kan bruges af andre funktionsblokke. Udgangsværdien for AI-blokken vises i tekniske enheder og indeholder en status, som angiver målingernes kvalitet. Brug kanalnummeret til at angive den variabel, som AI-blokken behandler.

Som minimum skal parametrene bekræftes for hver AI-blok i [Tabel 6-2](#) [Tabel 6-3](#).

Bemærk

Alle enheder leveres med de planlagte AI-blokke, hvilket betyder, at operatøren ikke behøver at konfigurere blokken, eller at han eller hun bruger fabrikkens standardkanaler.

Tabel 6-2: AI-bloktoparametre

Konfigurer én AI-blok for hver ønsket måling.

Parameter	Bemærkninger
CHANNEL (KANAL)	Valg: <ol style="list-style-type: none"> Sensor 1 (føler 1) Housing Temperature (hustemperatur)

Tabel 6-2: AI-blokparametre (fortsat)

Parameter	Bemærkninger
LIN_TYPE (LIN_TY- PE)	Denne parameter definerer forholdet mellem blokind- og udgang. Da transmitteren ikke kræver linearisering, vil denne parameter altid være indstillet på "No Linearization" (ingen linearisering). Det betyder, at AI-blokken kun vil anvende skalering, filtrering og grænseværdikontrol på indgangsværdien.
XD_SCALE (XD_SKALA)	Indstil de(t) ønskede måleområde og -enheder. Enhederne skal være en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> • mV • Ohm • °C • °F • °R • K
OUT_SCALE (UD_SKALA)	For "DIRECT" L_TYPE skal OUT_SCALE indstilles, så den er den samme som XD_SCALE
HI_HI_LIM HI_LIM LO_LIM LO_LO_LIM	Procesalarmer. Skal være inden for det område, som er angivet af "OUT_SCALE"

Tabel 6-3: AI-blokparametre

Konfigurer én AI-blok for hver ønsket måling.

Parameter	Bemærkninger
CHANNEL (KANAL)	<p>Valg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensor 1 Temperatur (føler 1 temperatur) 2. Sensor 2 Temperatur (føler 2 temperatur) 3. Differential Temperature (differenstemperatur) 4. Terminal Temperature (klemmetemperatur) 5. Sensor 1 Min. Value (føler 1 min. værdi) 6. Sensor 1 Max. Value (føler 1 maks. værdi) 7. Sensor 2 Min. Value (føler 2 min. værdi) 8. Sensor 2 Max. Value (føler 2 maks. værdi) 9. Differential Min. Value (min. differensværdi) 10. Differential Max. Value (maks. differensværdi) 11. Terminal Temp Min. Value (min. værdi for klemmetemp.) 12. Terminal Temp Max. Value (maks. værdi for klemmetemp.) 13. Hot Backup (Varm backup)
LIN_TYPE (LIN_TY-PE)	Denne parameter definerer forholdet mellem blokind- og udgang. Da transmitteren ikke kræver linearisering, vil denne parameter altid være indstillet på "No Linearization" (ingen linearisering). Det betyder, at AI-blokken kun vil anvende skalering, filtrering og grænseværdikontrol på indgangsværdien.
XD_SCALE (XD_SKALA)	<p>Indstil de(t) ønskede måleområde og -enheder. Enhederne skal være en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mV • Ohm • °C • °F • °R • K
OUT_SCALE (UD_SKALA)	For "DIRECT" L_TYPE skal OUT_SCALE indstilles, så den er den samme som XD_SCALE
HI_HI_LIM HI_LIM LO_LIM LO_LO_LIM	<p>Procesalarmer.</p> <p>Skal være inden for det område, som er angivet af "OUT_SCALE"</p>

Bemærk

For at lave ændringer på AI-blokken skal BLOCK_MODE (TARGET) være indstillet på OOS (ude af drift). Når du har foretaget ændringerne, skal du returnere BLOCK_MODE TARGET til AUTO.

6.2 Fysisk blok

Den fysiske blok indeholder alle parametre og funktioner, der er nødvendige for at identificere enhedens hardware og software (versionsnumre, statusværdi, enhedsadresser, etc.). Brug parameteren IDENT_NUMBER_SELECTOR til at ændre, hvordan værten ser enheden.

Tabel 6-4: Fysisk blokparameter

Parameter	Bemærkninger
IDENT_NUMBER_SELECTOR (IDENT_NUMMER_VÆLGER)	<p>Kan ændres til tilstandene Profile Specific (Profilspecifik), Manufacturer Specific (Producent-specifik) eller Adaptation (Tilpasning).</p> <ul style="list-style-type: none"> Adaptation (Tilpasnings)-tilstand (standard): Værten vælger, hvilken fil (GSD) den ønsker at bruge og om den vil se enhedens GSD-fil i generisk eller producentspecifik tilstand. Tilstanden Profile Specific (Profilspecifik): Viser den generiske GSD, der er knyttet enhedens PROFIBUS profilversion (9700). Manufacturer Specific (Producent-specifik) tilstand: Viser filen GSD med de parametre, der er specifikke for transmitteren.

6.3 Værtsintegration

Kontrolvært (klasse 1)

Rosemount 644-enheden anvender condensed status som anbefalet af specifikationen for Profile 3.02 og NE 107. Se manualen vedrørende oplysninger om tildeling af kondensationsstatus.

Den rette GSD-fil skal indlæses i kontrolværten – den specifikke Rosemount 644-fil (rmt4053.gsd) eller den generiske Profile 3.02 fil (pa139700.gsd). Disse filer kan hentes på Emerson.com/Rosemount eller www.profibus.com.

Konfigurationsvært (klasse 2)

Den rette DD- eller DTM-fil skal være installeret i konfigurationsværten. Disse filer kan hentes på [Emerson.com/Rosemount](https://emerson.com/rosemount).

7 Produktcertificeringer

Rev. 4.4

7.1 Oplysninger om EU-direktiver

Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes bagest i installationsvejledningen. Den seneste udgave af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på Emerson.com/Rosemount.

7.2 Certificeringer vedrørende placering under almindelige forhold

Transmitteren er som standard blevet undersøgt og afprøvet for at afgøre, om konstruktionen overholder grundlæggende krav til el-, mekanik- og brandbeskyttelse af et landsdækkende anerkendt testlaboratorium akkrediteret af Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA.

7.3 Nordamerika

Ifølge stærkstrømsreglementet i USA National Electrical Code® (NEC) og Canada (Canadian Electrical Code (CEC)) kan divisionsmærket udstyr anvendes i områder og områdeafmærket udstyr i divisioner. Mærkningerne skal være egnet til områdets klassificering, gas samt temperaturklasse. Disse oplysninger skal tydeligt fremgå af de respektive koder.

7.4 USA

7.4.1 E5 USA eksplosionssikker, ikke-antændende, støvekspllosionssikker

Certifikat: 1091070

Standarder: FM klasse 3600: 2011, FM klasse 3615: 2006, FM klasse 3616: 2011, ANSI/ISA 60079-0: Udg. 5, UL std. Nr. 50E, CAN/CSA C22.2 Nr. 60529-05

Mærkninger: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II / III, DIV 1, GP E, F, G; T5(-50 °C ≤ T_a ≤ + 85 °C); Type 4X; IP66; Se beskrivelse for I5 for ikke-antændingsfarlig mærkning.

7.4.2 I5 USA egensikker og ikke-antændingsfarlig

Certifikat: 1091070

Standarder: FM klasse 3600: 2011, FM klasse 3610: 2010, FM klasse 3611: 2004, ANSI/ISA 60079-0: Udg. 5, UL std. nr. 60079-11: Udg. 6, UL std. Nr. 50E, CAN/CSA C22.2 Nr. 60529-05

Mærkninger: IS CL I/II/III, DIV I, GP A, B, C, D, E, F, G; CL I ZONE 0 AEx ia IIC; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Hvis der er valgt en model uden indkapsling, skal Rosemount temperaturtransmitter model 644 installeres i en indkapsling, der yder en beskyttelsesgrad på IP20 og opfylder kravene i ANSI/ISA 61010-1 og ANSI/ISA 60079-0.
2. Mulighedskode K5 er kun gældende med en Rosemount indkapsling. K5 er dog ikke gyldig med indkapslingsmulighed S1, S2, S3 eller S4.
3. Der skal vælges en indkapsling til opretholdelse af en type 4X klassificering.
4. Indkapslinger (ekstraudstyr) til Rosemount 644 transmitter kan indeholde aluminium og anses for at udgøre en potentiel antændingsrisiko ved stød eller friktion. Installation og brug kræver derfor stor forsigtighed for at undgå stød og friktion.

7.5 Canada

7.5.1 I6 Canada egensikkerhed og division 2

Certifikat: 1091070

Standarder: CAN/CSA C22.2 nr. 0-10, CSA Std C22.2 nr. 25-1966, CAN/CSA-C22.2 nr. 94-M91, CSA Std C22.2 nr. 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 nr. 157-92, CSA Std C22.2 nr. 213-M1987, C22.2 nr. 60529-05, CAN/CSA C22.2 nr. 60079-0:11, CAN/CSA C22.2 nr. 60079-11:14, CAN/CSA Std. Nr. 61010-1-12

Mærkninger: [HART] IS CL I GP A, B, C, D T4/T6; CL I, DIV 2, GP A, B, C, D [Fieldbus/PROFIBUS] IS CL I GP A, B, C, D T4; CL I, ZONE 0 IIC; CL I, DIV 2, GP A, B, C, D

7.5.2 K6 Canada eksplosionssikker, støvekspllosionssikker, egensikker og division 2

Certifikat: 1091070

Standarder: CAN/CSA C22.2 nr. 0-10, CSA std. C22.2 nr. 25-1966, CSA std. C22.2 nr. 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 nr. 94-M91, CSA Std C22.2 nr. 142-M1987, CAN/CSA-C22.2 nr. 157-92, CSA Std C22.2 nr. 213-M1987, C22.2 nr. 60529-05, CAN/CSA C22.2 nr. 60079-0:11, CAN/CSA C22.2 nr. 60079-11:14, CAN/CSA Std. Nr. 61010-1-12

Mærkninger: CL I/II/III, DIV 1, GP B, C, D, E, F, G

Se beskrivelsen for I6 vedrørende mærkninger for egensikkerhed og division 2

7.6 Europa

7.6.1 E1 ATEX flammesikker

Certifikat: FM12ATEX0065X

Standarder: EN 60079-0: 2012 + A11:2013, EN 60079-1: 2014, EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

Mærkninger: ⚡ II 2 G Ex db IIC T6...T1 Gb, T6(-50 °C ≤ T_a ≤ +40 °C), T5...T1(-50 °C ≤ T_a ≤ +60 °C)

Se [Tabel 7-1](#) vedrørende procestemperaturer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Se certifikat vedrørende grænser for omgivende temperaturer.
2. Den ikke-metalliske mærkat kan ophobe elektrostatisk ladning og kan udgøre en antændingskilde i gruppe III-miljøer.
3. Beskyt LCD-displaydækslet mod stød på mere end 4 joule.
4. Flammesikre samlinger er ikke beregnet til at blive repareret.
5. En passende certificeret Ex d- eller Ex tb-indkapsling er påkrævet ved tilslutning til temperaturfølere med indkapsling "N".
6. Slutbrugeren skal udvise særlig omhu til sikring af, at den udvendige overfladetemperatur på udstyret og halsen af DIN-temperaturføleren ikke overskrider 130 °C.
7. Der kan ved brug af maling, der ikke er standardmaling, opstå risiko for elektrostatiske udladninger. Undgå opsætninger, der medfører elektrostatisk ophobning på malede flader, og rengør kun malede flader med en fugtig klud. Hvis maling bestilles via en særlig kode, skal producenten kontaktes for yderligere oplysninger.

7.6.2 I1 ATEX-egensikker

Certifikat: [Hovedmonteret HART]: Baseefa12ATEX0101X
[Hovedmonteret Fieldbus/PROFIBUS]: Baseefa03ATEX0499X
[Skinne monteret HART]: BAS00ATEX1033X

Standarder: EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-11: 2012

Mærkninger: [HART]: ⚡ II 1 G Ex ia IIC T6...T4 Ga
[Fieldbus/PROFIBUS]: ⚡ II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Se [Tabel 7-5](#) vedrørende enhedsparametre og temperaturklassifikationer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Udstyret skal installeres i en indkapsling, som yder det en beskyttelsesgrad på mindst IP20 iht. IEC 60529. Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end 1 G Ω , indkapslinger af letmetaller eller zirconium skal være beskyttet imod anslag og friktion, når de er installeret i en 0-zone.
2. Udstyret kan ikke modstå den 500 V test, som er defineret i paragraf 6.3.13 i EN 60079-11:2012, når det er udstyret med transientbeskyttelse. Det skal der tages højde for ved installationen.

7.6.3 N1 ATEX Type n – med indkapsling

Certifikat:	BAS00ATEX3145
Standarder:	EN 60079-0: 2012 + A11: 2013, EN 60079-15: 2010
Mærkninger:	⊕ II 3 G Ex nA IIC T5 Gc ($-40\text{ °C} \leq T_o \leq +70\text{ °C}$)

7.6.4 NC ATEX Type n – uden indkapsling

Certifikat:	[Hovedmonteret Fieldbus/PROFIBUS, skinnemonteret HART]: Baseefa13ATEX0093X [Hovedmonteret HART]: Baseefa12ATEX0102U
Standarder:	EN IEC 60079-0: 2018, EN 60079-15: 2010
Mærkninger:	[Hovedmonteret Fieldbus/PROFIBUS, skinnemonteret HART]: ⊕ II 3 G Ex nA IIC T5 Gc ($-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$) [Hovedmonteret HART]: ⊕ II 3 G Ex nA IIC T6...T5 Gc; T6($-60\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$); T5($-60\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$)


Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Temperaturtransmitter Rosemount 644 skal monteres i en egnet certificeret indkapsling, der giver en indkapslingsklasse på mindst IP54 i henhold til IEC 60529 og EN 60079-15.
2. Når det er udstyret med transientbeskyttelse, kan udstyret ikke modstå den 500 V test, som er defineret i paragraf 6.5 i EN 60079-15: 2010. Det skal der tages højde for ved installationen.

7.6.5 ND ATEX støv

Certifikat: FM12ATEX0065X

Standarder: EN 60079-0: 2012 + A11:2013, EN 60079-31: 2014, EN 60529:1991 + A1:2000

Mærkninger:  II 2 D Ex tb IIIC T130 °C Db, ($-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$); IP66
Se [Tabel 7-1](#) vedrørende procestemperaturer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Se certifikat vedrørende grænser for omgivende temperaturer.
2. Den ikke-metalliske mærkat kan ophobe elektrostatisk ladning og kan udgøre en antændingskilde i gruppe III-miljøer.
3. Beskyt LCD-displaydækslet mod stød på mere end 4 joule.
4. Flammesikre samlinger er ikke beregnet til at blive repareret.
5. En passende, certificeret Ex d- eller Ex tb-indkapsling er påkrævet ved tilslutning til temperaturfølere med indkapsling "N".
6. Slutbrugeren skal udvise særlig omhu til sikring af, at den udvendige overfladetemperatur på udstyret og halsen af DIN-temperaturføleren ikke overskrider 130 °C.
7. Der kan ved brug af maling, der ikke er standardmaling, opstå risiko for elektrostatiske udladninger. Undgå opsætninger, der medfører elektrostatisk ophobning på malede flader, og rengør kun malede flader med en fugtig klud. Hvis maling bestilles via en særlig kode, skal producenten kontaktes for at få yderligere oplysninger.

7.7 Internationalt

7.7.1 E7 IECEx flammesikker

Certifikat: IECEx FMG 12.0022X

Standarder: IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-1: 2014

Mærkninger: Ex db IIC T6...T1 Gb, T6 ($-50\text{ °C} \leq T_o \leq +40\text{ °C}$), T5...T1 ($-50\text{ °C} \leq T_o \leq +60\text{ °C}$)

Se [Tabel 7-1](#) vedrørende procestemperaturer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Se certifikat vedrørende omgivende temperaturområde.
2. Den ikke-metalliske mærkat kan ophobe elektrostatisk ladning og kan udgøre en antændingskilde i gruppe III-miljøer.

3. Beskyt dækslet til LCD-displayet mod stød, der er større end 4 joule.
4. Flammesikre samlinger er ikke beregnet til reparation.
5. En passende, certificeret Ex d- eller Ex tb-indkapsling er påkrævet ved tilslutning til temperaturfølere med indkapsling "N".
6. Slutbrugeren skal udvise særlig omhu til sikring af, at den udvendige overfladetemperatur på udstyret og halsen af DIN-temperaturføleren ikke overskrider 130 °C.
7. Der kan ved brug af maling, der ikke er standardmaling, opstå risiko for elektrostatiske udladninger. Undgå opsætninger, der medfører elektrostatisk ophobning på malede flader, og rengør kun malede flader med en fugtig klud. Hvis maling bestilles via en særlig kode, skal producenten kontaktes for at få yderligere oplysninger.

7.7.2 I7 IECEx egensikkerhed

Certifikat: [Hovedmonteret HART]: IECEx BAS 12.0069X
[Hovedmonteret Fieldbus/PROFIBUS, skinnemonteret HART]: IECEx BAS 07.0053X

Standarder: IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-11: 2011

Mærkninger: Ex ia IIC T6-T4 Ga

Se [Tabel 7-5](#) vedrørende enhedsparametre og temperaturklassifikationer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Udstyret skal installeres i en indkapsling, som yder det en beskyttelsesgrad på mindst IP20 iht. IEC 60529. Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end 1 G Ω , indkapslinger af letmetaller eller zirconium skal være beskyttet imod anslag og friktion, når de er installeret i en 0-zone.
2. Udstyret kan ikke modstå den 500 V test, som er defineret i paragraf 6.3.13 i IEC 60079-11:2011, når det er udstyret med transientbeskyttelse. Det skal der tages højde for ved installationen.

7.7.3 N7 IECEx Type n – med indkapsling

Certifikat: IECEx BAS 07.0055

Standarder: IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-15: 2010

Mærkninger: Ex nA IIC T5 Gc (-40 °C \leq T_o \leq + 70 °C)

7.7.4 NG IECEx Type n – uden indkapsling

- Certifikat:** [Hovedmonteret Fieldbus/PROFIBUS, skinnemonteret HART]: IECEx BAS 13.0053X
[Hovedmonteret HART]: IECEx BAS 12.0070U
- Standarder:** IEC 60079-0: 2017, IEC 60079-15: 2010
- Mærknin-ger:** [Hovedmonteret Fieldbus/PROFIBUS, skinnemonteret HART]: Ex nA IIC T5 Gc ($-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$)
[Hovedmonteret HART]: Ex nA IIC T6...T5 Gc; T6($-60\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$); T5($-60\text{ °C} \leq T_a \leq +85\text{ °C}$)

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Temperaturtransmitter Rosemount 644 skal monteres i en egnet certificeret indkapsling, der giver en indkapslingsklasse på mindst IP54 i henhold til IEC 60529 og IEC 60079-15.
2. Hvis udstyret er forsynet med transientbeskyttelse, kan det ikke bestå 500 V testen. Det skal der tages højde for ved installationen.

7.7.5 NK IECEx støv

- Certifikat:** IECEx FMG 12.0022X
- Standarder:** IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-31: 2013
- Mærkninger:** Ex tb IIIC T130 °C Db, ($-40\text{ °C} \leq T_o \leq +70\text{ °C}$); IP66

Se [Tabel 7-1](#) vedrørende procestemperaturer

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Se certifikat vedr. omgivende temperaturområde.
2. Den ikke-metalliske mærkat kan ophobe elektrostatisk ladning og kan udgøre en antændingskilde i gruppe III-miljøer.
3. Beskyt dækslet til LCD-displayet mod stød, der er større end 4 joule.
4. Flammesikre samlinger er ikke beregnet til reparation.
5. En passende, certificeret Ex d- eller Ex tb-indkapsling er påkrævet ved tilslutning til temperaturfølere med indkapsling "N".
6. Slutbrugeren skal udvise særlig omhu til sikring af, at den udvendige overfladetemperatur på udstyret og halsen af DIN-temperaturføleren ikke overskrider 130 °C.
7. Der kan ved brug af maling, der ikke er standardmaling, opstå risiko for elektrostatiske udladninger. Undgå opsætninger, der medfører elektrostatisk ophobning på malede flader, og rengør kun malede

flader med en fugtig klud. Hvis maling bestilles via en særlig kode, skal producenten kontaktes for at få yderligere oplysninger.

7.8 Brasilien

7.8.1 E2 INMETRO flammesikker og støvekspllosionssikker

- Certifikat:** UL-BR 13.0535X
- Standarder:** ABNT NBR IEC 60079-0:2013; ABNT NBR IEC 60079-1:2016; ABNT NBR IEC 60079-31:2014
- Mærkninger:** Ex db IIC T6...T1 Gb; T6...T1: ($-50\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$), T5... T1: ($-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$)
Ex tb IIIC T130 °C; IP66; ($-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$)

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Grænser for omgivende temperatur og procestemperatur fremgår af produktbeskrivelsen.
2. Den ikke-metalliske mærkat kan ophobe elektrostatisk ladning og kan udgøre en antændingskilde i gruppe III-miljøer.
3. Beskyt LCD-displaydækslet mod stød på mere end 4 joule.
4. Kontakt producenten, hvis der er brug for oplysninger om målene på de flammesikre samlinger.

7.8.2 I2 INMETRO egensikker

- Certifikat:** [Fieldbus]: UL-BR 15.0264X [HART]: UL-BR 14.0670X
- Standarder:** ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-11:2013
- Mærkninger:** [Fieldbus]: Ex ia IIC T* Ga ($-60\text{ °C} \leq T_a \leq +**\text{ °C}$) [HART]: Ex ia IIC T* Ga ($-60\text{ °C} \leq T_a \leq +**\text{ °C}$)

Se [Tabel 7-5](#) vedrørende enhedsparametre og temperaturklassifikationer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Enheden skal installeres i en indkapsling, som yder den en beskyttelsesgrad på mindst IP20.
2. Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end $1\text{ G}\Omega$ og indkapslinger af letmetaller eller zirkonium skal være beskyttet imod stød og friktion, når de er installeret i en 0-zone.
3. Udstyret kan ikke modstå den 500 V test, som er defineret i ABNT NBR IEC 60079-11, når det er udstyret med transientbeskyttelse. Det skal der tages højde for ved installationen.

4. Indkapslingsgraden på IP66 er kun garanteret for Rosemount 644 til feltmontage, som sikres ved at montere en forbedret temperaturtransmitter model 644 i en Plantweb-indkapsling med dobbelt rum.

7.9 Kina

7.9.1 E3 Kina, flammesikker

Certifikat: GYJ16.1192X

Standarder: GB3836.1-2010, GB3836.2-2010, GB12476.1-2013, GB12476.5-2013

Mærkninger: Ex d IIC T6...T1; Ex tD A21 T130 °C; IP66

产品安全使用特定条件

产品防爆合格证后缀“X”代表产品安全使用有特定条件：

1. 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
2. 产品铭牌材质为非金属，使用时须防止产生静电火花，只能用湿布清理。
3. 产品使用环境温度与温度组别的关系为：

防爆标志	温度组别	环境温度
Ex d IIC T6~T1 Gb	T6~T1	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +40\text{ °C}$
	T5~T1	$-50\text{ °C} \leq T_a \leq +60\text{ °C}$
Ex Td A21 IP66 T130 °C	N/A	$-40\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$

4. 产品外壳设有接地端子，用户在安装使用时应可靠接地。
5. 现场安装时，电缆引入口须选用国家指定的防爆检验机构按检验认可、具有 Ex dIIC, Ex tD A21 IP66 防爆等级的电缆引入装置或堵封件，冗余电缆引入口须用堵封件有效密封。
6. 用于爆炸性气体环境中，现场安装、使用和维护必须严格遵守“断电后开盖！”的警告语。用于爆炸性粉尘环境中，现场安装、使用、和维护必须严格遵守“爆炸性粉尘场所严禁开盖！”的警告语。
7. 用于爆炸性粉尘环境中，产品外壳表面须保持清洁，以防粉尘堆积，单严禁用压缩空气吹扫。
8. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB3836.13-2013“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第 15 部分：危险场所电气安装（煤矿除外）”、GB3836.16-2006“爆炸性气

体环境用电气设备 第 16 部分：电气装置的检查和维修（煤矿除外）和 GB50257-2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”和 GB15577-2007“粉尘防爆安全规程”、GB12476.2-2010“可燃性粉尘环境用电气设备 第 2 部分 选型和安装”的有关规定。

7.9.2 I3 Kina, egensikker

Certifikat: GYJ16.1191X

Standarder: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010,

Mærkninger: Ex ia IIC T4~T6 Ga

产品安全使用特殊条件

防爆合格证号后缀“X”代表产品安全使用有特定条件：

1. 温度变送器须安装于外壳防护等级不低于国家标准 GB/T4208-2017 规定的 IP20 的壳体中，方可用于爆炸性危险场所，金属壳体须符合国家标准 GB3836.1-2010 第 8 条的规定，非金属壳体须符合 GB3836.1-2010 第 7.4 条的规定。
2. 非金属外壳表面电阻必须小于 $1G\Omega$ ，轻金属或者铝外壳在安装时必须防止冲击和摩擦。
3. 当 Transmitter Type 为 F、D 时，产品外壳含有轻金属，用于 0 区时需注意防止由于冲击或摩擦产生的点燃危险。
4. 产品选用瞬态保护端子板（选项代码为 T1）时，此设备不能承受 GB3836.4-2010 标准中第 6.3.12 条规定的 500V 交流有效值试验电压的介电强度试验。

产品使用注意事项

1. 产品环境温度为：
当 Options 不选择 Enhanced Performance 时

输出代码	最大输出功率 (W)	温度组别	环境温度
A	0.67	T6	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
	0.67	T5	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$
	1	T5	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
	1	T4	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$
F 或 W	1.3	T4	$-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$
	5.32	T4	$-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$

当 Options 选择 Enhanced Performance 时

最大输出功率 (W)	温度组别	环境温度
0.67	T6	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
0.67	T5	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$
0.80	T5	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$
0.80	T4	$-60^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$

2. 参数 :

当 Options 不选择 Enhanced Performance 时
输入端(+, -)

输出代码	最高输入电压 U_i (V)	最大输入电流 I_i (mA)	最大输入功率 P_i (W)	最大内部等效参数	
				C_i (nF)	L_i (mH)
A	30	200	0.67/1	10	0
F 或 W	30	300	1.3	2.1	0
F 或 W(FISCO)	17.5	380	5.32	2.1	0

传感器端 (1,2,3,4)

输出代码	最高输出电压 U_o (V)	最大输出电流 I_o (mA)	最大输出功率 P_o (W)	最大内部等效参数	
				C_o (nF)	L_o (mH)
A	13.6	80	0.08	75	0
F,W	13.9	23	0.079	7.7	0

当 Options 选择 Enhanced Performance 时
输入端(+, -)

最高输入电压 U_i (V)	最大输入电流 I_i (mA)	最大输入功率 P_i (W)	最大内部等效参数	
			C_i (nF)	L_i (mH)
30	150 ($T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$)	0.67/0.8	3.3	0
	170 ($T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$)			
	190 ($T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$)			

传感器端 (1,2,3,4)

最高输出 电压 U_o (V)	最大输出 电流 I_o (mA)	最大输出 功率 P_o (W)	组别	最大内部等效参数	
				C_o (nF)	L_o (mH)
13.6	80	0.08	IIC	0.816	5.79
			IIB	5.196	23.4
			IIA	18.596	48.06

注：本案电气参数符合 GB3836.19-2010 对 FISCO 现场仪表的参数要求。

3. 该产品必须与已通过防爆认证的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可使用于爆炸性气体环境。其系统接线必须同时遵守本产品 and 所配关联设备的使用说明书要求，接线端子不得接错。
4. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
5. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB3836.13-2013“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB/T3836.15-2017“爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计，选型和安装”、GB/T3836.16-2017“爆炸性环境 第 16 部分：电气装置的检查和维护”、GB/T3836.18-2017“爆炸性环境 第 18 部分：本质安全电气系统”和 GB50257-2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”的有关规定。

7.9.3 N3 Kina type n

- Certifikat:** GYJ15.1502
- Standarder:** GB3836.1-2010, GB3836.8-2014
- Mærkninger:** Ex nA IIC T5/T6 Gc

产品安全使用特殊条件

1. 产品温度组别和使用环境温度范围之间的关系为：
当 Options 不选择 Enhanced Performance 时：

温度组别	环境温度
T5	$-40\text{ °C} \leq T_o \leq +70\text{ °C}$

当 Options 选择 Enhanced Performance 时：

温度组别	环境温度
T6	$-60\text{ °C} \leq T_o \leq +40\text{ °C}$

温度组别	环境温度
T5	$-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_0 \leq +85\text{ }^{\circ}\text{C}$

2. 最高工作电压：45 Vdc
3. 现场安装时，电缆引入口须选用经国家指定的防爆检验机构检验认可、具有 Ex e IIC Gb 防爆等级的电缆引入装置或堵封件，冗余电缆引入口须用堵封件有效密封。电缆引入装置或堵封件的安装使用必须遵守其使用说明书的要求并保证外壳防护等级达到 IP54（符合 GB/T4208-2017 标准要求）以上。
4. 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同产品制造商共同解决运行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。
5. 产品的安装、使用和维护应同时遵守产品使用说明书、GB3836.13-2013“爆炸性环境 第 13 部分：设备的修理、检修、修复和改造”、GB/T3836.15-2017“爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装”、GB/T3836.16-2017“爆炸性环境 第 16 部分：电气装置的检查和维护”和 GB50257-2014“电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范”的有关规定。

7.10 EAC – Hviderusland, Kasakhstan, Rusland

7.10.1 EM Tekniske regler fra toldunionen TR CU 012/2011 (EAC) flammesikker

Standarder: GOST 31610.0-2014, GOST IEC 60079-1-2011

Mærkninger: 1Ex d IIC T6...T1 Gb X, T6(-55 °C ≤ T_a ≤ +40 °C), T5...T1(-55 °C ≤ T_a ≤ +60 °C);

Se [Tabel 7-1](#) vedrørende procestemperaturer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Se certifikat TR CU 012/2011 for omgivende temperaturområde.
2. Beskyt LCD-displaydækslet mod stød på mere end 4 joule.
3. Flammesikre samlinger er ikke beregnet til at blive repareret.
4. Der kan ved brug af maling, der ikke er standardmaling, opstå risiko for elektrostatiske udladninger. Undgå opsætninger, der medfører elektrostatisk ophobning på malede flader, og rengør kun malede flader med en fugtig klud. Hvis maling bestilles via en særlig kode, skal producenten kontaktes for at få yderligere oplysninger.

7.10.2 IM Tekniske regler fra toldunionen TR CU 012/2011 (EAC) egensikkerhed

Standarder: GOST 31610.0-2014, GOST 31610.11-2014

Mærkninger: [HART]:0Ex ia IIC T6...T4 Ga X; [Fieldbus, FISCO, PROFIBUS PA]: 0Ex ia IIC T4 Ga X

Se [Tabel 7-5](#) vedr. enhedsparametre og temperaturklassifikationer.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Udstyret skal installeres i en indkapsling, som yder det en beskyttelsesgrad på mindst IP20 i overensstemmelse med kravene i GOST 14254-96. Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end 1Ω , indkapslinger af letmetaller eller zirconium skal være beskyttet imod anslag og friktion, når de er installeret i en 0-zone.
2. Udstyret kan ikke modstå den 500 V test, som er defineret i GOST 31610.11-2014, når det er udstyret med transientbeskyttelse. Det skal der tages højde for ved installationen.
3. Se certifikat TR CU 012/2011 for omgivende temperaturområde.

7.10.3 KM Tekniske regler fra toldunionen TR CU 012/2011 (EAC) flammesikker, egensikker og støvsikker

Standarder: GOST 31610.0-2014, GOST IEC 60079-1-2011, GOST 31610.11-2014, GOST R IEC 60079-31-2010

Mærkninger: Ex tb IIIC T130 °C Db X (-55 °C ≤ T_a ≤ + 70 °C); IP66

Se [Tabel 7-1](#) vedrørende procestemperaturer.

Se EM for flammesikre mærkninger, og se IM for egensikre mærkninger.

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Den ikke-metalliske mærkat kan ophobe elektrostatisk ladning og kan udgøre en antændingskilde i gruppe III-miljøer. Mærkaten skal rengøres med en fugtig klud med et antistatisk middel for at undgå at oplagre elektrostatisk udladning.
2. Beskyt LCD-displaydækslet mod stød på mere end 4 joule.

Se EM for særlige betingelser for brug vedrørende eksplosionssikkerhed, og se IM for anvendelse af særlige betingelser for brug vedrørende egensikkerhed.

7.11 Japan

7.11.1 E4 Japan, flammesikker

Certifikat: CML 17JPN1316X

Mærkninger: Ex d IIC T6...T1 Gb; T6 (-50 °C < T_a < +40 °C); T5...T1(-50 °C ≤ T_a ≤ 60 °C)

Specielle forhold vedrørende sikker betjening:

1. Flammesikre samlinger er ikke beregnet til at blive repareret.
2. Modeller med LCD-displaydæksel skal have LCD-displaydækslet beskyttet mod stød på mere end 4 joule.
3. For modellerne 65 og 185 skal brugeren sikre at den udvendige overfladetemperatur på udstyret og halsen af DIN-temperaturføleren ikke overskrider 130 °C.
4. Der kan ved brug af maling, der ikke er standardmaling, opstå risiko for elektrostatisk udladning.
5. De anvendte ledninger skal være egnede til en temperatur over 80 °C.

7.11.2 I4 Japan egensikkerhed

Certifikat: CML 18JPN2118X

Standarder: JNIOH-TR-46-1, JNIOH-TR-46-6

Mærkninger: [Fieldbus] Ex ia IIC T4 Ga (-60 °C ≤ T_a ≤ + 60 °C);

Særlige betingelser for sikker brug (X):

1. Enheden skal installeres i en indkapsling, som yder den en beskyttelsesgrad på mindst IP20.
2. Ikke-metalliske indkapslinger skal have en overflademodstand på mindre end 1 G Ω og indkapslinger af letmetaller eller zirkonium skal være beskyttet imod stød og friktion, når de er installeret i en 0-zone.

7.12 Korea

7.12.1 EP Korea eksplosionssikker og støvekspllosionssikker

Certifikat: 13-KB4BO-0559X

Mærkninger: Ex d IIC T6- T1; Ex tb IIIC T130 °C

Særlige betingelser for sikker brug (X):

Se certifikatet for særlige betingelser for sikker brug.

7.12.2 IP Korea egensikker

Certifikat: 13-KB4BO-0531X

Mærkninger: Ex ia IIC T6-T4

Særlige betingelser for sikker brug (X):

Se certifikatet for særlige betingelser for sikker brug.

7.13 Kombinationer

K1 Kombination af E1, I1, N1 og ND

K2 Kombination af E2 og I2

K5 Kombination af E5 og I5

K7 Kombination af E7, I7, N7 og NK

KA Kombination af K6, E1 og I1

KB Kombination af K5 og K6

KC Kombination af I5 og I6

KD Kombination af E5, I5, K6, E1 og I1

KP Kombination af EP og IP

7.14 Yderligere certificeringer

7.14.1 SBS American Bureau of Shipping (ABS) typegodkendelse

Certifikat: 16-HS1553094-PDA

7.14.2 SBV Bureau Veritas (BV) typegodkendelse

Certifikat: 26325 BV

Krav: Bureau Veritas-regler til klassificering af skibsinstallationer af stål

Anvendelse: Klassemærkninger: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT og AUT-IMS

7.14.3 SDN Det Norske Veritas (DNV) typegodkendelse

Certifikat: TAA00000K8

Anvendelse: Placeringsklasser: temperatur: D; fugt: B; vibration: A; EMC: B; Indkapsling B/IP66: A, C/IP66: Rustfrit stål (SST)

7.14.4 SLL Lloyds Register (LR) typegodkendelse

Certifikat: 11/60002

Anvendelse: Til brug i miljøkategorier ENV1, ENV2, ENV3 og ENV5.

7.15 Specifikationstabeller

Tabel 7-1: Procestemperaturgrænser

Kun føler (ingen transmitter installeret)	Procestemperatur (°C)						
	Gas						Støv
	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T130 °C
Alle forlængelser	85 °C (185 °F)	100 °C (212 °F)	135 °C (275 °F)	200 °C (392 °F)	300 °C (572 °F)	450 °C (842 °F)	130 °C (266 °F)

Tabel 7-2: Procestemperaturgrænser uden LCD-displaydæksel

Transmitter	Procestemperatur (°C)						
	Gas						Støv
	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T130 °C
Ingen forlængelse	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	212 °F (100 °C)	338 °F (170 °C)	536 °F (280 °C)	824 °F (440 °C)	212 °F (100 °C)
3" forlængelse	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	230 °F (110 °C)	374 °F (190 °C)	572 °F (300 °C)	842 °F (450 °C)	230 °F (110 °C)
6" forlængelse	140 °F (60 °C)	158 °F (70 °C)	248 °F (120 °C)	392 °F (200 °C)	572 °F (300 °C)	842 °F (450 °C)	230 °F (110 °C)
9" forlængelse	149 °F (65 °C)	167 °F (75 °C)	266 °F (130 °C)	392 °F (200 °C)	572 °F (300 °C)	842 °F (450 °C)	248 °F (120 °C)

Overholdelse af procestemperaturgrænsen på [Tabel 7-3](#) vil sikre, at grænserne for driftstemperaturen på LCD-dækslet ikke overskrides. Procestemperaturer kan overstige de grænser, der er defineret i [Tabel 7-3](#), hvis temperaturen på LCD-dækslet er verificeret til ikke at overstige driftstemperaturerne i [Tabel 7-4](#), og procestemperaturerne ikke overstiger de værdier, der er angivet i [Tabel 7-2](#).

Tabel 7-3: Procestemperaturgrænser med LCD-displaydæksel

Transmitter med LCD-displaydæksel	Procestemperatur (°C)			
	Gas			Støv
	T6	T5	T4-T1	T130 °C
Ingen forlængelse	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	203 °F (95 °C)	203 °F (95 °C)
3" forlængelse	131 °F (55 °C)	158 °F (70 °C)	212 °F (100 °C)	212 °F (100 °C)
6" forlængelse	140 °F (60 °C)	158 °F (70 °C)	212 °F (100 °C)	212 °F (100 °C)
9" forlængelse	149 °F (65 °C)	167 °F (75 °C)	230 °F (110 °C)	110 °C (230 °F)




Tabel 7-4: Servicetemperaturgrænser

Transmitter med LCD-displaydæksel	Driftstemperatur (°C)			
	Gas			Støv
	T6	T5	T4-T1	T130 °C
Ingen forlængelse	149 °F (65 °C)	167 °F (75 °C)	203 °F (95 °C)	203 °F (95 °C)

Tabel 7-5: Enhedsparametre

	Fieldbus/PROFIBUS [FISCO]	HART	HART (forstærket)
U _i (V)	30 (17,5)	30	30
I _i (mA)	300 (380)	200	150 for T _a ≤ 80 °C 170 for T _a ≤ 70 °C 190 for T _a ≤ 60 °C
P _i (W)	1,3 ved T4 (-50 °C ≤ T _a ≤ +60 °C) [5,32 ved T4 (-50 °C ≤ T _a ≤ +60 °C)]	0,67 ved T6(-60 °C ≤ T _a ≤ +40 °C) 0,67 ved T5(-60 °C ≤ T _a ≤ +50 °C) 1,0 ved T5(-60 °C ≤ T _a ≤ +40 °C) 1,0 ved T4(-60 °C ≤ T _a ≤ +80 °C)	0,67 ved T6(-60 °C ≤ T _a ≤ +40 °C) 0,67 ved T5(-60 °C ≤ T _a ≤ +50 °C) 0,80 ved T5(-60 °C ≤ T _a ≤ +40 °C) 0,80 ved T4(-60 °C ≤ T _a ≤ +80 °C)
C _i (nF)	2,1	10	3,3
L _i (mH)	0	0	0

8 Overensstemmelseserklæring

		<h3>EU-overensstemmelseserklæring</h3>			
<p>Nr.: RMD 1016 vers. Y</p>					
<p>Vi,</p>					
<p>Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhasen, MN 55317-9685 USA</p>					
<p>erklærer hermed at være eneansvarlig for, at produktet</p>					
<p>Rosemount™ 644 temperaturtransmitter</p>					
<p>der er fremstillet af</p>					
<p>Rosemount, Inc. 8200 Market Boulevard Chanhasen, MN 55317-9685 USA</p>					
<p>og som denne erklæring vedrører, overholder bestemmelserne i Den Europæiske Unions direktiver inklusive de seneste ændringer, som ses i vedlagte oversigt.</p>					
<p>Det er en forudsætning for overensstemmelse, at der foreligger harmoniserede standarder og, hvor det er relevant eller påkrævet, certificering af et organ, som der er bemyndiget dertil af Den Europæiske Union, i vedlagte oversigt.</p>					
		<p>Vice President of Global Quality</p>			
<p>(underskrift)</p>		<p>(funktion)</p>			
<p>Chris LaPoint</p>		<p>1. april 2019</p>			
<p>(navn)</p>		<p>(udstedelsessted og -dato)</p>			
<p>Side 1 af 4</p>					



EU-overensstemmelseserklæring

Nr.: RMD 1016 vers. Y



EMC-direktivet (2014/30/EU)

Harmoniserede standarder: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3: 2013

ATEX-direktivet (2014/34/EU)

Rosemount Model 644 - forstærkede hoved-/feltmonterede temperaturtransmittere (Analog/HART-udgang)

Baseefa12ATEX0101X – Egensikkerhedscertifikat

Udstyrsgruppe II, kategori 1 G

Ex ia IIC T6...T4 Ga

Harmoniserede standarder:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

Baseefa12ATEX0102U – Certifikat type n, ingen indkapsling

Udstyrsgruppe II, kategori 3 G

Ex nA IIC T6...T5 Gc

Harmoniserede standarder:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-15:2010

Rosemount Model 644 - Hovedmonteret temperaturtransmitter (Fieldbus Output)

Baseefa03ATEX0499X – Egensikkerhedscertifikat

Udstyrsgruppe II, kategori 1 G

Ex ia IIC T4 Ga

Harmoniserede standarder:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

Baseefa13ATEX0093X – Type n certifikat, ingen indkapsling

Udstyrsgruppe II, kategori 3 G

Ex nA IIC T5 Gc

Harmoniserede standarder:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-15:2010

**EU-overensstemmelseserklæring**

Nr.: RMD 1016 vers. Y

**Rosemount 644 hoved-/feltmonteret transmitter
(alle udgangsprotokoller)****FM12ATEX0065X – Flammesikkerhedscertifikat**

Udstyrsgruppe II, kategori 2 G

Ex db IIC T6...T1 Gb

Harmoniserede standarder:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1:2014

FM12ATEX0065X – Støvcertifikat

Udstyrsgruppe II, kategori 2 D

Ex tb IIIC T130 °C Db

Harmoniserede standarder:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014

BAS00ATEX3145 – Certifikat type n

Udstyrsgruppe II, kategori 3 G

Ex nA IIC T5 Gc

Harmoniserede standarder:

EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-15:2010

**Rosemount 644R skinnemonteret temperaturtransmitter
(HART-udgang)****BAS00ATEX1033X – Egensikkerhedscertifikat**

Udstyrsgruppe II, kategori 1 G

Ex ia IIC T6...T4 Ga

Harmoniserede standarder:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-11:2012

Baseefa13ATEX0093X – Certifikat type n

Udstyrsgruppe II, kategori 3 G

Ex nA IIC T5 Gc

Harmoniserede standarder:

EN IEC 60079-0:2018; EN 60079-15:2010

ROHS-direktivet (2011/65/EU)**644 HART hovedmonteret**

Harmoniserede standarder: EN 50581:2012



EU-overensstemmelseserklæring

Nr.: RMD 1016 vers. Y



Bemyndigede organer til ATEX-godkendelse

FM-godkendelser Europa Begrænset [Bemyndiget organ nummer: 2809]
One Georges Quay Plaza
Dublin, Ireland. D02 E440

SGS FIMCO OY [Bemyndiget organ nummer: 0598]
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 HELSINKI
Finland

Bemyndiget organ til ATEX-godkendelse

SGS FIMCO OY [Bemyndiget organ nummer: 0598]
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211 HELSINKI
Finland

9 Kina RoHS

有害物质成分表
00079-2000, Rev AB

罗斯蒙特产品型号 644
7/1/2016

含有 China RoHS 管控物质超过最大浓度限值的部件型号列表 644
List of 644 Parts with China RoHS Concentration above MCVs

部件名称 Part Name	有害物质 / Hazardous Substances					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent Chromium (Cr +6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
电子组件 Electronics Assembly	X	O	O	O	O	O
壳体组件 Housing Assembly	O	O	O	X	O	O
传感器组件 Sensor Assembly	X	O	O	O	O	O

本表格系依据 SJ/T11364 的规定而制作。

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

O: 意为该部件的所有均质材料中该有害物质的含量均低于 GB/T 26572 所规定的限量要求。

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 意为在该部件所使用的的所有均质材料里, 至少有一类均质材料中该有害物质的含量高于 GB/T 26572 所规定的限量要求。

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

部件名称 Part Name	组装备件说明 Spare Parts Descriptions for Assemblies
电子组件 Electronics Assembly	端子块组件 Terminal Block Assemblies 液晶显示屏或本地操作界面 LCD or LOI Display
壳体组件 Housing Assembly	电子外壳 Electrical Housing



Installationsvejledning
00825-0308-4728, Rev. EA
April 2020





Emerson Automation Solutions

6021 Innovation Blvd.
Shakopee, MN 55379, USA

-  +1 800 999 9307 eller
-  +1 952 906 8888
-  +1 952 949 7001
-  RFQ.RMD-RCC@Emerson.com




North America Regional Office

Emerson Automation Solutions
8200 Market Blvd.
Chanhassen, MN 55317, USA

-  +1 800 999 9307 eller
-  +1 952 906 8888
-  +1 952 949 7001
-  RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com




Latin America Regional Office

Emerson Automation Solutions
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise, FL 33323, USA

-  +1 954 846 5030
-  +1 954 846 5121
-  RFQ.RMD-RCC@Emerson.com



Europe Regional Office


Emerson Automation Solutions Europe
GmbH
Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046
CH 6340 Baar
Schweiz


-  +41 (0) 41 768 6111
-  +41 (0) 41 768 6300
-  RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Emerson Process Management

Generatorvej 8A, 2.sal
2860 Søborg
Danmark

-  70 25 30 51
-  70 25 30 52

 [Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)

 [Twitter.com/Rosemount_News](https://twitter.com/Rosemount_News)

 [Facebook.com/Rosemount](https://www.facebook.com/Rosemount)

 [Youtube.com/user/RosemountMeasurement](https://www.youtube.com/user/RosemountMeasurement)

©2020 Emerson. Alle rettigheder forbeholdes.

Emerson vilkår og betingelser for salg fås på anmodning. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Rosemount er et mærke tilhørende Emerson-gruppen. Alle andre mærker tilhører de respektive ejere.