

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305003327


TopWorx Inc. (生产者) 及世格流体控制(上海)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

TopWorx Inc. (生产者) 及世格流体控制(上海)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: TopWorx Inc.  
生产者地址: 3300 Fern Valley Road, Louisville, KY 40213, USA  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 磁性开关  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.5-2017  
生产企业名称: TopWorx Inc.  
生产企业地址: 3300 Fern Valley Road, Louisville, KY 40213, USA

## 生产者联系信息

名称: TopWorx Inc.  
地址: 3300 Fern Valley Road, Louisville, KY 40213, USA  
联系人: Robert Coale  
电话: +1 502 873 4629  
电子邮箱: Robert.Coale@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: Louisville  
指定签字人:  
签章:



## 授权代表信息

名称: 世格流体控制(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区松江区新桥镇新庙三路480号18幢号楼1楼、2楼和3楼B区  
联系人: 刘钦海  
电话: 18501785664  
电子邮箱: QinHai.Liu@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: 上海市  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980305003327

产品系列、型号、规格:

C7,C8,H7,H8,M7,M8,SV7;Ui:480V;Uimp:2.5kV;Ith:4A;AC-12:Ue/Ie:240VAC/2A,120VAC/4A,DC-12:Ue/Ie:24VDC/3A;IP66;型号解释见附件

## 生产者联系信息

名称: TopWorx Inc.  
地址: 3300 Fern Valley Road, Louisville, KY 40213, USA  
联系人: Robert Coale  
电话: +1 502 873 4629  
电子邮箱: Robert.Coale@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: Louisville  
指定签字人:  
签章:



## 授权代表信息

名称: 世格流体控制(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区松江区新桥镇新庙三路480号18幢号楼1楼、2楼和3楼B区  
联系人: 刘钦海  
电话: 18501785664  
电子邮箱: QinHai.Liu@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: 上海市  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003327

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

Nuclear Qualified Switches C7, C8, H7, H8, M7, M8, SV7  
E.g. Model No. **C7** **1** **3** **5** **2** **T** **P3**  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Model/型号

C7: Nuclear Containment SPDT 核反应堆外壳SPDT  
C8: Nuclear Containment DPDT 核反应堆外壳DPDT  
H7: Harsh Nuclear SPDT 严酷的核反应堆外壳SPDT  
H8: Harsh Nuclear DPDT 严酷的核反应堆外壳 DPDT  
M7: Mild Nuclear SPDT 轻度的核反应堆外壳SPDT  
M8: Mild Nuclear DPDT 轻度的核反应堆外壳DPDT  
SV7: Harsh Nuclear SPDT 严酷的核反应堆外壳SPDT

② Sensor 传感器

1: Single Pole Double Throw (Form C) (C7 Hermetically Sealed) 单刀双掷 (C型) (C7 气密封)  
2: Double Pole Double Throw (Form CC) (Hermetically Sealed) 双刀双掷 (CC型) (密封)

③ Target 目标

3: C-AMS7A (sensing range determined by switch model) (感应范围由开关型号决定)  
4: C-AMS12 (extended sensing range determined by switch model) (扩展感应范围由开关型号决定)

④ Outlet Position 出口位置

5: Bottom of enclosure 外壳底部

④ Enclosure Material 外壳材料

2: 303 stainless steel or 316 stainless Steel(termination types 6141,6147 and 5892 Only)  
(303 不锈钢适用所有型号, 316 不锈钢仅适用端子类型 6141,6147 和 5892)

⑥ Area Classification\* 区域分类

T: ATEX w/ CE  
1: CE  
3: RCC-E K1+ Qualified  
4: RCC-E K1 Qualified

⑦ Termination 端子

- Peek Cable - (C7, C8, H8, M8)  
- Peek Wire - (H7 & SV7 Only)

P3: 72"

P4: 144"

P20: 20'


P\_\_\_ Greater than 144" - specify length in 5ft increments 大于 144" - 指定长度, 以 5 英尺为增量

- Tefzel Wire - (M7 Only)

Z3: 72"

## 生产者联系信息

名称: TopWorx Inc.  
地址: 3300 Fern Valley Road, Louisville, KY 40213, USA  
联系人: Robert Coale  
电话: +1 502 873 4629  
电子邮箱: Robert.Coale@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: Louisville  
指定签字人:  
签章:



## 授权代表信息

名称: 世格流体控制(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区松江区新桥镇新庙三路480号18幢号楼1楼、2楼和3楼B区  
联系人: 刘钦海  
电话: 18501785664  
电子邮箱: QinHai.Liu@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: 上海市  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003327

产品系列、型号、规格(附件):

Z4: 144"

Z20: 20'

Z\_\_: Greater than 144" - specify length in 5ft. increments 大于 144" - 指定长度, 以 5 英尺为增量

- EGS Flex Conduit Peek Cable (All Except H7, M7, & SV7)

PC3: 72"

PC4: 144"

PC20: 20'

PC\_\_: Greater than 144" - specify length in 5ft. increments 大于 144" - 指定长度, 以 5 英尺为增量

- EGS GEN 3 Disconnect and Matching Cable (C7, H7, M7, SV7, C8)

E3: 72"

E4: 144"

E20: 20'

E\_\_: Greater than 144" - specify length in 5ft. increments 大于 144" - 指定长度, 以 5 英尺为增量

Example E20: 20ft mating cable length 20 英尺配套电缆长度

- EGS Gen 3 connector with mating cable (PEEK)(C7,H7,M7,SV7,C8)(Area Class T and I only)

EZ3: 72"

EZ4: 144"

EZ\_\_: Greater than 144" - specify length in 5ft. increments 大于 144" - 指定长度, 以 5 英尺为增量

Example EZ20: 20ft mating cable length 20 英尺配套电缆长度

- EGS Gen 3 connector with mating cable (PEEK)(C7,H7,M7,SV7,C8)(Area Class T and I only)

EZ3: 72"

EZ4: 144"

EZ\_\_: Greater than 144" - specify length in 5ft. increments 大于 144" - 指定长度, 以 5 英尺为增量

Example EZ20: 20ft mating cable length 20 英尺配套电缆长度

6141 : Mirion connector (C7 only)(Area Class 3 only)

6147 : Mirion connector (C7 only)(Area Class 3 only)

5892 : Souriau connector, 8NA QDC (C7 only)(Area Class 4 only)

8. Custom model number 自定义编号

Blank, or May include 4 numbers indicating custom quote. Does not affect protection method. The 4 custom quote number is only for


commercial use , does not affect the product safety or production process 空白, 或者可能包含 4 个数字, 表示自定义编码不影响保护方法。 4 个自定义编号仅用于商业用途, 不影响产品安全或生产过程。

## 生产者联系信息

名称: TopWorx Inc.  
地址: 3300 Fern Valley Road, Louisville, KY 40213, USA  
联系人: Robert Coale  
电话: +1 502 873 4629  
电子邮箱: Robert.Coale@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: Louisville  
指定签字人:  
签章:

## 授权代表信息

名称: 世格流体控制(上海)有限公司  
地址: 上海市市辖区松江区新桥镇新庙三路480号18幢号楼1楼、2楼和3楼B区  
联系人: 刘钦海  
电话: 18501785664  
电子邮箱: QinHai.Liu@Emerson.com  
自我声明时间: 2020-12-22  
自我声明地点: 上海市  
指定签字人:  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。