



2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles
Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Directive 2014/34/UE
Directive 2014/34/EU

1 ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE
EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

3 Numéro de l'attestation d'examen UE de type / *Number of the EU-Type Examination Certificate*

INERIS 05ATEX0083X

INDICE / *ISSUE* : 06

4 Appareil ou système de protection / *Equipment or protective system:*

ACTIONNEUR ELECTRIQUE TYPE KEYSTONE EPI2 et BETTIS SCE300
ELECTRICAL ACTUATOR TYPE KEYSTONE EPI2 and BETTIS SCE300

5 Fabricant / *Manufacturer:*

BIFFI ITALIA s.r.l

6 Adresse / *Address:*

Strada Biffi, 165
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
ITALY

7 Cet appareil ou système de protection et toute autre variante acceptable de celui-ci sont décrits dans l'annexe de la présente attestation et dans les documents descriptifs cités dans cette annexe.

This equipment or protective system and any acceptable variation thereto is specified in the Annex of this certificate and the descriptive documents therein referred to.

8 L'Ineris, organisme notifié et identifié sous le numéro 0080, conformément aux articles 17 and 21 de la directive 2014/34/UE du parlement européen et du conseil, datée du 26 février 2014, et accrédité par le Cofrac sous le n° 5-0045 dans le cadre de l'activité de certification de produits et services (portée disponible sur www.cofrac.fr) certifie que cet appareil ou système de protection répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé en ce qui concerne la conception et la construction des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, décrites en annexe ii de la directive.

Ineris, notified body and identified under number 0080, in accordance with Articles 17 and 21 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26 February 2014, and accredited by COFRAC under number 5-0045 for certification of products and services (scope of accreditation available on the website www.cofrac.fr), certifies that this equipment or protective system fulfils the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

Les procédures de certification sont disponibles sur www.ineris.fr.

The rules of certification are available on Ineris website on: www.ineris.fr.

Les examens et les essais sont consignés dans le rapport :

The examinations and the tests are recorded in report:

N° 037486

9 Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par :

The respect of the Essential Health and Safety Requirements has been assured by:

- la conformité à / *Conformity with:*

EN IEC 60079-0	:	2018
EN 60079-1	:	2014
EN IEC 60079-7	:	2015/A1 : 2018
EN 60079-31	:	2014
EN ISO 80079-36	:	2016
EN ISO 80079-37	:	2016

- les solutions spécifiques adoptées par le fabricant pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé décrites dans les documents descriptifs /

Specific solutions adopted by the manufacturer to meet the Essential Health and Safety Requirements described in the descriptive documents

10 Si le signe X est placé à la suite du numéro de l'attestation d'examen UE de type, il indique que cet appareil ou système de protection est soumis à des conditions spéciales d'utilisation, mentionnées dans l'annexe de la présente attestation.

If the sign X is placed after the number of the EU type examination certificate, it indicates that this equipment and protective system is subject to the Specific Conditions of Use, mentioned in the annex of this certificate.

11 Cette attestation d'examen UE de type se rapporte uniquement à la conception, aux examens et essais de l'appareil ou système de protection spécifié conformément à la directive 2014/34/UE. D'autres exigences de cette directive s'appliquent à la fabrication et à la fourniture de cet appareil ou système de protection, celles-ci ne sont pas couvertes par cette attestation.

This EU-Type Examination Certificate relates only to the design, examinations and tests of the specified equipment or protective system in accordance to the Directive 2014/34/EU. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this equipment or protective system. These requirements are not covered by this certificate.

12 Le marquage de l'appareil ou du système de protection doit contenir :

The marking of the equipment or the protective system shall include the following:



Verneuil-en-Halatte, 2022-10-14

Le directeur général de l'Ineris
Par délégation
The Chief Executive Officer of Ineris
By delegation

13 ANNEXE**15 DESCRIPTION DE L'APPAREIL OU DU SYSTEME DE PROTECTION :**

Cette gamme d'actionneurs électriques quart-de-tour est adaptée pour les atmosphères gaz du groupe IIB et pour les atmosphères poussières du groupe IIIC.

L'enveloppe réalisée en alliage léger est destinée à recevoir principalement un moteur électrique et une partie électronique protégée par une enveloppe antidéflagrante. La connexion au circuit externe est réalisée dans une boîte à borne protégée en sécurité augmentée.

Le moteur ainsi que les circuits électroniques sont protégés une sonde thermique.

L'équipement a deux marques différentes: KEYSTONE EPI2 et BETTIS SCE300.

Les actionneurs électriques EPI2-E171, EPI2-2000 et SCE300-2000 sont fournis avec un embrayage additionnel composé uniquement de parties mécaniques protégées en « Ex h ».

L'enveloppe présente les degrés de protection IP66/IP68 selon la norme européenne EN 60529. La vérification du niveau de protection IPX8 correspond à une immersion sous 10 m d'eau pendant 48 heures.

PARAMETRES RELATIFS A LA SECURITE :**13 ANNEX****15 DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT OR THE PROTECTIVE SYSTEM:**

This range of quarter-turn electric actuators is suitable for explosive gas explosive atmospheres of group IIB and for dust explosive atmospheres group IIIC.

The enclosure made in light alloy, is intended to receive mainly an electric motor and an electronic part protected by flameproof enclosure. The connection to the external circuits is made in the terminal board protected by increased safety.

The motor and the electronic circuits are protected by a thermal probe.

The equipment has two different brand names: KEYSTONE EPI2 and BETTIS SCE300.

The electric actuators EPI2-E171, EPI2-2000 and SCE300-2000 are provided with an additional gear, including only mechanical parts protected by "Ex h".

The enclosure gets the protection degrees IP66/IP68 according to EN 60529; The verification of the degree of protection IPX8 corresponds to an immersion under 10 meters of water for 48 hours.

PARAMETERS RELATING TO THE SAFETY:

Paramètres électriques du circuit de puissance / Electrical parameters of the power circuit			
Modèles / Models	063(E6)-125(E13)	250(E25)-500(E51)-1000(E91)-2000(E171)	"BK" version 063(E6)-125(E13)
Gamme de tension DC / DC Voltage range	De 24 à 48 Vdc et de 100 à 240 Vdc (±10%) / From 24 to 48 Vdc and from 100 to 240 Vdc (±10%)		
Gamme de tension monophasée / Single phase Voltage range	De 24 à 48 Vac et de 100 à 240 Vac (±10%), fréquence 50/60 Hz (±5%) / From 24 to 48 Vac and from 100 to 240 Vac (±10%), frequency 50/60 Hz (±5%)		
Gamme de tension triphasée / Three phases Voltage range	De 208 à 575 Vac (±10%), fréquence 50/60 Hz(±5%) / From 208 to 575 Vac (±10%), frequency 50/60 Hz(±5%)		N/A
Puissance max absorbée / Max absorbed power	140 W	350 W	240 W
Puissance max dissipée / Max dissipated power	110 W	290 W	216 W

Cet appareil peut être utilisé dans une gamme de température ambiante de -20°C à +65°C ou -40°C à +65°C.

MARQUAGE :

Le marquage doit être lisible et indélébile ; il doit comporter les indications suivantes :

1- Pour EPI2-E6 à E91 et EPI2-063 à 1000 et SCE300-063 à 1000:


BIFFI ITALIA s.r.l (***)
I-29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
EPI2... ou SCE300... (*)
INERIS 05ATEX0083X
(Numéro de série)
(Année de construction)
 II 2 GD
Ex db eb IIB T5 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db IP66/68
T. amb : (**)
Entrée de câble : voir instructions

This equipment can be used in range of ambient temperatures from -20°C to +65°C or -40°C to +65°C.

MARKING:

Marking has to be readable and indelible; it has to include the following indications:

1- From EPI2-E6 to E91 and EPI2-063 to 1000 and SCE300-063 to 1000:

BIFFI ITALIA s.r.l (***)
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
EPI2...or SCE300... (*)
INERIS 05ATEX0083X
(Serial Number)
(Year of Construction)
 II 2 GD
Ex db eb IIB T5 Gb
Ex tb IIIC T100°C Db IP66/68
T.Amb. : (**)
For cable entries dimensions see installation manual.

Pour la boîte à bornes « Ex eb » :

Conformément au § 7.1 de la norme EN 60079-7, une épreuve de rigidité diélectrique, effectuée selon les normes appropriées, sur chacun des différents circuits du matériel, la tension d'épreuve étant appliquée pendant une minute.

For the "Ex eb" terminal box:

In accordance with clause 7.1 of the EN 60079-7 standard, a dielectric test strength on each of the different circuits of the connection units, performed according to the relevant standards, the supply voltage shall be applied during one minute

16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS :

Les documents descriptifs cités ci-après, constituent la documentation technique de l'appareil, objet de la présente attestation.

16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS:

The descriptive documents quoted hereafter constitute the technical documentation of the equipment, subject of this certificate.

Titre / Title	Réf. / Ref.	Rév. / Rev. - Date / Date
Technical Note	DT_2245	3 of 2022.05.30
Safety instructions	MAN 735	2 of 2022.06.14
Safety instructions	MAN 741	1 of 2022.06.14
Drawing	50040-14	6 of 2022.05.30
Drawing	50040-18	1 of 2022.03.08
Drawing	50040-1	8 of 2022.06.06
Marking Plate	340000023D	6 of 2022.05.30
Marking Plate	3400000230	9 of 2022.06.01
Sealing procedure	EPR 124	1 of 2022.03.08
Sealing procedure	EPR 121	3 of 2021.11.30
Sticker – BETTIS LOGO	3800001511	4 of 2019.09.09

17 CONDITIONS SPECIALES D'UTILISATION :

- Les interstices et jeux diamétraux sont inférieurs aux valeurs spécifiées dans les tableaux de la norme EN 60079-1. La longueur des différents joints antidéflagrants est supérieure aux valeurs spécifiées dans les tableaux de la norme EN 60079-1. Pour toutes réparations, contacter le fabricant.
 - Lors de l'installation l'utilisateur devra tenir compte du fait que le hublot des actionneurs EPI2-E171, EPI2-2000 et SCE300-2000 n'a subi qu'un choc mécanique faible.
 - La visserie utilisée pour l'assemblage du couvercle principal des enveloppes antidéflagrantes doit être de qualité supérieure ou égale à de l'A4 grade 80 avec une résistance à la traction supérieure ou égale à 600 N/mm².
 - La visserie utilisée pour l'assemblage des autres parties des enveloppes antidéflagrantes doit être de qualité supérieure ou égale à de l'A4 grade 70 avec une résistance à la traction supérieure ou égale à 450 N/mm².
- Les autres conditions d'utilisation sont définies dans la notice d'instructions.

17 SPECIFIC CONDITIONS OF USE:

- The gap and diametrical clearances are lower than the values specified in the tables of EN 60079-1 standard. The width of the flameproof joints is greater of the values specified in the EN 60079-1 standard. For any repair, to contact the manufacturer.
 - During the installation, the user will take into consideration that electric actuator EPI2-E171, EPI2-2000 and SCE300-2000 underwent only a shock corresponding to an energy of a low risk at 2 J.
 - The screws used for the assembly of the main cover of explosion-proof enclosures must be of quality higher or equal to A4 class 80 with yield strength higher or equal to 600 N/mm².
 - The screws used for the assembly of the other various parts of explosion-proof enclosures must be of quality higher or equal to A4 class 70 with yield strength higher or equal to 450 N/mm².
- The other conditions of use are stipulated in the instructions.

18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE :

- Le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé est assuré par :
- La conformité aux normes listées au paragraphe (9).
 - L'ensemble des dispositions adoptées par le constructeur et décrites dans les documents descriptifs.

18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS:

- The respect of the Essential Health and Safety Requirements is ensured by:
- Conformity to the standards quoted in clause (9).
 - All provisions adopted by the manufacturer and defined in the descriptive documents.

19 REMARQUES :

Les indices 00 à 03 font référence à l'attestation d'examen CE de type n° INERIS 05ATEX0083X et ses compléments émis précédemment conformément à la directive 94/9/CE.

Les modifications de l'indice 04 concernent :

- Application de la norme EN 60079-1:2014 et EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 pour tous les types.
- Mise à jour des conditions d'utilisation et application des normes EN ISO 80079-36 et EN ISO 80079-37 pour les actionneurs électriques F02 taille 2000 et EPI2-E171.
- Application de la directive 2014/34/UE

Les modifications de l'indice 05 concernent :

- Introduction d'une nouvelle marque « Bettis » incluant de nouvelles désignations des produits : « SCE300 »
- Nouvelle codification pour la version EPI2 : « EPI2-063 à EPI2-2000 ».

Les modifications de l'indice 06 concernent :

- Introduction de la version EPI2 et SCE300 Boll&Kirch (BK) pour les tailles 063 et 125
- Suppression de l'actionneur électrique type F02
- Application des dernières versions de normes (changement d'édition de la norme 60079-0)
- Mise à jour des puissances absorbées et dissipées avec des valeurs réduites pour les actionneurs électriques type EPI2 et SCE300.

19 REMARKS:

The issues 00 to 03 refer to the EC-type examination certificate N° INERIS 05ATEX0083X and its additions issued previously according to the Directive 94/9/EC.

The changes of the issue 04 are regarding:

- *Application of the standard EN 60079-1:2014 and EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 for all the types*
- *Update of the condition of uses and application of the standards EN ISO 80079-36 and EN ISO 80079-37 for electric actuators F02 size 2000 and EPI2-171.*
- *Application of the Directive 2014/34/EU*

The changes of the issue 05 are regarding:

- *Introduction a new brand called "Bettis" including new designation of the products: "SCE300".*
- *New type code for the version EPI2 : "EPI2-063 to EPI2-2000".*

The changes of the issue 06 are regarding:

- *Introduction of the version EPI2 and SCE 300 Boll&Kirch (BK) for the sizes 063 and 125*
- *Delete of the electric actuator type F02*
- *Application of the latest standards as listed below (changing edition the standard 60079-0)*
- *Update of absorbed and dissipated powers to lower values for the electric actuators type EPI2 and SCE300.*