

L'îlot de distribution disposant de l'indice de protection le plus élevé

PRODUIT



Îlot de distribution AVENTICS™ série CL03

- Sans joints ni zone de rétention, facile à nettoyer
- Niveau de sécurité et de fiabilité élevé grâce à l'indice de protection IP69K
- Convient parfaitement pour des applications de lavage (haute pression)
- Configurez votre propre îlot de distribution pour répondre aux exigences de votre application
- Jusqu'à 32 niveaux de pression

AVENTICS™


EMERSON™

CONSIDER IT SOLVED™

L'îlot de distribution de première qualité, doté d'une conception hygiénique

L'îlot de distribution série Clean Line CL03 AVENTICS représente la solution pneumatique idéale pour l'industrie alimentaire et les applications de lavage : conception hygiénique, personnalisation et configuration simples, possibilités d'extension du module en tout temps et protection maximale.

Flexibilité et sécurité sans compromis

Grâce à sa conception hygiénique et à l'utilisation des lubrifiants NSFH1, l'îlot de distribution CL03 peut être employé dans des applications en contact direct avec des produits alimentaires. Le système présente un indice de protection élevé IP69K et la résistance spécifique du polymère de haute technologie contre les produits chimiques et les produits de nettoyage agressifs permet un nettoyage simple et rapide de l'équipement en tout temps. Ainsi, ces caractéristiques font de lui une solution parfaite pour les applications de lavage, même dans des conditions extrêmes et à des températures élevées. Simplement imbattable.

- Modulaire, flexible, hygiénique
- Également disponible en tant que distributeur unitaire CL03-EV
- Deux tailles peuvent être combinées dans un montage en batterie



Le premier choix pour une conception hygiénique avec une plus grande flexibilité

La combinaison de deux tailles dans un montage en batterie, des raccordements électriques divers et la possibilité d'intégrer en plus des distributeurs unitaires de la série dans une installation font que la série CL03 convient parfaitement aux solutions pneumatiques configurées sur mesure. De par sa conception hygiénique, l'îlot de distribution CL03 peut également être placé directement aux alentours des actionneurs, ce qui réduit le besoin d'armoires de commande, d'encombrement ainsi que de tuyaux et câbles supplémentaires pour l'alimentation électrique et en air comprimé.

Variantes	CL03	CL03-XL	CL03-EV
Débit max.	850 l/min	1 100 l/min	700 l/min
Fonctions du distributeur	Distributeur 2x3/2-, 5/2-, 5/3		
Raccordements	G1/4, Ø 5/16, Ø 10, Ø 3/8		Ø 8, G1/8
Commande électrique	Connecteur multipôle, bus de terrain		M12 x 1
Indice de protection	IP66K, IP67, IP69K		IP65, IP67, IP69K
Emplacements de distributeur/bobines	16/32	18/32	1/2
Graisse de qualité alimentaire	✓	✓	✓



L'alliance entre la série CL03 et le vérin de la série ICS AVENTICS – les deux conviennent parfaitement pour des applications de lavage

AVENTICS

Pour plus d'informations :
www.Emerson.com/AVENTICS


EMERSON