


PulseStaker Branson™ GPX



Solución de soldadura para piezas complejas y delicadas

PulseStaker es una tecnología patentada de remachado en caliente que proporciona calefacción y refrigeración instantáneas. PulseStaker proporciona altos niveles de seguridad y una calidad constante y, además, ofrece grandes ahorros energéticos. La tecnología PulseStaker se puede implementar en niveles variables de sofisticación según las necesidades del cliente.

Serie GPX 200

Plataforma del producto	Mundial
Mecánica	
Dimensiones totales*	2 230 mm an. x 2 300 mm al. x 1 150 mm prof.
Dimensiones con las puertas abiertas*	3 860 mm an. x 2 300 mm al. x 2 100 mm prof.
Tamaño máximo de remachado	
Tamaño máximo de la herramienta	1 640 x 645 mm
Carrera central del accionamiento	550 mm
Peso (valor aprox. según las opciones)	1 500 kg*
Número máximo de puntas	30
Peso (valor aprox. según las opciones)	60
Sistema de accionamiento	
Velocidad del accionamiento central	550 mm/s
Sistema de soldadura	
Número máximo de puntas de soldadura	60
Controles de la máquina	
Lógica de la máquina/ Comunicaciones internas	Sistema interno de control lógico de Branson Arquitectura de bus Profinet
Interfaz de usuario	Visualización en pantalla de color HMI/12"/Resolución de pantalla 1 024 x 768
Control	PLC S7 1500
Control de posición del accionamiento central	Carrera completa

(continúa en la parte de atrás)

PulseStaker Branson™ GPX

Interfaz de herramienta/ cambio de herramienta	
Peso máximo de herramienta superior	200 kg
Peso máximo de herramienta inferior**	300 kg
Funciones de herramienta	Herramienta superior con 6 funciones neumáticas, herramienta inferior con 2 funciones neumáticas
Protocolo de comunicación de la máquina/herramienta	Profinet
Alineación/conexión de la herramienta superior e inferior	Según preferencias del cliente: manual/automática
Cubierta de la máquina	
Emisiones de ruido EN ISO 11202	80 dB(A)
Puertas delanteras	Puerta delantera individual
Puerta de mantenimiento	Una sola puerta en la parte trasera
Color estándar	RAL7035 (exterior/interior)
Conexión	
Pureza de aire requerida (partículas/agua/aceite)	Clase 7:4:4 según ISO 8573-1:2001
Presión neumática/entrada de aire comprimido	1/2" 6 bar
Eléctrica	Según las necesidades del cliente: <ul style="list-style-type: none"> • 3 x 400 V, 50 Hz, PE, N (5 x 16 mm²) • 3 x 480 V, 60 Hz, PE, sin N (4 x 16 mm²) • 3 x 380 V, 50 Hz, PE, N (5 x 16 mm²)
Interfaz de datos	USB, 4
Condiciones ambientales	
Temperatura***	Mín. +15 °C, máx. +35 °C
Humedad del aire (sin condensación)	80 % máx.

* Las dimensiones pueden variar por los interruptores, la unidad de entrada neumática, los elementos de goma, las tolerancias y otras opciones.

** Es posible un peso levemente superior.

*** Para mayores temperaturas ambientales, se recomienda una opción de acondicionamiento de aire para la cabina eléctrica.

El contenido de esta publicación se presenta para fines informativos únicamente. Nos reservamos el derecho de modificar o mejorar los diseños o las especificaciones de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso.

América

Branson Ultrasonics Corp.
41 Eagle Road
Danbury, CT 06813-1961
T: 800-796-0400
F: 203-796-9838
www.emerson.com/branson

Europa

Branson Ultraschall
Niederlassung der Emerson
Technologies GmbH & Co.
OHG Waldstrasse 53-55
63128 Dietzenbach, Germany
T: +49-6074-497-0
F: +49-6074-497-199
www.emerson.com/branson

Asia

Branson Ultrasonics (Shanghai) Co. Ltd.
758 Rong Le Dong Road
Song Jiang, Shanghai, PRC, 201613
T: 86-21-3781-0588
F: 86-21-5774-5100
www.emerson.com/branson

© 2020 Emerson Electric Co. Todos los derechos reservados.

El logotipo de Emerson es una marca comercial y de servicio de Emerson Electric Co. El logotipo de la marca está registrado como una empresa de Emerson. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.